




寸法




(単位 : mm)

仕様

型	CX-110W		
配管口径	水道接続口	20mm (3/4B)	
	給水口	20mm (3/4B)	
	11mm口径水口	30mm (1 1/4B)	
受水槽貯水量		10L	
製品質量		23kg (満水時40kg)	
ボールタップ種類	20mm複式		
ボールタップ吐水量 (吐水圧100kPa時)	32L/分		
ポンプ	電源	単相100V	
	電動機	100Wコンデンサ誘導電動機	
	消費電力	50Hz	205W
		60Hz	300W
	押し高さ	8m	
	給水量 (全揚程8m時)	50Hz	20L/分
		60Hz	25L/分
	圧力開閉器動作圧力	入	110kPa
		切	170kPa
運転停止流量	4L/分		

給水特性

パワーシスターンの給水特性とボールタップの吐水特性



[備考] ボールタップ: JIS B2061 「給水栓」 認証製品
 認証番号: JW0408005

パワーシスターン (水道加圧装置)	型式	CX-110W
日立アプライアンス株式会社	図番	310