

日立ポンプ機種変遷表

1993年(平成5年)以降

機種	年	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17						
	平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
浅井用(自働ポンプ)	80W・单相	WT-P80H	WT-P80J																													
	125・150W单相	WT-P125H	WT-P125J		WT-P125S		WT-P125V		WT-P125W		WT-P125X																					
		WM-P125H	WM-P125J		WM-P125S		WM-P125V		WM-P125W		WM-P150X*																					
					WM-P125V		WM-PH125V																									
	200・250W单相	WT-P200H	WT-P200J,PL200J		WT-P200S		WT-P200V		WT-P200W		WT-P200X																					
		WM-P200H	WM-P200J		WM-P200S		WM-P200V		WM-P200W		WM-P250X*																					
					WM-P200V		WM-PH200V																									
	200W・三相	WT-K200H	WT-K200J		WT-K200S		WT-K200V		WT-K200W		WT-K200X																					
		WT-P300H	WT-P300J,PL300J		WT-P300S		WT-P300V		WT-P300W		WT-P300X																					
	400W・单相	WT-P400H	WT-P400J		WT-P401J		WT-P400S		WT-P400V		WT-P400W		WT-P400X																			
		WM-P400H	WM-P400J		WM-P401J		WM-P400S		WM-P400V		WM-P400W		WM-P400X*																			
					WM-P400V		WM-PH400V*																									
	400W・三相	WT-K400H	WT-K400J																													
		WM-K400H	WM-K400J																													
					代替機種		WT-K750W*		WT-K750V		WT-K750W		WT-K750X*																			
				代替機種		WM-K750W*		WM-K750V		WM-K750W		WM-K750X*																				
750W・三相	WT-K750H	WT-K750J		WT-K751J		WT-K750S		WT-K750V		WT-K750W		WT-K750X																				
	WM-K750H	WM-K750J		WM-K751J		WM-K750S		WM-K750V		WM-K750W		WM-K750X*																				
				WM-K750V		WM-KH750V*																										
150W・单相	CT-P150H	CT-P150J		CT-P150S		CT-P150V		CT-P150W		CT-P150X																						
	CM-P250X*																															
250W・单相	CT-P250H	CT-P250J		CT-P250S		CT-P250V		CT-P250W		CT-P250X																						
250W・三相	CT-K250H	CT-K250J		CT-K250S		CT-K250V		CT-K250W		CT-K250X																						
400W・单相	CT-P400H	CT-P400J		CT-P400S		CT-P400V		CT-P400W		CT-P400X																						
			DM-P400J		DM-P400S		DM-P400V		DM-P400W		CM-P400X*																					
				DM-P400V		DM-PH400V*																										
400W・三相	CT-K400H	CT-K400J																														
			DM-K400J		代替機種		CT-K750W*		CT-K750V		CT-K750W		CT-K750X																			
				代替機種		DM-K750W*		DM-K750V		DM-K750W		CM-K750X*																				
600W・单相	CT-P600H	CT-P600J		CT-P600S		CT-P600V		CT-P600W		CT-P600X																						
			DM-P600J		DM-P600S		DM-P600V		DM-P600W		CM-P600X*																					
				DM-P600V		DM-PH600V*																										
750W・三相	CT-K750H	CT-K750J		CT-K750S		CT-K750V		CT-K750W		CT-K750X																						
			DM-K750J		DM-K750S		DM-K750V		DM-K750W		CM-K750X*																					
				DM-K750V		DM-KH750V*																										

浅井用(自働ポンプ)

浅井商用・深井用(自働ポンプ)

機種	年	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17		
	平成	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
100W・10L	CX-110H	CX-110J		CX-110NS		CX-110V		CX-110W		CX-110X																		
受水槽	200L	UB-200H	UB-200J		UB-200S		UB-200V		UB-200W		UB-200X																	
	500L	UB-500H	UB-500J		UB-500S		UB-500V		UB-500W		UB-500X																	
非自動給水装置	400W	40F-P401, K401																										
	750W	40F-K751																										
自動給水装置	400W	40F-K750V																										
		40F-K752																										
400W	40F-K750W																											
	40F-K750X																											
750W・三相	40FM-PR(PD)400V																											
	40FM-P(B)401R,D																											
40FM-PR(PD)400W																												
40FM-PR(PD)400X																												
40FM-KR750V*																												
40FM-KR750W*																												
40FM-KR750X																												
40FM-KR750X																												
40FM-KB401R																												
40FM-KB751R*																												
40FM-KB752R*																												
40FM-KR(KD)750V*																												
40FM-KR(KD)750W*																												
40FM-KR(KD)750X																												
40FM-K401R,D																												
40FM-KB401D																												
40FM-KB751D,40FM-K751R*																												
40FM-K(B)752R,D*																												
40FM-KR(KD)750V*																												
40FM-KR(KD)750W*																												
40FM-KR(KD)750X																												
40FM-K401S																												
40FM-P401S																												
40FM-P402S																												
40FM-PS400V																												
40FM-PS400W																												
40FM-PS400X																												
40FM-KS750V																												
40FM-KS750W																												
40FM-KS750X																												
給湯用(自働ポンプ)	40W	H-PB41FH	H-PB40FJ		H-PB40FS		H-PB40FV		H-PB40FW		H-PB40FX																	
	100W	H-PB100FH	H-PB100FJ		H-PB100FS		H-PB100FV		H-PB100FW		H-PB100FX																	
非自動温水循環ポンプ	15W	H-PB15H	H-PB15J																									
	40W	H-PB40H	H-PB40J		H-PB40S		H-PB40V		H-PB40W		H-PB40X																	
80W	H-PB80H	H-PB80J		H-PB80S		H-PB80V		H-PB80W		H-PB80X																		
150W	H-P150H	H-P150J		H-P150S		H-P150V		H-P150W		H-P150X																		
250W	H-P250H	H-P250J		H-P250S		H-P250V		H-P250W		H-P250X																		
水処理器	井戸用浄水器	PE-25S																										
	PE-25H	PE-25J		PE-25NS		PE-25V		PE-25W		PE-25X																		
井戸用除菌器	CS-20J1																											
	CS-20H	CS-20J		CS-20NS		CS-30V		CS-130W		CS-130X																		
除菌除菌システム用除鉄槽	FE-10V1																											
	FE-10H	FE-10J		FE-10NS		FE-10V		FE-10W		FE-10X																		

※印は代替機種なので従来の機種と寸法、仕様が異なる場合があります。買い替えに当たっては寸法、仕様をご確認ください。