

お部屋の広さと機能に合わせて、お好みの日立エアコン「白くまくん」を

機種シリーズ	プレミアムモデル 【凍結洗浄 Premium】・【くらしカメラ AI】搭載 プレミアムモデル 日本製 NEW R32 省エネ大賞	ハイスペックモデル 【凍結洗浄 Standard】・【くらしカメラ F】搭載 ハイスペックモデル 日本製 NEW R32 省エネ大賞																																																																
	写真：RAS-X40H2です。	写真：RAS-E40H2です。																																																																
熱交換器自動お掃除 【凍結洗浄】	お部屋の状況に合わせて洗いをコントロール 不在時に自動洗浄 タイマー洗浄 イオンを内部に充填 手動洗浄	不在時に自動洗浄 タイマー洗浄 手動洗浄																																																																
エアコン内部の清潔性	除菌*1 【ステンレス・クリーン システム】 除菌*1 ステンレス水受け皿 除菌*1 ビッグ&ウェーブファン/チタン熱交換器 フィルター自動お掃除	除菌*1 【ステンレス・クリーン システム】 フィルター自動お掃除																																																																
空清	ステンレスイオン空清 (浮遊カビ菌・浮遊菌を抑制/PM2.5対応*)																																																																	
暮らしカメラ	【くらしカメラ AI】(画像カメラ&温度カメラ&湿度カメラ&ものカメラ&お部屋カメラ) 人の識別 天井の温度 家具 人の位置 距離 活動量 日差し 人数 人の周囲温度 熱源	【くらしカメラ F】(画像カメラ) 人の位置 距離 活動量 日差し 人数																																																																
快適	気流の通り道 ステンレスフラップ6 風よけエリアセレクト (「風あて」エリア設定も可能) 【間取りサーチ】	風よけエリアセレクト 【間取りサーチ】																																																																
省エネ・節電	【AIこれっきり】運転 オートセーブ/オートオフ	【ecoこれっきり】運転 オートセーブ/オートオフ																																																																
冷房	健康冷房【涼快】/プレミアム天井気流/冷房/寝返りの頻度も見る【みはってやすみ】	健康冷房【涼快】/冷房/【みはってやすみ】																																																																
除湿	【カラッと除湿】<再熱方式> (自動/手動/ランドリー(カラッと部屋干しモード)/けつろ/パワフル/カビ見張り)	【カラッと除湿】<再熱方式> (自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル)																																																																
暖房	つつみこみ暖房 【温風プラス】 【ゆか暖】 RAS-X40H2低温暖房能力8.4kW※3	暖房 RAS-E40H2低温暖房能力5.6kW※3																																																																
便利機能	モバイルコントロール	モバイルコントロール																																																																
冷暖房の目安	<table border="1"> <tr><td>6 畳程度</td><td>RAS-X22H</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-X25H</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-X28H</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-X36H / RAS-X36H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-X40H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>18 畳程度</td><td>RAS-X56H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>20 畳程度</td><td>RAS-X63H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>23 畳程度</td><td>RAS-X71H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>26 畳程度</td><td>RAS-X80H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>29 畳程度</td><td>RAS-X90H2</td><td>省エネ大賞受賞機種</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	6 畳程度	RAS-X22H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	8 畳程度	RAS-X25H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	10 畳程度	RAS-X28H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	12 畳程度	RAS-X36H / RAS-X36H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	14 畳程度	RAS-X40H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	18 畳程度	RAS-X56H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	20 畳程度	RAS-X63H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	23 畳程度	RAS-X71H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	26 畳程度	RAS-X80H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	29 畳程度	RAS-X90H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*	<table border="1"> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-E22H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-E25H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-E28H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>13 畳程度</td><td>RAS-E36H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-E40H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>15 畳程度</td><td>RAS-EL56H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>16 畳程度</td><td>RAS-EL63H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>17 畳程度</td><td>RAS-EL71H2</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	8 畳程度	RAS-E22H	オープン価格*	10 畳程度	RAS-E25H	オープン価格*	12 畳程度	RAS-E28H	オープン価格*	13 畳程度	RAS-E36H	オープン価格*	14 畳程度	RAS-E40H2	オープン価格*	15 畳程度	RAS-EL56H2	オープン価格*	16 畳程度	RAS-EL63H2	オープン価格*	17 畳程度	RAS-EL71H2	オープン価格*
6 畳程度	RAS-X22H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
8 畳程度	RAS-X25H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
10 畳程度	RAS-X28H	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
12 畳程度	RAS-X36H / RAS-X36H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
14 畳程度	RAS-X40H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
18 畳程度	RAS-X56H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
20 畳程度	RAS-X63H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
23 畳程度	RAS-X71H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
26 畳程度	RAS-X80H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
29 畳程度	RAS-X90H2	省エネ大賞受賞機種	オープン価格*																																																															
8 畳程度	RAS-E22H	オープン価格*																																																																
10 畳程度	RAS-E25H	オープン価格*																																																																
12 畳程度	RAS-E28H	オープン価格*																																																																
13 畳程度	RAS-E36H	オープン価格*																																																																
14 畳程度	RAS-E40H2	オープン価格*																																																																
15 畳程度	RAS-EL56H2	オープン価格*																																																																
16 畳程度	RAS-EL63H2	オープン価格*																																																																
17 畳程度	RAS-EL71H2	オープン価格*																																																																

スリムモデル 【凍結洗浄 Standard】・【くらしカメラ】・【カラッと除湿】搭載スリムエアコン 日本製 NEW RAS-W22H (を除く) R32 省エネ大賞	薄型モデル 【凍結洗浄 Light】・【ステンレス・クリーン システム】搭載、薄型エアコン NEW R32 省エネ大賞	ベーシックモデル ステンレス・クリーン採用・【くらしセンサー】搭載ベーシックモデル NEW R32 省エネ大賞																																																									
写真：RAS-W40H2です。	写真：RAS-G40H2です。	写真：RAS-D40H2です。																																																									
不在時に自動洗浄 手動洗浄	自動洗浄 手動洗浄	自動洗浄 手動洗浄																																																									
除菌*1 【ステンレス・クリーン システム】 フィルター自動お掃除	除菌*1 【ステンレス・クリーン システム】 フィルター自動お掃除	除菌*1 ステンレス・クリーン フィルター自動お掃除																																																									
【くらしカメラ】(画像カメラ) 人の位置 距離 活動量 日差し 人数	【くらしセンサー】(日射センサー) 日差し	【くらしセンサー】(日射センサー) 日差し																																																									
【間取りサーチ】	【ecoこれっきり】運転 オートセーブ/オートオフ	【ecoこれっきり】運転 オートセーブ/オートオフ																																																									
健康冷房【涼快】/冷房/【みはってやすみ】	冷房/【みはってやすみ】	冷房/【みはってやすみ】																																																									
【カラッと除湿】<再熱方式> (手動/パワフル)	3モード除湿	ソフト除湿																																																									
暖房 RAS-W40H2低温暖房能力5.5kW※3	暖房 RAS-G40H2低温暖房能力5.5kW※3	暖房 RAS-D40H2低温暖房能力5.3kW※3																																																									
モバイルコントロール	モバイルコントロール	モバイルコントロール																																																									
<table border="1"> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-W22H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-W25H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-W28H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>13 畳程度</td><td>RAS-W36H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-W40H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>15 畳程度</td><td>RAS-W56H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>16 畳程度</td><td>RAS-WL63H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>17 畳程度</td><td>RAS-WL71H2</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	8 畳程度	RAS-W22H	オープン価格*	10 畳程度	RAS-W25H	オープン価格*	12 畳程度	RAS-W28H	オープン価格*	13 畳程度	RAS-W36H	オープン価格*	14 畳程度	RAS-W40H2	オープン価格*	15 畳程度	RAS-W56H2	オープン価格*	16 畳程度	RAS-WL63H2	オープン価格*	17 畳程度	RAS-WL71H2	オープン価格*	<table border="1"> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-G22H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-G25H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-G28H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>13 畳程度</td><td>RAS-G36H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-G40H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>15 畳程度</td><td>RAS-G56H2</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	8 畳程度	RAS-G22H	オープン価格*	10 畳程度	RAS-G25H	オープン価格*	12 畳程度	RAS-G28H	オープン価格*	13 畳程度	RAS-G36H	オープン価格*	14 畳程度	RAS-G40H2	オープン価格*	15 畳程度	RAS-G56H2	オープン価格*	<table border="1"> <tr><td>8 畳程度</td><td>RAS-D22H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>10 畳程度</td><td>RAS-D25H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>12 畳程度</td><td>RAS-D28H</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>14 畳程度</td><td>RAS-D40H2</td><td>オープン価格*</td></tr> <tr><td>15 畳程度</td><td>RAS-D56H2</td><td>オープン価格*</td></tr> </table>	8 畳程度	RAS-D22H	オープン価格*	10 畳程度	RAS-D25H	オープン価格*	12 畳程度	RAS-D28H	オープン価格*	14 畳程度	RAS-D40H2	オープン価格*	15 畳程度	RAS-D56H2	オープン価格*
8 畳程度	RAS-W22H	オープン価格*																																																									
10 畳程度	RAS-W25H	オープン価格*																																																									
12 畳程度	RAS-W28H	オープン価格*																																																									
13 畳程度	RAS-W36H	オープン価格*																																																									
14 畳程度	RAS-W40H2	オープン価格*																																																									
15 畳程度	RAS-W56H2	オープン価格*																																																									
16 畳程度	RAS-WL63H2	オープン価格*																																																									
17 畳程度	RAS-WL71H2	オープン価格*																																																									
8 畳程度	RAS-G22H	オープン価格*																																																									
10 畳程度	RAS-G25H	オープン価格*																																																									
12 畳程度	RAS-G28H	オープン価格*																																																									
13 畳程度	RAS-G36H	オープン価格*																																																									
14 畳程度	RAS-G40H2	オープン価格*																																																									
15 畳程度	RAS-G56H2	オープン価格*																																																									
8 畳程度	RAS-D22H	オープン価格*																																																									
10 畳程度	RAS-D25H	オープン価格*																																																									
12 畳程度	RAS-D28H	オープン価格*																																																									
14 畳程度	RAS-D40H2	オープン価格*																																																									
15 畳程度	RAS-D56H2	オープン価格*																																																									

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本工業規格)をもとに右の条件で表示しています。

【それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。】

50	暖房	8	10
60	冷房	8	12
60	共通	13	19

一戸建木造平屋南向き和室
 鉄筋集合住宅中間層南向き洋間

※3 低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※1 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、10228751、022580、20214071995-2、20216005763-1、11215128、12227486、214204724 ●試験方法：JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・水受け皿・ファン・熱交換器各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※2 別売空気清浄フィルター SP-VCF16と組合わせてご使用ください。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○アース棒は別売です。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますので、店頭でお確かめください。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

