

■定格冷房エネルギー消費効率の区分

タイプ	型式	消費定格冷房エネルギー効率	区分	冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-XJ22J	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28J	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36J	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36J2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40J2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56J2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63J2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71J2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80J2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90J2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22J	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28J	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36J	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40J2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56J2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63J2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71J2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-ZJ80J2	2.72	(い)	8.0	搭載しない
RAS-E22H	4.00	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-E25H	4.24	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-E28H	4.00	(は)	2.8	搭載しない	
RAS-E36H	2.93	(は)	3.6	搭載しない	
RAS-E40H	3.31	(は)	4.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費定格冷房エネルギー効率	区分	冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-EL56H2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63H2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71H2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-V22H	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25H	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28H	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36H	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-V56H2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63H2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71H2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-MJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-MJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-MJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-MJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-MJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-MJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-BJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-BJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-BJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-BJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-BJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-BJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-AJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ28H2	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ36H2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40H	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費定格冷房エネルギー効率	区分	冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
寒地向けエアコン壁掛	RAS-XK25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28J2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40J2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56J2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63J2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71J2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25J2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28J2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40J2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56J2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
RAS-HK22J	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-HK25J	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-HK28J	4.44	(は)	2.8	搭載しない	