

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量 可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-XJ22R	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25R	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28R	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36R	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63R2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71R2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80R2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90R2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-XJ22N	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28N	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36N	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36N2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80N2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90N2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22N	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28N	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36N	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量 可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-V22N	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25N	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28N	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36N	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40N2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-V56N2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71N2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-MJ22N	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-MJ25N	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-MJ28N	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-MJ36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-MJ40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-MJ56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-MJ63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-MJ71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-AJ22N	3.46	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25N	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28N	3.35	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ28N2	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ36N2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40N	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-AJ63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-AJ71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量 可変 コンプレッサー
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25R	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28R2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63R2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71R2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25R2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28R2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-RK22R	4.63	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-RK25R	4.39	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-RK28R	4.44	(は)	2.8	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量 可変 コンプレッサー
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28N2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25N2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28N2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
RAS-RK22N	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-RK25N	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-RK28N	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2022年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房能力 (kW)	区分	容量可変
壁掛	RAS-XJ22M	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25M	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28M	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36M	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36M2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63M2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71M2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80M2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90M2	3.00	(い)	9.0	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房能力 (kW)	区分	容量可変
壁掛	RAS-ZJ22M	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25M	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28M	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36M	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63M2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71M2	3.03	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房能力 (kW)	区分	容量可変
壁掛	RAS-V22M	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25M	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28M	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36M	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40M2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-V56M2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63M2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71M2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-MJ22M	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-MJ25M	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-MJ28M	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-MJ36M	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-MJ40M2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-MJ56M2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-MJ63M2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-MJ71M2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-AJ22M	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25M	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28M	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ28M2	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36M	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ36M2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40M	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ40M2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ56M2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房能力 (kW)	区分	容量可変
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25M	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28M2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63M2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71M2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25M2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28M2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-RK22M	4.63	(は)	2.2	搭載しない
RAS-RK25M	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-RK28M	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2021年度機種）

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサ
壁掛	RAS-XJ22L	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25L	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28L	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36L	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36L2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63L2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71L2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80L2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90L2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22L	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25L	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28L	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36L	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63L2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71L2	3.03	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサ
壁掛	RAS-V22L	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25L	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28L	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36L	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40L2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-V56L2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63L2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71L2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-MJ22L	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-MJ25L	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-MJ28L	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-MJ36L	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-MJ40L2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-MJ56L2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-MJ63L2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-MJ71L2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサ
壁掛	RAS-AJ22L	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25L	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28L	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ28L2	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36L	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ36L2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40L	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ40L2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ56L2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサ
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25L	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28L2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63L2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71L2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25L2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28L2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
RAS-HK22L	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-HK25L	4.39	(い)	2.5	搭載しない	
RAS-HK28L	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2020年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-XJ22K	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25K	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28K	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36K	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36K2S	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40K2S	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56K2S	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63K2S	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71K2S	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80K2S	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90K2S	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22K	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25K	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28K	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36K	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40K2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56K2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63K2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71K2	3.03	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-V22K	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25K	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28K	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36K	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40K2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-V56K2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63K2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71K2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-MJ22K	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-MJ25K	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-MJ28K	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-MJ36K	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-MJ40K2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-MJ56K2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-MJ63K2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-MJ71K2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-AJ22K	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25K	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28K	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ28K2	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36K	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ36K2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40K	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ40K2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ56K2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25K	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28K2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40K2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56K2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63K2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71K2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25K2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28K2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40K2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56K2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-HK22K	4.63	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-HK25K	4.39	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-HK28K	4.44	(は)	2.8	搭載しない

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2019年度機種）

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-XJ22J	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28J	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36J	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36J2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40J2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56J2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63J2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71J2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80J2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90J2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22J	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28J	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36J	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40J2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56J2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63J2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71J2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-ZJ80J2	2.72	(い)	8.0	搭載しない

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-E22J	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25J	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28J	4.00	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-E36J	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40J2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56J2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63J2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71J2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-V22J	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25J	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28J	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36J	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-V56J2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63J2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71J2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-MJ22J	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-MJ25J	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-MJ28J	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-MJ36J	2.71	(は)	3.6	搭載しない
RAS-MJ40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
RAS-MJ56J2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	
RAS-MJ63J2	3.00	(い)	6.3	搭載しない	
RAS-MJ71J2	2.55	(い)	7.1	搭載しない	

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
壁掛	RAS-BJ22J	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-BJ25J	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-BJ28J	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-BJ36J	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-BJ40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-BJ56J2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-AJ22J	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25J	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28J	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36J	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ36J2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40J	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ56J2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費効率	定格冷房区分	定格冷房能力 (kW)	容量可変コンプレッサ
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28J2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40J2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56J2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63J2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71J2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25J2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28J2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40J2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56J2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
RAS-HK22J	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-HK25J	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-HK28J	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2018年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 能力	区分	定格冷房 能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-XJ22H	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	RAS-XJ25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	RAS-XJ28H	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	RAS-XJ36H	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	RAS-XJ36H2	4.44	(い)	3.6	搭載しない	
	RAS-XJ40H2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	RAS-XJ56H2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	RAS-XJ63H2	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	RAS-XJ71H2	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-XJ80H2	2.76	(い)	8.0	搭載しない	
	RAS-XJ90H2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	
	RAS-ZJ22H	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	RAS-ZJ25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	RAS-ZJ28H	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	RAS-ZJ36H	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	RAS-ZJ40H2	4.49	(い)	4.0	搭載しない	
	RAS-ZJ56H2	3.46	(い)	5.6	搭載しない	
RAS-ZJ63H2	3.50	(い)	6.3	搭載しない		
RAS-ZJ71H2	3.02	(い)	7.1	搭載しない		
RAS-ZJ80H2	2.72	(い)	8.0	搭載しない		

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 能力	区分	定格冷房 能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-E22H	4.00	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-E25H	4.24	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-E28H	4.00	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-E36H	2.93	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-E40H2	3.31	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-EL56H2	3.26	(い)	5.6	搭載しない	
	RAS-EL63H2	3.18	(い)	6.3	搭載しない	
	RAS-EL71H2	2.75	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-V22H	3.93	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-V25H	3.85	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-V28H	3.50	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-V36H	2.59	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-V40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-V56H2	2.84	(は)	5.6	搭載しない	
	RAS-VL63H2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない	
	RAS-VL71H2	2.58	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-MJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-MJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない		
RAS-MJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない		
RAS-MJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない		
RAS-MJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない		
RAS-MJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない		

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 能力	区分	定格冷房 能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-BJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-BJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-BJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-BJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-BJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-BJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	
	RAS-AJ22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	RAS-AJ25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-AJ28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-AJ28H2	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	RAS-AJ36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-AJ36H2	2.59	(は)	3.6	搭載しない	
	RAS-AJ40H	2.76	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-AJ40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
RAS-AJ56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない		

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 能力	区分	定格冷房 能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
寒冷地向け エアコン壁掛	RAS-XK25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	RAS-XK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない	
	RAS-XK40H2	4.49	(い)	4.0	搭載しない	
	RAS-XK56H2	3.46	(い)	5.6	搭載しない	
	RAS-XK63H2	3.50	(い)	6.3	搭載しない	
	RAS-XK71H2	3.02	(い)	7.1	搭載しない	
	RAS-EK25H2	4.55	(は)	2.5	搭載しない	
	RAS-EK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない	
	RAS-EK40H2	3.64	(は)	4.0	搭載しない	
	RAS-EK56H2	3.05	(は)	5.6	搭載しない	
RAS-HK22H	4.63	(は)	2.2	搭載しない		
RAS-HK25H	4.39	(は)	2.5	搭載しない		
RAS-HK28H	4.44	(は)	2.8	搭載しない		

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2017年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-XJ22G	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XJ25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XJ28G	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XJ36G	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ36G2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XJ40G2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XJ56G2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XJ63G2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XJ71G2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XJ80G2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XJ90G2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-ZJ22G	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-ZJ25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-ZJ28G	4.83	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-ZJ36G	3.91	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-ZJ40G2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-ZJ56G2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-ZJ63G2	3.44	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-ZJ71G2	2.93	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-ZJ80G2	2.67	(い)	8.0	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-E22G	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25G	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28G	4.00	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-E36G	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40G2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56G2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63G2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71G2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-V22G	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-V25G	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-V28G	3.59	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-V36G	2.63	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-V40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-V56G2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-VL63G2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
	RAS-VL71G2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-BJ22G	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-BJ25G	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-BJ28G	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-BJ36G	2.71	(は)	3.6	搭載しない
RAS-BJ40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
RAS-BJ56G2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
壁掛	RAS-AJ22G	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-AJ25G	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-AJ28G	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36G	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40G	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-AJ28G2	3.78	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-AJ36G2	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-AJ40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
RAS-AJ56G2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房能力 (kW)	容量可変 コンプレッサー
寒冷地向けエアコン壁掛	RAS-XK25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40G2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56G2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63G2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71G2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25G2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
RAS-EK40G2	3.64	(は)	4.0	搭載しない	
RAS-EK56G2	3.05	(は)	5.6	搭載しない	