

タイプ	[過熱水蒸気]オープンレンジ ヘルシーシェフ		[過熱水蒸気]オープンレンジ ヘルシーシェフ		オープンレンジ	
※すべてオープン価格*です。						
本体色	フロストブラック(K)		フロストホワイト(W)、フロストブラック(K)		ホワイト(W)	
型式	MRO-W10B		MRO-W1C		MRO-F5B	
総庫内容量*1・庫内形状	30L ワイド&フラット庫内		31L ワイド&フラット庫内		18L フラット庫内	
センサー	Wスキャン(重量センサー+センター赤外線センサー)+温度センサー		重量センサー+蒸気・温度センサー		温度センサー	
レンジ	レンジ 最高出力*2	1,000W(手動:最大5分間/自動:最大3分間)		1,000W(手動:最大3分間/自動:最大3分間)		950W(自動:最大2分間)
	あたため(抜粋)	おかず/ごはん/飲み物*3/酒かん/スチーム/中華まん*3/揚げ物/パン/総菜パン		おかず/ごはん/冷凍ごはん/飲み物/スチーム/揚げ物/中華まん		飲み物(杯数設定)/揚げ物
	温度設定あたため	-10~90℃(5℃単位)		-		-
	2品同時あたため	○(冷凍と常温は不可)		○(冷凍と常温、冷凍と冷凍は不可)		-
解凍	解凍(スチーム)(ひき肉、刺身など全8種類)		解凍/半解凍(スチーム)		解凍/半解凍	
オーブン・グリル	加熱方式	熱風コンベクション式 2段 過熱水蒸気(ボイラー熱風式)		上下ヒーター式 1段 過熱水蒸気(ボイラー式)		過熱水蒸気(カップ式)
	オーブン温度	100~250℃・300℃(240~300℃は短時間出力*4)		100~250℃・300℃・310℃(240~310℃は短時間出力*5)		100~210℃・250℃(250℃は短時間出力*6)
	発酵	スチーム発酵(30・35・40・45℃)		-		発酵(30・35・40・45℃)
	ヒーター/グリル	ダブル光速ヒーター/大火力平面グリル		上下平面ヒーター/上下平面ヒーターグリル		(上)管、(下)平面ヒーター/(上)管、(下)平面ヒーターグリル
スチーム	スチーム方式	給水タンク式		-		カップ式
	スチームショット	手動調理		-		簡易スチーム式
レシピ数/オートメニュー数*7	327/280		292/242		111/89	
オートメニュー	熱風旨み焼き	熱風旨み焼き(肉/魚)		-		-
	ポウルメニュー(抜粋)	簡単ポウルメニュー【耐熱プラスチックボウルも対応】(耐熱ガラスボウル/耐熱プラスチックボウル(オート判別))		ポウルメニュー【耐熱ガラスボウル】		-
	冷凍からラクラクメニュー	熱風旨み焼き/焼き物/揚げ物		焼き物/揚げ物/冷凍食品パリッと調理		-
	時短・便利メニュー	スピードメニュー/ノンフライメニュー		-		-
	トースト(裏返しあり)	トースト/スチームトースト		手動:トースト		トースト
	その他のメニュー	食品メーカーコラボ/セットメニュー		310℃メニュー/食品メーカーコラボ/セットメニュー		-
お手入れ	庫内底面	外して丸洗いテーブルプレート		-		拭きやすいフラット庫内
	庫内側面・背面・天面	汚れを落としやすい庫内側面、お手入れしやすい平面グリルヒーター		汚れを落としやすい庫内側面・背面、お手入れしやすい平面グリルヒーター		-
	お手入れコース	清掃(スチーム)、脱臭、水抜き		清掃(カップ式)、脱臭		脱臭
使いやすさ	庫内灯	LED庫内灯×2灯		白熱球庫内灯×1灯		-
	表示部	大型カラータッチ液晶(5インチ)(付属品ガイド表示)		フルドット液晶(バックライト付き)(付属品ガイド表示)		液晶(バックライトなし)
	簡単操作	大型カラータッチ液晶(5インチ)		ボタン一体型ダイヤル/簡単レンジボタン/マイリストボタン		-
付属品						
※イラストはイメージ。	外して丸洗いテーブルプレート 角皿 410×300mm 2枚 焼網		外して丸洗いテーブルプレート 角皿 410×300mm 2枚 焼網		外して丸洗いテーブルプレート(オープン兼用) 385×311mm 1枚 スチーム小皿 1個 黒皿 298×281mm 1枚	
本体外形寸法(ハンドル含む)						
脚間寸法						
※イラストはイメージ。						
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ)	401×322×218(mm)		401×322×218(mm)		375×323×213(mm)	
設置時に確保する放熱スペース*8	左右・背面 壁ピッタリ 上方10cm以上*9		左右・背面 壁ピッタリ 上方10cm以上*9		背面 壁ピッタリ 左右4.5cm・上方10cm以上*9	
質量	約18.0kg		約18.0kg		約14.8kg	
基本仕様・性能	電源	AC100V(50-60Hz)		AC100V(50-60Hz)		AC100V(50-60Hz)
	レンジ出力	1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当		1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当		1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当
	レンジ消費電力(最高)	1,430W		1,430W		1,450W
	オーブン出力/消費電力	1,360W/1,400W		1,360W/1,400W		1,210W/1,240W
	グリル出力/消費電力	1,300W/1,330W		1,300W/1,330W		1,300W/1,340W
省エネ基準達成率	104%		104%		100%	
年間消費電力量*10	70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年*11、区分:F*12		70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年*11、区分:F*12		79.3kWh/年 電子レンジ機能62.0kWh/年、オープン機能17.3kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:E*12	
	70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		70.4kWh/年 電子レンジ機能58.4kWh/年、オープン機能12.0kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:D*12	
	70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		70.4kWh/年 電子レンジ機能58.4kWh/年、オープン機能12.0kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:D*12	
	70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		70.4kWh/年 電子レンジ機能58.4kWh/年、オープン機能12.0kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:D*12	
	70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		70.5kWh/年*11 電子レンジ機能58.0kWh/年、オープン機能12.5kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:F*12		73.4kWh/年 電子レンジ機能63.0kWh/年、オープン機能10.4kWh/年、待機時0.0kWh/年、区分:B*12	

その他の用語説明 ■ダブル光速ヒーター 温度上昇がはやい2つの光速ヒーターで、すばやく予熱・調理します。■上下平面ヒーター 平面ヒーターでムラを抑えて焼き上げます。ヒーターがターンテーブルがなくフラットなのでお手入れも簡単です。■フラット庫内 ターンテーブルがなくフラットなので、拭きやすくお手入れも簡単です。■温度センサー 庫内角皿を使って、主菜1品と副菜2品を一度に作る、2段で2品を同時にまとめて作るメニューです。■カップ式 スチーム小皿に水を入れて、あとはオートでおまかせ。過熱

露出していないのでお手入れラクラク。■上:管ヒーター、下:平面ヒーター 庫内上部の管ヒーターと下部の平面ヒーターで焼き上げます。■ワイド&フラット庫内 幅広い庫内です。温度をわかって加熱制御します。■スピードメニュー メインディッシュ、おかずもう一品、お弁当、スイーツなど10分以内でできるメニュー。*注ごしらの時間は含まれません。■セットメニュー 水蒸気を使った調理やスチームを使った清掃などができます。■簡易スチーム式 テーブルプレートに水を入れて、あとはオートでおまかせ。茶わん蒸しなどがスチームでなめらかに仕上がります。

*1 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。*2 短時間高出力機能です。オート調理の限定したメニューにのみ動きます。*3 MRO-W10Bは飲み物は牛乳、お茶・コーヒー。中華まんは肉まん、*4 240~300℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に230℃に切りかわります。300℃は予熱有りのみ設定できます。*5 240~310℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に230℃に切りかわります。*6 250℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に210℃に切りかわります。*7 レシピはwebレシピ集に掲載されている材料・作り方

あんまん。*4 240~300℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に230℃に切りかわります。300℃は予熱有りのみ設定できます。*5 240~310℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に230℃に切りかわります。*6 250℃の運転時間は約5分間です。その後は自動的に210℃に切りかわります。*7 レシピはwebレシピ集に掲載されている材料・作り方

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。