



キッチンに「真空チルドSL」を置いてみよう!

スマートフォンで、ご自宅のキッチンに「真空チルド SL」を設置した状態を簡単シミュレーション! ぜひご購入前に、冷蔵庫の色やサイズ感などをお試しください。



1 アプリをスマートフォンにダウンロード

iOS の場合「App Store」、Android™の場合「Google Play™」にアクセス。「GnG」を検索し、ダウンロード。(無料)



iPhone, iPod touch (第4世代)
iPad 2 以降
iOS 4.3 以降




Google Play™
Android 2.1以降



○アプリケーションや商品データのダウンロードには通信費等がかかります。○本アプリケーションは、クウジツ株式会社提供する「GnG (GET and GO)」ARマーケティングサービスを利用しています。詳細説明は、<http://www.koozyt.com/solutions/gng/>をご覧ください。○機種によっては正常に作動しない場合がございます。○iPhone, iPod touch, App Store は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。○Android™、Google Play™およびGoogle Play™ ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

2 このページを印刷し、今お使いの冷蔵庫に貼り付ける

※印刷したこのページの左右中央が、表示される商品画像の左右中央となります。



赤い点線が床から1mになるよう貼付

3 「GnG」を起動し、このページを読み込む

ボタンをタップすると機種・色が選べます



① 機種を選ぶ



② 色を選ぶ



画面をタップすると冷蔵庫のドアが開いて、真空チルドルームを開ける時の音も体験できます



冷蔵庫ドアが90°開く

シユ

冷蔵庫ドアが全開し、真空チルドルームを開ける時の音がする

冷蔵庫ドアが閉じる

シミュレーション結果を撮影・保存できます

※イメージ写真

シミュレーション対象機種 R-C6700/R-C6200/R-C5700/R-C5200/R-C4800/R-SF620CM/R-SF570CM/R-SF520CM/R-SF480CM/R-SF440CM

※上記はiPhoneの場合の例です。Android™の場合には画面表示や操作方法等が上記とは異なることがあります。

○本サービスは、冷蔵庫の設置状況をイメージしていただくためのものです。周囲の環境や光源の位置・種類等によって実際の商品の見え方とは異なります。○次の場合にはマーカーを読み取れず、冷蔵庫が表示されないことがあります。●マーカーから離れ過ぎていたり近過ぎる場合、極端に斜めから読み取ろうとしている場合。(OSや機種によって読み取れる距離や角度は異なります) ●薄暗い場所での使用。●用紙が折れ曲がっていたり、用紙の一部に強い光が当たったり、陰がある場合。用紙が照明を反射してしまっている場合。○本サービスは据付寸法の確認等には使用できません。○本サービスは、予告なく変更または終了する場合がございます。

《この赤い点線が床から1mの高さになるように貼り付けてください》