

日立冷凍冷蔵庫ラインアップ/仕様一覧表 代表機種の画像を掲載しています。 ※1 正面と側面では色が異なります。

まんなか冷凍										まんなか野菜		どっちも冷凍	まんなか冷凍			まんなか野菜			冷凍冷蔵庫			
タイプ 形態	WXCタイプ [フレンチ6ドア]	GXCCタイプ [フレンチ6ドア]	HXCCタイプ [フレンチ6ドア]		HXCタイプ [フレンチ6ドア]		HWタイプ [フレンチ6ドア]			Hタイプ [フレンチ6ドア]		VWタイプ [フレンチ6ドア]		KXCCタイプ [フレンチ6ドア]	HWSタイプ [片開き5ドア]	HSタイプ [片開き5ドア]	Kタイプ [片開き5ドア]	Vタイプ [片開き3ドア]	冷凍冷蔵庫 [片開き3ドア]			
	NEW	NEW								NEW				NEW	NEW		NEW	NEW				
定格外容積	735L	670L	617L	540L	617L	540L	617L	540L	485L	540L	485L	570L	500L	567L	470L	470L	401L	375L	315L	265L		
本体幅	幅88cm	幅88cm	幅68.5cm	幅65cm	幅68.5cm	幅65cm	幅68.5cm	幅65cm	幅65cm	幅65cm	幅65cm	幅68.5cm	幅65cm	幅68.5cm	幅60cm	幅60cm	幅60cm	幅60cm	幅54cm	幅54cm		
型式	R-WXC74W	R-GXCC67W	R-HXCC62V	R-HXCC54V	R-HXC62V	R-HXC54V	R-HW62V	R-HW54V	R-HW49V	R-H54W	R-H49W	R-VW57V	R-VW50V	R-KXCC57V	R-HWS47V	R-HS47V	R-K40T	R-V38V	R-V32V	R-27V		
左開き	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R-HWS47VL	R-HS47VL	R-K40TL	R-V38VL	R-V32VL	—		
色*1	クリスタルミラー(X)	パイブレーション モーブグレー(H)※1	クリスタルミラー(X)/ライトゴールド(XN)		ブラストモーブグレー(H)※1		ライトゴールド(N)/ピュアホワイト(W)			ピュアホワイト(W) NEW		ライトゴールド(N)/ピュアホワイト(W)		クリスタルミラー(X)	ライトゴールド(N)/ ピュアホワイト(W)	シルバー(S)※1	シルバー(S)※1	グラファイトシルバー(S)※1 NEW / ライトゴールド(N)※1		ライトゴールド(N)※1		
各室定格 内容積(L)	冷蔵室 386L 製氷室 309L 冷凍室 27.42L 切替室 143.95L 野菜室 137.95L	冷蔵室 352L 製氷室 269L 冷凍室 31.31L 切替室 124.87L 野菜室 124.87L	冷蔵室 317L 製氷室 241L 冷凍室 24.33L 切替室 118.81L 野菜室 118.81L	冷蔵室 278L 製氷室 210L 冷凍室 22.28L 切替室 103.69L 野菜室 103.69L	冷蔵室 317L 製氷室 241L 冷凍室 24.33L 切替室 118.81L 野菜室 118.81L	冷蔵室 278L 製氷室 210L 冷凍室 22.28L 切替室 103.69L 野菜室 103.69L	冷蔵室 317L 製氷室 241L 冷凍室 24.33L 切替室 118.81L 野菜室 118.81L	冷蔵室 278L 製氷室 210L 冷凍室 22.28L 切替室 103.69L 野菜室 103.69L	冷蔵室 253L 製氷室 190L 冷凍室 20.25L 切替室 96.63L 野菜室 96.63L	冷蔵室 278L 製氷室 220L 冷凍室 22.28L 切替室 103.69L 野菜室 103.69L	冷蔵室 253L 製氷室 198L 冷凍室 20.25L 切替室 96.63L 野菜室 96.63L	冷蔵室 308L 製氷室 234L 冷凍室 23.32L 切替室 107.73L 野菜室 107.73L	冷蔵室 271L 製氷室 207L 冷凍室 21.26L 切替室 94.63L 野菜室 94.63L	冷蔵室 308L 製氷室 234L 冷凍室 23.32L 切替室 100.71L 野菜室 100.71L	冷蔵室 243L 製氷室 188L 冷凍室 22.23L 切替室 87.58L 野菜室 87.58L	冷蔵室 243L 製氷室 196L 冷凍室 22.23L 切替室 87.58L 野菜室 87.58L	冷蔵室 214L 製氷室 172L 冷凍室 18.19L 切替室 75.50L 野菜室 75.50L	冷蔵室 225L 製氷室 178L 冷凍室 18.19L 切替室 75.49L 野菜室 75.49L	冷蔵室 186L 製氷室 149L 冷凍室 16.39L 切替室 66.43L 野菜室 66.43L	冷蔵室 136L 製氷室 108L 冷凍室 13.13L 切替室 63.39L 野菜室 63.39L		
外形寸法 (mm)	880 890	880 890	685 695	650 660	685 695	650 660	685 695	650 660	650 660	650 660	650 660	685 695	650 660	685 695	600 610	600 610	600 610	600 610	540 560	540 560		
2021年省エネ 基準達成率	116%	106%	119%	112%	119%	112%	119%	112%	105%	100%	100%	104%	101%	100%	101%	101%	90%	104%	104%	101%		
年間消費電力量 (50/60Hz) (JIS C 9801-3:2015)	310kWh/年*3	319kWh/年*4	270kWh/年*4	263kWh/年*4	270kWh/年*4	263kWh/年*4	270kWh/年*4	263kWh/年*4	262kWh/年*4	295kWh/年*4	276kWh/年*4	290kWh/年*4	275kWh/年*4	343kWh/年*5	269kWh/年*4	269kWh/年*4	273kWh/年*4	336kWh/年	324kWh/年	323kWh/年		
定格消費電力量 (50/60Hz)	110/110	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	99/99	99/99	123/123	95/95	95/95	91/91	87/87	87/87	86/86		
電熱装置	246/246	264/264	206/206	176/176	206/206	176/176	206/206	176/176	175/175	176/176	175/175	196/196	173/173	244/244	155/155	155/155	141/141	150/150	129/129	129/129		
スマートフォン 連携		冷蔵庫カメラ (冷蔵室/冷凍室下段/野菜室)	冷蔵庫カメラ (冷蔵室)											冷蔵庫カメラ (冷蔵室)								
	日立冷凍冷蔵庫 コンシェルジュアプリ																					
冷蔵室	まるごとチルド																					
	スポット冷蔵(3-4段目) [フット&急冷部(3-4段目右側)]	クイック冷却																	急冷蔵(1段目)	サッと急冷却(2-3段目)		
	真空チルドルーム チルド/氷温切替	特鮮氷温ルーム																	急冷蔵(1段目)	うるおいチルドルーム		チルドルーム
	小物ケース(卵スタンド付き)																					
冷凍室	らくうま!ひろin冷凍																					
	デリシャス冷凍(下段1段目)																					
製氷室	3段ケース(下段)																					
	自動製氷 (はすして洗える製氷皿)	自動製氷(製氷皿は取りはずせません)																	自動製氷	自動製氷(製氷皿は取りはずせません)		
野菜室	新鮮スリーブ野菜室	新鮮スリーブ野菜室(下段スペース)																	うるおい野菜室	新鮮スリーブ野菜室 (下段スペース)	うるおい野菜室(間接冷却カバー)	
省エネ技術	Frostサイクル冷却	冷蔵室独立冷却システム																	Frostサイクル冷却			
ドア	電動引き出し(冷凍室下段・野菜室)																					
	クリスタルガラスドア	鋼板ドア		クリスタルガラスドア			鋼板ドア						クリスタルガラスドア		鋼板ドア							
グリーン購入法 適合商品	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
冷凍室の性能 種類別売価格(税込)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
オープン価格*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

※チルドの温度は搭載されている機能によって異なります。*1 色表示記号は、色の目安です。*2 奥行はハンドル・脚カバーを除く。*3 冷凍室上段、製氷室を冷凍(ツースター)、上段/下段切替室を冷凍設定(フォースター)で測定した場合の値です。*4 冷凍室上段、製氷室を冷凍(ツースター)で測定した場合の値です。*5 冷凍室、冷凍室、製氷室は冷凍(ツースター)となります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○商品の色・柄は、角度や光源などによってカタログとは見え方が異なります。商品のドア面と側面では色が異なります。ドア面には製造上のゆがみが生じます。○NEWは新発売の商品です。従来商品から機能・仕様・

日立の家庭用冷蔵庫は、すべてノンフロン冷蔵庫です。商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、家庭用冷蔵庫・冷凍庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。