

ロータリー&往復式シェーバーラインアップ。

ロータリーシェーバー・往復式シェーバー機能仕様一覧

	ロータリージースード(光コート採用)				エスブレードソニック(光コート採用)		
	光ドラムレザーク		音波振動機構		W音波振動機構		
	日本製 本体のみ		日本製 本体のみ		光ウェーブキャッチ刃		
型式	RM-LX10D	RM-LX9	RM-LX8D	RM-LX7	RM-FL20WD	RM-FL10W	
希望小売価格	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	
外形寸法 幅×高さ×奥行 (cm)	6.8×17.3×5.5				6.4×15.7×4.6		
質量 本体のみ (g)	約240		約235		約180		
駆動方式	ロータリー				往復高速駆動 (W音波振動機構)		
外刃	グラデーション外刃 K-LX5S		グラデーション外刃 K-LX4S		グラデーション外刃×2 替刃K-F39S		
内刃	光ドラムレザーク刃*1 (φ15mm) 替刃K-LX2U				光ウェーブキャッチ刃*1 2本 替刃K-LW24U		
光コート	●				●		
刃先角度	●				●		
くせヒゲキャッチャー	●				-		
トリマー	往復式トリマー				スイング式センタートリマー ファインカットトリマー		
キワソリ刃	●				●		
ヘッドの動き	3D密着レザークヘッド				3Dヘッド		
トルクコントローラー	●				-		
洗浄方式	●				外内刃 同時洗浄		
ウォーターウィンドウ 本体水洗い	-				●		
乾燥	LED 光乾燥器	-	LED 光乾燥器	-	LED光乾燥器 [別売] LED光乾燥器 RM-FL20WD 014 (サービス扱い)	[別売] LED光乾燥器 RM-LF439D 006 (サービス扱い)	
表示	充電ランプ	充電完了ランプ				充電完了ランプ	
	充電残量表示	10段階デジタル表示		3段階LED表示		3段階LED表示	
ヒゲの濃さ	濃い				濃い		
使用可能日数 (3分/日)	約21日間				約14日間		
充電時間	1.5時間				1時間		
電源	●				●		
電池	リチウムイオン電池				リチウムイオン電池		
電圧	AC100-240V				AC100-240V		
付属品	LED光乾燥器	●	-	●	-	- (別売)	
	電源アダプター	●				●	
	掃除用ブラシ	●				●	
	シェーバーオイル	ボトルタイプ				ボトルタイプ	
	ケース	クッションポーチ				ポーチ	

*1 剃り味に差がつく硬度・靱性に優れた **YSSヤスキハガネ**を採用 (YSS、ヤスキハガネは日立金属株式会社の登録商標です。)

	エスブレード(光コート採用)		エスブレード			エスブレード ドライ	乾電池式 シェーバー	回転式 シェーバー
	光ウェーブキャッチ刃		3枚刃	3枚刃	2枚刃	1枚刃	1枚刃	
	日本製 本体のみ		日本製 本体のみ		日本製 本体のみ		日本製 本体のみ	
型式	RM-LF463		RM-T53	RM-T349	RM-W249	RM-180	BM-S10	RM-126
希望小売価格	オープン価格*		オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
外形寸法 幅×高さ×奥行 (cm)	6.3×15.7×5.4		6.3×15.8×4.3	6.6×15.7×4.4		5.3×12.1×2.8	5.7×9.7×2.5	4.4×11.6×5.3
質量 本体のみ (g)	約170		約150	約165		約155	約150(乾電池含)	約105
駆動方式	往復高速駆動		往復高速駆動	往復高速駆動	往復高速駆動	往復高速駆動	往復高速駆動	回転式
外刃	グラデーション外刃×2 替刃K-F39S		替刃K-T34S	替刃K-T40S	替刃K-W41S	替刃K-37S	替刃K-37S	外刃・内刃組 替刃 Z-15
内刃	光ウェーブキャッチ刃*1 2本 替刃K-LW24U		ウェーブキャッチ刃*1 2本 替刃K-W22U			鋭角刃*1 1本 替刃K-23U	鋭角刃*1 1本 替刃K-23U	回転刃
光コート	●		-			-	-	-
刃先角度	●		●			●	●	-
くせヒゲキャッチャー	-		-			-	-	-
トリマー	スイング式センタートリマー ファインカットトリマー		ファインカットセンタートリマー			-	-	-
キワソリ刃	●		●			●	-	●
ヘッドの動き	3Dヘッド		3Dヘッド	-		-	-	-
トルクコントローラー	-		-			-	-	-
洗浄方式	●		●			-	●	-
ウォーターウィンドウ 本体水洗い	-		-			-	●	-
乾燥	[別売] LED光乾燥器 RM-LF439D 006 (サービス扱い)		-			-	-	-
表示	充電表示ランプ	充電表示ランプ	充電完了ランプ		充電表示ランプ	-	-	-
	充電催促表示(消灯)	-			-	-	-	-
ヒゲの濃さ	濃い	濃い		普通		普通	普通	普通
使用可能日数 (3分/日)	約10日間	約10日間	約7日間		約7日間	約1ヶ月	約10日間	
充電時間	5時間	5時間			8時間	-	8時間	
電源	●		●			●	●	●
電池	ニッケル水素電池		ニッケル水素電池			充電式 (プラグイン式)	乾電池式	充電式 (プラグイン式)
電圧	AC100-240V	AC100-240V			AC100-120V AC200-240V 手動切替え	単3形アルカリ 乾電池×2本	ニッケル水素電池	
付属品	- (別売)	-			-	-	-	-
	●	●			●	-	-	
	●	●			●	収納式	●	
	ボトルタイプ	-			-	-	-	
	ポーチ	ポーチ	-		-	-	ポーチ	

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。