


	仕様
型式	HSS - P40BS
出力制御機能	—
定格出力	4.0kW
定格入力電圧	DC250V
入力運転電圧範囲	DC50V~DC380V
入力回路数	1回路
最大入力電流	30A
定格出力電圧	AC202V
定格出力周波数	50Hzまたは60Hz
電力変換効率	96%
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相2線式 (系統との接続は単相3線式)
質量	約16kg (取付板含まず)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	540×167×260mm
自立運転 (出力)	手動切替え (1.5kVA)
制御方式	HI - MPPT制御方式
夜間消費電力	1W以下
動作温度範囲	- 10℃~ + 40℃
保護構造	—
運転音	25dB
その他機能	多数台連系対応 新FRT要件対応 力率設定機能
設置場所	屋内用

単位 (mm)

製図	磯部	2013.10.22	HSS - P 4 0 B S	品名 パワーコンディショナ	尺 度	N . T . S .
審査	石村	2013.10.22	日立アプライアンス (株)			
承認	服部	2013.10.22				