


|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
|                  | 仕様                                |
| 型式               | HSS - P 4 0 B M                   |
| 出力制御機能           | —                                 |
| 定格出力             | 4 . 0 k W                         |
| 定格入力電圧           | D C 2 5 0 V                       |
| 入力運転電圧範囲         | D C 5 0 V ~ D C 3 8 0 V           |
| 入力回路数            | 1 回路                              |
| 最大入力電流           | 3 0 A                             |
| 定格出力電圧           | A C 2 0 2 V                       |
| 定格出力周波数          | 5 0 H z または 6 0 H z               |
| 電力変換効率           | 9 6 %                             |
| 絶縁方式             | トランスレス方式                          |
| 相数               | 単相 2 線式<br>( 系統との接続は単相 3 線式 )     |
| 質量               | 約 1 6 k g ( 取付板含まず )              |
| 外形寸法 ( 幅×奥行×高さ ) | 5 4 0 × 1 6 7 × 2 6 0 m m         |
| 自立運転 ( 出力 )      | 手動切替え ( 1 . 5 k V A )             |
| 制御方式             | H I - M P P T 制御方式                |
| 夜間消費電力           | 1 W 以下                            |
| 動作温度範囲           | - 1 0 ℃ ~ + 4 0 ℃                 |
| 保護構造             | —                                 |
| 運転音              | 2 5 d B                           |
| その他機能            | 多数台連系対応<br>新 F R T 要件対応<br>力率設定機能 |
| 設置場所             | 屋内用                               |

単位 ( mm )

|    |    |            |                 |                  |        |             |
|----|----|------------|-----------------|------------------|--------|-------------|
| 製図 | 磯部 | 2013.10.22 | HSS - P 4 0 B M | 品名<br>パワーコンディショナ | 尺<br>度 | N . T . S . |
|    |    |            |                 |                  |        |             |
|    |    |            |                 |                  |        |             |
| 審査 | 石村 | 2013.10.22 | 日立アプライアンス ( 株 ) |                  |        |             |
| 承認 | 服部 | 2013.10.22 |                 |                  |        |             |