


	仕様
型式	HSS - P 5 5 B S
出力制限機能	—
定格出力	5 . 5 k W
定格入力電圧	D C 2 5 0 V
入力運転電圧範囲	D C 5 0 V ~ D C 3 8 0 V
入力回路数	1 回路
最大入力電流	3 0 A
定格出力電圧	A C 2 0 2 V
定格出力周波数	5 0 H z または 6 0 H z
電力変換効率	9 6 %
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相 2 線式 (系統との接続は単相 3 線式)
質量	約 2 1 k g (取付板含まず)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	6 2 0 × 1 8 2 × 2 6 0 m m
自立運転 (出力)	手動切替え (1 . 5 k V A)
制御方式	H I - M P P T 制御方式
夜間消費電力	1 W 以下
動作温度範囲	- 1 0 ℃ から + 4 0 ℃
保護構造	—
運転音	2 5 d B
その他機能	多数台連系対応 新 F R T 要件対応 力率設定機能
設置場所	屋内用

単位 (mm)

製図	磯部	2013.10.22	HSS - P 5 5 B S	品名 パワーコンディショナ	尺 度	N . T . S .
審査	石村	2013.10.22	日立アプライアンス (株)			
承認	服部	2013.10.22				