


	仕様
型式	HSS - P40BHT
出力制御機能	○
定格出力	4.0kW
定格入力電圧	DC250V
入力運転電圧範囲	DC50V~DC380V
入力回路数	1回路
定格出力電圧	AC202V
定格出力周波数	50Hzまたは60Hz
電力変換効率	96%
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相2線式 (系統との接続は単相3線式)
質量	約15.9kg (取付板含まず)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	540×167×260mm
自立運転 (出力)	手動切替え (1.5kVA)
制御方式	HI-MPPT制御方式
多数台連系対応	○
新FRT要件対応	○
夜間消費電力	1W以下
動作温度範囲	-10℃~+40℃
停電時手動復帰機能	—
力率設定機能	○
設置場所	屋内用

単位 (mm)

製図	磯部	2013.10.22	HSS - P40BHT	品名 パワーコンディショナ	尺度	N.T.S.
審査	石村	2013.10.22	日立アプライアンス(株)			
承認	服部	2013.10.22				