



	仕様
型式	HSS - P 4 0 BMT
出力制御機能	○
定格出力	4 . 0 kW
定格入力電圧	DC 2 5 0 V
入力運転電圧範囲	DC 5 0 V ~ DC 3 8 0 V
入力回路数	1 回路
定格出力電圧	AC 2 0 2 V
定格出力周波数	5 0 Hz または 6 0 Hz
電力変換効率	9 6 %
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相 2 線式 (系統との接続は単相 3 線式)
質量	約 1 5 . 9 k g (取付板含まず)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	5 4 0 × 1 6 7 × 2 6 0 mm
自立運転 (出力)	手動切替え (1 . 5 k V A)
制御方式	H I - M P P T 制御方式
多数台連系対応	○
新 F R T 要件対応	○
夜間消費電力	1 W 以下
動作温度範囲	- 1 0 ℃ ~ + 4 0 ℃
停電時手動復帰機能	—
力率設定機能	○
設置場所	屋内用

単位 (mm)

製図	磯部	2013.10.22	HSS - P 4 0 BMT	品名 パワーコンディショナ	尺 度	N . T . S .
審査	石村	2013.10.22	日立アプライアンス (株)			
承認	服部	2013.10.22				