



仕様	
型式	HSS - P 4 0 A
定格出力	4 . 0 k W
定格入力電圧	DC 2 5 0 V
入力運転電圧範囲	DC 5 0 V ~ DC 3 8 0 V
定格出力電圧	AC 2 0 2 V
定格出力周波数	5 0 H z または 6 0 H z
電力変換効率	9 6 %
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相 2 線式 (系統との接続は単相 3 線式)
質量	1 5 . 9 k g (取付板含まず)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	5 4 0 × 1 6 7 × 2 6 0 m m
自立運転 (出力)	手動切替え (1 . 5 k V A)
制御方式	H I - M P P T 制御方式
多数台連系対応 単独運転防止機能	—
夜間消費電力	1 W 以下
設置場所	屋内用

単位 (mm)

製図	磯部	2013.06.06	HSS - P 4 0 A	品名 パワーコンディショナ	尺度 N . T . S .
審査	石村	2013.06.06			
承認	服部	2013.06.06			
			日立アプライアンス (株)		