



仕様	
型式	HSS - P55DMT15
出力制御機能	○
定格出力	5.5kW
定格入力電圧	DC250V
入力運転電圧範囲	DC50V~DC380V
入力回路数	1回路
最大入力電流	40A
定格出力電圧	AC202V
定格出力周波数	50Hzまたは60Hz
電力変換効率	96%
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相2線式 (系統との接続は単相3線式)
質量	約21kg (取付板含まず)
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	620×182×260mm
自立運転 (出力)	手動切替え (1.5kVA)
制御方式	HI-MPPT制御方式
夜間消費電力	1W以下
動作温度範囲	-10℃~+40℃
保護構造	—
運転音	25dB
その他機能	多数台連系対応 新FRT要件対応 力率設定機能
設置場所	屋内用

単位 ( mm )

製図	石村	2016.6.20	HSS-P55DMT15	品名 パワーコンディショナ	日立アプライアンス (株)	尺度	N.T.S.
審査	服部	2016.6.20					
承認	服部	2016.6.20					