

石綿(アスベスト)含有部品使用のルームエアコン 型式一覧表(1)

一般製品名	製造期間	型式	部品の使用部分	石綿含有質量(%)
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 ウィンドー体形)	1968～1996年	RA-25A	圧縮機内部の パッキンに使用	約50%
		RA-40A2		
		RA-40A3		
		RA-50A2		
		RA-50A3		
		RA-50B2		
		RA-161L		
		RA-162		
		RA-162L		
		RA-165L		
		RA-166		
		RA-167		
		RA-169L		
		RA-180		
		RA-180D		
		RA-181		
		RA-181D		
		RA-181L		
		RA-182		
		RA-182B		
		RA-182D		
		RA-185		
		RA-185B		
		RA-185D		
		RA-185L		
		RA-186		
		RA-186D		
		RA-187D		
		RA-220		
		RA-220D		
		RA-221		
		RA-221B		
		RA-221D		
		RA-221DS		
		RA-221T		
		RA-222		
		RA-222B		
		RA-222D		
		RA-222DS		
		RA-222T		
RA-225				
RA-225B				
RA-225BDH				
RA-225D				
RA-225DS				
RA-225H				
RA-225T				
RA-226				
RA-226D				
RA-226N				
RA-227B				

石綿(アスベスト)含有部品使用のルームエアコン 型式一覧表(2)

一般製品名	製造期間	型式	部品の使用部分	石綿含有質量(%)
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 ウィンドー体形)	1968～1996年	RA-227D	圧縮機内部の パッキンに 使用	約50%
		RA-227T		
		RA-229BH		
		RA-282		
		RA-286		
		RA-351BD		
		RA-352B		
		RA-352BDH		
		RA-352T		
		RA-356B		
		RA-356BD		
		RA-356T		
		RA-357B		
		RA-452B		
		RA-452T		
		RA-456B		
		RA-456T		
		RA-457B		
		RA-457T		
		RA-632T		
		RA-635T		
		RA-639T		
		RA-1601L		
		RA-1801D		
		RA-1802		
		RA-1803		
		RA-1804		
		RA-2001		
		RA-2201		
		RA-2201BH		
		RA-2201D		
		RA-2201T		
		RA-2202		
		RA-2202D		
		RA-2203		
		RA-2204		
		RA-2204D		
		RA-2204T		
		RA-2205		
		RA-2205D		
RA-2205T				
RA-2801				
RA-2802				
RA-2803				
RA-2804				
RA-3501B				
RA-3501BD				
RA-3501T				
RA-3502B				
RA-3502T				
RA-3503B				

石綿(アスベスト)含有部品使用のルームエアコン 型式一覧表(3)

一般製品名	製造期間	型式	部品の使用部分	石綿含有質量(%)
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 ウィンドー体形)	1968～1996年	RA-3503T	圧縮機内部の パッキンに 使用	約50%
		RA-3504T		
		RA-4501B		
		RA-4501T		
		RA-4502B		
		RA-4502T		
		RA-4503B		
		RA-4503T		
		RA-6301T		
		RA-6302T		
		RA-6303T		
		RA-6304T		
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 スプリット形室外機)	1968～1998年	RAC-181	圧縮機内部の パッキンに 使用	約50%
		RAC-181A		
		RAC-181B		
		RAC-182		
		RAC-182B		
		RAC-185BH		
		RAC-187		
		RAC-189B		
		RAC-189BH		
		RAC-209H		
		RAC-221		
		RAC-221B		
		RAC-221T		
		RAC-222		
		RAC-222B		
		RAC-222T		
		RAC-225BH		
		RAC-226		
		RAC-227		
		RAC-227T		
		RAC-229B		
		RAC-229B		
		RAC-229BH		
		RAC-403AW2		
		RAC-451BHM2		
		RAC-451BM3		
		RAC-451T		
		RAC-451THM2		
		RAC-451TV		
		RAC-452T		
RAC-452THM2				
RAC-452TV				
RAC-453BHM				
RAC-456T				
RAC-501BHM3				
RAC-502AW2				
RAC-502AW3				

石綿(アスベスト)含有部品使用のルームエアコン 型式一覧表(4)

一般製品名	製造期間	型式	部品の使用部分	石綿含有質量(%)
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 スプリット形室外機)	1968～1998年	RAC-502AW3A	圧縮機内部の パッキンに 使用	約50%
		RAC-502BHM3		
		RAC-502BM3		
		RAC-503TM3		
		RAC-504AH2		
		RAC-504AH3		
		RAC-504AH3A		
		RAC-504BM3		
		RAC-505BHM3		
		RAC-505BM3		
		RAC-562BHM3		
		RAC-632AW3		
		RAC-1801		
		RAC-1801BH		
		RAC-1801HS		
		RAC-1802A		
		RAC-1802HS		
		RAC-1802S		
		RAC-1803S		
		RAC-1803SU		
		RAC-1803VU		
		RAC-1804S		
		RAC-1804V		
		RAC-1805V		
		RAC-1807V		
		RAC-1808S		
		RAC-1811S		
		RAC-2001		
		RAC-2002		
		RAC-2201		
		RAC-2201B		
		RAC-2201BH		
		RAC-2201BHS		
		RAC-2201H		
		RAC-2201HS		
		RAC-2201M2		
		RAC-2201TH		
		RAC-2201THS		
		RAC-2202		
		RAC-2202A		
RAC-2202B				
RAC-2202BH				
RAC-2202HS				
RAC-2202M2				
RAC-2202S				
RAC-2202T				
RAC-2203				
RAC-2203B				
RAC-2203BH				
RAC-2203H				
RAC-2203HS				

石綿(アスベスト)含有部品使用のルームエアコン 型式一覧表(5)

一般製品名	製造期間	型式	部品の使用部分	石綿含有質量(%)
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 スプリット形室外機)	1968～1998年	RAC-2203S	圧縮機内部の パッキンに 使用	約50%
		RAC-2203T		
		RAC-2203TH		
		RAC-2203TS		
		RAC-2204BS		
		RAC-2204S		
		RAC-2204TS		
		RAC-2204V		
		RAC-2205BS		
		RAC-2205S		
		RAC-2205V		
		RAC-2206BHS		
		RAC-2206HS		
		RAC-2206THS		
		RAC-2207S		
		RAC-2207TS		
		RAC-2207V		
		RAC-2208S		
		RAC-2208TS		
		RAC-2209BS		
		RAC-2209S		
		RAC-2209TS		
		RAC-2211S		
		RAC-2221BH		
		RAC-2221H		
		RAC-2221TH		
		RAC-2501BH		
		RAC-2501BHM		
		RAC-2501H		
		RAC-2501TH		
		RAC-4501B		
		RAC-4501BH		
		RAC-4501T		
		RAC-4501TH		
		RAC-4502B		
		RAC-4502BH		
		RAC-4502T		
		RAC-4502TH		
		RAC-4503B		
		RAC-4503BH		
RAC-4503T				
RAC-4503TH				
RAC-4504B				
RAC-4504T				
RAC-4504TH				
RAC-4505BH				
RAC-4505TH				
RAC-4506TH				
RAC-4513B				
RAC-4513T				
RAC-4519BV				

石綿(アスベスト)含有部品使用のルームエアコン 型式一覧表(6)

一般製品名	製造期間	型式	部品の使用部分	石綿含有質量(%)
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 スプリット形室外機)	1968～1998年	RAC-4519THV	圧縮機内部の パッキンに 使用	約50%
		RAC-4519TV		
		RAC-4520BHV		
		RAC-4520BV		
		RAC-4520THV		
		RAC-4520TV		
		RAC-4527BV		
		RAC-4527THV		
		RAC-4527TV		
		RAC-4535BHV		
		RAC-4535THV		
		RAC-4545BHV		
		RAC-4545THV		
		RAC-5645THV		
		RAC-5650THV		
		RAC-6301T		
		RAC-6301TH		
		RAC-6302T		
		RAC-6302TH		
		RAC-6303T		
RAC-6319THV				
RAC-6319TV				
RAC-6320THV				
RAC-6320TV				
RAC-6327TV				
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 スルーザオール形)	1979～1985年	RAH-2201BH	圧縮機内部の パッキンに使用	約50%
		RAH-3101BH		
		RAH-3102BH		
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 ポータブル形)	1971～1976年	RAP-161	圧縮機内部の パッキンに 使用	約50%
		RAP-165		
		RAP-166		
		RAP-189		
		RAP-221		
		RAP-225		
		RAP-1801		
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 窓タテ形)	1974～1977年	RAV-189	圧縮機内部の パッキンに使用	約50%
		RAV-1801		
		RAV-1802		
		RAV-2001		
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 水冷式フロア形)	1969～1972年	RAW-205FJ	圧縮機内部の パッキンに使用	約50%
		RAW-206FJ		
		RAW-252F		
		RAW-252FJ		

石綿(アスベスト)含有部品使用のルームエアコン 型式一覧表(7)

一般製品名	製造期間	型式	部品の使用部分	石綿含有質量(%)
ルームエアコン (レシプロ圧縮機搭載 水冷式フロア形)	1969～1972年	RAW-255BFJ	圧縮機内部の パッキンに使用	約50%
		RAW-315BFJ		
		RAW-316FJ		
ルームエアコン (横形スクロール圧縮機搭 載 スプリット形室外機)	1994～2003年	RAC-25PJX	圧縮機内部の パッキンに使用	44%
		RAC-28PJX		
		RAC-28KXM		
		RAC-32HJX		
		RAC-32HKX		
		RAC-32KX		
		RAC-32SJX		
		RAC-32SKX		
		RAC-38H2X		
		RAC-50JE2		
		RAC-50SJX2		
		RAC-251HX2		
		RAC-259FX		
		RAC-259GX		
		RAC-259HGX		
		RAC-259HX		
		RAC-259HXD		
		RAC-285JX		
		RAC-285JX2		
		RAC-289FX		
		RAC-289GX		
		RAC-289HGX		
		RAC-289HX		
		RAC-289HXD		
		RAC-325JX2		
		RAC-328HX		
		RAC-329GX		
		RAC-329JX		
		RAC-4010JX2		
		RAC-401HX2		
		RAC-405JX2		
		RAC-501HX2		
		RAC-2210JX		
RAC-2510HX				
RAC-2510JX				
RAC-2510JX2				
RAC-2510JXD				
RAC-2810HX				
RAC-2810JX				
RAC-2810JX2				
RAC-2810JXD				
RAC-3210HX				
RAC-3210JX				
RAC-V40KLX2				