

環境に配慮したモノづくりに取り組んでいます。

製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO₂削減に貢献。
また、生産活動では、エネルギー使用の効率化や有害物質の削減を推進しています。

HITACHI

Inspire the Next

液晶テレビ

総合カタログ 2018-4

BS・110度CSによる4K・8K放送について	BS・110度CSによる4K・8K放送に関する一般的なお問い合わせ
4Kテレビには2018年から放送予定のBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載されていません。今後発売予定の受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。 ※右旋・左旋円偏波対応のアンテナ、混合器、分配器、分波器、ブースター等に交換が必要な場合があります。	(一社)放送サービス高度化推進協会(A-PAB) 新4K8K衛星放送コールセンター (ナビダイヤル:通話料視聴者負担) 0570-048-001 ※運用開始は2017年12月1日(金) ※運用時間は、平日9:00~17:00(12月29日~1月3日は休み) ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

「JIS C 61000-3-2 適合品」:JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性―第3-2部:限度値―高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。	 このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。
--	---



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ●テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

長年ご使用のテレビの点検を！ ●カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、故障したり、ときには安全を損なう事故につながることもあります。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

ハードディスクに関するご注意

●テレビ本体に内蔵しているハードディスクが故障した場合は、ハードディスクの交換修理となります。その場合、ハードディスクの録画内容を新しいハードディスクに移すことはできません。ハードディスクの交換修理の場合は出張修理による交換が可能です。ただし、故障の内容によってはお預かりする場合もございます。●テレビ本体に内蔵しているハードディスクや、テレビに接続した別売品の外付HDD、iVDRアダプター、カセットHDD「iVDR-SJ」などが故障すると、ハードディスクに録画されたコンテンツが失われる場合があります。故障したハードディスクなどのコンテンツの復旧や補償はできませんので、あらかじめご了承ください。●別売の外付HDD、iVDRアダプター、カセットHDD「iVDR-SJ」などが故障した場合は、それぞれのメーカーの品質保証窓口へお問い合わせください。

●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、画面分割機能(2画面)などや画面モード切替機能(スムーズワイドモード)などを利用して画面の分割表示や圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。●ライフタイプやガン(銃)タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用できないことがあります。くわしくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。●ゲーム機のコントローラーを使用される場合は、コントローラーの操作に対して、画面がわずかに遅れて表示されますが、これは入力された信号が表示されるまでにデジタル処理による時間の遅れが発生するため、故障ではありません。●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。●赤外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご使用になられる場合は、これらの機器にノイズなどの障害を与えることがありますので、同時に使用しないでください。●AMラジオやビデオなどの音声や映像にノイズなどの障害を及ぼす場合があります。配置状況によっては近隣のAMラジオなどにノイズなどの影響を与える場合があります。●液晶テレビは、パネル表面や上部が熱くなりますが、故障ではありません。●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなったり、常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●画像や映像の写真はハメ込み合成です。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : **0120-3121-11**

携帯電話・PHSから : 050-3155-1111 (有料)

FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)、9:00~17:00 (日・祝日)
(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電取扱い

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2018年4月現在のものです。 **LS-TV1804**

 **日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社**

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。



 **360°/ピネス**
ひとりひとりに、うれしい暮らしを



L55-ZP5



高精細でダイナミックな臨場感を描き出す。



表示画素数3,840×2,160



●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●写真はイメージです。本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化など料金(リサイクル料金)が必要になります。

http://av.hitachi-ls.co.jp/

こだわりの高画質、充実の機能性、さまざまな録画スタイルから選べる新しいWoooのラインアップです。

		ZP5	X5	GP35	A5
		55v 	43v 	43v 	40v 
高画質	画面サイズ	55v 49v	43v	43v 32v	40v 32v 24v 19v
	解像度	 3840×2160	 3840×2160	 43v型  32v型 Full Hi-Vision Hi-Vision	 40v型  32・24・19v型 Full Hi-Vision Hi-Vision
	超解像技術 ピクチャーマスター	 	 	 	 
	HDR (ハイダイナミックレンジ)			—	—
	高画質液晶パネル	 	 	  43v型のみ	
	液晶倍速120コマ		—	—	—
高音質	音声技術	 	 	リニアフェイズ技術	 
録画	録画機能	  アダプター(別売)経由		   ※2 アダプター(別売)経由※1	
	長時間録画・ 裏番組録画	 		 	
	スカパー!プレミアム サービスLink録画	—	—	 ※3	—
便利な機能	Woooリンク (HDMI連動)				
	高速起動 (クイックスタート)				
	ネットサービス	    	    	  	 
放送	デジタル チューナー数	   ×3	   ×2	   ×3	  ×2

機能説明	 4K対応 3840×2160 フルハイビジョンの4倍 水平3,840×垂直2,160画素	 フルハイビジョン Full Hi-Vision 水平1,920×垂直1,080画素の ハイビジョン放送をそのまま表示	 ハイビジョン Hi-Vision 高精細なデジタルハイビジョン放送 の映像をハイビジョンで表示	 Picture Master 高画質画像処理技術「ピクチャーマスター」 美しい映像を再現する日立独自の 高品質画像処理技術	 HDR (ハイダイナミックレンジ) 明るさの情報(輝度)を幅広く記録し、 再生時にテレビ側で復元する技術	 LED LEDバックライト LEDバックライトを搭載	 広視野角 IPS液晶パネル 上下左右から見ても明るく色鮮やかな 映像を表示	 超解像 技術 超解像技術 解像度の低い映像を高精細化し、 解像力豊かな映像を再現	液晶倍速120コマ 60コマ/秒の映像信号を2倍の120 コマ/秒にすることで残像感を解消
	 sonic emotion ABSOLUTE 3D 音声を最適な状態で再生し、立体的 で迫力あるサラウンド感を実現	リニアフェイズ技術 高音・中音・低音すべてが聞き取り やすい	 聞こえ サポート 聞こえサポート 会話など音声が聞き取りやすくなる	 dts TruSurround DTS TruSurround® テレビのスピーカーを通して、臨場感 あふれるサラウンド効果を楽しめる	 HDD内蔵 1TB 内蔵HDD録画 録画機器との接続なしで、テレビで すぐに録画できる	 カセットHDD 録画対応 カセットHDD録画 カセットHDD「iVDR-S(別売)」を iVDRアダプター(別売)経由で使える	 外付HDD 録画対応 外付HDD(別売) 録画 外付HDD(別売)にかんたんに録画できる	 外付HDD 対応 外付HDD(別売) 対応 テレビで録画した番組を外付HDDに ムーブ(移動)できる	 ダブル 長時間録画 ダブル長時間録画 デジタル放送を2番組同時に長時間 録画モードで録画可能
	 裏番組 録画対応 裏番組録画 デジタル放送を見ながら他の番組を 録画できる	 スカパー! プレミアム サービスLink 録画 スカパー!プレミアム サービスLink録画 チューナーの番組表から簡単に録画 予約できる	Woooリンク(HDMI連動) 対応の接続機器をWoooのリモコン 1つでかんたん操作	高速起動(クイックスタート) 電源が切れている状態から、すぐに 操作できるように設定可能	 acTVila 4K 4Kアクトビラ 高画質4Kの映像美をオンデマンド で楽しめる	 acTVila アクティビラ  TSUTAYA TV  dTV  U-NEXT  クラシクイン! ビデオ ネットサービス インターネット経由で映画、ドラマ、アニメ、音楽、ドキュメンタリーなど多彩な映像コンテンツ(有料)を楽しめる			

●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●X5/A5はHDDを内蔵していません。録画をする
せん。録画モードはTSモードのみになります。●動画配信サービスを利用するには、ソフトウェアの更新が必要となる場合があります。※1 カセットHDDへ
モードのみとなります。(ダビング時はTS、AF、AN、AEモードに対応しています。)※2 外付HDDへの直接録画はできません。GP35はUSB端子が1つのた
は、スカパー!プレミアムサービスチューナー(別売)とのLAN接続が必要です。

場合には外付HDD(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画した番組は本機でしか再生できま
録画予約した番組は、本機の内蔵HDDに代理録画された後、カセットHDDに自動で移動(ムーブ)されます。録画モードはTS
め、カセットHDDと外付HDDを同時に使用することはできません。※3 本機でスカパー!プレミアムサービスを録画するために

INDEX

高精細でダイナミックな
臨場感を描き出す
高輝度&広色域映像
ハイスペックモデル

ZP5

P3~6

高精細でダイナミックな
臨場感を描き出す
高輝度&広色域映像
スタンダードモデル

X5

P7~8

豊富な録画機能
臨場感あふれる映像
利便性に優れた
HDD内蔵モデル

GP35

P9~12

使い勝手にこだわった
裏番組録画対応
スタンダードモデル

A5

P13~14

ネットワーク

P15~16

関連製品

- その他関連製品
- 「iV」関連製品
- 外付HDD
- ホームシアターシステム
- オプション

P18~22、29~30

その他 機能説明

- 録画時間
- デジタル放送、ご注意
- 省エネ・節電
- 詳細説明、地震対策
- 仕様表
- テレビの選びかた

P17、23~28

ZP5

55v/49v

高精細でダイナミックな臨場感を描き出す、高輝度&広色域映像ハイスペックモデル。

Wooo

4K

表示画素数3,840×2,160

HDR

新登場



L55-ZP5

新領域の高画質Wooo誕生。

高輝度、高コントラストを実現

HDR (ハイダイナミックレンジ) 技術※

カメラが捉えた明るさの情報(輝度)を広い幅で記録し、再生時にテレビ側で復元する技術。光の輝きなどの明部階調や暗部階調までを、リアルに再現します。



従来映像




HDR映像


細かなディテールまではっきり見やすく、臨場感あふれる映像を大画面に映し出す

4K高精細映像

フルハイビジョンの4倍の高解像度を持つ4K液晶パネルを搭載。フルハイビジョンよりもさらに細部まで緻密に描かれた高精細で臨場感あふれる映像を大画面に映し出します。




フルハイビジョン
約207万画素



4K
約829万画素

自然にあふれる豊かな色彩を、ありのまま鮮やかに再現

広色域



映像信号を拡張するだけでなく、色のズレなどを補正しながら色表現範囲を拡大。自然にあふれる実際の色を、可能な限りリアルに再現できます。

従来のテレビに対し、赤と青の色域を拡張。細部まで鮮明さを保ちながら微妙な中間色まで表現できます。これにより、自然で実在感のある映像が楽しめます。

4K映像での速い動きもブレが少なくなめらか

倍速120コマ

コマが増えることで動きがなめらかに見え、動きの速い映像でもブレが少なくくっきりとした映像を楽しめます。



《1秒間に計120コマを表示》倍速(120p)

ぼやけの少ない精細な美しさ

超解像技術

独自のアルゴリズムにより、さまざまな映像シーンのぼやけ成分を解析・補正。クリアで自然な質感、精細な美しさを表現します。




処理前

処理後

既存のフルHD映像も高精細4Kに

4Kアップコンバート

地上デジタル放送やブルーレイを4K映像にアップコンバート。映画などの既存コンテンツをより高精細な映像で楽しめます。



画質アップコンバート

高精細4K映像

くっきりコントラスト

ダイナミックガンマ補正

シーンに応じて明暗のコントラストを調整し、色の濃淡を補正することで、奥行きと立体感のある映像を実現しました。



補正前

補正後

●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。※ ZP5は、HDMI入力およびdTVのHDR10方式の使い方は、各機器の取扱説明書をご参照ください。dTVにてHDR映像を視聴するには、dTVサービス(有料)に加入の上、HDRに対応したタイトルを選択して

映像に対応しています。HDMI入力にてHDR映像を視聴するには、本機のHDMI入力信号設定をHDR高画質モードに設定してください。HDR対応機器ください。●写真・イラストは効果を説明するためのイメージです。

ZP5

X5

GP35

A5

ネットワーク


関連製品

その他機能説明

高音質

プロの技術で、音声を最適な状態で再生。
〈Sonic Emotion ABSOLUTE 3D〉

コンサートホールの音響設計などで実績を持つ、スイスのソニックエモーション社が開発した3D音場形成技術を採用。左右2つのスピーカーだけで、立体的で迫力あるサラウンド感を実現しました。



3D音場形成イメージ

会話など音声が聞き取りやすくなる。
〈聞こえサポートモード〉

人の声を聞き取りやすくする設定が可能。お好みに合わせて「つよく」「よく」の2段階設定ができ、ニュースやドラマなどの会話がはっきりと聞き取りやすくなります。



話し声 ニュース

話の内容が
とてもよく
わかるわ!

スマートボディでも高音質、迫力ある重低音。
〈バスレフ型スピーカー〉

スマートな本体に、低音から高音まで伸びやかなサウンドが得られる〈バスレフ型スピーカー〉を内蔵。特に音楽番組などで、迫力ある音が楽しめます。



L55-ZP5

デザイン

持ちやすく、
使い勝手のよい
〈やさしいリモコン〉

人間工学に基づいた握りやすいカーブの形状と見やすい文字により、快適な操作性を実現。ひとつひとつのボタンや表示が大きいのも特徴です。また、情報をわかりやすく伝えるために、色使いに配慮したCUD(カラーユニバーサルデザイン)に対応しています。



ZP5付属リモコン

暗所でも
見やすい
〈蓄光ボタン〉

現在時刻を
表示する
〈時計ボタン〉

とっても
使いやすい
リモコンだね!

このマークはNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構によって、より多くの人に見やすいよう配慮されてつくられていると認定された製品や施設に表示できるものです。



※2
このマークはNPO法人カラーユニバーサルデザイン機構によって、より多くの人に見やすいよう配慮されてつくられていると認定された製品や施設に表示できるものです。

アダプター(別売)経由

録画

最大約1,086時間※1たっぷり録れる。〈大容量1TB HDD内蔵〉

※4K放送の録画は非対応

デジタルハイビジョン放送で、等倍〜12倍の録画モードから選べます。HDD残量などを考えて使い分けできます。



2つ同時に
長時間
録画できる!



〈W長時間録画〉対応。

デジタル放送のチューナーを3つ搭載。2番組同時に録画をしながら、別の番組を視聴できます。さらに同時に録画している2番組とも長時間録画モードを選択できます。

増やせる、つなげる、持ち出せる。さまざまな録画スタイルで楽しめる。

カセットHDD録画対応

iVDRアダプター(別売)を接続して直接録画できます※2。

他のiV対応テレビに持ち出したり、自分だけのライブラリーを楽しめます。

カセットHDDについて詳しくは
19~20ページをご覧ください。

見やすい番組表から選んで、かんたん録画予約。

表示するチャンネル数、時間数、文字の大きさの切替が可能。お好みでカスタマイズして視聴できます。また、番組のジャンル毎に色分けできてわかりやすいです。



電子番組表(EPG)画面(文字サイズ「大きい」、代表チャンネル表示選択時)

一発録画

見ている番組を録画したいときはリモコンの「録画」ボタンを押すだけで録画が始まります。



見る一覧

見たい録画済みの番組をサムネイルでかんたんに探し出せます。



新しく追加された便利な録画・再生機能。

新番組自動録画

ドラマなどの新番組の第1話を自動で録画します。

※自動録画できるのは第1話のみです。第2話以降は録画設定が必要になります。※確実に予約したい録画は、番組表などから予約してください。

お好み録画

キーワードやジャンルを設定して、条件にあてはまる番組を自動で録画します。

※確実に予約したい録画は、番組表などから予約してください。

お好み再生

内蔵HDDに録画した番組や、ダビングしたタイトルを簡単に探し出して再生。撮りためた連続ドラマなどのシリーズ番組を一度に見る際に便利です。

※お好み録画・再生は内蔵HDDのみに有効な機能です。

●その他の機能一覧(P1) ●録画時間(P17) ●ネットワーク、ネットサービス(P15~16) ●省エネ・節電(P24) ●仕様表・外形寸法(P25)

4K 3840×2160 LED In-Sync Switching Picture Master HDR 超解像技術 HDD内蔵 1TB カセットHDD録画対応 裏番組録画対応 ダブル長時間録画 sonic emotion PREMIUM ABSOLUTE 3D SOUND

画面サイズ	型式	希望小売価格	外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行)	本体質量(スタンド含む)	消費電力	省エネルギー基準達成率	年間消費電力量
NEW 55v型	L55-ZP5	450,000円(税別)	124.0×77.5×25.2cm	20.5kg	179(待機時:0.4)W	188%	147kWh/年
NEW 49v型	L49-ZP5	380,000円(税別)	110.3×69.7×25.2cm	17.5kg	142(待機時:0.4)W	174%	136kWh/年

聞こえサポート acTyla 4K TSUTAYA TV dTV U-NEXT クラウドキャスト!ビデオ HDMI®×3 BS PS×3

主な付属品
●スタンド(組み立て式) ●リモコン(C-H32)
●単4形乾電池(2個) ●miniB-CASカード
●転倒防止部品一式

■miniB-CASカードについてのご注意
本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。
●このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。
●万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●動画配信サービスを利用するには、ソフトウェアの更新が必要となる場合があります。※1 ハイビジョン映像をAE12倍モードで録画した場合。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。※2 カセットHDD「iVDR-S」は別売です。●写真・イラストはイメージです。

の更新が必要となる場合があります。※1 ハイビジョン映像をAE12倍モードで録画した場合。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。※2 カセットHDD「iVDR-S」は別売です。●写真・イラストはイメージです。

X5

43v

高精細でダイナミックな臨場感を描き出す、
高輝度&広色域映像スタンダードモデル。

4K
表示画素数3,840×2,160

HDR

新登場



新領域の高画質Wooo誕生。

Wooo

ZP5

X5

GP35

A5

ネットワーク

関連製品

その他機能説明

8

細かなディテールまではっきり見やすく、臨場感あふれる映像を大画面に映し出す。
〈4K高精細映像〉

フルハイビジョンの4倍の高解像度を持つ4K液晶パネルを搭載。さらに細部まで緻密に描かれた高精細で臨場感あふれる映像を大画面に映し出します。



高輝度、高コントラストを実現
HDR (ハイダイナミックレンジ) 技術※
既存のフルHD映像も高精細4Kに
4Kアップコンバート


自然で豊かな色彩を、ありのまま鮮やかに再現
広色域
上下左右から見ても、明るく色鮮やか
広視野角IPS液晶パネル + 高輝度バックライト

ぼやけの少ない精細な美しさ
超解像技術
くっきりコントラスト
ダイナミックガンマ補正

プロの技術で音声を最適な状態で再生。
〈Sonic Emotion ABSOLUTE 3D〉

左右2つのスピーカーだけで、立体的で迫力あるサウンド感を実現します。

3D音場形成イメージ



会話など音声聞き取りやすくなる。
〈聞こえサポートモード〉

人の声を聞き取りやすくする設定が可能。お好みに合わせて「つよく」「よく」の2段階設定ができ、ニュースやドラマなどの会話がはっきりと聞き取りやすくなります。



話の内容が
とてもよく
わかるわ!

スマートボディでも高音質、迫力ある重低音。
〈バスレフ型スピーカー〉

番組表から選んでかんたん録画予約。
〈見やすい番組表〉


表示するチャンネル数、時間数、文字の大きさ切替が可能。お好みでカスタマイズして視聴できます。

電子番組表(EPG)画面
(代表チャンネル選択時)
(9チャンネル表示時)



持ちやすく使い勝手がいい。
〈やさしいリモコン〉

人間工学に基づき、使いやすい設計にこだわりました。



X5付属リモコン

とっても
見やすく
使いやすい

各機能について、詳しくは(P3~5)をご覧ください。

●その他の機能一覧(P1) ●録画時間(P17) ●ネットワーク、ネットサービス(P15~16) ●省エネ・節電(P24) ●仕様表・外形寸法(P25)

4K
3840×2160

LED

Plane
Switching

Picture
Master

HDR

超解像
技術

外付HDD
録画対応

裏番組
録画対応

Sonic
emotion
PREMIUM
ABSOLUTE 3D SOUND

聞こえ
サポート

acTVila
4K

TSUTAYA TV

dTV

U-NEXT

クランクイン!ビデオ

HDMI®x4

BS
デジタル
x2

NEW

43v型

L43-X5

250,000円(税別)

97.1×63.0×20.7cm

10.0kg

82(待機時:0.4)W

257%

66kWh/年

主な付属品

- スタンド(組み立て式)
- リモコン(C-H32)
- 単4形乾電池(2個)
- miniB-CASカード
- 転倒防止部品一式

■miniB-CASカードについてのご注意

本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。
●このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。
●万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●X5はRGBWパネルを搭載しています。RGBWパネルはRGB,WRG,BWR,GBWの4種類のうち3つの連続したサブピクセルを1画素とし、水平3840画素、垂直2160画素を実現しています。映像シーンによっては色彩が薄く感じられる場合があります。●X5はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付HDD(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画した番組は本機でしか再生できません。録画モードはTSモードのみになります。
※ X5は、HDMI入力およびdTVのHDR10方式の映像に対応しています。HDMI入力にてHDR映像を視聴するには、本機のHDMI入力信号設定をHDR高画質モードに設定してください。HDR対応機器の使い方は、各機器の取扱説明書をご参照ください。dTVにてHDR映像を視聴するには、dTVサービス(有料)に加入の上、HDRに対応したタイトルを選択してください。●写真・イラストはイメージです。

7

豊富な録画機能、臨場感あふれる映像、
利便性に優れたHDD内蔵モデル。




L43-GP35

高画質 上下左右から見ても、明るく色鮮やか。

〈広視野角 IPS液晶パネル〉 **43V型のみ** *32V型はADS方式

広視野角178度のIPS方式液晶パネル(LEDバックライト)を採用。
みんなで鑑賞するときなど、テレビの斜めから見ても
正面と同等の映像が楽しめます。

斜めから見ても
キレイな映像



高音質 美しい音色、はっきり聞き取りやすい。

〈リニアフェイズ技術〉

スピーカー開口部などで生じる位相特性の乱れを補正し、クリアな音質にするリニアフェイズ技術を採用。
映像シーンに合わせて最適な音質にするとともに、高音・中音・低音の聞き取りやすさを両立しました。



聞きやすさ ドラマ・ニュース



ライブ感 音楽



大迫力 映画

録画 最大約1,080時間※1たっぷり録れる。〈大容量1TB HDD内蔵〉

デジタルハイビジョン放送で、等倍～12倍の録画モードから選べます。HDD残量などを考えて使い分けできます。

AEモード(12倍)	約1,080時間	*地上デジタルハイビジョン放送の場合
AEモード(5.5倍)	約508時間	
ANモード	約254時間	
AFモード	約160時間	
TSモード	約127時間	

〈W長時間録画〉対応

デジタル放送のチューナーを3つ搭載。
2番組同時に録画をしながら、別の番組
を視聴できます。
さらに同時に録画している2番組とも
長時間録画モードを選択できます。



2つ同時に
長時間
録画できる

増やせる、つなげる、持ち出せる。さまざまな録画スタイルで楽しめる。

カセットHDD録画対応

iVDRアダプター(別売)を接続して直接録画できます※2。他のiV対応テレビに
持ち出したり、自分だけのライブラリーを楽しめます。

外付HDD対応

内蔵HDDに録画した番組を
ムーブ(移動)できます※3。

カセットHDD、つながる機器などについて詳しくは19～22ページをご覧ください。

※1 ハイビジョン映像をAE12倍モードで録画した場合。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内
カセットHDD「iVDR-S」は別売です。録画モードはTSモードのみとなります。(ダビング時はTS、AF、AN、AEモードに対応しています。) ※3 外付HDDへの直

容によって異なります。 ※2 カセットHDDへ録画予約した番組は、本機の内蔵HDDに代理録画された後、カセットHDDに自動で移動(ムーブ)されます。
接録画はできません。USB端子が1つのため、カセットHDDと外付HDDを同時に使用することはできません。 ●写真・イラストはイメージです。

録画 番組表から選んでかんたん録画予約。見たい番組も一覧表示でわかりやすい。

かんたん番組予約 電子番組表からお目当ての番組を選んで録画予約ができます。




電子番組表 (EPG) 画面 (設定チャンネル選択、9チャンネル表示時)

ジャンルで色分け

番組のジャンル情報をもとに、映画・スポーツ・音楽・ドラマ・アニメの番組を色分け表示するので、見たい番組がかんたんに探し出せます。



見やすく表示切替 見やすさに合わせて、3列～19列まで7通りの表示切替ができます。



電子番組表 (EPG) 画面 (設定チャンネル選択、3チャンネル表示時)

一発録画

見ている番組を録画したいときはリモコンの「録画」ボタンを押すだけで録画が始まります。



見る一覧

見たい番組をサムネイルでかんたんに探し出せます。



見る一覧画面


多彩に選べるハイビジョン画質の録画モード。

TS/AF/AN/AE(5.5倍/12倍)モードの5種類 *各録画モードの録画時間の目安は17ページをご覧ください。

高画質 メリハリのある美しさと、臨場感あふれる映像を表現。〈ピクチャーマスター〉


奥行き感のあるコントラスト

映像シーンごとに、より細やかな輝度分布を分析し、輝度と色信号の効果的な変換を実現。グラデーションのなめらかさと暗部のコントラストをより美しく表現します。




ディテールのクッキリ感

いままで表現しきれなかった色のディテール部分に着目し、飽和を抑えながら色の階調を豊かに表現します。



ナチュラルで豊かな色表現

映像シーンのなかに存在する色情報を分析し、的確な色再現を行うことで、いっそう鮮明で豊かな色彩表現を可能にします。



なめらかでクリアな映像

映像シーンごとに多段階のノイズ低減処理を行うので、ぼやけの少ないクリアな映像を表現します。

見る 録画した番組の再生機能も充実。

- 追っかけ再生：録画中の番組を再生可能。
- 同時録画再生：録画しながら録画済みの番組が再生可能。
- スロー&逆スロー再生^{※3}：ゆっくり再生して見る。
- 写真・ビデオ再生^{※4}：SDカードやUSB機器の再生可能。

使いやすさ テレビの音だけを聞きたいときに。〈消音モード〉

人間工学を参考にした、使い勝手の良い〈やさしいリモコン〉

デザイン 視聴しやすい設計。〈43v型：スラントデザイン採用〉

市販のオープンラックなどに設置しても視聴しやすくなるように、最適な約2°の傾斜(スラント)を調整しました。

お好みで選べる2サイズ。



現在時刻を表示する「時計」ボタン

- その他の機能一覧(P2)
- 録画時間(P17)
- ネットワーク、ネットサービス(P15～16)
- 省エネ・節電(P24)
- 仕様表・外形寸法(P26)



画面サイズ	型式	希望小売価格	外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行)	本体質量(スタンド含む)	消費電力	省エネルギー基準達成率	年間消費電力量
43v型	L43-GP35	250,000円(税別)	97.7×63.2×20.6cm	12.4kg	95(待機時:0.15)W	209%	87kWh/年
32v型	L32-GP35A	140,000円(税別)	73.5×48.2×20.6cm	8.1kg	63(待機時:0.1)W	149%	63kWh/年

※1 カセットHDDへ録画予約した番組は、本機の内蔵HDDに代理録画された後、カセットHDDに自動で移動(ムーブ)されます。録画モードはTSモードのトHDDと外付HDDを同時に使用することはできません。※2 外付HDDへの直接録画はできません。USB端子が1つのため、カセット内蔵HDDにダビングしてから再生になります。※3 カセットHDDに録画した番組は、逆スロー再生はできません。※4 AVCHD(動画)は、本体

- 主な付属品
- スタンド(組み立て式)
 - リモコン(C-H28)
 - 単4形乾電池(2個)
 - miniB-CASカード
 - 転倒防止部品一式

miniB-CASカードについてのご注意

本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。
●このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。
●万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

みとなります。(ダビング時はTS、AF、AN、AEモードに対応しています。)※2 外付HDDへの直接録画はできません。USB端子が1つのため、カセット内蔵HDDにダビングしてから再生になります。●写真・イラストはイメージです。

A5

40v/32v/24v/19v

使い勝手にこだわった
裏番組録画対応
スタンダードモデル。



L40-A5

録画対応 視聴しながら別の番組を外付HDD(別売)に録画できる。

裏番組録画対応

デジタル放送のチューナーを2つ搭載。視聴しながら別の番組を録画できるので、見たい番組の時間が重なっても安心です。

一発録画

見ている番組を録画したいときは、リモコンの「録画」ボタンを押すだけで録画が始まります。



A5付属リモコン



電子番組表(EPG)画面、外付HDD(別売)接続時

高音質 会話など音声聞き取りやすくなる。

聞こえサポートモード

人の声を聞き取りやすくする設定が可能。お好みに合わせて「つよく」「よわく」の2段階設定ができ、ニュースやドラマなどの会話がはっきりと聞き取りやすくなります。

臨場感あふれるサラウンド効果。

デジタルサラウンド技術<DTS TruSurround®>対応

テレビのスピーカーを通して、臨場感あふれるサラウンド効果を楽しめます。



ボタンを押すだけ!

音声モード
聞こえサポート

会話が聞き取りやすい

画面サイズ	型式	希望小売価格	外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行)	本体質量(スタンド含む)	消費電力	省エネルギー基準達成率	年間消費電力量
40v型	L40-A5	110,000円(税別)	91.5×57.2×19.5cm	9.8kg	63(待機時:0.1)W	273%	55kWh/年
32v型	L32-A5	80,000円(税別)	73.5×48.2×18.1cm	6.8kg	40(待機時:0.1)W	210%	39kWh/年
24v型	L24-A5	58,000円(税別)	57.8×39.2×14.1cm	3.9kg	25(待機時:0.1)W	206%	32kWh/年
19v型	L19-A5	48,000円(税別)	45.0×33.1×15.8cm	3.7kg	25(待機時:0.1)W	175%	32kWh/年

●A5はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付HDD(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画した番組は本機でしか再生できません。録画モードはTSモードのみにになります。※1「アクトビラ」「TSUTAYA TV」をお楽しみいただくには、インターネット回線の接続が必要になります。●写真・イラストはイメージです。

コンテンツ 見たい映画やドラマなどが楽しめる、アクトビラ対応※1。

ブロードバンド回線に接続して、多彩な映像コンテンツを楽しめます。TSUTAYA TVにも対応。



「アクトビラ」トップ画面




「TSUTAYA TV」トップ画面

使いやすさ 設定操作がわかりやすいメニュー画面。使いかたも、やさしくサポート。

かんたん節電設定

メニュー画面から簡単に節電設定が可能。2つのモードからお好みの設定が選べます(モード1:お部屋の明るさに合わせて節電、モード2:バックライトの明るさを抑えながら節電)。設定時には「日立の樹」マークでエコ効果(省電力度)を表示します。



節電の様子がひとめでわかる

節電設定選択画面

取説サポート

メニュー内の各種設定(映像、音声等)をする時に、各選択項目の内容を画面上で説明。目的的操作をスムーズに行えます。

かんたん節電設定	モード1	モード2
無操作電源オフ 無操作時に電源を切る	入	入
無信号電源オフ 無信号時に電源を切る	入	入
パワーセーブ 入力信号がない時に、画面を消して消費電力を抑制	入	入
ディスク省電力 USB HDDの節電動作を設定	入	入
明るさセンサー お部屋の明るさに応じて、バックライトの明るさを自動で調整	入	切
バックライト 画面全体の明るさを調整	—	15(以下)

デザイン 広いリビングから子供部屋まで、スペースによって選べる4サイズ。



やさしいリモコン

現在時刻を表示する
時計
「時計」ボタン

A5付属リモコン

●その他の機能一覧(P2) ●録画時間(P17) ●ネットサービス(P16) ●省エネ・節電(P24) ●仕様表・外形寸法(P26)

1920×1080

Full Hi-Vision

40V型のみ

HD

Hi-Vision

32・24・19V型

LED

Picture Master

超解像技術

外付HDD録画対応

裏番組録画対応

聞こえサポート

DTS TruSurround

actVila

TSUTAYA TV

HDMI×3

BS×2

主な付属品

- スタンド(組み立て式)
- リモコン(C-H31)
- 単4形乾電池(2個)
- miniB-CASカード
- 転倒防止部品一式

■miniB-CASカードについてのご注意

本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。

- このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。
- 万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

インターネットにつなげば、テレビはもっと楽しくなる。

ネットワーク LANケーブルを使わずにネットワーク接続ができる。〈無線LAN対応〉

対応機種 **ZP5 X5** *ホームネットワーク環境によっては、再生中の映像や音声途切れる場合があります。

ネットワーク つなげて、録画番組をいろいろな部屋で楽しむ。〈AVネットワーク〉

対応機種 **ZP5 GP35** *サーバー機能のみ

Woooと、DLNA対応のテレビやパソコン、スマートフォン、タブレット端末などをネットワークにつなげば、Woooに録画した番組を別の部屋で見ることができます。



*すべての機器との接続を保証するものではありません。

*X5/A5はAVネットワークに対応していません。*複数のテレビやパソコンで同時に見ることはできません。*GP35には無線LANは内蔵していません。AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。*一台のWoooでネットワーク経由による視聴(受信)と配信を同時に行うことはできません。*あらゆる条件での動作を保証するものではありません。

ネットワーク メディアに残す。〈AVネットワークダビング〉

対応機種 **ZP5**

録画番組をAVネットワークダビング対応のブルーレイディスクレコーダーにダビング(コピー/ムーブ)できます。



*Woooからブルーレイディスクレコーダーのメディア(BD/DVD)へ直接保存することはできません。

無線LANルーター

余計なケーブルを減らしてネットワークにつなげる。

WN-AX1167GR2 **NEW** メーカー希望小売価格 8,300円(税別)

●外形寸法(約):[縦置き]幅15.0×高さ15.7×奥行8.3cm(スタンド含む、突起部含まず)
[横置き]幅15.0×高さ4.2×奥行15.0cm(スタンド含む、突起部含まず)

●質量:約250g(本体のみ)

製造元:株式会社アイ・オー・データ機器



無線LANルーターに関するお問い合わせ先

株式会社アイ・オー・データ機器
TEL:0120-777-618

インフォメーション デスク
(携帯・PHS・IP電話からもご利用いただけます)
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は除く)

●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●X5/A5はハードディスクを内蔵していません。録画TSモードのみになります。●ネットワークサービスを利用するには、(FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)インターネット回線が必要です。プロバイダーや回線状況により、映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。※1 一部見放題対象外コンテンツがあります。※2 本機でスカパー!

ネットサービス 多彩なネット・サービスが利用できる。



対応機種 **ZP5 X5**
「4Kアクトビラ」トップ画面

入会金、月額基本料なし! だれでも簡単に高画質4Kの映像美をオンデマンドで楽しめます。



対応機種 **GP35 A5**
「アクトビラ」トップ画面

NHKや民放番組の見逃し配信や映画、ドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、無料作品など好きな時に視聴できる動画配信サービスです。

詳しい情報は、<http://actvila.jp/> をご覧ください。



対応機種 **ZP5 X5**
「U-NEXT」トップ画面

約12万本以上の配信本数。毎月2,000本以上更新。映画、ドラマ、アニメなどの動画が、最新作から名作まで充実のラインアップ。

詳しい情報は、<http://video.unext.jp/> をご覧ください。




対応機種 **ZP5 X5 GP35 A5**
「TSUTAYA TV」トップ画面

月額動画配信・無料お試し実施中! TV・PC・スマホで、いつでもどこでも視聴可能。ハリウッドの最新映画も品揃え!



対応機種 **ZP5 X5**
「クラシックイン! ビデオ」トップ画面

おトクなポイントサービス「プレミアムプラン」14日間お試し。話題の最新作が楽しめます。



対応機種 **ZP5 X5**
「dTV」トップ画面

dTVオリジナルドラマ「銀魂-ミツバ篇-」
(C)空知英秋/集英社 (C)2017「銀魂」製作委員会 (C)2017 dTV

映画・ドラマ・アニメ・音楽など多彩な18ジャンル、約12万作品が月額500円(税抜)で見放題。※1

詳しい情報は、<https://video.dmkt-sp.jp/> をご覧ください。

各サービスの詳しい情報、対応機種の最新情報は、Woonet公式情報サイト <http://av.hitachi-ls.co.jp/woonet/index.html> をご覧ください。

●動画配信サービスを利用するには、ソフトウェアの更新が必要となる場合があります。●有料コンテンツをご利用の際は、コンテンツ利用料が必要です。●掲載の表示画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

ネットサービス 放送と通信を連携させた新しいテレビサービス。〈ハイブリッドキャスト〉

対応機種 **GP35**

従来のデータ放送よりも高画質な画像やアニメーションなどを、放送と同じ品質で大量の情報を表示するサービスです。

ネットサービス 美しい映像のまま録れる。〈スカパー! プレミアムサービスLink録画※2〉

対応機種 **GP35**

スカパー!プレミアムサービスの番組をホームネットワーク(家庭内LAN)内に接続された機器間でデジタル録画できる機能です。

スカパー!プレミアムサービスチューナーとGP35をネットワーク接続することで、ハイビジョン番組をハイビジョン画質のまま録画できます。

テレビに
直接チューナーを
接続するだけ

スカパー!
プレミアムサービス
Link
録画

HDMI接続
LAN接続



ハイビジョン番組を
ハイビジョン画質
そのまま録画

をする場合には外付HDD(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画した番組は本機でしか再生できません。録画モードは業者との契約・使用料は別途必要です。有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により、映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。※1 一部見放題対象外コンテンツがあります。※2 本機でスカパー!

録画時間の目安

録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。

ZP5

録画モード	画質目安	対応放送入力映像	録画時間		
			500GB (別売iVDR-S)	1TB (別売iVDR-S)	1TB (本体内蔵ハードディスク)
TS	デジタルハイビジョン高画質(放送画質)	地上デジタルハイビジョン放送	約65時間	約130時間	約129時間
		BS/110度CSデジタルハイビジョン放送	約46時間	約92時間	約91時間
AF(2倍)	デジタルハイビジョン高画質	地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送	約85時間	約171時間	約170時間
AN(3倍)			約128時間	約257時間	約255時間
AS(4倍)			約183時間	約367時間	約365時間
AL(5.5倍)	デジタルハイビジョン画質		約251時間	約504時間	約502時間
AE(12倍)			約543時間	約1,089時間	約1,086時間

GP35

録画モード	画質目安	対応放送入力映像	録画時間		
			500GB (別売iVDR-S)	1TB (別売iVDR-S)	1TB (本体内蔵ハードディスク)
TS	デジタルハイビジョン高画質(放送画質)	地上デジタルハイビジョン放送	約63時間	約127時間	約127時間
		BS/110度CSデジタルハイビジョン放送	約45時間	約90時間	約90時間
AF	デジタルハイビジョン高画質	地上/BS/110度CS デジタルハイビジョン放送	約80時間	約160時間	約160時間
AN			約126時間	約254時間	約254時間
AE(5.5倍)	デジタルハイビジョン画質		約252時間	約508時間	約508時間
AE(12倍)			約540時間	約1,080時間	約1,080時間

X5 A5 (録画モードはTSモード<等倍>のみ)		対応放送入力映像	録画時間		
録画モード	画質目安		500GB (別売外付ハードディスク)	1TB (別売外付ハードディスク)	2TB (別売外付ハードディスク)
TS(HD)	デジタルハイビジョン高画質(放送画質)	地上デジタルハイビジョン放送	約60時間	約120時間	約240時間
		BS/110度CSデジタルハイビジョン放送	約43時間	約86時間	約172時間

動作確認ハードディスクに関しては、<http://av.hitachi-ls.co.jp/check/> をご覧ください。

【録画に関するご注意】
＊ハードディスクは非常に精密な部品です。別売の外付HDDに万一不具合が発生した場合、ハードディスクに記録されている内容が消失してしまう場合があります。大切な映像を録画する際は、他のレコーダーなどによる録画を併用するか、またはハードディスクに録画後、カセットHDD「iVDR-S(別売)」へダビングすることをおすすめします(一部の機種はカセットHDDに対応していません)。＊録画中は振動や衝撃を与えないでください。録画が中断されたり、録画画像にノイズが記録される場合があります。 ＊万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【デジタル放送の録画制限と対応について】
＊録画禁止信号が入った番組は録画することはできません。 ＊外付HDDまたはカセットHDDは「コピーワンス(1回だけ録画可能)」番組、「ダビング10」対応番組の録画が可能です。ただし、iVDR-Sは「ダビング10」対応番組を「コピーワンス(1回だけ録画可能)」番組として録画します。 ＊セキュア非対応のカセットHDDはコピーフリー(録画制限なし)の放送のみ録画可能です。 ＊あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

【カセットHDD「iVDR-S(別売)」、外付HDD(別売)に関するご注意】
＊USB端子の位置は機種によって異なります。録画中およびダビング(コピー/ムーブ)中に、カセットHDD「iVDR-S(別売)」やUSBケーブルを含む外付HDD(別売)、電源コードを抜かないでください。また、主電源を「切」にしないでください。＊カセットHDD「iVDR-S(別売)」、外付HDD(別売)は精密機器です。無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

＊TSモード以外でのデジタル放送録画では、複数映像・複数音声の番組は、選択された1種類の映像・音声の録画となります。＊外部入力映像の録画には対応していません。＊デジタル放送で送信されている独立データ放送、ラジオ放送の記録には対応していません。＊録画時間と画質は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間や本来の画質とは異なる場合があります。AF、AN、AS、AL、AEモードで録画される場合、受信状態や番組のシーンによっては、本来の放送画質とは異なる場合があります。

●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●X5/A5はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付HDD(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画した番組は本機でしか再生できません。録画モードはTSモードのみになります。●外付HDD(別売)に録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません。●長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します(ZP5/GP35)。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。●1台のX5/GP35/A5に各々最大8台までの外付HDD(別売)を登録できます。●GP35に接続できる外付HDD(別売)の容量は2TBまでです。●X5/A5に接続できる外付HDD(別売)の容量は4TBまでです。●ZP5/GP35はUSBハブを使用することはできません。

オプション

壁掛けユニット(固定型) 壁掛けユニット(角度可変型) 天吊りユニット(角度可変型)

YH-MF3255

メーカー希望小売価格 12,900円(税別)
外形寸法:幅48.7×高さ43.0×奥行4.3cm
質量:2.1kg

〈対応テレビ〉
ZP5(55/49V型)
ZP3(55/49V型)
X5(43V型)※
GP3(55/49V型)
GP35(43/32V型)
A5(40/32V型)
H3(49/43/32V型)

製造元:株式会社 ヤハタ



YH-MV3255

前傾角度調整0~15° 4段階
メーカー希望小売価格 15,700円(税別)
外形寸法:幅48.7×高さ43.0×奥行8.8cm
質量:3.6kg

〈対応テレビ〉
ZP5(55/49V型)
ZP3(55/49V型)
X5(43V型)※
GP3(55/49V型)
GP35(43/32V型)
A5(40/32V型)
H3(49/43/32V型)

製造元:株式会社 ヤハタ



YH-MTB2

前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 11,700円(税別)
外形寸法:幅45.0×高さ97.4×奥行24.0cm
質量:12.0kg

〈対応テレビ〉
ZP5(55/49V型)
ZP3(55/49V型)
X5(43V型)※
GP3(55/49V型)
GP35(43V型)
H3(49/43V型)

製造元:株式会社 ヤハタ



YH-SF16A1

メーカー希望小売価格 6,700円(税別)
外形寸法:幅19.5×高さ14.2×奥行4.0cm
質量:1.0kg

〈対応テレビ〉
A5(24/19V型)
A3(24V型)
N2(19V型)

製造元:株式会社 ヤハタ



YH-SV16A1

前傾角度調整0~20°
メーカー希望小売価格 8,100円(税別)
外形寸法:幅19.5×高さ17.8×奥行6.0cm
質量:1.7kg

〈対応テレビ〉
N2(19V型)

製造元:株式会社 ヤハタ



YH-STA2

前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 6,670円(税別)
外形寸法:幅23.0×高さ80.2×奥行18.0cm
質量:6.0kg

〈対応テレビ〉
GP35(32V型)
A5(40/32V型)
H3(32V型)
N2(19V型)

製造元:株式会社 ヤハタ



AR-171W

下向き15°調整可能
メーカー希望小売価格 12,000円(税別)
外形寸法:幅12.0×高さ15.8×奥行12.9cm
質量:1.0kg

〈対応テレビ〉
A5(24/19V型)
A3(24V型)

製造元:ハヤミ工業株式会社



VC-113B(ショートタイプ)

最大20°(前後左右)任意調整可能、
上下方向位置調整 20.0cm (2.5cm 8段階)
メーカー希望小売価格 18,000円(税別)
外形寸法:幅15.0×高さ45.6×奥行15.0cm
質量:約2.4kg

〈対応テレビ〉
A5(24/19V型)
A3(24V型)

製造元:ハヤミ工業株式会社



VC-133B(ロングタイプ)

最大20°(前後左右)任意調整可能、
上下方向位置調整 40.0cm (10.0cm 4段階)
メーカー希望小売価格 20,000円(税別)
外形寸法:幅15.0×高さ65.6×奥行15.0cm
質量:約2.9kg

〈対応テレビ〉
A5(24/19V型)
A3(24V型)

製造元:ハヤミ工業株式会社



オプション品対応一覧表

		ZP5	ZP3	X5※	GP3	GP35	A5	H3	A3	N2
壁掛けユニット (固定型)	YH-MF3255	55v/49v	55v/49v	43v	55v/49v	43v/32v	40v/32v	49v/43v/32v	—	—
	YH-SF16A1	—	—	—	—	—	24v/19v	—	24v	19v
壁掛けユニット (角度可変型)	YH-MV3255	55v/49v	55v/49v	43v	55v/49v	43v/32v	40v/32v	49v/43v/32v	—	—
	YH-SV16A1	—	—	—	—	—	—	—	—	19v
	AR-171W	—	—	—	—	—	24v/19v	—	24v	—
天吊りユニット (角度可変型)	YH-MTB2	55v/49v	55v/49v	43v	55v/49v	43v	—	49v/43v	—	—
	YH-STA2	—	—	—	—	32v	40v/32v	32v	—	19v
	VC-113B/133B	—	—	—	—	—	24v/19v	—	24v	—

各製品に関するお問い合わせ先		
株式会社 ヤハタ	TEL:0538-67-1085	サービス窓口:株式会社 DW 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)(有料)
ハヤミ工業株式会社	TEL:03-3664-2484(代)	東京支店 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日は除く)(有料)

●壁掛けユニットや天吊りユニットなどを使用する場合は、販売店にご相談の上、設置は取付け工事業者に依頼し、必ず転倒・落下防止対策を行ってください。※ X5で上記の壁掛けユニットや天吊りユニットを使用する場合は、別売の取付キット[YH-43X5(オープン価格)]が必要です。

ZP5

X5

GP35

A5

ネットワーク

関連製品

その他 機能説明

17

18

増やせる、つなげる、持ち出せる。あなたにピッタリの豊富な使い方をご紹介します。

カセットHDD「iV(アイヴィ)」

カセットHDD「iV」ってこんなに便利!



M-VDRS1T.E.WH (ホワイト) **1TB** M-VDRS1T.E.BK (ブラック) **1TB**
オープン価格 製造元:マクセル株式会社

使用シーン②

自分専用の「iV」を作って、家族で録画番組を分けてます。好きな番組だけを集めてライブラリーにしています!

自分だけの
カセットが
うれしい!



iVプレーヤー

カセットHDD「iVDR-S」(別売)に録画した番組を好きな場所、部屋で楽しめる。

- 機能別の色分けで見やすいインターフェース
- DLNAクライアント機能搭載
- 写真スライドショー機能搭載



VDR-P300 オープン価格

●外形寸法:幅28.0×高さ3.9×奥行19.8cm ●本体質量:約865g
製造元:マクセル株式会社

*カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱されていません。

使用シーン①

録りためたドラマシリーズ(1年分)を「iV」にダビング(コピー/ムーブ)。自分の部屋にある「iV」対応Woooに持ち出して、じっくり楽しみました!


「iV」対応機器で
録画番組の
持ち出しも
自由自在!



使用シーン③

録画テレビWoooに録りためた番組をまるごと「iV」にダビング。テレビを買替えても、番組データの移行がかんたんです!

録画番組の
データ移行が
かんたん!



iVDRアダプター

テレビに接続してカセットHDD「iVDR-S」(別売)に録画できる。

- 対応のWoooに接続して、カセットHDDに録画できる。
- バスパワー対応、電源コンセント不要。

M-VDRS-ADP2

オープン価格 対応機種 **ZP5 GP35**

●外形寸法:幅約9.1×高さ約1.8×奥行約13.6cm ●質量:約80g ●付属品:USB3.0ケーブル 1個、取扱説明書 1枚
製造元:マクセル株式会社

*対応機種以外で使用すると、カセットHDDは初期化される場合があります。対応機種でのご利用をおすすめします。*カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱されていません。

各製品に関するお問い合わせ先

マクセル株式会社

TEL:0570-783-137 お客様相談センター 受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く) (有料)

※1 スカパー!プレミアムサービス録画には、「スカパー!プレミアムサービス録画」に対応したチューナーおよび視聴契約が必要です。※2 本体チューナーでのHDDに2番組+BDかDVDに1番組録画する組み合わせになります。ただし、「スカパー!プレミアムサービス録画」については、HDDへの録画のみとなります。土、HDD/外付HDDとブルーレイディスク、HDD/外付HDDとDVDとの組み合わせになります。また15倍長時間録画は、HDD/外付HDD、ブルーレイディスク。地上デジタル放送のハイビジョン番組(約17Mbps)を15倍録モード(約1.6Mbps)で録画する場合は約10.6倍。※4 推奨外付HDDの最新情報については、以下のホームページでご確認ください。http://av.hitachi-ls.co.jp/check/ ※5 本機で受信した番組のみ録画可能です。「スカパー!プレミアムサービス」などの録画、撮影ビデオや写真の記録はできません。

キレイで快適、たっぷり録画、録り逃さない。

ダブル録画 2番組同時録画

デジタルチューナーを2つ搭載。放送時間が重なった2つの番組を同時に録画できます。さらに「スカパー!プレミアムサービス」※1との組み合わせで最大3番組の同時録画※2が可能です。

例えばこんな使い方 最大3番組の同時録画が可能

レコーダー本体で録画

1 2 + 3

BS BS BS

スカパー!プレミアムサービスを録画

スカパー!プレミアムサービス対応で受信したハイビジョン番組を録画

見る わかりやすい一覧表示 新番組/特番お知らせ

「新番組」ボタンを押すだけで、新番組・特番・テレビ初放送の映画を一覧で表示でき、そのままワンタッチで録画予約も可能です。また、番組表の下にポップアップで通知設定も可能。見たい番組の録り逃しを防ぎます。



残す お好みのシーンだけ残す チャプター編集

チャプター一覧の画面からかんたんに編集が可能。さらにCMなどの場面で自動的にチャプターマークを作成※。お好みのシーンだけを残すことができます。

※録画する番組や録画モードによっては、正しく作成されない場合があります。



たっぷり録画 大容量1TB HDD内蔵

同じ時間に重なった2番組を同時にハイビジョン画質で約15倍※3の長時間録画が可能。

約15倍※3録画だと
ハイビジョン画質のキレイな映像を
こんなにたっぷり残せます!!

1TBハードディスクに
最長約 **1,350** 時間

※内蔵1TB HDDに
15倍録モード録画時。

100GBブルーレイディスクに
最長約 **130** 時間 **BDXL**

※片面3層(100GB)ブルーレイディスクに
15倍録モード録画時。

2時間の
映画なら
約65分本

間く 音声聞き取りやすい ゆっくり/はっきり再生

「ゆっくり/はっきり」ボタンを押すだけで通常よりも遅い速度(0.8倍速)で再生されます。同時に、聞こえにくい高音域を明瞭にし、音声をはっきりと聞き取りやすくします。



残す かんたんに容量を増やせる 外付HDD(別売)録画対応※4

外付HDD(別売)を接続することで、予約した番組を直接外付HDDに録画が可能※5。簡単に容量を増やせます。

※録画する番組や録画モードによっては、正しく作成されない場合があります。



ブルーレイディスクレコーダー

DVL-BRT20 オープン価格 **内蔵HDD 1TB**

●サイズ:幅43.0×高さ4.15×奥行18.9cm(突起部含む) ●質量:約2.1kg ●消費電力:約19W



デジタル放送2番組と「スカパー!プレミアムサービス録画」の組み合わせで同時録画が可能です。3番組同時録画は番組すべてをHDDに録画するか、※3 デジタル放送とデジタル放送の組み合わせでハイビジョン15倍録モードによる2番組同時録画が可能です。2番組同時録画はHDD/外付HDD同様に、BS・110度CSデジタル放送のハイビジョン映像(約24Mbps)をDRモードで録画した場合と、15倍録モード(約1.6Mbps)で録画した場合の比では、以下のホームページでご確認ください。http://av.hitachi-ls.co.jp/check/ ※5 本機で受信した番組のみ録画可能です。「スカパー!プレミアムサービス」などの録画、撮影ビデオや写真の記録はできません。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●写真・イラストはイメージです。

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

テレビの音が手元で大きくはっきり聞こえる。



VMS-S710 メーカー希望小売価格 24,800円(税別)

●実用最大出力:1W+1W ●連続使用時間:約14時間 ●外形寸法(約):幅19.0×高さ9.05×奥行7.8cm(スピーカー、送信機含む) ●質量:約610g(スピーカー、送信機含む) ●消費電力:送信機(待機時:0.5W) ●カラー:ブラック(K) 製造元:オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社

テレビ用ヘッドホン(ヘッドバンド型)

テレビ鑑賞に適した
片出し5mロングコードのヘッドホン。



SE-M631TV メーカー希望小売価格 3,619円(税別)

●質量(コード除く):155g ●付属品:φ6.3mmステレオ標準プラグアダプター(金メッキ)
製造元:オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社

USBハブ

1台のテレビに、
ハードディスクを
複数同時に接続できる。



対応機種 X5 A5

US3-HB4AC
メーカー希望小売価格 3,800円(税別)

●外形寸法(約):幅7.5×高さ1.4×奥行4.5cm(突起部分含まず) ●質量:約36g(本体のみ) ●電源:専用ACアダプター(付属)
製造元:株式会社アイ・オー・データ機器

外付USBハードディスク

一度つなげば、あとは
かんたん録画テレビに。



対応機種 X5 GP35 A5

HDCZ-UT1 (内蔵HDD容量 1TB) NEW
メーカー希望小売価格 12,200円(税別)

HDCZ-UT2 (内蔵HDD容量 2TB) NEW
メーカー希望小売価格 14,500円(税別)

対応機種 X5 A5

HDCZ-UT3 (内蔵HDD容量 3TB) NEW
メーカー希望小売価格 16,700円(税別)

HDCZ-UT4 (内蔵HDD容量 4TB) NEW
メーカー希望小売価格 22,300円(税別)

●外形寸法(共通)(約):幅3.4×高さ11.5×奥行17.2cm(突起部分含まず) ●質量(約):(1TB)610g(本体のみ)、(2TB/3TB/4TB)800g(本体のみ) ●電源:専用ACアダプター(付属) *ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。
*3TB/4TBはX5/A5のみ対応です。 製造元:株式会社アイ・オー・データ機器

ポータブル外付USBハードディスク

ACアダプター不要で
置き場所に困らない
コンパクト設計。



対応機種 X5 GP35 A5

HDPC-UT500 (内蔵HDD容量 500GB) 在庫限り
メーカー希望小売価格 9,400円(税別)

HDPC-UT1.0 (内蔵HDD容量 1TB) 在庫限り
メーカー希望小売価格 10,600円(税別)

HDPT-UT2D (内蔵HDD容量 2TB) NEW
メーカー希望小売価格 16,700円(税別)

対応機種 X5 A5

HDPT-UT3D (内蔵HDD容量 3TB) NEW
メーカー希望小売価格 25,500円(税別)

●外形寸法(約):(500GB/1TB)幅7.5×高さ1.4×奥行11.2cm(突起部分含まず)、(2TB/3TB)幅7.5×高さ2.0×奥行11.2cm(突起部分含まず) ●質量(約):(500GB/1TB)160g(本体のみ)、(2TB/3TB)220g(本体のみ) ●電源:USBバスパワー *ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。*3TBはX5/A5のみ対応です。 製造元:株式会社アイ・オー・データ機器

ドラマ・ニュース・音楽番組など、人の声がはっきり聞きやすい。

Olasonic テレビ用高音質スピーカー

簡単接続&大出力・高音質

テレビとの接続は、HDMIケーブル1本で簡単に接続。さらに12W+12Wの大出力で、臨場感のある音を楽しめます。



*テレビとの接続はHDMI(ARC)、光ケーブル(ZP5/X5/GP35のみ対応)となります。

簡単接続&コンパクトサイズ

テレビとの接続は、テレビのイヤホン端子にケーブル1本を差すだけですぐに使えます。また、左右独立型スピーカーなので、テレビの脇に置きやすいコンパクトサイズです。



*機種・サイズにより、聞こえ方に差がある場合があります。

テレビ周りにすっきりセッティング。映画だけでなく、ドラマも、音楽も楽しめる。

Pioneer ホームシアターシステム

低域から高域までバランスよく再生

低域から高域までバランスのよい再生音と部屋中に響くような豊かな音場を実現。テレビがワンサイズ大きくなったかのような臨場感で楽しめます。

振動・音漏れを軽減

2つのマナーモードで、深夜でも音漏れを気にせずに安心してコンテンツを楽しめます。

マナー1

音の迫力はキープしたまま重低音や振動を軽減します。


マナー2

サブウーファーからの音をゼロにすることで声がより聞き取りやすくなります。



Wooo ZP5/X5/GP35/A5シリーズ推奨

HTP-CS1 オープン価格



●外形寸法:(サブウーファー)幅43.5×高さ11.5×奥行36.9cm(横置き)、(フロントスピーカー)幅15.0×高さ5.7×奥行8.8cm ●質量:(サブウーファー)7.4kg、(フロントスピーカー)0.3kg ●消費電力:32W(待機時0.5W) ●実用最大出力:80W ●電源:AC100V 製造元:オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社

*テレビとの接続はHDMI(ARC)、光ケーブル(ZP5/X5/GP35のみ対応)となります。

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

映画・ドラマの時短鑑賞や、語学・ダンスの練習などに最適な「音声付き早見(1.5倍速)/遅見再生(0.8倍速)」機能搭載。

●テレビがスマホ画面になって、友人や家族と楽しめる。

Miracast™に対応したスマートフォンをお持ちなら、スマートフォンで撮影した写真や、保存している映像をテレビの画面で楽しむことができます*。

*スマートフォン等の機種やOSの種類、バージョンによって、Miracastに対応していない機種もあります。Miracastへの対応状況に関してはスマートフォン等のメーカーにお問い合わせください。

●ブルーレイディスクの続き見再生機能

映像をもっとキレイに、便利に楽しめる。

●DVDの映像を、よりキレイに見られる 1080pアップスケーリング機能により、DVD映像でもハイビジョン画質相当でキレイに再生。



●ブルーレイディスクの続き見再生機能

●音声付き早見(1.5倍速)/遅見再生(0.8倍速)機能

DVDプレーヤー

基本性能に優れた、使いやすいDVDプレーヤー。

●早見再生で録画番組の内容も素早く確認

音声付きで1.4倍速の早見再生が可能。時間がない時でも映画やドラマのあらすじを確認できる。

●MP3の圧縮音楽ファイルも豊かな音質で楽しめる

高圧縮音楽ファイル(MP3)が圧縮時に失った音楽の躍動感をよみがえらせ、より豊かな音で楽しめる「A.S.R(アドバンスド・サウンドレトリバー)」機能を搭載

●豊富なメディア&ファイル再生能力

DVDビデオ、DVD-RW、DVD-R、DVD+R、音楽CD、CD-R/RW、JPEG、MP3



●外形寸法:幅43.5×高さ5.8×奥行25.0cm ●質量:2.0kg ●消費電力:18W ●待機時消費電力:0.5W(「ネットワークスタンバイ」設定OFF時) *映像出力端子はHDMIのみにあります。 製造元:オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社



●外形寸法:幅36.0×高さ3.9×奥行20.8cm ●質量:1.2kg ●消費電力:13W ●待機時消費電力:0.3W(「クイック起動」設定OFF時) 製造元:オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社



●外形寸法:幅36.0×高さ4.2×奥行20.0cm ●質量:1.2kg ●消費電力:6W ●待機時消費電力:0.5W *HDMI端子は搭載していません。 製造元:オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社

各製品に関するお問い合わせ先		
オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社	TEL:050-3388-9425	お客様相談窓口 受付時間 9:30~18:00(月~金曜日)(土・日・祝日・休業日は除く)
	[VMS-S710に関するお問い合わせ先はこちら]	
株式会社 インターアクション	TEL:050-3388-6818	お客様相談窓口 受付時間 9:30~18:00(月~金曜日)(土・日・祝日・休業日は除く)
	TEL:045-319-4135	Olasonicサポートセンター 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日・休業日は除く)

各製品に関するお問い合わせ先		
株式会社アイ・オー・データ機器	TEL:0120-777-618	インフォメーションデスク(携帯・PHS・IP電話からもご利用いただけます) 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は除く)


★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 その他の機能について詳しくは各製品カタログをご参照ください。

●写真・イラストはイメージです。

デジタル放送


デジタル放送の視聴方法

デジタル放送を
アンテナ接続で
ご覧になる場合



受信には、地上デジタル放送およびBS・110度CSデジタル放送に対応した受信アンテナが必要です。一部受信地域やお使いのアンテナによってはアンテナの交換や向きを変えるなどの対応が必要になる場合があります。また放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。

地上デジタル放送を
ケーブルテレビ利用で
ご覧になる場合*



パススルー方式とは
テレビに内蔵の地上デジタルチューナーにより受信可能な方式で伝送する方式です。
下記2つに対応しています。地上デジタルチューナー内蔵なので、直接アンテナ入力へ接続することで、
地上デジタル放送をご覧になります。録画機能付きテレビの場合は録画機能もお楽しみいただけます。

①同一周波数パススルー方式:受信した放送をそのまま伝送する

②周波数変換パススルー方式:別の周波数に変換して伝送する

※ ケーブルテレビ会社によって地上デジタル放送の電波を送る方式や受信方法が異なります。くわしくは、契約されているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

ご注意

【テレビについてのご注意】

●スタンドを使用し設置する場合、必ず転倒防止の処置を行ってください。(P24参照)
●壁掛けには専用金具による据付工事が必要です。●映画をお楽しみいただくために、
ハイビジョン信号を受信時はワイドモードをフルHD、スタンダードで見ていただくことを
おすすめします。●放送環境に変化が生じた場合などに対応してソフトウェア更新を行う
ため、デジタル放送によるダウンロードサービスを行います。このサービスを受けるため、
ご使用後はコンテンツは抜かずにリモコンで電源を切った状態にすることをおすすめします。

【AVネットワークについてのご注意】

●AVネットワークをご利用の際は、各機器のルーターまたはハブへの接続が必要となります。
●一台のWoooでネットワーク経由での視聴と配信を同時に行うことはできません。
●ご利用のルーターまたはハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。
●ルーターまたはハブなどの接続、設定方法についてご不明な場合は、お買い上げの
販売店へご相談ください。●AVネットワークで接続先のテレビの電源を自動でオンに
するWOL(Wake on LAN)機能を使用する場合は、対応した機器をご使用ください。

【インターネットについてのご注意】

●「アクティバ」のご利用など、Woonetをお楽しみいただくには、(FTTH(光)、ADSL、
CATVなどの)ブロードバンド回線が必要です。●プロバイダーや回線事業者との契約・
使用料は別途必要です。●プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約
款により、ご利用いただけない場合があります。●天災、システム障害その他の事由により、
各サービスを利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●有料
コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。●各サービスはお客様のご利用
環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えないなどの
品質劣化が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。●ハイビジョン画質の動
画コンテンツを配信するサービスには、FTTH(光)回線(実効速度は12Mbps程度)を推
奨します。また、4K画質の動画コンテンツの再生には、4K画質では40Mbps以上、4K
標準画質では20Mbps以上が必要となります。●サービスの内容や画面は、予告なく変
更することがあります。●プロキシサーバーをご利用の場合、動画コンテンツサービスは
正常に視聴できません。●録画中はダウンロードが一時的に停止します。

【ケーブルテレビについてのご注意】

●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器

デジタル放送の【緊急警報放送(EWS)】に対応する自動お知らせ機能を搭載しています

緊急警報放送(EWS)とは、大規模災害などの緊急を要する事態が発生した場合に、放送局が緊急警報放送を送信して視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです(緊急地震速報とは異なりますのでご注意ください)。*EWS:Emergency Warning Systemの略称です。

対応機種 **X5** **GP35** **A5** (GP35は下記②のみ対応)

①テレビを見ていないとき(スタンバイ状態)でも、自動的に受信し放送チャンネルを表示

テレビの電源が「スタンバイ状態」のときでも自動的に緊急警報放送を受信し、緊急警報放送の番組を放送しているチャンネルを表示することができます。(番組表のデータを受信中など本機の状態によっては、本機能が動作しない場合があります。)

②視聴中の放送局内で、緊急警報放送が行われていることをお知らせ

“警報宣言”や“津波警報”が発令されたときなどに、緊急警報放送が行われていることを画面表示でお知らせします。放送を見るには、対象のチャンネルを選局してください。視聴している放送局で緊急警報放送が行われていない場合や外部入力機器視聴、録画番組視聴時などは動作しません。

*上記①の機能を利用するには設定を変更してください。お買い上げ時は、「受信しない」(上記②)になっています。 *緊急地震速報には、本機能は対応していません。

省エネ・節電

多彩な機能で、ご家庭の節電をこまめにサポート

*各機能を使用する場合は、設定をオンにしてご使用ください。

3時間以上無操作のときは電源オフ

無操作電源オフ

対応機種 **ZP5** **X5** **GP35** **A5**

操作のない状態が3時間以上続くと、自動で電源オフ(スタンバイ状態)になります。

画面の明るさを抑えて節電

明るさセンサー

対応機種 **ZP5** **X5** **GP35** **A5**

画面の明るさを抑えることで消費電力を低減することができます。明るさセンサーは、GP35は強/中/弱/切、ZP5/X5/A5は入/切の設定から選択が可能です。

テレビ放送終了時などに電源オフ

無信号電源オフ

対応機種 **ZP5** **X5** **GP35** **A5**

テレビ放送が終了するなど無信号状態になると、約10分後に自動で電源オフ(スタンバイ状態)になるので、電源の消し忘れなどによる電力消費を抑えることができます。

入力信号がないときはパワーセーブ

パワーセーブ

対応機種 **A5**

レコーダー/プレーヤーなどの外部機器からのビデオ入力信号がない状態が約15秒続くと、パワーセーブ状態に自動で切り換わり節電に貢献します。

ハードディスクのパワーセーブ

ディスク省電力

対応機種 **GP35** **A5**

ハードディスクを10分程度操作しないときに、待機状態から自動的に停止状態になります。

資材による環境負荷の低減にもつとめています。

J-Mossグリーンマークに適合
くわしくは、<http://hitachi-ls.co.jp/products/av/jmoss.html>

特定化学物質の使用を制限しています

プリント基板と電源コードの「はんだ」無鉛化

ネジ・鋼板の「六価クロム」不使用

詳細説明

カセットHDD「iVDR-S(別売)」に記録した録画番組・コンテンツの再生互換

録画モード	再生機器		
	UT700、XV02、HV02、XR02、HR02、XR01、X01、HR01、HV01、IV-R1000	左記以外のiVポケット搭載機種、 iVDRアダプター(別売)を接続したG2、K1、S08、V09、K09	ZP5、ZP3GP3、GP35
TS(HD)／TS(SD)	●	●	●
TSE(2倍)	●	●	○
AF	×	○	●
AN	×	○	●
TSX4(4倍)	×	●	○
AS(4倍)	×	○	●
TSX8(8倍)	×	●	○
AE(5.5倍)	×	○	●
AL(5.5倍)	×	○	●
AE(12倍)	×	○	●※
XP／SP／LP	●※	○	●
TSX24	×	●	○
TSX	×	○	○
EP(6時間モード)	●※	○	●
EP(8時間モード)	●※	○	●

*●印は対応、○印は録画モードは表示されませんが、再生には対応しています。

*TSXモードはアクティバ ビデオ・ダウンロードコンテンツを、内蔵HDDにダウンロードまたはカセットHDD「iVDR-S(別売)」にダビングしたときのモード名称です。

・ZP5/ZP3/GP3/GP35は、TSE/TSX4/TSX8/TSX24/TSXモードで録画した番組の録画モードは表示されません。


・ZP5/ZP3/GP3/GP35以外は、AF/AN/AE/XP/SP/LP/EP6/EP8モードで録画した番組の録画モードは表示されません。

※ZP5/ZP3/GP3/GP35で録画した番組の再生には対応していますが、番組の録画モード表示がTS表示となる場合、代替モード表示となる場合があります。

地震対策

地震などでの製品の転倒・落下による、けがなどの危害を軽減するため、以下の転倒・落下防止対策を行ってください。

テレビ台への固定



*くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。オプションのスタンドまたはラックと組み合わせて使用する場合は、それぞれの設置説明書でご確認ください。*固定するラックや台、壁などの強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適切な補強を施してください。ひもや取付け具の強度は、テレビ本体の質量の3倍以上の耐荷重があるものを使用してください。*転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものです。すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。●写真・イラストはイメージです。

仕様表

シリーズ		ZP5		X5	GP35		A5			
録画機能		内蔵HDD録画 カセットHDD(別売)録画対応 (アダプター(別売)経由)		外付HDD(別売)録画対応	内蔵HDD録画 カセットHDD(別売)録画対応 (アダプター(別売)経由)		外付HDD(別売)録画対応			
外形寸法(cm)										
型 式		L55-ZP5	L49-ZP5	L43-X5	L43-GP35	L32-GP35A	L40-A5	L32-A5	L24-A5	L19-A5
掲載ページ		P3~6		P7~8	P9~12		P13~14			
基本仕様	外形寸法【モニター+スタンド】 幅×高さ×奥行(cm)	124.0×77.5×25.2	110.3×69.7×25.2	97.1×63.0×20.7	97.7×63.2×20.6	73.5×48.2×20.6	91.5×57.2×19.5	73.5×48.2×18.1	57.8×39.2×14.1	45.0×33.1×15.8
	外形寸法【モニター】 幅×高さ×奥行(cm)	124.0×73.0×9.7(突起部含まず)	110.3×65.2×9.7(突起部含まず)	97.1×58.3×9.8(突起部含まず)	97.7×58.3×10.8(突起部含まず)	73.5×44.5×10.4(突起部含まず)	91.5×53.7×9.7(突起部含まず)	73.5×44.5×10.4(突起部含まず)	57.8×35.3×5.5(突起部含まず)	45.0×29.1×5.7(突起部含まず)
	表示サイズ 幅×高さ／対角(cm)	121.0×68.0／138.8	107.4×60.4／123.2	94.1×52.9／108.0	94.1×52.9／108.0	69.8×39.3／80.1	87.8×48.5／100.3	69.8×39.2／80.0	52.1×29.3／59.8	41.0×23.0／47.0
	表示画素数 水平×垂直(画素)	3,840×2,160 (4K)	3,840×2,160 (4K)	3,840×2,160 (4K)	1,920×1,080	1,366×768	1,920×1,080	1,366×768	1,366×768	1,366×768
	質量【スタンド含む】(kg)	20.5	17.5	10.0	12.4	8.1	9.8	6.8	3.9	3.7
	質量【スタンドなし】(kg)	19.5	16.5	9.0	11.5	7.3	8.8	6.6	3.7	3.5
	消費電力【待機時】(W)	179(0.4)	142(0.4)	82(0.4)	95(0.15)	63(0.1)	63(0.1)	40(0.1)	25(0.1)	25(0.1)
	年間消費電力量 (kWh/年) ^{※1}	147	136	66	87	63	55	39	32	32
チューナー数	地上デジタル放送 (CATVパススルー対応)	3	3	2	3	3	2	2	2	2
	BS・110度CSデジタル放送	3	3	2	3	3	2	2	2	2
映像	液晶パネル	IPS方式 (LEDバックライト)	IPS方式 (LEDバックライト)	IPS方式 (LEDバックライト)	IPS方式 (LEDバックライト)	ADS方式 (LEDバックライト)	VA方式 (LEDバックライト)	ADS方式 (LEDバックライト)	VA方式 (LEDバックライト)	VA方式 (LEDバックライト)
	液晶倍速120コマ	●	●	—	—	—	—	—	—	—
音声	音声実用最大出力 (JEITA)	10W+10W	10W+10W	10W+10W	8W+8W	8W+8W	8W+8W	8W+8W	3W+3W	3W+3W
操作・便利	電子番組表 (EPG) ^{※2}	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SDメモリーカード再生	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※4}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※4}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※4}	● ^{※3}	● ^{※3}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※4}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※4}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※4}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※4}
	スリープ (手動)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チルト (手動)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	オフタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オンタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動電源オフ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2画面表示	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高速起動 (クイックスタート)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	消画	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	時刻表示	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Woooリンク (HDMI連動)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイブリッドキャスト	—	—	—	●	●	—	—	—	—
入出力端子	HDMI入力端子 ^{※5}	3(4K映像、ARC ^{※6} 、2160p対応)	3(4K映像、ARC ^{※6} 、2160p対応)	4(4K映像、ARC ^{※6} 、2160p対応)	2(ARC ^{※6} 、1080p対応)	2(ARC ^{※6} 、1080p対応)	3(ARC ^{※6} 、1080p対応)	3(ARC ^{※6} 、1080p対応)	3(ARC ^{※6} 、1080p対応)	3(ARC ^{※6} 、1080p対応)
	ビデオ入力端子 ^{※5}	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	DisplayPort端子 ^{※5}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D4入力端子 ^{※5}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アナログRGB入力 ^{※5}	—	—	—	—	—	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)
	USB端子	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	音声入力端子	1 ^{※7}	1 ^{※7}	1 ^{※7}	2 ^{※8}	2 ^{※8}	1 ^{※9}	1 ^{※9}	1 ^{※9}	1 ^{※9}
	LAN端子 (10BASE-T／100BASE-TX)	1	1	1	2	2	1	1	1	1
	ヘッドホン出力端子	1 ^{※10}	1 ^{※10}	1 ^{※10}	1	1	1	1	1	1(テレビ前面に配置)
	音声出力端子 (デジタル／アナログ)	1(光) / 1	1(光) / 1	1(光) / 1	1(光) / 1	1(光) / 1	—	—	—	—


●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●X5/A5はハードディスクを内蔵していません。録画モードのみになります。^{※1} 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の送られてくる情報で決まります(ただし8日以上におよぶ情報は表示できません)。地上・BS・110度CSデジタル放送にのみ対応。^{※3} SD/SDHCメモリーとなります。)データの内容によっては再生できない場合があります。^{※4} SD/SDHCメモリーカード対応。JPEG方式の静止画やMP4/MPEG-2 PS形式の動画とSDメモリーカードリーダーの組合せには対応していません。^{※5} 外部入力映像の録画には対応していません。^{※6} ARCはHDMI1のみ対応。^{※7} HDMIアナログ音声とPC入力用の音声端子は共用になります。^{※10} アナログ音声出力端子と共用になります。

をする場合には外付HDD(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S」には対応していません。録画した番組は本機でしか再生できません。録画モードはTS種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。^{※2} 電子番組表で表示できる日数は電波でカード対応。JPEG方式の静止画とビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠の動画を再生。(AVCHD(動画)は、本体の内蔵HDDにダビングしてからの再生を再生。データの内容によっては再生できない場合があります。市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカード入力のアナログ音声とビデオ入力用音声端子は共用になります。^{※8} ビデオ入力用とD4入力用の音声入力端子は共用になります。^{※9} HDMI1、2、3入力の

新しいWoooへの買替え3ポイント

- ①今までとほぼ同じスペースに、一回り大きなサイズが 置ける！ ②省エネ・節電性能の向上で、電気代がお得！ ③長時間録れるなど録画が便利！

●サイズ ●電気代 比較



●録画機能 比較

2006年モデル	2007年モデル	2008年モデル	2009年モデル	2010年モデル	GP35シリーズ	ZP5シリーズ	録画時間(デジタルハイビジョン)
最大約 65 時間録画(TSE2モード)	最大約 50 時間録画(TSEモード)	最大約 50 時間録画(TSEモード)	最大約 200 時間録画(TSX8モード)	最大約 256 時間録画(TSX8モード)	最大約 1,080 時間録画(AE12倍モード)	最大約 1,086 時間録画(AE12倍モード)	録画時間(デジタルハイビジョン)
×	×	×	×	○	○ 地上デジタル 3 チューナー搭載		2番組同時録画
×	○	○	○	○	○ (アダプター(別売)経由)		カセットHDD(別売)対応

●BS・110度CSによる4K放送を受信するには、今後発売される別売のチューナー(市販品)が必要です。●X5はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付HDD(別売)が必要です。●テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。2009年以降のモデルは新測定法に基づいた数値を記載しています。それ以外のモデルは旧測定法による数値を記載しています。●新電力料金目安単価：27円/kWh ●写真・イラストはイメージです。

る場合には外付HDD(別売)が必要です。●テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。2009年以降のモデルは新測定法に基づいた数値を記載しています。それ以外のモデルは旧測定法による数値を記載しています。●新電力料金目安単価：27円/kWh ●年間消費電力量と年間電気代はそれぞれの基準に基づいて計算した目安であり、テレビの使用状況などによって数値が異なる場合があります。



大画面だから
商業施設などに
おすすめ！

インフォメーションディスプレイ

画面サイズ	型式	希望小売価格
55v型	LCM55-D1	オープン価格（工事費別）
49v型	LCM49-D1	オープン価格（工事費別）

主な付属品	●取扱説明書(CD) ●電源コード ●リモコン ●単4形乾電池(2個)
-------	-------------------------------------

お問い合わせ先	日立 家電ビジネス情報センター	TEL:0120-3121-19	受付時間 9:00~17:30(日・祝・年末年始・所定の休業日は除く)
---------	-----------------	------------------	-------------------------------------

LCM55-D1 外形寸法	LCM49-D1 外形寸法	入出力端子(共通)
寸法単位:mm 1087 714 1237 4-M6 深さ15mm 468.5 300 468.5 257 200 257	寸法単位:mm 951 638 1101 4-M6 深さ15mm 400.5 300 400.5 219 200 219	1 RS-232C端子 2 音声出力端子 3 音声入力端子 4 アナログRGB入力端子 5 HDMI入力端子 6 DisplayPort端子 〈本体背面から見て右側面〉

オプション	壁掛けユニット (固定型)	壁掛けユニット (角度可変型)	天吊りユニット (角度可変型)	ディスプレイスタンド
YH-MF3255 (タテ置き/ヨコ置き兼用) 製造元:株式会社 ヤハタ	YH-MV3255 (タテ置き/ヨコ置き兼用) 製造元:株式会社 ヤハタ	YH-MTB2 (ヨコ置き専用) 製造元:株式会社 ヤハタ	PH-669 (LCM49-D1用) (タテ置き/ヨコ置き兼用) メーカー希望小売価格 56,000円(税別) 製造元:ハヤミ工業株式会社	PH-679 (LCM55-D1用) (タテ置き/ヨコ置き兼用) メーカー希望小売価格 58,000円(税別) 製造元:ハヤミ工業株式会社
				PH-B815 (タテ置き/ヨコ置き兼用) メーカー希望小売価格 58,000円(税別) 製造元:ハヤミ工業株式会社

インフォメーション
ディスプレイ

デジタルサイネージから
プレゼンテーション用途まで
幅広く使用できるスリムデザインディスプレイ。

広視野角178度 IPS液晶パネル

上下左右どこから見ても、明るく色鮮やか。

スリムデザイン

幅10mm(下辺部は16mm)の狭額縁。
奥行も59mmという薄型設計で、縦置き
横置きどちらでもスタイリッシュに設置可能。

24時間稼働

業務用途を考慮した長時間運用設計。※1

看板
(サイネージ)

公共施設
総合案内

病院・福祉
(待合室)

商業・娯楽
施設

スーパー
マーケット

店舗



LCM55-D1



LCM49-D1

仕様表	LCM55-D1	LCM49-D1
外形寸法(幅×高さ×奥行)(突起部除く)	123.7×71.4×5.9cm	110.1×63.8×5.9cm
表示サイズ(幅×高さ)	121.0×68.0cm	107.4×60.4cm
液晶パネル	IPS方式(LED エッジ型)	
表示画素数(水平×垂直)	1,920×1,080画素	
質量	23.8kg	19.8kg
消費電力	100W	86W
電源	AC100V 50/60Hz	
スピーカー出力	7W+7W	
HDMI入力端子	1系統(1080p対応)	
DisplayPort端子	1系統	
アナログRGB入力端子	1系統(ミニD-sub15ピン)	
RS-232C端子	1系統(D-sub9ピン)	
音声出力端子	1系統(φ3.5mmミニステレオジャック)	

お問い合わせ先	日立 家電ビジネス情報センター	TEL:0120-3121-19	受付時間 9:00~17:30(日・祝・年末年始・所定の休業日は除く)
---------	-----------------	------------------	-------------------------------------

※1 24時間稼働する場合は、バックライトの設定は初期値でご使用ください。※2 設置条件により有償修理となることがあります。また、製品出荷日換算2年目から5年目までの無償修理料金の累積金額(税込)には適用限度額があります。
※本製品は、電気用品安全法に基づく、クラスA機器です。本製品を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。その際、本製品の使用者が適切な処置を講ずるよう要求されることがあります。



魅力的な
提案内容を
アピール！

32インチ大型フルフラット・タッチテーブル

画面サイズ	型式	メーカー希望小売価格
32v型	WT320WS10-DG2WDO	オープン価格（工事費別）

主な付属品	●取扱説明書 ●保証書 ●USBケーブル ●ワイヤレスリモコン ●単3形乾電池(2個) ●脚取付用ネジ(16本) ●パネ座金(16個) ●電源コード(長さ3m アース線付)
-------	--


お問い合わせ先	製造元：株式会社タッチパネル研究所	TEL:042-649-7651	受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日は除く)
---------	-------------------	------------------	----------------------------

タッチ
テーブル

商談コーナーや小会議室に最適。
印象に残る、新しいプレゼンテーションを。


マルチタッチ対応

複数人による画面閲覧とタッチ操作が可能。(最大10点タッチ)



4人掛けテーブル

中規模打合せテーブルとして最適な大きさなので便利。



仕様表

画面サイズ	32インチ(698.4×392.9mm)
画素数(水平×垂直)	1,920×1,080(Full Hi-Vision)
タッチ方式	投影型静電容量方式(PCAP)
入力方式	指入力
同時入力点数	最大10点
入力端子	HDMI
対応OS	Windows7(アップグレード版)以降※3
透過率(タッチパネル部)	85%以上
使用温度範囲	0~40℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	135.0×80.0×70.0cm
質量	39.0kg
電源	AC100V
消費電力	48W
タッチインターフェース	USB

※3 お使いのパソコンがタッチパネル入力に対応している必要があります。

浴室テレビ

16インチワイド画面から広がるクリアな音質。
心地よい入浴タイムを自分だけの贅沢な空間に。

前面まるごとスピーカー

聞きとりやすく浴室いっばいに広がる迫力ある音を実現。



全体から音が聞こえる！


入浴タイマー

時間を決めて、アラーム音とともにお知らせします。



画面表示調整機能

見上げる姿勢になっても、暗く見えにくくなることを防止します。



16型ワイド浴室テレビ

〈壁据え付けタイプ〉

画面サイズ	型式	メーカー希望小売価格
16v型	MW16D-3	オープン価格（工事費別）



本体色はブラック(MW16D-3B)もお選びいただけます。

仕様表

外形寸法:モニター/電源BOX(幅×高さ×奥行)	48.6×26.0×3.0cm / 23.0×10.4×4.7cm
表示サイズ	15.6インチ
表示画素数(水平×垂直)	WXGA:1,366×768画素
質量:モニター/電源BOX	3.2kg / 0.95kg
定格消費電力(待機時)	24W(0.2W)
年間消費電力量	25.5kWh/年
定格電圧	AC100V(モニター部 DC19V)
地上デジタル(CATV/ススルー対応)・BS・110度CSデジタル放送	1
スピーカー	3W+3W(アクチュエータ方式)
音声出力	ステレオ、二重音声
B-CASカードスロット	3波対応ミニカード(赤miniカード)
アンテナ入力端子	F型接栓
LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	1系統(データ放送双方向通信用)
USB端子	●(メンテナンス用)

双方向通信	●
データ放送	●
電子番組表(EPG)	●
番組情報	●
無操作オフ機能	●(しない、30分、1時間、2時間、3時間)
無信号オフ機能	●(する、しない)
映像オフ機能	●(する、しない)
画質切替	●
画面を見る角度	3段階
入浴タイマー	●
カレンダー/時計	●
防水対応	モニター IPX6相当、リモコン IPX7相当
使用環境条件(動作時)	モニター(浴室内)0~50℃、電源BOX(天井裏)0~40℃

主な付属品	●取付金具(モニター取付ねじ8本、六角レンチ、モニター取付ねじ 六角穴付2本) ●樹脂製アンカー8本 ●電源BOX ●中継ケーブル(4m) ●ビスカバー ●結束バンド ●miniB-CASカード ●リモコン ●リモコンホルダー ●ボタン型電池CR2032(リモコンに同梱)
-------	--

お問い合わせ先	製造元：三谷商事株式会社	TEL:0120-39-3484	受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日 所定の休業日は除く)
---------	--------------	------------------	-----------------------------------

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。●別途取付工事が必要になります。●写真・イラストはイメージです。