


浴室乾燥暖房機 [HBK-2250ST] 1室換気

グラファイトヒーター 1200W+PTCヒーター 1200W=2400W


(24時間換気対応型) 強弱仕様

電源：AC200V仕様







リモコン寸法図

メインリモコン: HBK-1210-RE



サブリモコン: HBK-RM-1Y



品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	P P	ホワイト
2	グラファイトヒーター		
3	P T Cヒーター		
4	ヒーターカバー	SUS	
5	本体カバー	亜鉛メッキ鋼板	
6	ダクト接続口	SUS	
7	逆止弁	P P	
8	送風側フィルター	P P	
9			
10			
11			
12			

- ・グラファイトヒーター (600W×2本=1200W)
- ・PTCセラミックヒーター (1200W×1本=1200W)
- ・2モーター、2ファン方式
- ・高密封風逆流防止弁付
- ・ワイヤレスリモコン(IPX7)
- ・サブリモコン(IPX7)

- ・電源部温度ヒューズ付
- ・過熱防止用温度ヒューズ付
- ・過熱防止用サーミスタ付
- ・適合ダクト径: φ100
- ・取付可能開口寸法: 280~300×400~425(mm)
- ・新規開口寸法: 280×400(mm)

日立グローバルライフソリューションズ(株)

機種名	浴室乾燥暖房機
型名	HBK-2250ST

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。