





浴室乾燥暖房機 [HBK-1210SK] 壁面取付タイプ

特定保守製品



特性表

単相交流100V(50Hz/60Hz)		強運転	弱運転
消費電力(W)	予備暖房	1219/1223	1213/1213
騒音(dB)	予備暖房	45/45	31/31
消費電力(W)	入浴暖房	1213/1213	613/613
騒音(dB)	入浴暖房	31/31	31/31
消費電力(W)	乾燥	1243/1249	1232/1231
騒音(dB)	乾燥	46/46	33/32
消費電力(W)	節電乾燥	43/49→1243/1249	32/31→1232/1231
騒音(dB)	節電乾燥	46/46	33/32
消費電力(W)	風乾燥	43/49	32/31
騒音(dB)	風乾燥	46/46	33/32
消費電力(W)	涼風	43/49	32/31
騒音(dB)	涼風	46/46	33/32
消費電力(W)	24時間換気	19/18	
騒音(dB)	24時間換気	31/30	
消費電力(W)	換気	24/26	19/18
騒音(dB)	換気	40/40	31/30

付属品

- ・リモコン
- ・リモコンホルダー
- ・落下防止ボールチェーン
- ・リモコン電池 単4(2本)
- ・リモコンホルダー取付ネジ(2本)
- ・本体取付ネジ(4本)
- ・電源用クランプコネクター(3個)

仕様

- ・グラフィットヒーター採用(600W×2=1200W)
- ・適応面積(目安) 1.5坪以下
- ・重量:約7.0kg
- ・箱重量:約8.2kg
- ・箱寸法(mm):540×320×280

日立コンシューマ・マーケティング(株)

機種名	浴室乾燥暖房機
型式	HBK-1210SK

※製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。