



# 浴室乾燥暖房機 [HBK-2250ST] 1室換気

グラファイトヒーター 1200W+PTCヒーター1300W=2500W

(24時間換気対応型) 強弱仕様


**特定保守製品**

電源：AC200V仕様






## リモコン寸法図

HBK-1210-REリモコン



HBK-RM-1Yサブリモコン



品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	P P	ホワイト
2	グラファイトヒーター		
3	P T Cヒーター		
4	ヒーターカバー	SUS	
5	本体カバー	亜鉛メッキ鋼板	
6	ダクト接続口	SUS	
7	逆止弁	P P	
8	送風側フィルター	P P	
9			
10			
11			
12			

- ・グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
- ・PTCセラミックヒーター(1300W×1本=1300W)
- ・2モーター、2ファン方式
- ・高密封風逆流防止弁付
- ・ワイヤレスリモコン(IPX7)
- ・サブリモコン(IPX7)

- ・電源部温度ヒューズ付
- ・過熱防止用温度ヒューズ付
- ・過熱防止用サーミスタ付
- ・適合ダクト径:φ100
- ・取付可能開口寸法:280~300×400~425(mm)
- ・新規開口寸法:280×400(mm)

日立コンシューマ・マーケティング(株)  
リビングサプライ社

機種名	換気乾燥暖房機
型名	HBK-2250ST

\*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。