



構造	線心数		心	2	
	導体	公称断面積	mm <sup>2</sup>	0.3	
		材質	-	軟銅線	
		構成	本/mm	12/0.18	
		素線数/素線径	mm	0.7	
	絶縁体	材質	-	PVC	
		厚さ	標準	mm	0.3
			最小平均	mm	0.27以上
		外径	mm	1.3	
		色相	-	黒、白	
	撚り合わせ外径	mm	(2.6)		
	遮蔽	方式	-	編組	
		材質	-	スズメッキ軟銅線	
		厚さ	mm	0.3	
		外径	mm	(3.2)	
シース	材質	-	PVC		
	厚さ	標準	mm	0.9	
		最小平均	mm	0.81以上	
	色相	-	灰色(艶有り)		
仕上外径	mm	5.0			

型式	L寸法
BERC-10M2A	10000 <sup>+1000</sup> <sub>-0</sub>
BERC-15M2A	15000 <sup>+1000</sup> <sub>-0</sub>
BERC-25M2A	25000 <sup>+1000</sup> <sub>-0</sub>

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y. Koto	2023-01-07		NTS	リモコンコード 外形寸法図	
CHKD.	S. Katagiri	2023-01-11	Hitachi Global Life Solutions, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0062997	REGD REGD 2023 0111
APPD.	S. Katagiri	2023-01-11				

