


8S-27026



構造	線心数		心	2	
	導体	公称断面積		mm <sup>2</sup>	0.3
		材質		-	軟銅線
		構成 素線数/素線径		本/mm	12/0.18
		外径		mm	0.7
	絶縁体	材質		-	PVC
		厚さ	標準	mm	0.3
			最小平均	mm	0.24以上
		外径		mm	1.3
	色相		-	黒、白	
	撚り合わせ外径		mm	(2.6)	
	遮蔽	方式		-	編組
		材質		-	スズメッキ軟銅線
		厚さ		mm	0.3
		外径		mm	(3.2)
	シース	材質		-	PVC
厚さ		標準	mm	0.9	
		最小平均	mm	0.75以上	
色相		-	灰色(艶有り)		
仕上外径		mm	5.0		

型式	L寸法
BERCT-10M2	10000 <sup>+1000</sup> <sub>-0</sub>
BERCT-15M2	15000 <sup>+1000</sup> <sub>-0</sub>
BERCT-25M2	25000 <sup>+1000</sup> <sub>-0</sub>

備考	品名	記号	年月日	訂正者	審査者	承認者
	リモコンコード					
		投影法	来歴			
			N.T.S			
製図	シマザキ	2014-11-17	日立アプライアンス株式会社			
審査	シマザキ	2014-11-17				
承認	コウトウ	2014-11-17				
清水図番		8S-27026		校番	訂正	入庫
						2014 11-17 REGD.