

# 扇風機製品一覽

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
C-220098	1947年	昭和22年	-	-
-	1949年	昭和24年	-	卓上扇
C-250179	1949年	昭和24年	-	卓上扇
-	1950年	昭和25年	-	卓上扇
-	1950年	昭和25年	-	天井扇
M-6032A	1951年	昭和26年	-	卓上扇
M-6040A	1951年	昭和26年	-	卓上扇
-	1951年	昭和26年	-	卓上扇
M-6032B	1951年	昭和26年	-	卓上扇
C-260362	1951年	昭和26年	-	卓上扇
M-6041A	1952年	昭和27年	-	卓上扇
M-6032E	1952年	昭和27年	-	卓上扇
M-6032E	1952年	昭和27年	-	卓上扇
M-6032E	1952年	昭和27年	-	卓上扇
M-6032E	1952年	昭和27年	-	卓上扇
M-6020A	1952年	昭和27年	-	卓上扇
M-6042B	1953年	昭和28年	-	スタンド扇
M-6042A	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6033A	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6032O	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6032N	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6032M	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6032E	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6032L	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6032K	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6032P	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6020C	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6020E	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6020D	1953年	昭和28年	-	卓上扇
C-280028	1953年	昭和28年	-	卓上扇
M-6020I	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6020J	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6032O	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6032W	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6032R	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6032V	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6032S	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6032U	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6032T	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6033B	1954年	昭和29年	-	高級扇
M-6033D	1954年	昭和29年	-	高級扇
M-6033C	1954年	昭和29年	-	高級扇
M-6034A	1954年	昭和29年	-	超高級扇
M-6034B	1954年	昭和29年	-	超高級扇
M-6042F	1954年	昭和29年	-	卓上扇
M-6042E	1954年	昭和29年	-	スタンド扇
M-6033E	1955年	昭和30年	-	高級扇
M-6033E	1955年	昭和30年	-	高級扇
M-6033E	1955年	昭和30年	-	高級扇
M-6033E	1955年	昭和30年	-	高級扇
M-6033E	1955年	昭和30年	-	高級扇
M-6033E	1955年	昭和30年	-	高級扇
M-6034D	1955年	昭和30年	-	超高級扇
M-6034D	1955年	昭和30年	-	超高級扇
M-6034D	1955年	昭和30年	-	超高級扇
M-6042G	1955年	昭和30年	-	卓上扇
M-6042G	1955年	昭和30年	-	卓上扇
M-6042G	1955年	昭和30年	-	スタンド扇
M-6044A	1955年	昭和30年	-	オート扇
M-6044A	1955年	昭和30年	-	オート扇
-	1955年	昭和30年	-	天井扇
-	1955年	昭和30年	-	天井扇
-	1955年	昭和30年	-	卓上扇
-	1955年	昭和30年	-	卓上扇
-	1955年	昭和30年	-	卓上扇
-	1955年	昭和30年	-	卓上扇
M-6020M	1956年	昭和31年	-	卓上扇
M-6025A	1956年	昭和31年	-	卓上扇
M-6025A	1956年	昭和31年	-	卓上扇

# 扇風機製品一覽

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
M-6042G	1956年	昭和31年	-	スタンド扇
M-6032X	1956年	昭和31年	-	標準扇
M-6032X	1956年	昭和31年	-	標準扇
M-6033E	1956年	昭和31年	-	高級扇
M-6033E	1956年	昭和31年	-	高級扇
M-6033E	1956年	昭和31年	-	高級扇
M-6033E	1956年	昭和31年	-	高級扇
M-6033E	1956年	昭和31年	-	高級扇
M-6034D	1956年	昭和31年	-	超高級扇
M-6034D	1956年	昭和31年	-	超高級扇
M-6042J	1956年	昭和31年	-	卓上扇
M-6060A	1956年	昭和31年	-	スタンド扇
M-6044A	1956年	昭和31年	-	オート扇
M-6035A	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6035A	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6020M	1957年	昭和32年	-	卓上扇
M-6025B	1957年	昭和32年	-	卓上扇
M-6025B	1957年	昭和32年	-	卓上扇
M-6032X	1957年	昭和32年	-	標準扇
M-6032X	1957年	昭和32年	-	標準扇
M-6033E	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6033F	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6033F	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6033F	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6035A	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6035A	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6035A	1957年	昭和32年	-	高級扇
M-6036A	1957年	昭和32年	-	卓上扇
M-6036A	1957年	昭和32年	-	卓上扇
M-6036A	1957年	昭和32年	-	卓上扇
M-6034D	1957年	昭和32年	-	超高級扇
M-6037A	1957年	昭和32年	-	超高級扇
M-6042K	1957年	昭和32年	-	卓上扇
M-6042H	1957年	昭和32年	-	スタンド扇
M-6060A	1957年	昭和32年	-	スタンド扇
M-6045A	1957年	昭和32年	-	オート扇
-	1957年	昭和32年	-	天井扇
-	1957年	昭和32年	-	天井扇
M-6021A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6026A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6026A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6033G	1958年	昭和33年	-	標準扇
M-6033G	1958年	昭和33年	-	標準扇
M-6033G	1958年	昭和33年	-	標準扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6036A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6036A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6036B	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035B	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6035C	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036C	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6036C	1958年	昭和33年	-	高級扇
M-6034D	1958年	昭和33年	-	超高級扇
M-6034D	1958年	昭和33年	-	超高級扇

# 扇風機製品一覽

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
M-6037A	1958年	昭和33年	-	超高級扇
M-6037A	1958年	昭和33年	-	超高級扇
M-6043A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6043A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6043A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6043A	1958年	昭和33年	-	卓上扇
M-6045B	1958年	昭和33年	-	オート扇
M-6046B	1958年	昭和33年	-	スタンドファン
M-6046B	1958年	昭和33年	-	スタンドファン
-	1958年	昭和33年	-	スタンドファン
-	1958年	昭和33年	-	天井扇
-	1958年	昭和33年	-	天井扇
M-6021A	1959年	昭和34年	-	卓上扇
M-6021A	1959年	昭和34年	-	卓上扇
M-6012A	1959年	昭和34年	-	ピアノ扇
M-6027A	1959年	昭和34年	-	卓上扇
M-6027A	1959年	昭和34年	-	卓上扇
M-6039A	1959年	昭和34年	-	普及扇
M-6039A	1959年	昭和34年	-	普及扇
M-6033G	1959年	昭和34年	-	標準扇
M-6033G	1959年	昭和34年	-	標準扇
M-6033G	1959年	昭和34年	-	標準扇
M-6033G	1959年	昭和34年	-	標準扇
M-6033G	1959年	昭和34年	-	標準扇
M-6036B	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6035B	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6035B	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036D	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036D	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036D	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036E	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036E	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036E	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036E	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6036E	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6034D	1959年	昭和34年	-	超高級扇
M-6036F	1959年	昭和34年	-	高級扇
M-6037A	1959年	昭和34年	-	超高級扇
M-6037A	1959年	昭和34年	-	超高級扇
M-6036E	1959年	昭和34年	-	高級ライト扇
M-6036E	1959年	昭和34年	-	高級ライト扇
M-6046C	1959年	昭和34年	-	卓上扇
M-6046C	1959年	昭和34年	-	卓上扇
M-6045B	1959年	昭和34年	-	オート扇
M-6046C	1959年	昭和34年	-	スタンド扇
M-6046C	1959年	昭和34年	-	スタンド扇
M-6012A	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6021A	1960年	昭和35年	-	卓上扇
602-AM	1960年	昭和35年	-	卓上扇
6025-AH	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6027A	1960年	昭和35年	-	卓上扇
6025-BB	1960年	昭和35年	-	スライド扇
6025-BG	1960年	昭和35年	-	スライド扇
M-6039A	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-CB	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-CG	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-CS	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036B	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036B	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036B	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036D	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036D	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036D	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-AB	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-AG	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-BB	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-BG	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036B	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6036F	1960年	昭和35年	-	高級扇
M-6034D	1960年	昭和35年	-	超高級扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
603-DB	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-DG	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-DH	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-FB	1960年	昭和35年	-	スライド扇
603-EB	1960年	昭和35年	-	卓上扇
603-EG	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6046C	1960年	昭和35年	-	卓上扇
M-6045B	1960年	昭和35年	-	オートファン
M-6046C	1960年	昭和35年	-	スタンドファン
3DR3	1960年	昭和35年	-	天井扇
3DR2	1960年	昭和35年	-	天井扇
-	1960年	昭和35年	-	高級扇
613-AB	1961年	昭和36年	-	高級扇
613-AS	1961年	昭和36年	-	高級扇
613-FB	1961年	昭和36年	-	高級扇
613-FS	1961年	昭和36年	-	高級扇
613-GH	1961年	昭和36年	-	高級扇
6125-BB	1961年	昭和36年	-	スライド扇
6125-BG	1961年	昭和36年	-	スライド扇
613-EB	1961年	昭和36年	-	標準スライド扇
613-EG	1961年	昭和36年	-	標準スライド扇
613-DB	1961年	昭和36年	-	高級スライド扇
613-DS	1961年	昭和36年	-	高級スライド扇
613-BL	1961年	昭和36年	-	標準扇
613-BB	1961年	昭和36年	-	標準扇
613-BG	1961年	昭和36年	-	標準扇
1308	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1309	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1508	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1509	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1510	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1511	1961年	昭和36年	-	デスクファン
4303	1961年	昭和36年	-	スタンドファン
4304	1961年	昭和36年	-	スタンドファン
6125-AB	1961年	昭和36年	-	デスクファン
6125-AG	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1310	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1311	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1505B	1961年	昭和36年	-	デスクファン
1506B	1961年	昭和36年	-	デスクファン
623-HK	1962年	昭和37年	-	デスクファン
623-GB	1962年	昭和37年	-	固定スタンド扇
623-GG	1962年	昭和37年	-	固定スタンド扇
623B-H	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623F-H	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
6225B-C	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
6225F-C	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
6225G-C	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
SH1512	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
622B-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
622F-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
622G-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623F-F	1962年	昭和37年	-	標準スライド扇
623B-B	1962年	昭和37年	-	高級スライド扇
623F-E	1962年	昭和37年	-	高級スライド扇
623G-E	1962年	昭和37年	-	高級スライド扇
624B-F	1962年	昭和37年	-	オートファン
624F-F	1962年	昭和37年	-	オートファン
624G-F	1962年	昭和37年	-	オートファン
6225-BB	1962年	昭和37年	-	オートファン
6225-BG	1962年	昭和37年	-	オートファン
623-FB	1962年	昭和37年	-	標準スライド扇
623-FG	1962年	昭和37年	-	標準スライド扇
624-DB	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
612-BB	1962年	昭和37年	-	カゴ型
624-EB	1962年	昭和37年	-	オートファン
612-AM	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
624-CB	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623-DB	1962年	昭和37年	-	高級扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
623-DG	1962年	昭和37年	-	高級扇
623B-H	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623F-H	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623G-H	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
624B-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
624F-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
624G-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623B-B	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623F-B	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623G-B	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
624B-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
624F-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
624G-A	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
623-EB	1962年	昭和37年	-	高級スライド扇
623-EG	1962年	昭和37年	-	高級スライド扇
623-CB	1962年	昭和37年	-	高級扇
623-CG	1962年	昭和37年	-	高級扇
623-AB	1962年	昭和37年	-	標準扇
623-AG	1962年	昭和37年	-	標準扇
623-AL	1962年	昭和37年	-	標準扇
6225-AB	1962年	昭和37年	-	スライド扇
6225-AG	1962年	昭和37年	-	スライド扇
614-DB	1962年	昭和37年	-	スタンドファン
D-203A	1963年	昭和38年	-	加コ型
D-203B	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
D-253	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
H-253	1963年	昭和38年	-	スライド扇
H-253A	1963年	昭和38年	-	スライド扇
D-303A	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
D-303B	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
D-303C	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
D-303D	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
D-303E	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
L-303	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
H-303A	1963年	昭和38年	-	スライド扇
H-303B	1963年	昭和38年	-	スライド扇
H-303C	1963年	昭和38年	-	スライド扇
D-353	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
D-403	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
S-403	1963年	昭和38年	-	スタンドファン
A-403	1963年	昭和38年	-	オート扇
3DR3	1963年	昭和38年	-	天井扇
3HR2	1963年	昭和38年	-	天井扇
81C	1963年	昭和38年	-	天井扇
D-203A	1964年	昭和39年	-	加コ型
D-203B	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-254	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-303A	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-303B	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-303C	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-303D	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-303E	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-304A	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-304C	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-304D	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
L-303	1964年	昭和39年	-	スライド扇
H-254	1964年	昭和39年	-	スライド扇
H-303A	1964年	昭和39年	-	スライド扇
H-304A	1964年	昭和39年	-	スライド扇
H-304B	1964年	昭和39年	-	スライド扇
D-354	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
D-404	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
S-404	1964年	昭和39年	-	スタンドファン
A-404	1964年	昭和39年	-	オート扇
D-496(D-203A)	1965年	昭和40年	-	ペットファン
D-441(D-203B)	1965年	昭和40年	-	ペットファン
D-578	1965年	昭和40年	-	デスクファン
H-523	1965年	昭和40年	-	スライドファン
D-304A	1965年	昭和40年	-	デスクファン

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
D-305B	1965年	昭和40年	-	デスクファン
D-687	1965年	昭和40年	-	デスクファン
D-632	1965年	昭和40年	-	デスクファン
H-696	1965年	昭和40年	-	スライドファン
H-678	1965年	昭和40年	-	スライドファン
H-669	1965年	昭和40年	-	スライドファン
H-614	1965年	昭和40年	-	スライドファン
S-678	1965年	昭和40年	-	スタンドファン
B-650	1965年	昭和40年	-	壁掛け扇
D-750	1965年	昭和40年	-	デスクファン
D-841	1965年	昭和40年	-	デスクファン
S-869	1965年	昭和40年	-	スタンドファン
A-887	1965年	昭和40年	-	
-	1965年	昭和40年	-	天井扇
-	1965年	昭和40年	-	天井扇
-	1965年	昭和40年	-	天井扇
D-496(D-203A)	1966年	昭和41年	-	ペットファン
D-441(D-203B)	1966年	昭和41年	-	ペットファン
D-578	1966年	昭和41年	-	デスクファン
H-523	1966年	昭和41年	-	スライドファン
D-688(D-305B)	1966年	昭和41年	-	デスクファン
D-687	1966年	昭和41年	-	デスクファン
D-679	1966年	昭和41年	-	デスクファン
D-632	1966年	昭和41年	-	デスクファン
H-678	1966年	昭和41年	-	スライドファン
H-642	1966年	昭和41年	-	スライドファン
H-614	1966年	昭和41年	-	スライドファン
S-678	1966年	昭和41年	-	スタンドファン
S-660	1966年	昭和41年	-	スタンドファン
B-633	1966年	昭和41年	-	壁掛け扇
D-750	1966年	昭和41年	-	デスクファン
D-815	1966年	昭和41年	-	デスクファン
S-888	1966年	昭和41年	-	スタンドファン
A-887	1966年	昭和41年	-	
-	1966年	昭和41年	-	天井扇
-	1966年	昭和41年	-	天井扇
-	1966年	昭和41年	-	天井扇
H-634	1967年	昭和42年	-	スライド扇
H-625	1967年	昭和42年	-	スライド扇
D-443	1967年	昭和42年	-	卓上扇
D-670	1967年	昭和42年	-	卓上扇
D-661	1967年	昭和42年	-	卓上扇
D-652	1967年	昭和42年	-	卓上扇
D-815	1967年	昭和42年	-	卓上扇
P-525	1967年	昭和42年	-	ポータブル扇
B-616	1967年	昭和42年	-	壁掛け扇
S-698	1967年	昭和42年	-	洋間扇
S-607	1967年	昭和42年	-	洋間扇
S-888	1967年	昭和42年	-	スタンド扇
A-870	1967年	昭和42年	-	オート扇
-	1967年	昭和42年	-	天井扇
-	1967年	昭和42年	-	天井扇
-	1967年	昭和42年	-	天井扇
H-671	1968年	昭和43年	-	スライド扇
H-653	1968年	昭和43年	-	スライド扇
H-625	1968年	昭和43年	-	スライド扇
H-608	1968年	昭和43年	-	スライド扇
D-443	1968年	昭和43年	-	卓上扇
D-680	1968年	昭和43年	-	卓上扇
D-626	1968年	昭和43年	-	卓上扇
D-844	1968年	昭和43年	-	卓上扇
P-525	1968年	昭和43年	-	ポータブル扇
B-662	1968年	昭和43年	-	壁掛け扇
B-644	1968年	昭和43年	-	壁掛け扇
B-635	1968年	昭和43年	-	壁掛けムート扇
S-617	1968年	昭和43年	-	洋間扇
S-771	1968年	昭和43年	-	洋間扇
S-808	1968年	昭和43年	-	スタンド扇
A-880	1968年	昭和43年	-	オート扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
H-636	1969年	昭和44年	-	スライド扇
H-654	1969年	昭和44年	-	スライド扇
H-653	1969年	昭和44年	-	スライド扇
H-672	1969年	昭和44年	-	スライド扇
H-671	1969年	昭和44年	-	スライド扇
H-609	1969年	昭和44年	-	スライド扇
H-600	1969年	昭和44年	-	スライド扇
H-727	1969年	昭和44年	-	スライド扇
D-626	1969年	昭和44年	-	卓上扇
D-681	1969年	昭和44年	-	卓上扇
D-691	1969年	昭和44年	-	卓上扇
D-690	1969年	昭和44年	-	卓上扇
D-680	1969年	昭和44年	-	卓上扇
D-854	1969年	昭和44年	-	卓上扇
P-525	1969年	昭和44年	-	ポータブル扇
B-445	1969年	昭和44年	-	壁掛け扇
B-645	1969年	昭和44年	-	壁掛け扇
B-663	1969年	昭和44年	-	壁掛け扇
A-890	1969年	昭和44年	-	オート扇
S-627	1969年	昭和44年	-	洋間扇
S-781	1969年	昭和44年	-	洋間扇
S-818	1969年	昭和44年	-	スタンド扇
H-637	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-646	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-636	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-654	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-655	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-672	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-727	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-628	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-610	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-600	1970年	昭和45年	-	スライド扇
H-609	1970年	昭和45年	-	スライド扇
D-682	1970年	昭和45年	-	卓上扇
D-650	1970年	昭和45年	-	卓上扇
D-691	1970年	昭和45年	-	卓上扇
D-673	1970年	昭和45年	-	卓上扇
D-626	1970年	昭和45年	-	卓上扇
D-664	1970年	昭和45年	-	卓上扇
D-855	1970年	昭和45年	-	卓上扇
D-854	1970年	昭和45年	-	卓上扇
P525	1970年	昭和45年	-	ポータブル扇
B-445	1970年	昭和45年	-	アイデア扇
B-673	1970年	昭和45年	-	壁掛け扇
B-655	1970年	昭和45年	-	壁掛け扇
B-645	1970年	昭和45年	-	壁掛け扇
S-627	1970年	昭和45年	-	洋間扇
S-781	1970年	昭和45年	-	洋間扇
S-828	1970年	昭和45年	-	スタンド扇
A-890	1970年	昭和45年	-	オート扇
H-656	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-637	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-638	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-629	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-610	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-646	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-636	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-674	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-655	1971年	昭和46年	-	スライド扇
H-727	1971年	昭和46年	-	スライド扇
D-692	1971年	昭和46年	-	卓上扇
D-673	1971年	昭和46年	-	卓上扇
D-660	1971年	昭和46年	-	卓上扇
D-665	1971年	昭和46年	-	卓上扇
D-664	1971年	昭和46年	-	卓上扇
D-855	1971年	昭和46年	-	卓上扇
B-445	1971年	昭和46年	-	アイデア扇
P-525	1971年	昭和46年	-	ポータブル扇
B-673	1971年	昭和46年	-	壁掛け扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
S-781	1971年	昭和46年	-	洋間扇
S-828	1971年	昭和46年	-	スタンド扇
S-838	1971年	昭和46年	-	スタンド扇
A-890	1971年	昭和46年	-	オート扇
H-657	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-656	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-611	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-629	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-675	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-684	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-602	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-620	1972年	昭和47年	-	スライド扇
H-638	1972年	昭和47年	-	スライド扇
D-673	1972年	昭和47年	-	卓上扇
D-648	1972年	昭和47年	-	卓上扇
D-666	1972年	昭和47年	-	卓上扇
D-693	1972年	昭和47年	-	卓上扇
D-866	1972年	昭和47年	-	卓上扇
D-855	1972年	昭和47年	-	卓上扇
D-448	1972年	昭和47年	-	卓上扇
B-675	1972年	昭和47年	-	壁掛扇
A-893	1972年	昭和47年	-	オート扇
A-890	1972年	昭和47年	-	オート扇
S-666	1972年	昭和47年	-	洋間扇
S-838	1972年	昭和47年	-	スタンド扇
H-630	1973年	昭和48年	-	スライド扇
H-657	1973年	昭和48年	-	スライド扇
H-602	1973年	昭和48年	-	スライド扇
H-621	1973年	昭和48年	-	スライド扇
H-622	1973年	昭和48年	-	スライド扇
H-676	1973年	昭和48年	-	スライド扇
H-649	1973年	昭和48年	-	スライド扇
H-685	1973年	昭和48年	-	スライド扇
D-448	1973年	昭和48年	-	卓上扇
D-603	1973年	昭和48年	-	卓上扇
D-667	1973年	昭和48年	-	卓上扇
D-694	1973年	昭和48年	-	卓上扇
D-612	1973年	昭和48年	-	卓上扇
H-686	1973年	昭和48年	-	スライド扇
D-867	1973年	昭和48年	-	卓上扇
B-675	1973年	昭和48年	-	壁掛扇
S-666	1973年	昭和48年	-	洋間扇
S-858	1973年	昭和48年	-	スタンド扇
A-894	1973年	昭和48年	-	オート扇
W-1100	1973年	昭和48年	-	ウインドファン
W-1200M	1973年	昭和48年	-	ウインドファン
W-1200G	1973年	昭和48年	-	ウインドファン
W-1300	1973年	昭和48年	-	ウインドファン
H-30PD	1974年	昭和49年	-	スライド扇
H-630	1974年	昭和49年	-	スライド扇
H-31TD	1974年	昭和49年	-	スライド扇
H-30TD	1974年	昭和49年	-	スライド扇
H-621	1974年	昭和49年	-	スライド扇
H-676	1974年	昭和49年	-	スライド扇
D-30PD	1974年	昭和49年	-	卓上扇
D-31SD	1974年	昭和49年	-	卓上扇
D-20SD	1974年	昭和49年	-	卓上扇
D-30TD	1974年	昭和49年	-	卓上扇
D-30SD	1974年	昭和49年	-	卓上扇
D-40SD	1974年	昭和49年	-	卓上扇
B-31TD	1974年	昭和49年	-	壁掛扇
B-30TD	1974年	昭和49年	-	壁掛扇
B-30MD	1974年	昭和49年	-	壁掛扇
S-30MD	1974年	昭和49年	-	洋間扇
S-40CD	1974年	昭和49年	-	スタンド扇
A-40SD	1974年	昭和49年	-	オート扇
W-1310BE	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1310BW	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1220G	1974年	昭和49年	-	ウインドファン



# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
W-1220C	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1210Y	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1210G	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1210B	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1200M	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1200G	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1100	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
W-1110G	1974年	昭和49年	-	ウインドファン
B-31TD	1975年	昭和50年	-	壁掛扇
B-30TE	1975年	昭和50年	-	壁掛扇
B-30ME	1975年	昭和50年	-	壁掛扇
H-30RE	1975年	昭和50年	-	スライド扇
H-33TE	1975年	昭和50年	-	スライド扇
H-32TE	1975年	昭和50年	-	スライド扇
H-31TE	1975年	昭和50年	-	スライド扇
H-30TF	1975年	昭和50年	-	スライド扇
D-30TE	1975年	昭和50年	-	卓上扇
D-32SE	1975年	昭和50年	-	卓上扇
D-31SE	1975年	昭和50年	-	卓上扇
D-20SE	1975年	昭和50年	-	卓上扇
D-30SE	1975年	昭和50年	-	卓上扇
H-30TE	1975年	昭和50年	-	スライド扇
D-30SF	1975年	昭和50年	-	卓上扇
H-31TF	1975年	昭和50年	-	スライド扇
S-31ME	1975年	昭和50年	-	洋間扇
S-30ME	1975年	昭和50年	-	洋間扇
S-40CE	1975年	昭和50年	-	スタンドファン
D-40SE	1975年	昭和50年	-	卓上扇
A-40SE	1975年	昭和50年	-	オート扇
B-31TF	1976年	昭和51年	-	壁掛扇
B-31TD	1976年	昭和51年	-	壁掛扇
B-30TF	1976年	昭和51年	-	壁掛扇
B-30TE	1976年	昭和51年	-	壁掛扇
B-30MF	1976年	昭和51年	-	壁掛扇
H-34TF	1976年	昭和51年	-	スライド扇
H-33TE	1976年	昭和51年	-	スライド扇
H-30RE	1976年	昭和51年	-	スライド扇
H-33TF	1976年	昭和51年	-	スライド扇
H-31TF	1976年	昭和51年	-	スライド扇
H-32TF	1976年	昭和51年	-	スライド扇
H-31TE	1976年	昭和51年	-	スライド扇
D-31TF	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-30TF	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-30SG	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-30TE	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-30SF	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-32SE	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-31SE	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-30SD	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-20SF	1976年	昭和51年	-	卓上扇
D-20SE	1976年	昭和51年	-	卓上扇
S-31MF	1976年	昭和51年	-	洋間扇
S-31ME	1976年	昭和51年	-	洋間扇
S-30MF	1976年	昭和51年	-	洋間扇
S-30ME	1976年	昭和51年	-	洋間扇
S-40CE	1976年	昭和51年	-	スタンド扇
D-40SE	1976年	昭和51年	-	卓上扇
A-41SF	1976年	昭和51年	-	オート扇
A-40SE	1976年	昭和51年	-	オート扇
W-1240C	1976年	昭和51年	-	ウインドファン
W-1240S	1976年	昭和51年	-	ウインドファン
W-1220C	1976年	昭和51年	-	ウインドファン
W-1220G	1976年	昭和51年	-	ウインドファン
W-1120M	1976年	昭和51年	-	ウインドファン
W-1100	1976年	昭和51年	-	ウインドファン
H-30WG	1977年	昭和52年	-	スライド扇
H-32TG	1977年	昭和52年	-	スライド扇
H-30FG	1977年	昭和52年	-	スライド扇
H-30TG	1977年	昭和52年	-	スライド扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
H-31TG	1977年	昭和52年	-	スライド扇
D-31TG	1977年	昭和52年	-	卓上扇
D-30TG	1977年	昭和52年	-	卓上扇
D-31SG	1977年	昭和52年	-	卓上扇
D-30SG	1977年	昭和52年	-	卓上扇
D-20SF	1977年	昭和52年	-	卓上扇
D-40SE	1977年	昭和52年	-	壁掛扇
B-31TF	1977年	昭和52年	-	壁掛扇
B-30TF	1977年	昭和52年	-	壁掛扇
B-30MF	1977年	昭和52年	-	壁掛扇
S-30MF	1977年	昭和52年	-	洋間扇
S-31MF	1977年	昭和52年	-	洋間扇
S-40SG	1977年	昭和52年	-	スタンドファン
A-41SF	1977年	昭和52年	-	オート扇
H-30WK	1978年	昭和53年	-	スライド扇
H-30TK	1978年	昭和53年	-	スライド扇
D-30TK	1978年	昭和53年	-	卓上扇
D-30SK	1978年	昭和53年	-	卓上扇
B-30SK	1978年	昭和53年	-	壁掛扇
H-30WH	1978年	昭和53年	-	スライド扇
H-30TH	1978年	昭和53年	-	スライド扇
H-30FH	1978年	昭和53年	-	スライド扇
D-30WH	1978年	昭和53年	-	卓上扇
D-30TH	1978年	昭和53年	-	卓上扇
D-30SH	1978年	昭和53年	-	卓上扇
D-20SH	1978年	昭和53年	-	卓上扇
D-40SE	1978年	昭和53年	-	卓上扇
B-30WH	1978年	昭和53年	-	壁掛扇
B-30MH	1978年	昭和53年	-	壁掛扇
B-30SH	1978年	昭和53年	-	壁掛扇
S-30MH	1978年	昭和53年	-	洋間扇
S-35MH	1978年	昭和53年	-	洋間扇
S-40SG	1978年	昭和53年	-	スタンドファン
A-41SF	1978年	昭和53年	-	オート扇
H-30FK	1979年	昭和54年	-	スライド扇
H-31FK	1979年	昭和54年	-	スライド扇
H-30WK	1979年	昭和54年	-	スライド扇
H-30TK	1979年	昭和54年	-	スライド扇
D-30WK	1979年	昭和54年	-	卓上扇
D-30TK	1979年	昭和54年	-	卓上扇
D-31TK	1979年	昭和54年	-	卓上扇
D-30SK	1979年	昭和54年	-	卓上扇
D-20SK	1979年	昭和54年	-	卓上扇
D-40SK	1979年	昭和54年	-	卓上扇
B-30WK	1979年	昭和54年	-	壁掛扇
B-30MK	1979年	昭和54年	-	壁掛扇
B-30SK	1979年	昭和54年	-	壁掛扇
S-30SK	1979年	昭和54年	-	洋間扇
S-35MK	1979年	昭和54年	-	洋間扇
S-35MK	1979年	昭和54年	-	洋間扇
S-40MK	1979年	昭和54年	-	スタンドファン
S-40SG	1979年	昭和54年	-	スタンドファン
A-41SF	1979年	昭和54年	-	オート扇
H-30FWL	1980年	昭和55年	-	スライド扇
H-30FL	1980年	昭和55年	-	スライド扇
H-30WK	1980年	昭和55年	-	スライド扇
H-30TL	1980年	昭和55年	-	スライド扇
H-35TK	1980年	昭和55年	-	スライド扇
H-35FL	1980年	昭和55年	-	スライド扇
H-30CL	1980年	昭和55年	-	リビング用扇
D-30WL	1980年	昭和55年	-	卓上扇
D-30WK	1980年	昭和55年	-	卓上扇
D-30TL	1980年	昭和55年	-	卓上扇
D-30SL	1980年	昭和55年	-	卓上扇
D-30SK	1980年	昭和55年	-	卓上扇
D-20SK	1980年	昭和55年	-	卓上扇
D-40SK	1980年	昭和55年	-	卓上扇
B-30CL	1980年	昭和55年	-	壁掛扇
B-30WL	1980年	昭和55年	-	壁掛扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
B-30ML	1980年	昭和55年	-	壁掛扇
B-30SL	1980年	昭和55年	-	壁掛扇
B-35ML	1980年	昭和55年	-	壁掛扇
S-30SK	1980年	昭和55年	-	洋間扇
S-30ML	1980年	昭和55年	-	洋間扇
S-35ML	1980年	昭和55年	-	洋間扇
S-40MK	1980年	昭和55年	-	スタンドファン
A-41SF	1980年	昭和55年	-	オート扇
H-30FWM	1981年	昭和56年	-	スライド扇
H-30FWL	1981年	昭和56年	-	スライド扇
H-30FL	1981年	昭和56年	-	スライド扇
H-30TM	1981年	昭和56年	-	スライド扇
H-30YL	1981年	昭和56年	-	スライド扇
H-35FL	1981年	昭和56年	-	スライド扇
B-30CL	1981年	昭和56年	-	壁掛扇
B-30EL	1981年	昭和56年	-	壁掛扇
B-30TM	1981年	昭和56年	-	壁掛扇
B-30ML	1981年	昭和56年	-	壁掛扇
B-30SM	1981年	昭和56年	-	壁掛扇
B-30SL	1981年	昭和56年	-	壁掛扇
B-35ML	1981年	昭和56年	-	壁掛扇
A-41SF	1981年	昭和56年	-	オート扇
D-30WL	1981年	昭和56年	-	卓上扇
D-30TL	1981年	昭和56年	-	卓上扇
D-30PCM	1981年	昭和56年	-	BOX扇
D-30SM	1981年	昭和56年	-	卓上扇
D-30SL	1981年	昭和56年	-	卓上扇
D-20SK	1981年	昭和56年	-	卓上扇
D-40SM	1981年	昭和56年	-	卓上扇
D-40SK	1981年	昭和56年	-	卓上扇
H-30CL	1981年	昭和56年	-	リビング用扇
S-30SK	1981年	昭和56年	-	洋間扇
S-35ML	1981年	昭和56年	-	洋間扇
S-40MK	1981年	昭和56年	-	スタンドファン
B-30CN	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
B-30CL	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
B-30RTN	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
B-30SM	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
B-30RN	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
B-35ML	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
B-30TM	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
B-30SN	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
D-30CN	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-30PCN	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-30PCM	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-30SN	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-30SM	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-30SP	1982年	昭和57年	-	卓上扇
H-30TP	1982年	昭和57年	-	スライド扇
B-30SP	1982年	昭和57年	-	壁掛扇
D-30WL	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-31TN	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-30TN	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-30TL	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-20SK	1982年	昭和57年	-	卓上扇
D-40SM	1982年	昭和57年	-	卓上扇
S-40SK	1982年	昭和57年	-	卓上扇
H-30FWL	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-30FL	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-30FWM	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-30TM	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-30TL	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-31TN	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-30TN	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-35FL	1982年	昭和57年	-	スライド扇
H-30LN	1982年	昭和57年	-	リビング用扇
H-30CN	1982年	昭和57年	-	リビング用扇
H-30CL	1982年	昭和57年	-	リビング用扇
S-30SK	1982年	昭和57年	-	洋間扇

# 扇風機製品一覽

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
S-35ML	1982年	昭和57年	-	洋間扇
B-30CEP	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
B-30CN	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
B-30CL	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
B-30RTN	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
B-30RN	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
B-30SP	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
B-30SN	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
B-35ML	1983年	昭和58年	-	壁掛扇
D-20SK	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-25CP	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-25TP	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-30CN	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-30PCN	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-30PCM	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-31TN	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-30TN	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-30SN	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-30SP	1983年	昭和58年	-	卓上扇
D-40SM	1983年	昭和58年	-	卓上扇
H-30LP	1983年	昭和58年	-	リビング用扇
H-31TP	1983年	昭和58年	-	リビング用扇
H-30LN	1983年	昭和58年	-	リビング用扇
H-30CN	1983年	昭和58年	-	リビング用扇
S-30SK	1983年	昭和58年	-	洋間扇
S-35ML	1983年	昭和58年	-	洋間扇
S-40MK	1983年	昭和58年	-	スタンドファン
A-41SF	1983年	昭和58年	-	オート扇
W-251	1983年	昭和58年	-	ウインドファン
W-250	1983年	昭和58年	-	ウインドファン
W-9000	1983年	昭和58年	-	ウインドファン
H-30ER	1984年	昭和59年	-	スライド扇
H-30TR	1984年	昭和59年	-	スライド扇
D-25TR	1984年	昭和59年	-	卓上扇
D-30SR	1984年	昭和59年	-	卓上扇
D-30TR	1984年	昭和59年	-	卓上扇
D-30CN	1984年	昭和59年	-	卓上扇
D-30PCN	1984年	昭和59年	-	卓上扇
D-40SR	1984年	昭和59年	-	卓上扇
B-30CEP	1984年	昭和59年	-	壁掛扇
B-30CN	1984年	昭和59年	-	壁掛扇
B-30TR	1984年	昭和59年	-	壁掛扇
B-30SP	1984年	昭和59年	-	壁掛扇
B-35ML	1984年	昭和59年	-	壁掛扇
H-30LP	1984年	昭和59年	-	リビング用扇
H-30CN	1984年	昭和59年	-	リビング用扇
S-30SK	1984年	昭和59年	-	洋間扇
S-35ML	1984年	昭和59年	-	洋間扇
S-40MK	1984年	昭和59年	-	スタンドファン
A-41SF	1984年	昭和59年	-	オート扇
W-251	1984年	昭和59年	-	ウインドファン
H-30TS	1984年	昭和59年	-	スライド扇
H-30ES	1985年	昭和60年	-	スライド扇
H-32TS	1985年	昭和60年	-	スライド扇
H-30TT	1985年	昭和60年	-	スライド扇
H-30TS	1985年	昭和60年	-	スライド扇
D-25TS	1985年	昭和60年	-	卓上扇
D-30TS	1985年	昭和60年	-	卓上扇
D-30SS	1985年	昭和60年	-	卓上扇
D-40SR	1985年	昭和60年	-	卓上扇
B-25SS	1985年	昭和60年	-	壁掛扇
B-30TR	1985年	昭和60年	-	壁掛扇
B-30SS	1985年	昭和60年	-	壁掛扇
B-35ML	1985年	昭和60年	-	壁掛扇
H-30LS	1985年	昭和60年	-	リビング用扇
S-35ML	1985年	昭和60年	-	洋間扇
S-40MK	1985年	昭和60年	-	スタンド扇
A-40SS	1985年	昭和60年	-	オート扇
H-31TS	1985年	昭和60年	-	スライド扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
H-31TT	1986年	昭和61年	-	スライド扇
H-30ET	1986年	昭和61年	-	スライド扇
H-306T	1986年	昭和61年	-	スライド扇
H-31ET	1986年	昭和61年	-	スライド扇
H-30TU	1986年	昭和61年	-	スライド扇
H-32TT	1986年	昭和61年	-	スライド扇
H-100KT	1986年	昭和61年	-	パーソナル扇
D-256T	1986年	昭和61年	-	パーソナル扇
D-30TT	1986年	昭和61年	-	卓上扇
D-306S	1986年	昭和61年	-	卓上扇
D-306T	1986年	昭和61年	-	卓上扇
D-25TS	1986年	昭和61年	-	卓上扇
D-30ST	1986年	昭和61年	-	卓上扇
D-30PCT	1986年	昭和61年	-	卓上扇
D-40ST	1986年	昭和61年	-	卓上扇
B-30TT	1986年	昭和61年	-	壁掛扇
B-30ST	1986年	昭和61年	-	壁掛扇
B-25SS	1986年	昭和61年	-	壁掛扇
B-35MT	1986年	昭和61年	-	壁掛扇
H-30LT	1986年	昭和61年	-	リビング用扇
S-35MT	1986年	昭和61年	-	洋間・スタンド扇
S-40MT	1986年	昭和61年	-	洋間・スタンド扇
A-40SS	1986年	昭和61年	-	オート扇
H-30E7	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-30EU	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-30TW	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-32TT	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-30ET	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-307M	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-307T	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-30FEU	1987年	昭和62年	-	フロア扇
H-307FL	1987年	昭和62年	-	フロア扇
H-100KU	1987年	昭和62年	-	パーソナル扇
H-100KUC	1987年	昭和62年	-	パーソナル扇
H-100KT	1987年	昭和62年	-	パーソナル扇
D-256T1	1987年	昭和62年	-	パーソナル扇
D-25TS	1987年	昭和62年	-	卓上扇
D-30SU	1987年	昭和62年	-	卓上扇
D-30ST	1987年	昭和62年	-	卓上扇
D-30TU	1987年	昭和62年	-	卓上扇
D-30TT	1987年	昭和62年	-	卓上扇
B-25SS	1987年	昭和62年	-	壁掛扇
B-30SU	1987年	昭和62年	-	壁掛扇
B-30TT	1987年	昭和62年	-	壁掛扇
B-35MU	1987年	昭和62年	-	壁掛扇
H-31TT	1987年	昭和62年	-	スライド扇
H-31TU	1987年	昭和62年	-	スライド扇
D-40SU	1987年	昭和62年	-	卓上扇
D-30PCT	1987年	昭和62年	-	卓上扇
H-30LU	1987年	昭和62年	-	リビング用扇
H-30LT	1987年	昭和62年	-	リビング用扇
S-35MU	1987年	昭和62年	-	洋間・スタンド扇
S-40MU	1987年	昭和62年	-	洋間・スタンド扇
A-40SS	1987年	昭和62年	-	オート扇
H-30E7	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-30EW	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-308BT	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-301TW	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-302TW	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-30EU	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-30ET	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-31TW	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-308T	1988年	昭和63年	-	スライド扇
H-30FEU	1988年	昭和63年	-	フロア扇
H-30FEW	1988年	昭和63年	-	フロア扇
H-100KU	1988年	昭和63年	-	パーソナル扇
H-100KWC	1988年	昭和63年	-	パーソナル扇
H-100KT	1988年	昭和63年	-	パーソナル扇
D-256W	1988年	昭和63年	-	パーソナル扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
D-256T1	1988年	昭和63年	-	パーソナル扇
D-25TS	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-30SU	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-30ST	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-30TU	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-34TW	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-30TT	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-40SU	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-40ST	1988年	昭和63年	-	卓上扇
D-30PCT	1988年	昭和63年	-	卓上扇
B-30SU	1988年	昭和63年	-	壁掛扇
B-30TT	1988年	昭和63年	-	壁掛扇
B-35MU	1988年	昭和63年	-	壁掛扇
H-30LU	1988年	昭和63年	-	リビング用扇
H-30LT	1988年	昭和63年	-	リビング用扇
S-35MU	1988年	昭和63年	-	洋間・スタンド扇
S-40MU	1988年	昭和63年	-	洋間・スタンド扇
A-40SS	1988年	昭和63年	-	オート扇
H-XE	1989年	平成元年	-	-
H-302E	1989年	平成元年	-	スライド扇
H-303E	1989年	平成元年	-	スライド扇
H-30E7	1989年	平成元年	-	スライド扇
H-30EW	1989年	平成元年	-	スライド扇
H-30FEW	1989年	平成元年	-	フロアライフ扇
H-30FEU	1989年	平成元年	-	フロアライフ扇
H-100KWC	1989年	平成元年	-	インテリア扇
H-100KU	1989年	平成元年	-	インテリア扇
H-100KT	1989年	平成元年	-	インテリア扇
D-256W	1989年	平成元年	-	インテリア扇
D-256T1	1989年	平成元年	-	インテリア扇
D-30PCT	1989年	平成元年	-	インテリア扇
D-25TS	1989年	平成元年	-	卓上扇
D-34TW	1989年	平成元年	-	卓上扇
B-301M	1989年	平成元年	-	壁掛扇
B-301T	1989年	平成元年	-	壁掛扇
B-30SU	1989年	平成元年	-	壁掛扇
B-30TT	1989年	平成元年	-	壁掛扇
B-35MU	1989年	平成元年	-	壁掛扇
S-35MU	1989年	平成元年	-	スタンド扇
S-404T	1989年	平成元年	-	スタンド扇
S-40MU	1989年	平成元年	-	スタンド扇
T-100	1989年	平成元年	-	天井扇
WA-45SDG	1989年	平成元年	-	産業扇
A-404S	1989年	平成元年	-	オート扇
A-40SS	1989年	平成元年	-	オート扇
H-XM	1990年	平成2年	-	ファンコンポ
H-XE	1990年	平成2年	-	ファンコンポ
H-302E	1990年	平成2年	-	スライド扇
H-304T	1990年	平成2年	-	スライド扇
H-303E	1990年	平成2年	-	スライド扇
D-256W	1990年	平成2年	-	インテリア扇
D-256T1	1990年	平成2年	-	インテリア扇
H-100KU	1990年	平成2年	-	インテリア扇
H-100KT	1990年	平成2年	-	インテリア扇
D-301T	1990年	平成2年	-	卓上扇
B-301M	1990年	平成2年	-	壁掛扇
B-301T	1990年	平成2年	-	壁掛扇
B-350M	1990年	平成2年	-	壁掛扇
S-350M	1990年	平成2年	-	スタンド扇
S-401M	1990年	平成2年	-	スタンド扇
S-404T	1990年	平成2年	-	スタンド扇
WA-45SDG	1990年	平成2年	-	産業扇
T-100	1990年	平成2年	-	天井扇
A-401S	1990年	平成2年	-	オート扇
A-404S	1990年	平成2年	-	オート扇
H-305RK	1991年	平成3年	-	リビング扇
H-305RH	1991年	平成3年	-	リビング扇
H-305RF	1991年	平成3年	-	リビング扇
H-305E	1991年	平成3年	-	リビング扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
B-305R	1991年	平成3年	-	壁掛扇
B-301M	1991年	平成3年	-	壁掛扇
B-301T	1991年	平成3年	-	壁掛扇
B-350M	1991年	平成3年	-	壁掛扇
H-100KU	1991年	平成3年	-	インテリア扇
D-256W	1991年	平成3年	-	インテリア扇
S-350M	1991年	平成3年	-	スタンド扇
S-405T	1991年	平成3年	-	スタンド扇
A-405S	1991年	平成3年	-	オート扇
A-404S	1991年	平成3年	-	オート扇
WA-45SDG	1991年	平成3年	-	産業扇
T-100	1991年	平成3年	-	天井扇
H-XM	1991年	平成3年	-	ファンコンボ
H-XE	1991年	平成3年	-	ファンコンボ
H-306RS	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-306RH	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-305RK	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-305RH	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-306RF	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-305RF	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-306E	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-306F	1992年	平成4年	-	リビング用扇
B-306RK	1992年	平成4年	-	壁掛扇
B-306M	1992年	平成4年	-	壁掛扇
B-350M	1992年	平成4年	-	壁掛扇
S-350M	1992年	平成4年	-	スタンドファン
S-406T	1992年	平成4年	-	スタンドファン
S-405T	1992年	平成4年	-	スタンドファン
H-100KU	1992年	平成4年	-	インテリア扇
H-100KT	1992年	平成4年	-	インテリア扇
D-256T1	1992年	平成4年	-	インテリア扇
D-256W	1992年	平成4年	-	インテリア扇
A-405S	1992年	平成4年	-	オート扇
WA-45SDG	1992年	平成4年	-	産業扇
T-100	1992年	平成4年	-	天井扇
H-316RH	1992年	平成4年	-	リビング用扇
H-306RS	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-305RK	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-C30RH	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-306RH	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-C30RF	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-306RF	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-305RH	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-C30E	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-C31RH	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-C30RH	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-306E	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-306F	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-100KU	1993年	平成5年	-	インテリア扇
H-100KT	1993年	平成5年	-	インテリア扇
D-256T1	1993年	平成5年	-	インテリア扇
B-306RK	1993年	平成5年	-	壁掛扇
B-C30RH	1993年	平成5年	-	壁掛扇
B-306R	1993年	平成5年	-	壁掛扇
B-C30M	1993年	平成5年	-	壁掛扇
B-351M	1993年	平成5年	-	壁掛扇
B-350M	1993年	平成5年	-	壁掛扇
S-350M	1993年	平成5年	-	スタンドファン
S-406T	1993年	平成5年	-	スタンドファン
S-405T	1993年	平成5年	-	スタンドファン
A-406S	1993年	平成5年	-	オート扇
A-405S	1993年	平成5年	-	オート扇
WA-45SDG	1993年	平成5年	-	産業扇
T-100	1993年	平成5年	-	天井扇
CH-30A	1993年	平成5年	-	リビング用扇
H-306RS	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-305RK	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-C30RH	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-306RH	1994年	平成6年	-	リビング用扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
H-305RH	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-D30RF	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-C30RF	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-306RF	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-D30E	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-C30E	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-306E	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-306F	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-100KU	1994年	平成6年	-	リビング用扇
D-256T1	1994年	平成6年	-	インテリア扇
B-306RK	1994年	平成6年	-	壁掛扇
B-C30RH	1994年	平成6年	-	壁掛扇
B-306R	1994年	平成6年	-	壁掛扇
B-D30M	1994年	平成6年	-	壁掛扇
B-C30M	1994年	平成6年	-	壁掛扇
B-351M	1994年	平成6年	-	壁掛扇
B-350M	1994年	平成6年	-	壁掛扇
S-350M	1994年	平成6年	-	スタンドファン
S-406T	1994年	平成6年	-	スタンドファン
A-406S	1994年	平成6年	-	オート扇
WA-45SDG	1994年	平成6年	-	産業扇
T-100	1994年	平成6年	-	天井扇
H-303A	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-302A	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-301A	1994年	平成6年	-	リビング用扇
CH-30A	1994年	平成6年	-	リビング用扇
H-E31RF	1995年	平成7年	-	リビング用扇
H-E30RF	1995年	平成7年	-	リビング用扇
H-31E	1995年	平成7年	-	リビング用扇
H-E30E	1995年	平成7年	-	リビング用扇
H-306RS	1995年	平成7年	-	リビング用扇
H-XM	1995年	平成7年	-	インテリア扇
B-C30RH	1995年	平成7年	-	壁掛扇
B-306R	1995年	平成7年	-	壁掛扇
B-D30M	1995年	平成7年	-	壁掛扇
B-351M	1995年	平成7年	-	壁掛扇
S-350M	1995年	平成7年	-	スタンドファン
S-406T	1995年	平成7年	-	スタンドファン
A-406T	1995年	平成7年	-	オート扇
H-G30RF	1996年	平成8年	-	リビング用扇
H-G30E	1996年	平成8年	-	リビング用扇
H-E31RF	1996年	平成8年	-	リビング用扇
H-E30RF	1996年	平成8年	-	リビング用扇
H-E31E	1996年	平成8年	-	リビング用扇
H-E30E	1996年	平成8年	-	リビング用扇
B-G30RH	1996年	平成8年	-	壁掛扇
B-G30M	1996年	平成8年	-	壁掛扇
S-406T	1996年	平成8年	-	スタンドファン
A-406S	1996年	平成8年	-	オート扇
H-K30RS	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-K30RF	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-K30E	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-K31E	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-G30RF	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-G30E	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-E31RF	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-E30RF	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-E31E	1997年	平成9年	-	リビング用扇
H-E30E	1997年	平成9年	-	リビング用扇
B-K30RH	1997年	平成9年	-	壁掛扇
B-K30M	1997年	平成9年	-	壁掛扇
B-G30RH	1997年	平成9年	-	壁掛扇
B-G30M	1997年	平成9年	-	壁掛扇
S-406T	1997年	平成9年	-	スタンドファン
A-407S	1997年	平成9年	-	オート扇
A-406S	1997年	平成9年	-	オート扇
H-K30RS	1998年	平成10年	-	リビング用扇
H-K30RF	1998年	平成10年	-	リビング用扇
H-K30E	1998年	平成10年	-	リビング用扇



# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
H-E30RF	1998年	平成10年	-	リビング用扇
B-K30RH	1998年	平成10年	-	壁掛扇
B-K30M	1998年	平成10年	-	壁掛扇
S-408T	1998年	平成10年	-	スタンドファン
S-406T	1998年	平成10年	-	スタンドファン
A-408S	1998年	平成10年	-	オート扇
H-303B	1998年	平成10年	-	リビング用扇
H-301B	1998年	平成10年	-	リビング用扇
H-K30RS	1999年	平成11年	-	リビング用扇
H-303C	1999年	平成11年	-	リビング用扇
H-K30RF	1999年	平成11年	-	リビング用扇
H-301C	1999年	平成11年	-	リビング用扇
H-K30E	1999年	平成11年	-	リビング用扇
B-K30RH	1999年	平成11年	-	壁掛扇
B-K30M	1999年	平成11年	-	壁掛扇
S-408T	1999年	平成11年	-	スタンドファン
A-408S	1999年	平成11年	-	オート扇
H-303D	2000年	平成12年	-	リビング用扇
H-301D	2000年	平成12年	-	リビング用扇
H-303C	2000年	平成12年	-	リビング用扇
H-301C	2000年	平成12年	-	リビング用扇
B-K30RH	2000年	平成12年	-	壁掛扇
B-K30M	2000年	平成12年	-	壁掛扇
S-408T	2000年	平成12年	-	スタンドファン
A-408S	2000年	平成12年	-	オート扇
H-30RDK	2000年	平成12年	-	リビング用扇
H-30DK	2000年	平成12年	-	リビング用扇
H-M301R	2001年	平成13年	-	リビング用扇
H-M301E	2001年	平成13年	-	リビング用扇
H-303D	2001年	平成13年	-	リビング用扇
H-301D	2001年	平成13年	-	リビング用扇
H-M351E	2001年	平成13年	-	ハイリビング用扇
B-K30RH	2001年	平成13年	-	壁掛扇
B-K30M	2001年	平成13年	-	壁掛扇
S-408T	2001年	平成13年	-	スタンドファン
A-M401S	2001年	平成13年	-	オート扇
A-408S	2001年	平成13年	-	オート扇
H-301RMK	2001年	平成13年	-	リビング用扇
H-30RDK	2001年	平成13年	-	リビング用扇
H-301MK	2001年	平成13年	-	リビング用扇
H-M351E	2001年	平成13年	-	ハイリビング用扇
H-302RMK	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-302MK	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-301RMK	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-30RDK	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-301MK	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-M302R	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-M302E	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-M301R	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-M301E	2002年	平成14年	-	リビング扇
H-M302HR	2002年	平成14年	-	ハイリビング扇
H-M351E	2002年	平成14年	-	ハイリビング扇
H-M302HRX	2002年	平成14年	-	ハイリビング扇
H-M302HR	2002年	平成14年	-	ハイリビング扇
H-M351E	2002年	平成14年	-	ハイリビング扇
B-K30RH	2002年	平成14年	-	壁掛扇
B-K30M	2002年	平成14年	-	壁掛扇
A-M401S	2002年	平成14年	-	オート扇
H-M303RX	2003年	平成15年	-	マイナスイオンリビング扇
H-M303EX	2003年	平成15年	-	マイナスイオンリビング扇
H-M302R	2003年	平成15年	-	リビング扇
H-M302E	2003年	平成15年	-	リビング扇
H-M303HRX	2003年	平成15年	-	マイナスイオンハイリビング扇
H-M302HRX	2003年	平成15年	-	マイナスイオンハイリビング扇
H-M302HR	2003年	平成15年	-	ハイリビング扇
H-M351E	2003年	平成15年	-	ハイリビング扇
B-K30RH	2003年	平成15年	-	壁掛扇
B-K30M	2003年	平成15年	-	壁掛扇
H-M304HRX	2004年	平成16年	-	ハイリビング用扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
H-M303HRX	2004年	平成16年	-	ハイリビング用扇
H-M302HRX	2004年	平成16年	-	ハイリビング用扇
H-M351E	2004年	平成16年	-	ハイリビング用扇
H-M303RX	2004年	平成16年	-	ハイリビング用扇
H-M303EX	2004年	平成16年	-	リビング用扇
H-M302R	2004年	平成16年	-	リビング用扇
H-M302E	2004年	平成16年	-	リビング用扇
HEF-1R	2006年	平成18年	-	リビング用扇
HEF-1M	2006年	平成18年	-	リビング扇
HEF-10R	2007年	平成19年	-	リビング扇
HEF-10M	2007年	平成19年	-	リビング扇
HEF-20R	2008年	平成20年	-	リビング扇
HEF-20M	2008年	平成20年	-	リビング扇
HEF-RE5H	2008年	平成20年	-	リビング扇
HEF-ME5H	2008年	平成20年	-	リビング扇
HSF-100	2008年	平成20年	-	スリムファン
HEF-30R	2009年	平成21年	10年	リビング扇
HEF-30M	2009年	平成21年	10年	リビング扇
HEF-RE6H	2009年	平成21年	10年	リビング扇
HEF-ME6H	2009年	平成21年	10年	リビング扇
HSF-200	2009年	平成21年	10年	スリムファン
HEF-50R	2010年	平成22年	10年	リビング扇
HEF-50M	2010年	平成22年	10年	リビング扇
HEF-RE7H	2010年	平成22年	10年	リビング扇
HEF-ME7H	2010年	平成22年	10年	リビング扇
HSF-300	2010年	平成22年	10年	スリムファン
HEF-60R	2011年	平成23年	10年	リビング扇
HEF-60M	2011年	平成23年	10年	リビング扇
HEF-RE8N	2011年	平成23年	10年	リビング扇
HEF-ME8B	2011年	平成23年	10年	リビング扇
HEF-30YR	2011年	平成23年	10年	リビング扇
HSF-500	2011年	平成23年	10年	スリムファン
HEF-70R	2012年	平成24年	10年	リビング扇
HEF-70M	2012年	平成24年	10年	リビング扇
HEF-700HR	2012年	平成24年	10年	ハイポジション扇
HEF-RE9N	2012年	平成24年	10年	リビング扇
HEF-ME9S	2012年	平成24年	10年	リビング扇
HEF-31YR	2012年	平成24年	10年	リビング扇
HEF-65R(W)	2012年	平成24年	10年	リビング扇
HEF-65R(B)	2012年	平成24年	10年	リビング扇
SEF-1	2012年	平成24年	10年	リビング扇
HSF-600	2012年	平成24年	10年	スリムファン
HEF-80R	2013年	平成25年	10年	リビング扇
HEF-80M	2013年	平成25年	10年	リビング扇
HEF-800HR	2013年	平成25年	10年	ハイポジション扇
HEF-DC1000	2013年	平成25年	10年	ハイポジション扇(DCモーター)
HEF-RE1N	2013年	平成25年	10年	リビング扇
HEF-ME1S	2013年	平成25年	10年	リビング扇
HEF-32YR	2013年	平成25年	10年	リビング扇
SEF-2	2013年	平成25年	10年	リビング扇
HSF-700	2013年	平成25年	10年	スリムファン
HEF-DC2000	2014年	平成26年	10年	ハイポジション扇(DCモーター)
HEF-DC90	2014年	平成26年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-90R	2014年	平成26年	10年	リビング扇
HEF-90M	2014年	平成26年	10年	リビング扇
HEF-RE2N	2014年	平成26年	10年	リビング扇
HEF-RE2N-KZ	2014年	平成26年	10年	リビング扇
HEF-ME2S	2014年	平成26年	10年	リビング扇
HEF-33YR	2014年	平成26年	10年	リビング扇
HSF-DC800	2014年	平成26年	10年	スリムファン
HEF-DC3000	2015年	平成27年	10年	ハイポジション扇(DCモーター)
HEF-DC100	2015年	平成27年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-DC50	2015年	平成27年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-100R	2015年	平成27年	10年	リビング扇
HEF-100M	2015年	平成27年	10年	リビング扇
HSF-DC900	2015年	平成27年	10年	スリムファン(DCモーター)
HEF-RE301N-KZ	2015年	平成27年	10年	リビング扇
HEF-RE301N	2015年	平成27年	10年	リビング扇
HEF-ME301S	2015年	平成27年	10年	リビング扇

# 扇風機製品一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
HEF-DC4000	2016年	平成28年	10年	ハイポジション扇(DCモーター)
HEF-DC200	2016年	平成28年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-DC60	2016年	平成28年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-110R	2016年	平成28年	10年	リビング扇
HEF-110M	2016年	平成28年	10年	リビング扇
HSF-DC910	2016年	平成28年	10年	スリムファン(DCモーター)
HEF-RE302N-KZ	2016年	平成28年	10年	リビング扇
HEF-RE302N	2016年	平成28年	10年	リビング扇
HEF-ME302T	2016年	平成28年	10年	リビング扇
HEF-110RYA	2016年	平成28年	10年	リビング扇
HEF-DC5000	2017年	平成29年	10年	ハイポジション扇(DCモーター)
HEF-DC300	2017年	平成29年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-DC70	2017年	平成29年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-DCC10	2017年	平成29年	10年	コンパクト扇(DCモーター)
HEF-120R	2017年	平成29年	10年	リビング扇
HEF-120M	2017年	平成29年	10年	リビング扇
HSF-DC920	2017年	平成29年	10年	スリムファン(DCモーター)
HEF-70DRE5S	2017年	平成29年	10年	リビング扇(DCモーター)
HEF-12RE5N-KZ	2017年	平成29年	10年	リビング扇
HEF-12RE5N	2017年	平成29年	10年	リビング扇
HEF-12ME5P	2017年	平成29年	10年	リビング扇
HEF-120KSR	2017年	平成29年	10年	リビング扇
HEF-120KSM	2017年	平成29年	10年	リビング扇