

## 換気扇(ダクト用換気扇)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
DC-12AV-BL	1977～1980年	昭和52～55年	-	ダクト用換気扇
DC-141	1971～1972年	昭和46～47年	-	ダクト用換気扇
DC-14AV	1975～1977年	昭和50～52年	-	ダクト用換気扇
DC-14AV-BL	1977～1981年	昭和52～56年	-	ダクト用換気扇
DC-14AZ	1973～1974年	昭和48～49年	-	ダクト用換気扇
DC-14-DAI	1986～1992年	昭和61年～平成4年	-	ダクト用換気扇
DC-16AQ1S-X	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DC-16AQ1-X	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DC-16AQ1-X-D	1990～1992年	平成2～4年	-	ダクト用換気扇
DC-16AR1	1980～1989年	昭和55年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DC-16AR1-BL	1973～1988年	昭和48～63年	-	ダクト用換気扇
DC-16AR1-BL-TA	1985～1989年	昭和60年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DC-16AR1-BL-TO	1986～1991年	昭和61年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DC-16AR1-D	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DC-16AR1-K	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DC-16AR1-S	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DC-16AV	1975～1980年	昭和50～55年	-	ダクト用換気扇
DC-16PV	1975～1980年	昭和50～55年	-	ダクト用換気扇
DC-181	1971～1972年	昭和46～47年	-	ダクト用換気扇
DC-18AV	1976～1981年	昭和51～56年	-	ダクト用換気扇
DC-18AZ	1973～1976年	昭和48～51年	-	ダクト用換気扇
DC-20AR4S	1981～1989年	昭和56年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DC-20AV	1976～1980年	昭和51～55年	-	ダクト用換気扇
DC-20AV-L	1977～1980年	昭和52～55年	-	ダクト用換気扇
DC-24VT	1978～1980年	昭和53～55年	-	ダクト用換気扇
DC-24VT-KL	1979年	昭和54年	-	ダクト用換気扇
DC-24VT-KR	1979～1980年	昭和54～55年	-	ダクト用換気扇
DS-10AS2	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	ダクト用換気扇
DS-10AS2-BL	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	ダクト用換気扇
DS-10AS2-PB	1990～1997年	平成2～9年	-	ダクト用換気扇
DS-10AS2-PB TO	1991～1993年	平成3～5年	-	ダクト用換気扇
DS-10B-BL	1992～1998年	平成4～10年	-	ダクト用換気扇
DS-10BC	1997～2002年	平成9～14年	-	ダクト用換気扇
DS-10BC-BL	1998～2001年	平成10～13年	-	ダクト用換気扇
DS-10BC-DH	1998～2001年	平成10～13年	-	ダクト用換気扇
DS-10B-DH	1992～2003年	平成4～15年	-	ダクト用換気扇
DS-10BH	2000年～	平成12年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-10BH-BL	2001年～	平成13年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-10BP	2002年～	平成14年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-10BP-1	2008～年	平成20年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-10B-PB	1993～2001年	平成5～13年	-	ダクト用換気扇
DS-10BS	1999～2002年	平成11～14年	-	ダクト用換気扇
DS-10BS1	2002～2003年	平成14～15年	-	ダクト用換気扇
DS-10BS2	2002年	平成14年	-	ダクト用換気扇
DS-10BS3	2002年～	平成14年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-10BS4	2002～2007年	平成14～19年	-	ダクト用換気扇
DS-10BW	1999～2007年	平成11～19年	-	ダクト用換気扇
DS-13AS3-LO	1989～1993年	平成1～5年	-	ダクト用換気扇
DS-13AS3-S	1988～1993年	昭和63年～平成5年	-	ダクト用換気扇
DS-13AS3S-TA	1989～1993年	平成1～5年	-	ダクト用換気扇
DS-13AS4	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	ダクト用換気扇
DS-14AS3-GS	1988～1996年	昭和63年～平成8年	-	ダクト用換気扇
DS-14AS3-PS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-14AS3-S	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	ダクト用換気扇
DS-14AS4	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	ダクト用換気扇
DS-14AS4-PS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-14AS5	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	ダクト用換気扇
DS-14B	1993年～	平成5年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-14B-BL	1995～2007年	平成7～19年	-	ダクト用換気扇
DS-14B-BL-T	1998～2003年	平成10～15年	-	ダクト用換気扇
DS-14BH	1994年～	平成6年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-14BH-BL	1995～2007年	平成7～19年	-	ダクト用換気扇
DS-14BHS-BL	1999～2005年	平成11～17年	-	ダクト用換気扇
DS-14BM	1994年～	平成6年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-14BM-BL	1995～2007年	平成7～19年	-	ダクト用換気扇
DS-14BP	1993～1997年	平成5～9年	-	ダクト用換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(ダクト用換気扇)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
DS-14BP-BL	1995年～	平成7年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-14BP-BL-T	1997～2003年	平成9～15年	-	ダクト用換気扇
DS-14BPH-BL	1995～2007年	平成7～19年	-	ダクト用換気扇
DS-14BPHV	1997年～	平成9年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-14BPS	1996年～	平成8年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-14BS-BL	1999～2004年	平成11～16年	-	ダクト用換気扇
DS-14F	1997～2003年	平成9～15年	-	ダクト用換気扇
DS-14G	1996～2004年	平成8～16年	-	ダクト用換気扇
DS-14GH	1996～2007年	平成8～19年	-	ダクト用換気扇
DS-14P	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇
DS-14PP	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-14PS4	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	ダクト用換気扇
DS-14PS4-BL	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	ダクト用換気扇
DS-14PS5-BL	1989～1997年	平成1～9年	-	ダクト用換気扇
DS-14PS5-BL-T	1993～1997年	平成5～9年	-	ダクト用換気扇
DS-14VS3-BL	1988～1996年	昭和63年～平成8年	-	ダクト用換気扇
DS-14VS4-BL	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	ダクト用換気扇
DS-14VS5-BL	1989～1997年	平成1～9年	-	ダクト用換気扇
DS-15BP	1998～2006年	平成10～18年	-	ダクト用換気扇
DS-15BPS-BL	1999～2004年	平成11～16年	-	ダクト用換気扇
DS-15BW	1999年～	平成11年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-16AR2-B	1980～1990年	昭和55年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-16AR2-S	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16AR2S-K	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16AR3	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16AR3-K	1988年	昭和63年	-	ダクト用換気扇
DS-16AR4	1982～1988年	昭和57～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16AR4-K	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16AR5	1980～1991年	昭和55年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-16AS3-LO	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-16AS3-M	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16AS3-M1	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	ダクト用換気扇
DS-16AS3-M1-X	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-16AS5-LO	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-16AS5-LO-YD	1993～1995年	平成5～7年	-	ダクト用換気扇
DS-16M	1998年～	平成10年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-16MH	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ2-BL	1983～1988年	昭和58～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ2-CR-BL	1981年	昭和56年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4	1983～1988年	昭和58～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-BL	1982～1988年	昭和57～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-CL	1983～1988年	昭和58～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-CL-BL	1982～1988年	昭和57～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-CL-K	1987～1989年	昭和62年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-CR	1983～1988年	昭和58～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-CR-BL	1982～1988年	昭和57～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-CR-K	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ4-K	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ5-BL	1982～1988年	昭和57～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ5-CL-BL	1982～1988年	昭和57～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ5-CL-K	1987～1989年	昭和62年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ5-CR-BL	1982～1988年	昭和57～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ5-CR-K	1987～1989年	昭和62年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DS-16PQ5-K	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR2-BL	1980～1981年	昭和55～56年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR2-CL-BL	1980～1981年	昭和55～56年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR2-CR-BL	1981～1982年	昭和56～57年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR4	1980～1982年	昭和55～57年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR4-BL	1980～1982年	昭和55～57年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR4-CL	1980～1982年	昭和55～57年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR4-CL-BL	1980～1982年	昭和55～57年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR4-CR	1980～1982年	昭和55～57年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR4-CR-BL	1980～1982年	昭和55～57年	-	ダクト用換気扇
DS-16PR4-R-BL	1980～1990年	昭和55年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-16VR3-K	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-16VR4-BL	1982～1989年	昭和57年～平成1年	-	ダクト用換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

## 換気扇(ダクト用換気扇)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
DS-16VR4-K	1987～1989年	昭和62年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS6-LGS	1990～1992年	平成2～4年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS6-LLO	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS6-LMS	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS6-LPS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS6-LS	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS6-RLO	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS7-LG	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS7-LM	1988～1993年	昭和63年～平成5年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS7-LM-X	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS-M	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS-MS	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-18AS-PS	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-18B	1998～2006年	平成10～18年	-	ダクト用換気扇
DS-18BK	2005年～	平成17年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-18BP	1998～2006年	平成10～18年	-	ダクト用換気扇
DS-18CF	1998～2003年	平成10～15年	-	ダクト用換気扇
DS-18CG	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-18F	1997～1998年	平成9～10年	-	ダクト用換気扇
DS-18G	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-18L	1992～1998年	平成4～10年	-	ダクト用換気扇
DS-18LP	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇
DS-18M	1998年～	平成10年～	- / 15年	ダクト用換気扇
DS-18M-DH	1998～2003年	平成10～15年	-	ダクト用換気扇
DS-18MH	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-18P	1998～2000年	平成10～12年	-	ダクト用換気扇
DS-18RM	1998～2004年	平成10～16年	-	ダクト用換気扇
DS-18RM-DH	1998～2003年	平成10～15年	-	ダクト用換気扇
DS-18SM	1999～2005年	平成11～17年	-	ダクト用換気扇
DS-20AR6S	1981～1988年	昭和56～63年	-	ダクト用換気扇
DS-20AR7	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DS-20AR7-D	1987～1989年	昭和62年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DS-20AR7-X	1988年	昭和63年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-LM	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-LM-D	1990～1992年	平成2～4年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-LM-DH	1992～1998年	平成4～10年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-LMS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-LP	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-LPS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-RM	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-RM-D	1990～1992年	平成2～4年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-RM-DH	1993～1998年	平成5～10年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-RMS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-RP	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-20AS7-RPS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-20B	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-20CVF	2002年	平成14年	-	ダクト用換気扇
DS-20CVRP	1998～2000年	平成10～12年	-	ダクト用換気扇
DS-20G	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-20LP	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇
DS-20M	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-20MH	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-20P	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-20VF	1998～2000年	平成10～12年	-	ダクト用換気扇
DS-20VG	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-20VGH	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-20VLP	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇
DS-20VM	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-20VM-BL	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-20VP	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-20VR7-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DS-20VR7-BL-D	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-20VR7-R-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DS-20VR7-R-BL-D	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-20VRM-BL	1998～2004年	平成10～16年	-	ダクト用換気扇
DS-20VRP	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

## 換気扇(ダクト用換気扇)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
DS-20VS7-LGS	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS7-LM-BL	1990～1997年	平成2～9年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS7-LS	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS7-RM-BL	1990～1997年	平成2～9年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS8-LG	1990～1998年	平成2～10年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS8-LM	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS8-LP	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS8-RM	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	ダクト用換気扇
DS-20VS8-RP	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-24AS7-LMS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	ダクト用換気扇
DS-24AS7-LPS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-24AS7-RMS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	ダクト用換気扇
DS-24AS7-RPS	1989～1991年	平成1～3年	-	ダクト用換気扇
DS-24BV	2000～2007年	平成12～19年	-	ダクト用換気扇
DS-24CVRP	1998～2000年	平成10～12年	-	ダクト用換気扇
DS-24LM	1999～2000年	平成11～12年	-	ダクト用換気扇
DS-24LP	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇
DS-24M	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-24P	1998～2003年	平成10～15年	-	ダクト用換気扇
DS-24VF	1998～2002年	平成10～14年	-	ダクト用換気扇
DS-24VGH	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-24VLP	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇
DS-24VM	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-24VM-BL	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-24VM-DH	1998年	平成10年	-	ダクト用換気扇
DS-24VMH	1998～2007年	平成10～19年	-	ダクト用換気扇
DS-24VMH-BL	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-24VMH-BL-T	2000年	平成12年	-	ダクト用換気扇
DS-24VP	1998～2005年	平成10～17年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8	1979～1989年	昭和54年～平成1年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-BL-D	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-D	1987～1988年	昭和62～63年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-LT	1980～1981年	昭和55～56年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-LT1	1981～1997年	昭和56年～平成9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-R-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-R-BL-D	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-RT	1980～1981年	昭和55～56年	-	ダクト用換気扇
DS-24VR8-RT1	1981～1996年	昭和56年～平成8年	-	ダクト用換気扇
DS-24VRM-DH	1998～1999年	平成10～11年	-	ダクト用換気扇
DS-24VRMH-BL	1998～2004年	平成10～16年	-	ダクト用換気扇
DS-24VRMH-BL-T	2000年	平成12年	-	ダクト用換気扇
DS-24VRP	1991～1998年	平成3～10年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS10-LM	1989～1998年	平成1～10年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS10-LP	1989～1991年	平成1～3年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS10-RM	1989～1997年	平成1～9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS10-RP	1989～1991年	平成1～3年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS8-LM-BL	1990～1997年	平成2～9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS8-RM-BL	1990～1997年	平成2～9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-LM	1989～1998年	平成1～10年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-LM-BL	1990～1997年	平成2～9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-LM-D	1990～1992年	平成2～4年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-LM-DH	1992～1998年	平成4～10年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-LP	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-RM	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-RM-BL	1990～1997年	平成2～9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-RM-D	1990～1992年	平成2～4年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-RM-DH	1993～1997年	平成5～9年	-	ダクト用換気扇
DS-24VS9-RP	1989～1991年	平成1～3年	-	ダクト用換気扇
DSE-13T	2002～2004年	平成14～16年	-	ダクト用換気扇
DSY-13B	1996年	平成8年	-	ダクト用換気扇
DSY-14B	1996～1997年	平成8～9年	-	ダクト用換気扇
FAHTD	2006年～	平成18年～	- / 15年	ダクト用換気扇
J-U1-H	2003年～	平成15年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VDS-10BH	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VDS-10BP	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

## 換気扇(ダクト用換気扇)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
VDS-10BS3	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VDS-10BW	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VDS-14G	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VDS-14GH	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VDS-15BW	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VDSE-13T	2004年～	平成16年～	- / 15年	ダクト用換気扇
VS-DS14BBL	2002～2004年	平成14～16年	-	ダクト用換気扇
VS-DS14BBL-D	2004～2007年	平成16～19年	-	ダクト用換気扇
WK-10BF	2002～2006年	平成14～18年	-	ダクト用換気扇
WK-10BF-1	2006年～	平成18年～	- / 15年	ダクト用換気扇
WK-10BH	2000～2003年	平成12～15年	-	ダクト用換気扇
WK-10B-PB	1994～2000年	平成6～12年	-	ダクト用換気扇
WK-10BS	1999～2002年	平成11～14年	-	ダクト用換気扇
WK-10BSV	2003年～	平成15年～	- / 15年	ダクト用換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(レンジ用フードファン)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
GSH-060	1977～1980年	昭和52～55年	-	レンジ用フードファン
GSH-060D-T	1980年	昭和55年	-	レンジ用フードファン
GSH-060S1-T	1980年	昭和55年	-	レンジ用フードファン
GSH-060S2-H	1980年	昭和55年	-	レンジ用フードファン
GSH-060S2-T	1980年	昭和55年	-	レンジ用フードファン
GSH-060S-T	1977～1980年	昭和52～55年	-	レンジ用フードファン
HA-60BT	1977～1983年	昭和52～58年	-	レンジ用フードファン
HA-60BT-BL	1979～1982年	昭和54～57年	-	レンジ用フードファン
HA-60BT-H	1979～1982年	昭和54～57年	-	レンジ用フードファン
HB-606H-BL	1999～2006年	平成11～18年	-	レンジ用フードファン
HB-606M-BL	1999～2005年	平成11～17年	-	レンジ用フードファン
HB-606P	1999～2007年	平成11～19年	-	レンジ用フードファン
HB-606S	1998～2005年	平成10～17年	-	レンジ用フードファン
HB-607S	1999～2005年	平成11～17年	-	レンジ用フードファン
HB-756P	1999～2005年	平成11～17年	-	レンジ用フードファン
HB-757MF	2000～2005年	平成12～17年	-	レンジ用フードファン
HB-757MFY	2000～2003年	平成12～15年	-	レンジ用フードファン
HB-906P	1999～2003年	平成11～15年	-	レンジ用フードファン
HB-907MF	2000～2003年	平成12～15年	-	レンジ用フードファン
HB-907MFY	2000～2003年	平成12～15年	-	レンジ用フードファン
HBD-606H-BL	1999年～	平成11年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HBD-606M-BL	1999～2007年	平成11～19年	-	レンジ用フードファン
HBD-60D-BL-T	2000年～	平成12年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HBD-60D-BL-TS	2000年～	平成12年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HBD-60S-BL-T	2000年～	平成12年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HBD-60S-BL-TS	2002年～	平成14年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HC-301	1967～1968年	昭和42～43年	-	レンジ用フードファン
HC-302	1969～1971年	昭和44～46年	-	レンジ用フードファン
HC-602	1971～1973年	昭和46～48年	-	レンジ用フードファン
HC-60BR7	1983～1989年	昭和58年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HC-60BR7-BL	1980～1983年	昭和55～58年	-	レンジ用フードファン
HC-60BR7-D	1980～1983年	昭和55～58年	-	レンジ用フードファン
HC-60BR7-M	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HC-60BR7-M2	1980～1981年	昭和55～56年	-	レンジ用フードファン
HC-60BR7-M2-L	1981～1982年	昭和56～57年	-	レンジ用フードファン
HC-60BR7-M-L	1981～1988年	昭和56～63年	-	レンジ用フードファン
HC-60BTSL	1977年	昭和52年	-	レンジ用フードファン
HC-60VR7	1983～1991年	昭和58年～平成3年	-	レンジ用フードファン
HC-60VR7-G	1983～1991年	昭和58年～平成3年	-	レンジ用フードファン
HC-60VR7-LR	1987～1991年	昭和62年～平成3年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT	1978～1982年	昭和53～57年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT7	1981～1983年	昭和56～58年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT7-G	1981～1983年	昭和56～58年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT-G	1978～1981年	昭和53～56年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT-LR	1979～1981年	昭和54～56年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT-M	1979～1980年	昭和54～55年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT-M2	1980～1981年	昭和55～56年	-	レンジ用フードファン
HC-60VT-M3	1980～1991年	昭和55年～平成3年	-	レンジ用フードファン
HC-60VV	1974～1978年	昭和49～53年	-	レンジ用フードファン
HC-60VV-G	1977～1978年	昭和52～53年	-	レンジ用フードファン
HC-60VY	1973～1975年	昭和48～50年	-	レンジ用フードファン
HC-701	1969～1973年	昭和44～48年	-	レンジ用フードファン
HC-702	1971～1973年	昭和46～48年	-	レンジ用フードファン
HC-70VR7	1983～1991年	昭和58年～平成3年	-	レンジ用フードファン
HC-70VT	1978～1981年	昭和53～56年	-	レンジ用フードファン
HC-70VT7	1981～1983年	昭和56～58年	-	レンジ用フードファン
HC-70VV	1974～1978年	昭和49～53年	-	レンジ用フードファン
HC-70VY	1973～1975年	昭和48～50年	-	レンジ用フードファン
HCE-60BR7	1980～1987年	昭和55～62年	-	レンジ用フードファン
HCK-60BR7	1980～1984年	昭和55～59年	-	レンジ用フードファン
HE-606T	1990～1991年	平成2～3年	-	レンジ用フードファン
HE-607AT	1990～1999年	平成2～11年	-	レンジ用フードファン
HE-607T	1990～1993年	平成2～5年	-	レンジ用フードファン
HE-756T	1990～1992年	平成2～4年	-	レンジ用フードファン
HE-757AT	1990～1999年	平成2～11年	-	レンジ用フードファン
HE-757T	1990～1992年	平成2～4年	-	レンジ用フードファン

設計上の標準使用期間の欄に「- / 10年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間10年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(レンジ用フードファン)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
HE-900SA	2006年～	平成18年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HE-906T	1990～1991年	平成2～3年	-	レンジ用フードファン
HE-907AT	1990～1992年	平成2～4年	-	レンジ用フードファン
HE-907T	1991～1997年	平成3～9年	-	レンジ用フードファン
HF-60G	1991年～	平成3年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HF-60GH-T	1996～2004年	平成8～16年	-	レンジ用フードファン
HF-60GM	1992年～	平成4年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HF-60G-T	1996～1999年	平成8～11年	-	レンジ用フードファン
HF-60H-BL-T	2001年～	平成13年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HF-60S	1993年～	平成5年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HF-60Z	1998～2004年	平成10～16年	-	レンジ用フードファン
HN-60BQ	1983～1988年	昭和58～63年	-	レンジ用フードファン
HN-60BR	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HN-60BR-L	1980～1987年	昭和55～62年	-	レンジ用フードファン
HN-60BR-R	1980～1987年	昭和55～62年	-	レンジ用フードファン
HN-60NT-S	1979～1980年	昭和54～55年	-	レンジ用フードファン
HN-60NV	1977～1979年	昭和52～54年	-	レンジ用フードファン
HN-60NV-R	1980年	昭和55年	-	レンジ用フードファン
HN-60NV-S	1977～1978年	昭和52～53年	-	レンジ用フードファン
HN-90BQ	1983～1987年	昭和58～62年	-	レンジ用フードファン
HP-602	1971～1973年	昭和46～48年	-	レンジ用フードファン
HP-60BR	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HP-60BS	1988～1999年	昭和63年～平成11年	-	レンジ用フードファン
HP-60VR	1983～1991年	昭和58年～平成3年	-	レンジ用フードファン
HP-60VT	1978～1981年	昭和53～56年	-	レンジ用フードファン
HP-60VT7	1981～1983年	昭和56～58年	-	レンジ用フードファン
HP-60VV	1975～1978年	昭和50～53年	-	レンジ用フードファン
HP-60VY	1973～1974年	昭和48～49年	-	レンジ用フードファン
HP-702	1971～1973年	昭和46～48年	-	レンジ用フードファン
HP-70VY	1973～1974年	昭和48～49年	-	レンジ用フードファン
HPE-60BQ	1985～1987年	昭和60～62年	-	レンジ用フードファン
HPL-60BS	1988～1999年	昭和63年～平成11年	-	レンジ用フードファン
HPL-75BS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	レンジ用フードファン
HPL-90BS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	レンジ用フードファン
HQ-60M	2002年～	平成14年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HQ-60S	2001～2007年	平成13～19年	-	レンジ用フードファン
HQ-60S-L	2002～2007年	平成14～19年	-	レンジ用フードファン
HQ-75J	2002～2007年	平成14～19年	-	レンジ用フードファン
HQ-75S	2002～2007年	平成14～19年	-	レンジ用フードファン
HQ-75S-L	2002～2006年	平成14～18年	-	レンジ用フードファン
HQ-75SS	2003～2007年	平成15～19年	-	レンジ用フードファン
HQ-76SS	2006～2008年	平成18～20年	-	レンジ用フードファン
HQ-90J	2002～2006年	平成14～18年	-	レンジ用フードファン
HQ-90S	2002～2006年	平成14～18年	-	レンジ用フードファン
HQ-90S-L	2002～2006年	平成14～18年	-	レンジ用フードファン
HQ-90SS	2002～2007年	平成14～19年	-	レンジ用フードファン
HQ-91SS	2006年～	平成18年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HS-606B	1999～2006年	平成11～18年	-	レンジ用フードファン
HS-606BM PHA H	1998年	平成10年	-	レンジ用フードファン
HS-606BM-BL	1995～1999年	平成7～11年	-	レンジ用フードファン
HS-606BN8-BL	1990年～	平成2年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HS-606BN9-BL	1990年～	平成2年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HS-606BQ7	1990～1995年	平成2～7年	-	レンジ用フードファン
HS-606BQ8-BL	1990～1996年	平成2～8年	-	レンジ用フードファン
HS-606BQ9-BL	1990～1996年	平成2～8年	-	レンジ用フードファン
HS-606BS	1994～1998年	平成6～10年	-	レンジ用フードファン
HS-606BS-BL	1998～2003年	平成10～15年	-	レンジ用フードファン
HS-607B	1998～2007年	平成10～19年	-	レンジ用フードファン
HS-607BMF	1998～2007年	平成10～19年	-	レンジ用フードファン
HS-607BN8-BL	1990年～	平成2年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HS-607BN9-BL	1990～2007年	平成2～19年	-	レンジ用フードファン
HS-607BQ7	1990～1995年	平成2～7年	-	レンジ用フードファン
HS-607BQ8-BL	1990～1995年	平成2～7年	-	レンジ用フードファン
HS-607BQ9-BL	1990～1993年	平成2～5年	-	レンジ用フードファン
HS-607BS	1995～1996年	平成7～8年	-	レンジ用フードファン
HS-607S	1998～1999年	平成10～11年	-	レンジ用フードファン

設計上の標準使用期間の欄に「- / 10年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間10年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(レンジ用フードファン)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
HS-60BN8-BL	1986～1993年	昭和61年～平成5年	-	レンジ用フードファン
HS-60BN8-D	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BN9-BL	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BN9-D	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ7	1988～1989年	昭和63年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-AN	1991年	平成3年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-BL	1985～1989年	昭和60年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-F	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-H	1986～1993年	昭和61年～平成5年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-HG	1986年	昭和61年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-M	1988～2007年	昭和63年～平成19年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-M-HL	1995～2007年	平成7～19年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-M-HR	1995～2007年	平成7～19年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-M-YL	1996～2000年	平成8～12年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ8-M-YR	1996～2000年	平成8～12年	-	レンジ用フードファン
HS-60BQ9-BL	1985～1989年	昭和60年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR7-L-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR7-LD	1980～1982年	昭和55～57年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR7-R-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR7-RD	1980～1981年	昭和55～56年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-L-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-LD	1980～1983年	昭和55～58年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-LD-T	1983～1985年	昭和58～60年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-LD-T4	1985～1986年	昭和60～61年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-LDT4-H	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-LDT4-J	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-LDT4-S	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-R-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-RD	1980～1983年	昭和55～58年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-RD-T	1983～1985年	昭和58～60年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-RD-T4	1985～1986年	昭和60～61年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-RDT4-H	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-RDT4-J	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR8-RDT4-S	1986～1989年	昭和61年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR9-L-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR9-LD	1980～1984年	昭和55～59年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR9-LHM	1981～1986年	昭和56～61年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR9-R-BL	1980～1988年	昭和55～63年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR9-RD	1980～1984年	昭和55～59年	-	レンジ用フードファン
HS-60BR9-RHM	1981～1986年	昭和56～61年	-	レンジ用フードファン
HS-756B	1999～2005年	平成11～17年	-	レンジ用フードファン
HS-756BM	1995～1999年	平成7～11年	-	レンジ用フードファン
HS-756BM BLPHC H	2001年	平成13年	-	レンジ用フードファン
HS-756BQ7	1991～1994年	平成3～6年	-	レンジ用フードファン
HS-756BQ8	1991～1994年	平成3～6年	-	レンジ用フードファン
HS-756BQ9	1991～1994年	平成3～6年	-	レンジ用フードファン
HS-756BS	1994～1998年	平成6～10年	-	レンジ用フードファン
HS-757B	1998～2007年	平成10～19年	-	レンジ用フードファン
HS-757BMF	1998～2005年	平成10～17年	-	レンジ用フードファン
HS-757BQ7	1991～1994年	平成3～6年	-	レンジ用フードファン
HS-757BQ8	1991～1995年	平成3～7年	-	レンジ用フードファン
HS-757BQ9	1991～1995年	平成3～7年	-	レンジ用フードファン
HS-75BQ7	1988～1989年	昭和63年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-75BQ8	1987～1991年	昭和62年～平成3年	-	レンジ用フードファン
HS-75BQ9	1989年	平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-906B	2000～2003年	平成12～15年	-	レンジ用フードファン
HS-906BM	1995～1996年	平成7～8年	-	レンジ用フードファン
HS-906BQ7	1992～1994年	平成4～6年	-	レンジ用フードファン
HS-906BQ8	1987～1995年	昭和62年～平成7年	-	レンジ用フードファン
HS-906BQ9	1993～1997年	平成5～9年	-	レンジ用フードファン
HS-906BS	1994～1999年	平成6～11年	-	レンジ用フードファン
HS-907B	1997～2007年	平成9～19年	-	レンジ用フードファン
HS-907BQ7	1991～1994年	平成3～6年	-	レンジ用フードファン
HS-907BQ9	1991～1994年	平成3～6年	-	レンジ用フードファン
HS-90BQ7	1988～1989年	昭和63年～平成1年	-	レンジ用フードファン
HS-90BQ8	1987～1989年	昭和62年～平成1年	-	レンジ用フードファン

設計上の標準使用期間の欄に「- / 10年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間10年」を換気扇に表示しています。

## 換気扇(レンジ用フードファン)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
HS-90BQ8-M	2003～2006年	平成15～18年	-	レンジ用フードファン
HS-90BQ9	1989年	平成1年	-	レンジ用フードファン
HSD-606BM PHC	1997年	平成9年	-	レンジ用フードファン
HSD-606BM-BL	1996～1999年	平成8～11年	-	レンジ用フードファン
HSD-606BM-KS	1996～1998年	平成8～10年	-	レンジ用フードファン
HSD-606BN8-BL	1991年～	平成3年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HSD-606BN9-BL	1991年～	平成3年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HSD-607BN8-BL	1991～1999年	平成3～11年	-	レンジ用フードファン
HSD-607BN9-BL	1991～1999年	平成3～11年	-	レンジ用フードファン
HSD-60BN8-BL	1989年	平成1年	-	レンジ用フードファン
HSD-60BN8-BL T	1991～1996年	平成3～8年	-	レンジ用フードファン
HSD-60BN8-TS	1991～1997年	平成3～9年	-	レンジ用フードファン
HSD-60BN9-BL	1989～1992年	平成1～4年	-	レンジ用フードファン
HSD-60D-BL-T	1994～2004年	平成6～16年	-	レンジ用フードファン
HSD-60D-TS	1998～1999年	平成10～11年	-	レンジ用フードファン
HSD-60S1-BL-T	1995～2000年	平成7～12年	-	レンジ用フードファン
HSD-60S2-BL-T	1994年～	平成6年～	- / 10年	レンジ用フードファン
HSD-60S-TS	1995～2000年	平成7～12年	-	レンジ用フードファン
HSS-60BQ8	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	レンジ用フードファン
K-60H	1979～1981年	昭和54～56年	-	レンジ用フードファン
K-60HPF	1981～1984年	昭和56～59年	-	レンジ用フードファン
K-60HSF-BL3-L	1982～1986年	昭和57～61年	-	レンジ用フードファン
K-60HSF-BL3-R	1982～1984年	昭和57～59年	-	レンジ用フードファン
K-60HSF-BL4-L	1982～1986年	昭和57～61年	-	レンジ用フードファン
K-60HSF-BL4-R	1982～1984年	昭和57～59年	-	レンジ用フードファン
K-60HT	1979～1984年	昭和54～59年	-	レンジ用フードファン
K-60V	1974～1978年	昭和49～53年	-	レンジ用フードファン
K-70	1973年	昭和48年	-	レンジ用フードファン
K-70(50)	1973～1974年	昭和48～49年	-	レンジ用フードファン
K-70(60)	1973～1974年	昭和48～49年	-	レンジ用フードファン
K-70HT	1979～1984年	昭和54～59年	-	レンジ用フードファン
K-70V	1974～1978年	昭和49～53年	-	レンジ用フードファン
KVBR-60	1987年	昭和62年	-	レンジ用フードファン
KVBR-60L	1987年	昭和62年	-	レンジ用フードファン
KVR-60A	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	レンジ用フードファン
KVR-60A DK	1993～2001年	平成5～13年	-	レンジ用フードファン
KVR-60C	2002年～	平成14年～	- / 10年	レンジ用フードファン
KVTR-60	1986～1990年	昭和61年～平成2年	-	レンジ用フードファン
KVTR-60A 9	2002年～	平成14年～	- / 10年	レンジ用フードファン
KVTR-60A DK	1994～2001年	平成6～13年	-	レンジ用フードファン
NHPL-60BS	1989～1994年	平成1～6年	-	レンジ用フードファン
NHPL-75BS	1989～1993年	平成1～5年	-	レンジ用フードファン
NHPL-90BS	1989～1994年	平成1～6年	-	レンジ用フードファン
NHS-60BQ7	1989～1994年	平成1～6年	-	レンジ用フードファン
NHS-75BQ7	1989～1993年	平成1～5年	-	レンジ用フードファン
NHS-90BQ7	1989～1993年	平成1～5年	-	レンジ用フードファン
RF-60A	1969～1971年	昭和44～46年	-	レンジ用フードファン
RF-60B	1969～1971年	昭和44～46年	-	レンジ用フードファン
RF-60C	1971～1974年	昭和46～49年	-	レンジ用フードファン
RF-60R	1981～1991年	昭和56年～平成3年	-	レンジ用フードファン
RF-60RP	1981～1991年	昭和56年～平成3年	-	レンジ用フードファン
RF-60T	1979～1981年	昭和54～56年	-	レンジ用フードファン
RF-60TP	1979～1981年	昭和54～56年	-	レンジ用フードファン
RF-60V	1977～1978年	昭和52～53年	-	レンジ用フードファン
RF-60VP	1977～1978年	昭和52～53年	-	レンジ用フードファン
RFK-60NT-S	1979～1981年	昭和54～56年	-	レンジ用フードファン
RFK-60R	1983～1988年	昭和58～63年	-	レンジ用フードファン
RFK-60RP	1981～1988年	昭和56～63年	-	レンジ用フードファン
VS-600RB	1983～1988年	昭和58～63年	-	レンジ用フードファン
VS-605RB	1983～1987年	昭和58～62年	-	レンジ用フードファン
VS-606RB	1983～1987年	昭和58～62年	-	レンジ用フードファン
VS-67RB	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	レンジ用フードファン
VS-67RB SH	1994～1997年	平成6～9年	-	レンジ用フードファン
VS-F60RB	1995年	平成7年	-	レンジ用フードファン

設計上の標準使用期間の欄に「- / 10年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間10年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
BP-08G	1989年～	平成1年～	- / 15年	パイプ用ファン
BP-08GT	1992～2005年	平成4～17年	-	パイプ用ファン
BP-08G-YA	1990～2001年	平成2～13年	-	パイプ用ファン
BP-08R	1989～1994年	平成1～6年	-	パイプ用ファン
BP-08R1	1994～2006年	平成6～18年	-	パイプ用ファン
BP-08R1-YD	1993～1995年	平成5～7年	-	パイプ用ファン
BP-10P	2001年～	平成13年～	- / 15年	パイプ用ファン
BP-12G-BL	1992～2007年	平成4～19年	-	パイプ用ファン
BP-12G-BL-C	1993～1997年	平成5～9年	-	パイプ用ファン
BP-12GS	1989～1992年	平成1～4年	-	パイプ用ファン
BP-12R	1989～1990年	平成1～2年	-	パイプ用ファン
BP-12R-BL	1992～1994年	平成4～6年	-	パイプ用ファン
BP-12R-BL-M	1994年	平成6年	-	パイプ用ファン
BP-12RF-BL	1994～2005年	平成6～17年	-	パイプ用ファン
BP-20G	2000～2002年	平成12～14年	-	パイプ用ファン
BP-20GD	2000～2001年	平成12～13年	-	パイプ用ファン
DCP-08AR0	1980～1990年	昭和55年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-08AR0-B	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-08AR0-BL	1980～1991年	昭和55年～平成3年	-	パイプ用ファン
DCP-08AR0-E	1981～1990年	昭和56年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-08AR0-X	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-08AV0	1980～1990年	昭和55年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-08AV0-D	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-08AV0-X	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-13AR1	1980～1990年	昭和55年～平成2年	-	パイプ用ファン
DCP-13AR1-B	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	パイプ用ファン
DCP-13AR1-BL	1980～1991年	昭和55年～平成3年	-	パイプ用ファン
DCP-13AR1-X	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	パイプ用ファン
FAH	2003～2007年	平成15～19年	-	パイプ用ファン
FAHC	2003～2007年	平成15～19年	-	パイプ用ファン
FAKF	2003～2007年	平成15～19年	-	パイプ用ファン
PC-08AV	1976～1977年	昭和51～52年	-	パイプ用ファン
PC-08AV-BL	1977～1980年	昭和52～55年	-	パイプ用ファン
PC-13AT	1978～1980年	昭和53～55年	-	パイプ用ファン
TP-07P	2001年～	平成13年～	- / 15年	パイプ用ファン
TP-07PA	2001～2007年	平成13～19年	-	パイプ用ファン
TP-08G-BL	1993～2007年	平成5～19年	-	パイプ用ファン
TP-08GS	1989年～	平成1年～	- / 15年	パイプ用ファン
TP-08GS-D	1990～1992年	平成2～4年	-	パイプ用ファン
TP-08GS-DH	1993～2004年	平成5～16年	-	パイプ用ファン
TP-08GSS	1997～2000年	平成9～12年	-	パイプ用ファン
TP-08P	1998～2005年	平成10～17年	-	パイプ用ファン
TP-08PC	1997～2003年	平成9～15年	-	パイプ用ファン
TP-08PK	2003～2004年	平成15～16年	-	パイプ用ファン
TP-08PL	2003年～	平成15年～	- / 15年	パイプ用ファン
TP-08R1-BL	1994～2004年	平成6～16年	-	パイプ用ファン
TP-08R1-T	1994～1997年	平成6～9年	-	パイプ用ファン
TP-08R-BL	1992～1994年	平成4～6年	-	パイプ用ファン
TP-08RFND	1997年	平成9年	-	パイプ用ファン
TP-08RS	1989～1994年	平成1～6年	-	パイプ用ファン
TP-08RS1	1994年～	平成6年～	- / 15年	パイプ用ファン
TP-08RS1-S	1997年	平成9年	-	パイプ用ファン
TP-08RS1-YD	1995年	平成7年	-	パイプ用ファン
TP-12GS	1989～2007年	平成1～19年	-	パイプ用ファン
TP-12RF	1994～2005年	平成6～17年	-	パイプ用ファン
TP-12RS	1989～1994年	平成1～6年	-	パイプ用ファン
TPE-08G	1998～2004年	平成10～16年	-	パイプ用ファン
TPE-08GS	1998～2005年	平成10～17年	-	パイプ用ファン
TPE-08P	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
TPE-20G	2000～2002年	平成12～14年	-	パイプ用ファン
TPE-20GD	2000～2001年	平成12～13年	-	パイプ用ファン
VBP-08R1	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
VBP-10P	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
VS-083C	2001年	平成13年	-	パイプ用ファン
VS-BP08G	2002～2006年	平成14～18年	-	パイプ用ファン
VTP-07P	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
VTP-07PA	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
VTP-08GS	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
VTP-08PK	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
VTP-08PL	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
VTP-08RS1	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
VTPE-08P	2004年～	平成16年～	- / 15年	パイプ用ファン
(4)92-150	1982～1984年	昭和57～59年	-	一般換気扇
(4)92-151	1984～1992年	昭和59年～平成4年	-	一般換気扇
(4)92-152	1993～1994年	平成5～6年	-	一般換気扇
4-92-152-OG	1994～1999年	平成6～11年	-	一般換気扇
63MR-F13-A	1998年	平成10年	-	一般換気扇
63MVHF25-A	1997～2004年	平成9～16年	-	一般換気扇
63RL-F22-B	1996年	平成8年	-	一般換気扇
63RL-F25-B	1995～2004年	平成7～16年	-	一般換気扇
63VSMF25*A	2004年	平成16年	-	一般換気扇
63WPK20-B	1996～2004年	平成8～16年	-	一般換気扇
DL-251	1967年	昭和42年	-	一般換気扇
DL-252	1968年	昭和43年	-	一般換気扇
DL-253	1969年	昭和44年	-	一般換気扇
DR-201	1967～1968年	昭和42～43年	-	一般換気扇
DR-202	1969年	昭和44年	-	一般換気扇
DR-251	1967年	昭和42年	-	一般換気扇
DR-252	1968年	昭和43年	-	一般換気扇
DR-253	1969年	昭和44年	-	一般換気扇
EKV-25H	1989年	平成1年	-	一般換気扇
EN-204E	1974～1979年	昭和49～54年	-	一般換気扇
EN-251C	1973～1977年	昭和48～52年	-	一般換気扇
EN-251D	1973～1976年	昭和48～51年	-	一般換気扇
EN-306	1973～1976年	昭和48～51年	-	一般換気扇
GA-20A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
GA-20AR	1979～1983年	昭和54～58年	-	一般換気扇
GA-20AR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GA-20AS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	一般換気扇
GA-25A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
GA-25AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GA-25AR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GA-25AS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
GA-30AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GA-30AR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GA-30AS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	一般換気扇
GA-30AT	1976～1978年	昭和51～53年	-	一般換気扇
GE-20A	1998～2004年	平成10～16年	-	一般換気扇
GE-20AQ	1986～1987年	昭和61～62年	-	一般換気扇
GE-20AS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
GE-20CY	1973～1986年	昭和48～61年	-	一般換気扇
GE-20CZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
GE-25A	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
GE-25AQ	1986～1987年	昭和61～62年	-	一般換気扇
GE-25AS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
GE-25CY	1973～1986年	昭和48～61年	-	一般換気扇
GE-25CZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
GE-30A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
GE-30AS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	一般換気扇
GL-20A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
GL-20AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GL-20AR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GL-20AS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
GL-20CY	1974～1985年	昭和49～60年	-	一般換気扇
GL-20CZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
GL-20R	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
GL-20RR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GL-20RR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GL-20RS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
GL-20RS-YA	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
GL-20RT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
GL-20V	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
GL-20VS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
GL-251	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
GL-25A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
GL-25AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GL-25AR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GL-25AS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
GL-25AT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
GL-25CY	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
GL-25CZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
GL-25R	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
GL-25RR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GL-25RR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GL-25RS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
GL-25RT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
GL-25V	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
GL-25VS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
GL-30A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
GL-30AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GL-30AR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GL-30AS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
GL-30AT	1976～1977年	昭和51～52年	-	一般換気扇
GL-30R	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
GL-30RR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
GL-30RR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
GL-30RS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
GL-30RT	1976～1978年	昭和51～53年	-	一般換気扇
GL-30V	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
GL-30VS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	一般換気扇
GR-201	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
GR-251	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
HLG-20	1994～1996年	平成6～8年	-	一般換気扇
HLG-25	1994～1996年	平成6～8年	-	一般換気扇
HLS-20	1994～1996年	平成6～8年	-	一般換気扇
HLS-25	1994～1996年	平成6～8年	-	一般換気扇
J-092-0	2002～2007年	平成14～19年	-	一般換気扇
J-092-0152	2000年～	平成12年～	- / 15年	一般換気扇
KL-15AY	1974～1978年	昭和49～53年	-	一般換気扇
KL-15AY-BL	1978～1981年	昭和53～56年	-	一般換気扇
KL-15AY-BL2	1981～1984年	昭和56～59年	-	一般換気扇
KL-201	1971～1974年	昭和46～49年	-	一般換気扇
KL-20VY	1974～1979年	昭和49～54年	-	一般換気扇
KL-20VY-BL	1978～1981年	昭和53～56年	-	一般換気扇
KL-20VY-BL2	1981～1984年	昭和56～59年	-	一般換気扇
KL-20VY-L	1975年	昭和50年	-	一般換気扇
KL-251	1971～1978年	昭和46～53年	-	一般換気扇
KN-15AZ	1974～1977年	昭和49～52年	-	一般換気扇
ME-20AS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
ME-25A	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
ME-25AS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
ME-30AS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
MF-251	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
ML-13SQ	1984～1991年	昭和59年～平成3年	-	一般換気扇
ML-13SR	1980～1984年	昭和55～59年	-	一般換気扇
ML-20A	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
ML-20AS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
ML-20RS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	一般換気扇
ML-20VS	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	一般換気扇
ML-251	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
ML-25A	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
ML-25AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
ML-25AR-AD	1982～1986年	昭和57～61年	-	一般換気扇
ML-25AS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
ML-25AT	1977～1979年	昭和52～54年	-	一般換気扇
ML-25CY	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
ML-25CZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
ML-25RR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
ML-25RR-AD	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
ML-25RS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
ML-25RT	1977～1979年	昭和52～54年	-	一般換気扇
ML-25VS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
ML-30AS	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	一般換気扇
ML-30RS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	一般換気扇
ML-30VS	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	一般換気扇
ML-65CQ-MO	1984～1992年	昭和59年～平成4年	-	一般換気扇
MR-201	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
MR-251	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
PL-151	1960～1961年	昭和35～36年	-	一般換気扇
PL-152	1962～1963年	昭和37～39年	-	一般換気扇
PL-153	1965～1966年	昭和40～41年	-	一般換気扇
PL-154	1967年	昭和42年	-	一般換気扇
PL-155	1968～1973年	昭和43～48年	-	一般換気扇
PL-156	1973～1974年	昭和48～49年	-	一般換気扇
PL-157	1974～1980年	昭和49～55年	-	一般換気扇
PN-151	1961年	昭和36年	-	一般換気扇
PN-152	1962～1963年	昭和37～38年	-	一般換気扇
PN-153	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
PN-154	1965～1966年	昭和40～41年	-	一般換気扇
PN-155	1967～1973年	昭和42～48年	-	一般換気扇
RCL-251	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
RCL-252	1965～1967年	昭和40～42年	-	一般換気扇
RL-124	1973～1974年	昭和48～49年	-	一般換気扇
RL-125	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
RL-251	1962～1963年	昭和37～38年	-	一般換気扇
RL-252	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
RL-253	1965～1969年	昭和40～44年	-	一般換気扇
RL-254	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
RL-301	1962～1963年	昭和37～38年	-	一般換気扇
RL-302	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
RL-303	1965～1967年	昭和40～42年	-	一般換気扇
RL-304	1968年	昭和43年	-	一般換気扇
RL-305	1969～1970年	昭和44～45年	-	一般換気扇
RL-308	1971～1974年	昭和46～49年	-	一般換気扇
SH-TKG	1957～1958年	昭和32～33年	-	一般換気扇
UA-081	1973～1974年	昭和48～49年	-	一般換気扇
UA-083	1973～1974年	昭和48～49年	-	一般換気扇
UA-084	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
UA-101	1973～1974年	昭和48～49年	-	一般換気扇
UA-103	1973～1974年	昭和48～49年	-	一般換気扇
UA-104	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
UA-122	1973～1974年	昭和48～49年	-	一般換気扇
UA-123	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
UA-201	1964～1965年	昭和39～40年	-	一般換気扇
UA-202	1965～1966年	昭和40～41年	-	一般換気扇
UA-203	1967～1968年	昭和42～43年	-	一般換気扇
UA-204	1969年	昭和44年	-	一般換気扇
UA-205	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
UA-20A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
UA-20A-NE	1999～2008年	平成11～20年	-	一般換気扇
UA-20AR	1979～1986年	昭和54～61年	-	一般換気扇
UA-20AR-K	1986～1990年	昭和61年～平成2年	-	一般換気扇
UA-20AS	1986～1998年	昭和61年～平成10年	-	一般換気扇
UA-20AT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UA-20AV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UA-20AY	1974～1975年	昭和49～50年	-	一般換気扇
UA-20AZ	1973～1997年	昭和48年～平成9年	-	一般換気扇
UA-251	1959～1960年	昭和34～35年	-	一般換気扇
UA-253	1961～1963年	昭和36～38年	-	一般換気扇
UA-254	1963～1964年	昭和38～39年	-	一般換気扇
UA-255	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
UA-256	1965～1966年	昭和40～41年	-	一般換気扇
UA-257	1967～1968年	昭和42～43年	-	一般換気扇
UA-258	1969年	昭和44年	-	一般換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
UA-259	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
UA-25A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
UA-25A-NE	1999～2008年	平成11～20年	-	一般換気扇
UA-25AR	1979～1986年	昭和54～61年	-	一般換気扇
UA-25AR-K	1986～1991年	昭和61年～平成3年	-	一般換気扇
UA-25AS	1986～1998年	昭和61年～平成10年	-	一般換気扇
UA-25AT	1976～1978年	昭和51～53年	-	一般換気扇
UA-25AV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UA-25AY	1974～1975年	昭和49～50年	-	一般換気扇
UA-25AZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
UA-25M	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
UA-25MS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
UA-301	1957～1960年	昭和32～35年	-	一般換気扇
UA-302	1961～1963年	昭和36～38年	-	一般換気扇
UA-303	1963年	昭和38年	-	一般換気扇
UA-304	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
UA-305	1965～1967年	昭和40～42年	-	一般換気扇
UA-306	1968年	昭和43年	-	一般換気扇
UA-307	1969～1970年	昭和44～45年	-	一般換気扇
UA-308	1971～1974年	昭和46～49年	-	一般換気扇
UA-30A	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
UA-30A-NE	1999～2008年	平成11～20年	-	一般換気扇
UA-30AR	1979～1986年	昭和54～61年	-	一般換気扇
UA-30AR-K	1986～1990年	昭和61年～平成2年	-	一般換気扇
UA-30AS	1986～1998年	昭和61年～平成10年	-	一般換気扇
UA-30AT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UA-30AY	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UE-20A	1998年～	平成10年～	- / 15年	一般換気扇
UE-20AS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
UE-20GQ-M	1984～1990年	昭和59年～平成2年	-	一般換気扇
UE-20MS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
UE-25A	1998年～	平成10年～	- / 15年	一般換気扇
UE-25AD	1985～1987年	昭和60～62年	-	一般換気扇
UE-25AS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
UE-25AS-D	1987～1988年	昭和62～63年	-	一般換気扇
UE-25EV	1976～1977年	昭和51～52年	-	一般換気扇
UE-25GR-M	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
UE-25M	1998年～	平成10年～	- / 15年	一般換気扇
UE-25M-DH	1998～2003年	平成10～15年	-	一般換気扇
UE-25MS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
UE-25MS-D	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	一般換気扇
UE-25MS-DH	1992～1998年	平成4～10年	-	一般換気扇
UE-30A	1998年～	平成10年～	- / 15年	一般換気扇
UE-30AS	1988～1998年	昭和63年～平成10年	-	一般換気扇
UL-15A	1998年～	平成10年～	- / 15年	一般換気扇
UL-15A-BL	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
UL-15AQ	1983～1992年	昭和58年～平成4年	-	一般換気扇
UL-15AQ-BL	1984～1992年	昭和59年～平成4年	-	一般換気扇
UL-15AQ-BL-DS	1989～1991年	平成1～3年	-	一般換気扇
UL-15AQ-K	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	一般換気扇
UL-15S	1992～1998年	平成4～10年	-	一般換気扇
UL-15S-BL	1992～1998年	平成4～10年	-	一般換気扇
UL-15S-BL-J	1993～1995年	平成5～7年	-	一般換気扇
UL-201	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
UL-202	1965～1966年	昭和40～41年	-	一般換気扇
UL-203	1967～1968年	昭和42～43年	-	一般換気扇
UL-204	1969年	昭和44年	-	一般換気扇
UL-205	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
UL-20AQ	1982～1986年	昭和57～61年	-	一般換気扇
UL-20AQ-K	1986～1991年	昭和61年～平成3年	-	一般換気扇
UL-20AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
UL-20AS	1986～1997年	昭和61年～平成9年	-	一般換気扇
UL-20AT	1976～1978年	昭和51～53年	-	一般換気扇
UL-20AV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UL-20AY	1974年	昭和49年	-	一般換気扇
UL-20AZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

## 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
UL-20GS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
UL-20KR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
UL-20KT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UL-20KV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UL-20KY	1974～1975年	昭和49～50年	-	一般換気扇
UL-20KZ	1972～1973年	昭和47～48年	-	一般換気扇
UL-20M	1998年～	平成10年～	- / 15年	一般換気扇
UL-20MFS	1987～1988年	昭和62～63年	-	一般換気扇
UL-20MS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
UL-20MS-NK	1994～1995年	平成6～7年	-	一般換気扇
UL-20MVQ-BL	1984～1991年	昭和59年～平成3年	-	一般換気扇
UL-20MVS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
UL-20R	1998～2004年	平成10～16年	-	一般換気扇
UL-20RR	1979～1986年	昭和54～61年	-	一般換気扇
UL-20RS	1986～1997年	昭和61年～平成9年	-	一般換気扇
UL-20V	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
UL-20V-BL	1998～2007年	平成10～19年	-	一般換気扇
UL-20VS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
UL-20VS-BL	1993～1997年	平成5～9年	-	一般換気扇
UL-252	1961～1963年	昭和36～38年	-	一般換気扇
UL-253	1963年	昭和38年	-	一般換気扇
UL-254	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
UL-255	1965～1966年	昭和40～41年	-	一般換気扇
UL-256	1967～1968年	昭和42～43年	-	一般換気扇
UL-257	1969年	昭和44年	-	一般換気扇
UL-258	1970～1972年	昭和45～47年	-	一般換気扇
UL-25AQ	1982～1987年	昭和57～62年	-	一般換気扇
UL-25AQ-D	1987～1988年	昭和62～63年	-	一般換気扇
UL-25AQ-K	1986～1991年	昭和61年～平成3年	-	一般換気扇
UL-25AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
UL-25AS	1986～1996年	昭和61年～平成8年	-	一般換気扇
UL-25AT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UL-25AV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UL-25AX	1985年	昭和60年	-	一般換気扇
UL-25AY	1974～1975年	昭和49～50年	-	一般換気扇
UL-25AZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
UL-25DT	1976～1978年	昭和51～53年	-	一般換気扇
UL-25DV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UL-25DY	1974年	昭和49年	-	一般換気扇
UL-25DZ	1972年	昭和47年	-	一般換気扇
UL-25GR	1981～1987年	昭和56～62年	-	一般換気扇
UL-25GS	1987～1997年	昭和62年～平成9年	-	一般換気扇
UL-25KR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
UL-25KT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UL-25KV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UL-25KY	1974～1975年	昭和49～50年	-	一般換気扇
UL-25KZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
UL-25M	1998年～	平成10年～	- / 15年	一般換気扇
UL-25M-DH	1998～2002年	平成10～14年	-	一般換気扇
UL-25MDT	1978～1987年	昭和53～62年	-	一般換気扇
UL-25MFS	1987～1990年	昭和62年～平成2年	-	一般換気扇
UL-25MFT	1979～1987年	昭和54～62年	-	一般換気扇
UL-25MS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
UL-25MS-D	1988～1992年	昭和63年～平成4年	-	一般換気扇
UL-25MS-DH	1992～1997年	平成4～9年	-	一般換気扇
UL-25MS-NK	1994～1995年	平成6～7年	-	一般換気扇
UL-25MT	1978～1980年	昭和53～55年	-	一般換気扇
UL-25MV	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
UL-25MVS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
UL-25MV-S	1989年	平成1年	-	一般換気扇
UL-25R	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
UL-25RR	1979～1986年	昭和54～61年	-	一般換気扇
UL-25RS	1986～1998年	昭和61年～平成10年	-	一般換気扇
UL-25RT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UL-25RV	1975～1976年	昭和50～51年	-	一般換気扇
UL-25RY	1974～1975年	昭和49～50年	-	一般換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
UL-25RZ	1973年	昭和48年	-	一般換気扇
UL-25V	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
UL-25VS	1986～1997年	昭和61年～平成9年	-	一般換気扇
UL-302	1961～1963年	昭和36～38年	-	一般換気扇
UL-303	1963年	昭和38年	-	一般換気扇
UL-304	1964年	昭和39年	-	一般換気扇
UL-305	1965～1966年	昭和40～41年	-	一般換気扇
UL-305	1967年	昭和42年	-	一般換気扇
UL-306	1968年	昭和43年	-	一般換気扇
UL-307	1969～1970年	昭和44～45年	-	一般換気扇
UL-308	1971～1973年	昭和46～48年	-	一般換気扇
UL-30A	1997年～	平成9年～	- / 15年	一般換気扇
UL-30AQ	1982～1986年	昭和57～61年	-	一般換気扇
UL-30AQ-K	1986～1990年	昭和61年～平成2年	-	一般換気扇
UL-30AQ-K 1	1991年	平成3年	-	一般換気扇
UL-30AR	1979～1982年	昭和54～57年	-	一般換気扇
UL-30AS	1986～1997年	昭和61年～平成9年	-	一般換気扇
UL-30AT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UL-30AY	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
UL-30R	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
UL-30RR	1979～1986年	昭和54～61年	-	一般換気扇
UL-30RS	1987～1998年	昭和62年～平成10年	-	一般換気扇
UL-30RT	1976～1979年	昭和51～54年	-	一般換気扇
UL-30RY	1974～1976年	昭和49～51年	-	一般換気扇
UL-30V	1998～2005年	平成10～17年	-	一般換気扇
UL-30VS	1988～1997年	昭和63年～平成9年	-	一般換気扇
ULH-20A	1996～2006年	平成8～18年	-	一般換気扇
ULH-20A2	2006年～	平成18年～	- / 15年	一般換気扇
ULH-20A-DK	2002年～	平成14年～	- / 15年	一般換気扇
ULH-20G	1996～2006年	平成8～18年	-	一般換気扇
ULH-20G2	2006年～	平成18年～	- / 15年	一般換気扇
ULH-25A	1996～2006年	平成8～18年	-	一般換気扇
ULH-25A2	2006年～	平成18年～	- / 15年	一般換気扇
ULH-25G	1996～2006年	平成8～18年	-	一般換気扇
ULH-25G2	2006年～	平成18年～	- / 15年	一般換気扇
UN-304	1961～1962年	昭和36～37年	-	一般換気扇
VS-155E	1982～1983年	昭和57～58年	-	一般換気扇
VS-156E	1985年	昭和60年	-	一般換気扇
VS-205AP	1983～1985年	昭和58～60年	-	一般換気扇
VS-205BP	1982～1985年	昭和57～60年	-	一般換気扇
VS-205EP	1982～1985年	昭和57～60年	-	一般換気扇
VS-250PB	1983年	昭和58年	-	一般換気扇
VS-255AP	1982～1985年	昭和57～60年	-	一般換気扇
VS-255BL	1983～1984年	昭和58～59年	-	一般換気扇
VS-255BP	1983～1985年	昭和58～60年	-	一般換気扇
VS-255EP	1982～1985年	昭和57～60年	-	一般換気扇
VS-305AP	1982～1984年	昭和57～59年	-	一般換気扇
VS-305EP	1983～1985年	昭和58～60年	-	一般換気扇
KVDB-16	1987～1988年	昭和62～63年	-	空調換気扇
ML-22SR	1981～2007年	昭和56年～平成19年	-	空調換気扇
ML-22SR-D	1986～1998年	昭和61年～平成10年	-	空調換気扇
MN-100TF	1997～1999年	平成9～11年	-	空調換気扇
MN-120TFC	2000～2007年	平成12～19年	-	空調換気扇
MN-120TFC1	2008年～	平成20年～	- / 15年	空調換気扇
MN-130PTF	2000～2004年	平成12～16年	-	空調換気扇
MN-140TF	1997～1999年	平成9～11年	-	空調換気扇
MN-150PTF	2000～2005年	平成12～17年	-	空調換気扇
MN-150PTFH	2000～2005年	平成12～17年	-	空調換気扇
MN-150TFC	2003年～	平成15年～	- / 15年	空調換気扇
MN-150TFU	2003～2004年	平成15～16年	-	空調換気扇
MN-15S	2000～2005年	平成12～17年	-	空調換気扇
MN-15SQ	1981～1991年	昭和56年～平成3年	-	空調換気扇
MN-15SR	1979～1981年	昭和54～56年	-	空調換気扇
MN-15ST	1977～1980年	昭和52～55年	-	空調換気扇
MN-15T	1995～2000年	平成7～12年	-	空調換気扇
MN-15TF	2000年～	平成12年～	- / 15年	空調換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
MN-15TL	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	空調換気扇
MN-15TS	1988～1994年	昭和63年～平成6年	-	空調換気扇
MN-160TF	1997～1999年	平成9～11年	-	空調換気扇
MN-16K	1996年～	平成8年～	- / 15年	空調換気扇
MN-16KD	2000～2005年	平成12～17年	-	空調換気扇
MN-16KN	1985～1991年	昭和60年～平成3年	-	空調換気扇
MN-16KN1	1985～1987年	昭和60～62年	-	空調換気扇
MN-16KP	1983～1986年	昭和58～61年	-	空調換気扇
MN-16KQ	1981～1984年	昭和56～59年	-	空調換気扇
MN-16KQ-S	1981～1992年	昭和56年～平成4年	-	空調換気扇
MN-16KQ-S1	1981～2003年	昭和56年～平成15年	-	空調換気扇
MN-16KQ-S2	2004年～	平成16年～	- / 15年	空調換気扇
MN-16KR	1980～1981年	昭和55～56年	-	空調換気扇
MN-16KR-S	1980年	昭和55年	-	空調換気扇
MN-16KS	1991～1997年	平成3～9年	-	空調換気扇
MN-170TF	2000～2004年	平成12～16年	-	空調換気扇
MN-30S	1995～2006年	平成7～18年	-	空調換気扇
MN-30SD	2000～2004年	平成12～16年	-	空調換気扇
RAQ-MN100	2000年	平成12年	-	空調換気扇
VHC-16FS	2004年～	平成16年～	- / 15年	空調換気扇
VHC-20FS	2004年～	平成16年～	- / 15年	空調換気扇
VS-150SB	1983～1991年	昭和58年～平成3年	-	空調換気扇
VS-160KB	1983～1985年	昭和58～60年	-	空調換気扇
VS-160TB	1983～1997年	昭和58年～平成9年	-	空調換気扇
VS-161KB	1986～1991年	昭和61年～平成3年	-	空調換気扇
VS-162KB-W	1992～1997年	平成4～9年	-	空調換気扇
SA-301	1956～1960年	昭和31～35年	-	産業用換気扇
SA-302	1962～1968年	昭和37～43年	-	産業用換気扇
SA-303	1969～1972年	昭和44～47年	-	産業用換気扇
SA-30AR	1980～2005年	昭和55年～平成17年	-	産業用換気扇
SA-30AY	1974～1980年	昭和49～55年	-	産業用換気扇
SA-30AZ	1973年	昭和48年	-	産業用換気扇
SA-401	1957～1961年	昭和32～36年	-	産業用換気扇
SA-402	1962～1968年	昭和37～43年	-	産業用換気扇
SA-403	1969～1972年	昭和44～47年	-	産業用換気扇
SA-406	1973～1979年	昭和48～54年	-	産業用換気扇
SA-40AR	1980～2005年	昭和55年～平成17年	-	産業用換気扇
SA-40AY	1974～1980年	昭和49～55年	-	産業用換気扇
SA-40AZ	1973年	昭和48年	-	産業用換気扇
SN-303	1956～1961年	昭和31～36年	-	産業用換気扇
SN-304	1962～1968年	昭和37～43年	-	産業用換気扇
SN-305	1969～1972年	昭和44～47年	-	産業用換気扇
SN-30AR	1980～2005年	昭和55年～平成17年	-	産業用換気扇
SN-30AY	1974～1980年	昭和49～55年	-	産業用換気扇
SN-30AZ	1973年	昭和48年	-	産業用換気扇
SN-402	1962～1968年	昭和37～43年	-	産業用換気扇
SN-403	1969～1972年	昭和44～47年	-	産業用換気扇
SN-40AR	1980～2005年	昭和55年～平成17年	-	産業用換気扇
SN-40AY	1974～1981年	昭和49～56年	-	産業用換気扇
SN-40AZ	1973年	昭和48年	-	産業用換気扇
VS-405A	1983～1984年	昭和58～59年	-	産業用換気扇
BW-12D	2003年	平成15年	-	電気式洗面所暖房機
BW-12DK	2003年	平成15年	-	電気式浴室換気乾燥機
BW-12DKL	2003～2004年	平成15～16年	-	電気式浴室換気乾燥機
GEP-25V	1999年	平成11年	-	有圧換気扇
GEP-30V	1999～2000年	平成11～12年	-	有圧換気扇
PN-204-001S GT	1995～1998年	平成7～10年	-	有圧換気扇
PN-204-001S GXT	1995年	平成7年	-	有圧換気扇
PN-206-001S GT	1995～1997年	平成7～9年	-	有圧換気扇
PN-206-001S GXT	1995～1997年	平成7～9年	-	有圧換気扇
PN-254-002S GT	1995～1997年	平成7～9年	-	有圧換気扇
PN-256-001S GT	1995～1996年	平成7～8年	-	有圧換気扇
PN-256-001S GXT	1995～1997年	平成7～9年	-	有圧換気扇
PN-304-005S GT	1995～1998年	平成7～10年	-	有圧換気扇
PN-306-002S GT	1995～1997年	平成7～9年	-	有圧換気扇
PN-306-002S GXT	1995～1997年	平成7～9年	-	有圧換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

# 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
UEP-25MVG	1999～2000年	平成11～12年	-	有圧換気扇
UEP-25VM	1999～2001年	平成11～13年	-	有圧換気扇
UEP-30MVG	1999年	平成11年	-	有圧換気扇
UEP-30VM	1999～2001年	平成11～13年	-	有圧換気扇
UER-25VM	1999年	平成11年	-	有圧換気扇
UER-30VM	1999年	平成11年	-	有圧換気扇
63MR-F13-A	1999～2002年	平成11～14年	-	用途別換気扇
BI-121	1969～1972年	昭和44～47年	-	用途別換気扇
BL-13SQ	1984～1993年	昭和59年～平成5年	-	用途別換気扇
BL-13SQ-D-X	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	用途別換気扇
BL-13SQ-GN-X	1988年	昭和63年	-	用途別換気扇
BL-13SR	1979～1984年	昭和54～59年	-	用途別換気扇
BL-13ST	1979年	昭和54年	-	用途別換気扇
BL-20SQ	1984～1993年	昭和59年～平成5年	-	用途別換気扇
BN-12SY	1974～1993年	昭和49年～平成5年	-	用途別換気扇
BN-12SY-D-X	1988～1990年	昭和63年～平成2年	-	用途別換気扇
BN-12SY-R-X	1988年	昭和63年	-	用途別換気扇
BN-12SZ	1973年	昭和48年	-	用途別換気扇
BW-13L	1993年～	平成5年～	- / 15年	用途別換気扇
BW-13S	1993年～	平成5年～	- / 15年	用途別換気扇
PC-12AY	1974～1977年	昭和49～52年	-	用途別換気扇
TH-12S	1991年～	平成3年～	- / 15年	用途別換気扇
TH-12S-KH(A)	1993～1996年	平成5～8年	-	用途別換気扇
UC-121	1965～1970年	昭和40～45年	-	用途別換気扇
UC-123	1967～1970年	昭和42～45年	-	用途別換気扇
UC-124	1971～1973年	昭和46～48年	-	用途別換気扇
UC-125	1971～1981年	昭和46～56年	-	用途別換気扇
UC-12AR	1982～1991年	昭和57年～平成3年	-	用途別換気扇
UC-12AR-X	1988～1991年	昭和63年～平成3年	-	用途別換気扇
UC-12AT	1979～1982年	昭和54～57年	-	用途別換気扇
UC-12AY	1974～1991年	昭和49年～平成3年	-	用途別換気扇
UC-161	1971～1973年	昭和46～48年	-	用途別換気扇
UC-16AY	1973～1991年	昭和48年～平成3年	-	用途別換気扇
UW-12	1995～2005年	平成7～17年	-	用途別換気扇
UW-12S	1995～2005年	平成7～17年	-	用途別換気扇
VS-124W	1979～1984年	昭和54～59年	-	用途別換気扇
VS-205BW	1982～1985年	昭和57～60年	-	用途別換気扇
VS-205EW	1982～1985年	昭和57～60年	-	用途別換気扇
WN-09TR	1980～1981年	昭和55～56年	-	用途別換気扇
WN-09TR-D	1981年	昭和56年	-	用途別換気扇
WN-201	1968年	昭和43年	-	用途別換気扇
WN-202	1969年	昭和44年	-	用途別換気扇
WN-203	1970～1972年	昭和45～47年	-	用途別換気扇
WN-20AT	1978～1992年	昭和53年～平成4年	-	用途別換気扇
WN-20AV	1975～1977年	昭和50～52年	-	用途別換気扇
WN-20AY	1974～1975年	昭和49～50年	-	用途別換気扇
WN-20AZ	1973年	昭和48年	-	用途別換気扇
WN-20R	1993～2000年	平成5～12年	-	用途別換気扇
WN-20RT	1978～1992年	昭和53年～平成4年	-	用途別換気扇
WN-20RV	1975～1977年	昭和50～52年	-	用途別換気扇
WN-20RY	1974～1975年	昭和49～50年	-	用途別換気扇
WN-20RZ	1973年	昭和48年	-	用途別換気扇
WN-20S	1993～2005年	平成5～17年	-	用途別換気扇
WN-251	1968年	昭和43年	-	用途別換気扇
WN-252	1969年	昭和44年	-	用途別換気扇
WN-253	1970～1972年	昭和45～47年	-	用途別換気扇
WN-25AT	1978～1992年	昭和53年～平成4年	-	用途別換気扇
WN-25AV	1976～1977年	昭和51～52年	-	用途別換気扇
WN-25AY	1974～1975年	昭和49～50年	-	用途別換気扇
WN-25AZ	1973年	昭和48年	-	用途別換気扇
WN-25R	1993～2001年	平成5～13年	-	用途別換気扇
WN-25RT	1978～1992年	昭和53年～平成4年	-	用途別換気扇
WN-25RV	1976～1977年	昭和51～52年	-	用途別換気扇
WN-25RY	1974～1975年	昭和49～50年	-	用途別換気扇
WN-25RZ	1973年	昭和48年	-	用途別換気扇
WN-25S	1993～2005年	平成5～17年	-	用途別換気扇

設計上の標準使用期間の欄に「- / 15年」と記載してある製品につきましては、2009年4月1日以前よりの継続製造の製品であり、2009年4月1日以降生産分より「設計上の標準使用期間15年」を換気扇に表示しています。

## 換気扇(一般・その他)型式一覧

型式	発売(目安)		設計上の標準使用期間	種類
	西暦	和暦		
WR-201	1971～1972年	昭和46～47年	-	用途別換気扇
WR-251	1971～1972年	昭和46～47年	-	用途別換気扇