

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
-----	RAC-2201M2	1977年	昭和52年	-	室外機
-----	RAC-451BM3	1977年	昭和52年	-	室外機
RA-1601L	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-1803	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-2203	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-2801	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-3501B	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-3502T	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-4501B	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-4501T	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RA-6301T	-----	1977年	昭和52年	-	一体形
RAM-2201F	-----	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAM-2201Y	-----	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAM-3501F	-----	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-1601YAS	RAC-1601SU	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-1803DYS	RAC-1803SU	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-1803S	RAC-1803SU	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-1803YAS	RAC-1803SU	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-1803YAV	RAC-1803VU	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2201BF	RAC-2202B	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-2201F	RAC-2202	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-2201F	RAC-2202T	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-2202BWF	RAC-2201BH	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-2203DYS	RAC-2203S	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2203DYS	RAC-2203TS	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2203SI	RAC-2203S	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2203SI	RAC-2203TS	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2203YAS	RAC-2203S	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2203YAS	RAC-2203TS	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2222BEH	RAC-2221BH	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2222EH	RAC-2221H	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2222EH	RAC-2221TH	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2501BHM	RAC-2501BHM	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2502EH	RAC-2501TH	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-2502EH	RAC-2502H	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-3102BEH	RAC-3101BH	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-3102EH	RAC-3101TH	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-3501BF	RAC-3501B	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-3501BY	RAC-3501B	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-3501F	RAC-3501T	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-3502BHF	RAC-3502BH	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-3502THF	RAC-3502TH	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-3502Y	RAC-3501T	1977年	昭和52年	-	壁掛形
RAS-4501F	RAC-4501T	1977年	昭和52年	-	床置形
RAS-6301U	RAC-6301T	1977年	昭和52年	-	天井吊形
RAV-1202	-----	1977年	昭和52年	-	ウインド形
RAV-1402	-----	1977年	昭和52年	-	ウインド形
RAV-1403	-----	1977年	昭和52年	-	ウインド形
RAV-1601	-----	1977年	昭和52年	-	ウインド形
RAV-1802	-----	1977年	昭和52年	-	ウインド形
-----	RAC-2202M2	1978年	昭和53年	-	室外機
RA-2204	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RA-2204T	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RA-2802	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RA-3502B	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RA-3503T	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RA-4502B	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RA-4502T	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RA-6302T	-----	1978年	昭和53年	-	一体形
RAK-2201F	RAC-2203S	1978年	昭和53年	-	床置形
RAM-2202	-----	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-1602S	RAC-1602S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-1801HS	RAC-1801HS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-1804DSI	RAC-1805S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-1804S	RAC-1804S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-1804SI	RAC-1805S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-1804SL	RAC-1806S	1978年	昭和53年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-1804V	RAC-1804V	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201BHS	RAC-2201BHS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201HF	RAC-2201HM	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-2201HM	RAC-2201HM	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201HS	RAC-2201HS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201HS	RAC-2201THS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201SM	RAC-2201SM	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201WS	RAC-2201HS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201WS	RAC-2201THS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2201WSL	RAC-2202HS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2202F	RAC-2202	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-2202F	RAC-2202T	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-2204BS	RAC-2204BS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204DSI	RAC-2204S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204DSI	RAC-2204TS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204S	RAC-2204S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204S	RAC-2204TS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204SI	RAC-2204S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204SI	RAC-2204TS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204SL	RAC-2205S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204SL	RAC-2204TS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2204V	RAC-2204V	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2801BHS	RAC-2801BHS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2801HS	RAC-2801THS	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-2801S	RAC-2801S	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-3501B	RAC-3502B	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-3501BH	RAC-3503BH	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-3501TH	RAC-3503TH	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-3501U	RAC-3502T	1978年	昭和53年	-	天井吊形
RAS-3502BF	RAC-3502B	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-3502F	RAC-3502T	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-3503BHF	RAC-3503BH	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-3503THF	RAC-3503TH	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-4501	RAC-4502T	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-4501BU	RAC-4502B	1978年	昭和53年	-	天井吊形
RAS-4501N	RAC-4502T	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-4501TH	RAC-4501TH	1978年	昭和53年	-	壁掛形
RAS-4501THF	RAC-4501TH	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-4501U	RAC-4502T	1978年	昭和53年	-	天井吊形
RAS-6301N	RAC-6302T	1978年	昭和53年	-	床置形
RAS-6301U	RAC-6302T	1978年	昭和53年	-	天井吊形
RAV-1404	-----	1978年	昭和53年	-	ウインド形
RAV-1602	-----	1978年	昭和53年	-	ウインド形
RAV-1603	-----	1978年	昭和53年	-	ウインド形
RAV-1803	-----	1978年	昭和53年	-	ウインド形
RAV-1803D	-----	1978年	昭和53年	-	ウインド形
-----	RAC-2803M2	1979年	昭和54年	-	室外機
-----	RAC-502BM3	1979年	昭和54年	-	室外機
-----	RAC-502TM3	1979年	昭和54年	-	室外機
-----	RAC-451THM2	1979年	昭和54年	-	室外機
-----	RAC-502BM3	1979年	昭和54年	-	室外機
-----	RAC-502TM3	1979年	昭和54年	-	室外機
RA-2204D	-----	1979年	昭和54年	-	一体形
RAH-2201BH	-----	1979年	昭和54年	-	ウォールスルー形
RAH-3101BH	-----	1979年	昭和54年	-	ウォールスルー形
RAM-2201H	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-2202F	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-2202F	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-2202F	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-2203	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-2203	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-2203	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-3502F	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAM-3502F	-----	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-1603S	RAC-1603S	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-1805V	RAC-1805V	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-1807DSL	RAC-1807S	1979年	昭和54年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-1807SL	RAC-1807S	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-1808S	RAC-1808S	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2201BWS	RAC-2201BHS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2202BF	RAC-2202B	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-2202BHF	RAC-2202BH	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-2202BHS	RAC-2201BHS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2202HF	RAC-2201H	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-2202HF	RAC-2201TH	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-2202HS	RAC-2201HS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2202HS	RAC-2201THS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2202WS	RAC-2201HS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2202WS	RAC-2201THS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2202WSL	RAC-2203HS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2205V	RAC-2205V	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2207DSL	RAC-2207S	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2207DSL	RAC-2207TS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2207SL	RAC-2207S	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2207SL	RAC-2207TS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2208S	RAC-2208S	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2208S	RAC-2208TS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2801BS	RAC-2801BS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2802BHS	RAC-2801BHS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-2802HS	RAC-2801THS	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-3502BH	RAC-3503BH	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-3502TH	RAC-3503TH	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-3503	RAC-3503T	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-3503B	RAC-3503B	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-3503BF	RAC-3503B	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-3503BU	RAC-3503BU	1979年	昭和54年	-	天井吊形
RAS-3503F	RAC-3503T	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-4501BH	RAC-4501BH	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-4502TH	RAC-4501TH	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-4502THU	RAC-4502TH	1979年	昭和54年	-	天井吊形
RAS-4503	RAC-4503T	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-4503B	RAC-4503B	1979年	昭和54年	-	壁掛形
RAS-4503BU	RAC-4503B	1979年	昭和54年	-	天井吊形
RAS-4503F	RAC-4503T	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-451THN	RAC-4502TH	1979年	昭和54年	-	床置形
RAS-6302U	RAC-6302T	1979年	昭和54年	-	天井吊形
RAS-631THN	RAC-6301TH	1979年	昭和54年	-	床置形
RAV-1405	-----	1979年	昭和54年	-	ウインド形
RAV-1405I	-----	1979年	昭和54年	-	ウインド形
RAV-1604I	-----	1979年	昭和54年	-	ウインド形
RAV-1804DI	-----	1979年	昭和54年	-	ウインド形
RAV-1804I	-----	1979年	昭和54年	-	ウインド形
-----	RAC-452THM2	1980年	昭和55年	-	室外機
-----	RAC-2501M2	1980年	昭和55年	-	室外機
-----	RAC-2804M2	1980年	昭和55年	-	室外機
-----	RAC-501BHM3	1980年	昭和55年	-	室外機
RA-1804	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-2205	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-2205D	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-2205T	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-2803	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-3503B	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-3504T	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-4503B	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-4503T	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RA-6303T	-----	1980年	昭和55年	-	一体形
RAK-2207DF	RAC-2207S	1980年	昭和55年	-	床置形
RAK-2207F	RAC-2207S	1980年	昭和55年	-	床置形
RAM-2201BHF	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2201BHF	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2201BHF	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2201BHF	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2201I	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2202H	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAM-2203F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2203F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2203F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2203F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2203F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2203F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2204	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2204	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2204	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2204	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-2204	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3501BHF	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3501BHF	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3501BHF	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3503F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3503F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3503F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3503F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAM-3503F	-----	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1604	RAC-1604S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1604I	RAC-1604S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1802H	RAC-1802HS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1806VI	RAC-1806V	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1807V	RAC-1807V	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1809DI	RAC-1809S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1809DL	RAC-1809S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1809I	RAC-1809S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1810I	RAC-1810S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-1811	RAC-1811S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2203BF	RAC-2203B	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-2203BHF	RAC-2203BH	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-2203F	RAC-2203	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-2203F	RAC-2203T	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-2203HF	RAC-2203H	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-2203HF	RAC-2203TH	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-2205BS	RAC-2205BS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2205BWL	RAC-2205BHS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2205HL	RAC-2205HS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2205WL	RAC-2205HS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2205WL	RAC-2205THS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2206BH	RAC-2206BHS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2206H	RAC-2206HS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2206H	RAC-2206THS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2206VI	RAC-2206V	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2207V	RAC-2207V	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2207WLL	RAC-2207HCS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209BDL	RAC-2209BS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209BI	RAC-2209BS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209DI	RAC-2209S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209DI	RAC-2209TS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209DL	RAC-2209S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209DL	RAC-2209TS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209I	RAC-2209S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2209I	RAC-2209TS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2211	RAC-2211S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2802	RAC-2802S	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2802B	RAC-2802BS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2803BH	RAC-2803BHS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-2803H	RAC-2803THS	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-3504	RAC-3504T	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-3504B	RAC-3504B	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-3504BF	RAC-3504B	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-3504BH	RAC-3504BH	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-3504BHF	RAC-3504BH	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-3504BU	RAC-3504B	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-3504F	RAC-3504T	1980年	昭和55年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-3504TH	RAC-3504TH	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-3504THF	RAC-3504TH	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-3504U	RAC-3504T	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-4502BH	RAC-4502BH	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-4503TH	RAC-4503TH	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-4503THF	RAC-4503TH	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-4503U	RAC-4503T	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-4504	RAC-4504T	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-4504B	RAC-4504B	1980年	昭和55年	-	壁掛形
RAS-4504BU	RAC-4504B	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-4504F	RAC-4504T	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-4504N	RAC-4504T	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-4504THU	RAC-4504TH	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-4504U	RAC-4504T	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-454THN	RAC-4504TH	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-6302THU	RAC-6302TH	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-6303N	RAC-6303T	1980年	昭和55年	-	床置形
RAS-6303U	RAC-6303T	1980年	昭和55年	-	天井吊形
RAS-632THN	RAC-6302TH	1980年	昭和55年	-	床置形
RAV-1406	-----	1980年	昭和55年	-	ウインド形
RAV-1406I	-----	1980年	昭和55年	-	ウインド形
RAV-1605AI	-----	1980年	昭和55年	-	ウインド形
RAV-1605I	-----	1980年	昭和55年	-	ウインド形
RAV-1801HI	-----	1980年	昭和55年	-	ウインド形
RAV-1805DI	-----	1980年	昭和55年	-	ウインド形
RAV-1805I	-----	1980年	昭和55年	-	ウインド形
-----	RAC-503BM3	1981年	昭和56年	-	室外機
-----	RAC-503TM3	1981年	昭和56年	-	室外機
-----	RAC-502BHM3	1981年	昭和56年	-	室外機
-----	RAC-502BHM3	1981年	昭和56年	-	室外機
RAM-2202BHI	-----	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAM-2202BHI	-----	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAM-2202BHI	-----	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-1605	RAC-1605S	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-1803HI	RAC-1803HS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-1804HP	RAC-1804HS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-1809V	RAC-1809V	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-1813DI	RAC-1813S	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2203BHM	RAC-453BHM	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2205HM	RAC-2205HM	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2208WL	RAC-2208HS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2209BHI	RAC-2209BHS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2209HI	RAC-2209HS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2209HI	RAC-2209THS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2209V	RAC-2209V	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2210H	RAC-2210HS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2210HV	RAC-2210HV	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2213DI	RAC-2213S	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2804BHI	RAC-2804BHS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-2804HI	RAC-2804THS	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-3505BH	RAC-3505BH	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-3505BHF	RAC-3505BH	1981年	昭和56年	-	床置形
RAS-3505TH	RAC-3505TH	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-3505THF	RAC-3505TH	1981年	昭和56年	-	床置形
RAS-4503BH	RAC-4503BH	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-4505TH	RAC-4505TH	1981年	昭和56年	-	壁掛形
RAS-4505THF	RAC-4505TH	1981年	昭和56年	-	床置形
RAS-4506THU	RAC-4506TH	1981年	昭和56年	-	天井吊形
RAS-456THN	RAC-4506TH	1981年	昭和56年	-	床置形
RAV-1406AI	-----	1981年	昭和56年	-	ウインド形
RAV-1606AI	-----	1981年	昭和56年	-	ウインド形
-----	RAC-504BM3	1982年	昭和57年	-	室外機
-----	RAC-451BHM2	1982年	昭和57年	-	室外機
-----	RAC-2502M2	1982年	昭和57年	-	室外機
RAM-2202I	-----	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAH-3102BH	-----	1982年	昭和57年	-	ウォールスルー形
RAM-3501BH	-----	1982年	昭和57年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-1614	RAC-1614S	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1614H	RAC-1614HS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1802HM	RAC-1802HM	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1814HV	RAC-1814HV	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1815HI	RAC-1815HS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1815V	RAC-1815V	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1815VI	RAC-1815V	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1816DI	RAC-1816S	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1816DVI	RAC-1816V	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1816I	RAC-1816S	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-1816IR	RAC-1816S	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2206HM	RAC-2206HM	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2211WLL	RAC-2211HCS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2214BHV	RAC-2214BHV	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2214H	RAC-2214HS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2214HV	RAC-2214HV	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2215HI	RAC-2215HS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2215V	RAC-2215V	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2215VI	RAC-2215V	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216BWI	RAC-2216BHS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216DI	RAC-2224HV	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216DI	RAC-2216TS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216DVI	RAC-2216V	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216I	RAC-2216S	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216I	RAC-2216TS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216WI	RAC-2216HS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2216WI	RAC-2216THS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2815BHI	RAC-2815BHS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2815BI	RAC-2815BS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2815HI	RAC-2815THS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-2815I	RAC-2815S	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-3515BI	RAC-3515BS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-3515I	RAC-3515TS	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-4507THU	RAC-4506TH	1982年	昭和57年	-	天井吊形
RAS-4513	RAC-4513T	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-4513B	RAC-4513B	1982年	昭和57年	-	壁掛形
RAS-4513BU	RAC-4513B	1982年	昭和57年	-	天井吊形
RAS-6303THU	RAC-6302TH	1982年	昭和57年	-	天井吊形
RAS-6304U	RAC-6303T	1982年	昭和57年	-	天井吊形
RAV-1407AI	-----	1982年	昭和57年	-	ウインド形
RAV-1607AI	-----	1982年	昭和57年	-	ウインド形
RAV-1608HI	-----	1982年	昭和57年	-	ウインド形
RAV-1608KI	-----	1982年	昭和57年	-	ウインド形
RA-2206	-----	1983年	昭和58年	-	一体形
RA-2804	-----	1983年	昭和58年	-	一体形
RA-6304T	-----	1983年	昭和58年	-	一体形
RAS-1621H	RAC-1621HS	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-1817H	RAC-1817HV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-1818H	RAC-1818HV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-1821H	RAC-1821HS	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-1821WR	RAC-1821HS	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-2207HM	RAC-2207HM	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-2217H	RAC-2217HV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-2218H	RAC-2218HV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-2219BF	RAC-2219BV	1983年	昭和58年	-	床置形
RAS-2219BHF	RAC-2219BHV	1983年	昭和58年	-	床置形
RAS-2219F	RAC-2219V	1983年	昭和58年	-	床置形
RAS-2219HF	RAC-2219HV	1983年	昭和58年	-	床置形
RAS-2219HF	RAC-2219THV	1983年	昭和58年	-	床置形
RAS-2220H	RAC-2220HV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-2221H	RAC-2221HS	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-2222WR	RAC-2222HS	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-2223H	RAC-2223HS	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-3501	RAC-3502T	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-3519BF	RAC-3519BV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-3519BHF	RAC-3519BHV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-3519F	RAC-3519TV	1983年	昭和58年	-	天井吊形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-3519THF	RAC-3519THV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-3520BH	RAC-3520BHV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-3520TH	RAC-3520THV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-4519BU	RAC-4519BV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-4519THU	RAC-4519THV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-4519U	RAC-4519TV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-4520	RAC-4520TV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-4520B	RAC-4520BV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-4520BH	RAC-4520BHV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-4520TH	RAC-4520THV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-6319THU	RAC-6319THV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-6319U	RAC-6319TV	1983年	昭和58年	-	天井吊形
RAS-6320	RAC-6320TV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-6320TH	RAC-6320THV	1983年	昭和58年	-	壁掛形
RAS-Y221HF	RAC-Y221HV	1983年	昭和58年	-	床置形
-----	RAC-505BM3	1984年	昭和59年	-	室外機
-----	RAC-505BHM3	1984年	昭和59年	-	室外機
RAM-2205BH	-----	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAM-2205BHF	-----	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAM-2205F	-----	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAM-3505BH	-----	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAM-3505BHF	-----	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAM-3505F	-----	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1629W	RAC-1629HS	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1803HM	RAC-1803HM	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1823	RAC-1823V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1824	RAC-1824V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1824D	RAC-1824V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1824W	RAC-1824HV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1825D	RAC-1825V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1825W	RAC-1825HV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-1826W	RAC-1826HV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2203M	RAC-2203VM	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2207EHM	RAC-2207HM	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2223	RAC-2223V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2224	RAC-2224V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2224D	RAC-2224V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2224W	RAC-2224HV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2225D	RAC-2225V	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2225W	RAC-2225HV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2226BW	RAC-2226BHV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2226W	RAC-2226HV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2226W	RAC-2226THV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2227BHF	RAC-2227BHV	1984年	昭和59年	-	床置形
RAS-2227HF	RAC-2227HV	1984年	昭和59年	-	床置形
RAS-2228BH	RAC-2228BHV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2231W	RAC-2231HV	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2232W	RAC-2232HS	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2816	RAC-2816S	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-2816B	RAC-2816BS	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-3516	RAC-3516TS	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-3516B	RAC-3516BS	1984年	昭和59年	-	壁掛形
RAS-4527BU	RAC-4527BV	1984年	昭和59年	-	天井吊形
RAS-4527THU	RAC-4527THV	1984年	昭和59年	-	天井吊形
RAS-4527U	RAC-4527TV	1984年	昭和59年	-	天井吊形
RAS-6327THU	RAC-6327THV	1984年	昭和59年	-	天井吊形
RAS-6327U	RAC-6327TV	1984年	昭和59年	-	天井吊形
RAV-1409A	-----	1984年	昭和59年	-	ウインド形
RAV-1609A	-----	1984年	昭和59年	-	ウインド形
RAV-1610W	-----	1984年	昭和59年	-	ウインド形
RAV-1810W	-----	1984年	昭和59年	-	ウインド形
RAH-2203BH	-----	1985年	昭和60年	-	ウォールスルー形
RAH-3103BH	-----	1985年	昭和60年	-	ウォールスルー形
RAS-180C	RAC-1824V	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-180W	RAC-1824HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-181C	RAC-1824V	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-181W	RAC-1824HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-1835D	RAC-1835V	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2035W	RAC-2035HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2208EWM	RAC-2208HM	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2208WWM	RAC-2208HM	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-220C	RAC-2224V	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-220W	RAC-2224HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-221C	RAC-2224V	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-221W	RAC-2224HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2227HF	RAC-2227THV	1985年	昭和60年	-	床置形
RAS-2235D	RAC-2235V	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2236W	RAC-2236HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2237W	RAC-2237HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2534W	RAC-2534HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2535BW	RAC-2535BHV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2535W	RAC-2535HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2835BD	RAC-2835BV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2835D	RAC-2835V	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2836W	RAC-2836HV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-2837BW	RAC-2837BHV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-3535	RAC-3535TV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-3535B	RAC-3535BV	1985年	昭和60年	-	壁掛形
RAS-4505BHF	RAC-4505BH	1985年	昭和60年	-	床置形
RAS-4535BHU	RAC-4535BHV	1985年	昭和60年	-	天井吊形
RAS-4535THU	RAC-4535THV	1985年	昭和60年	-	天井吊形
RAV-1435	-----	1985年	昭和60年	-	ウインド形
RAV-1635K	-----	1985年	昭和60年	-	ウインド形
-----	RAC-361BHM2	1986年	昭和61年	-	室外機
RAF-2227H	RAC-2227HV	1986年	昭和61年	-	床置形
RAF-2227H	RAC-2227THV	1986年	昭和61年	-	床置形
RAF-3519BH	RAC-3519BHV	1986年	昭和61年	-	床置形
RAM-181BW	-----	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAM-225BHF	-----	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAM-355BHF	-----	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-182CD	RAC-1824V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-183CD	RAC-1835V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-183W	RAC-1824HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-1845D	RAC-1845V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-184CD	RAC-1835V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-185CD	RAC-1835V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2045W	RAC-2045HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2046W	RAC-2046HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-204W	RAC-2035HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-205W	RAC-2035HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-222CD	RAC-2224V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-223CD	RAC-2235V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-223W	RAC-2224HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2245D	RAC-2245V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2246W	RAC-2246HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2247BW	RAC-2247BHV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2247W	RAC-2247HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2247W	RAC-2247THV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2248W	RAC-2248HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-224CD	RAC-2235V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-225CD	RAC-2235V	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-225WX	RAC-2243HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-226W	RAC-2243HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2544W	RAC-2544HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-2545W	RAC-2545HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-254W	RAC-2535HV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-3545BD	RAC-3545BV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-3545D	RAC-3545TV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-3547BW	RAC-3547BHV	1986年	昭和61年	-	壁掛形
RAS-4545BWU	RAC-4545BHV	1986年	昭和61年	-	天井吊形
RAS-4545TWU	RAC-4545THV	1986年	昭和61年	-	天井吊形
RAS-5645TWU	RAC-5645THV	1986年	昭和61年	-	天井吊形
RAV-1645D	-----	1986年	昭和61年	-	ウインド形
-----	RAC-562BHM3	1987年	昭和62年	-	室外機



# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAJ-220BW	RAC-220BHV	1987年	昭和62年	-	壁埋込形
RAJ-280BW	RAC-280BHV	1987年	昭和62年	-	壁埋込形
RAJ-350BW	RAC-350BHV	1987年	昭和62年	-	壁埋込形
RAM-222BH	-----	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAM-352BH	-----	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAMF-222BH	-----	1987年	昭和62年	-	床置形
RAMF-352BH	-----	1987年	昭和62年	-	床置形
RAS-1850D	RAC-1850V	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-1851D	RAC-1851V	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-186CD	RAC-18AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-187CD	RAC-18AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-188CD	RAC-18AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-189CD	RAC-18AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2050W	RAC-2050HV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2050WJ	RAC-2050HVJ	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2050WK	RAC-2050HVK	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2051W	RAC-2051HV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-206W	RAC-20AHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-207W	RAC-20AHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-208W	RAC-20AHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2250D	RAC-2250V	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2251D	RAC-2251V	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2251W	RAC-2251HV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-226CD	RAC-22AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-227CD	RAC-22AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-227WX	RAC-22AHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-228CD	RAC-22AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-228W	RAC-22AHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-229CD	RAC-22AV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-229W	RAC-22AHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2550BW	RAC-2550BHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2550W	RAC-2550HV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2550WJ	RAC-2550HVJ	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2550WK	RAC-2550HVK	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2552W	RAC-2552HV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2553W	RAC-2553HV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-258W	RAC-25AHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2851BD	RAC-2851BV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2851D	RAC-2851V	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2852D	RAC-2852V	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2852W	RAC-2852HV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-2853BW	RAC-2853BHV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAS-3547W	RAC-3547THV	1987年	昭和62年	-	壁掛形
RAU-5650TW	RAC-5650THV	1987年	昭和62年	-	天井吊形
RAV-1650W	-----	1987年	昭和62年	-	ウインド形
-----	RAC-600BHM3	1988年	昭和63年	-	室外機
RAM-250BW	-----	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAM-350BW	-----	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAMF-250BW	-----	1988年	昭和63年	-	床置形
RAMF-250BW	-----	1988年	昭和63年	-	床置形
RAMF-350BW	-----	1988年	昭和63年	-	床置形
RAMF-350BW	-----	1988年	昭和63年	-	床置形
RAP-4554BH	RAC-4554BHV	1988年	昭和63年	-	天井カセット形
RAP-4554TH	RAC-4554THV	1988年	昭和63年	-	天井カセット形
RAP-7154TH	RAC-7154THV	1988年	昭和63年	-	天井カセット形
RAS-183DM	RAC-183M	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-1854D	RAC-1854V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-1855D	RAC-1855V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-188DJ	RAC-188V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-203WM	RAC-203HM	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2050WJA	RAC-2050HVJ	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2050WKA	RAC-2050HVK	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2054W	RAC-2054HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2055W	RAC-2055HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2081W	RAC-2081HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-223DM	RAC-223M	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2250W	RAC-2250HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-2252W	RAC-2252HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2254D	RAC-2254V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2255D	RAC-2255V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-228DJ	RAC-228V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-253WM	RAC-253HM	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2550WJA	RAC-2550HVJ	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2550WKA	RAC-2550HVK	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2554W	RAC-2554HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2555W	RAC-2555HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2556W	RAC-2556HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2556WJ	RAC-2556HVJ	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2556WK	RAC-2556HVK	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2556WR	RAC-2556HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2557D	RAC-2557V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2557W	RAC-2557HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2558W	RAC-2558HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2558W	RAC-2558HPV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2588WX	RAC-2588HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-258WJ	RAC-258HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-258WX	RAC-258HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-258WXR	RAC-258HVR	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-283BWM	RAC-283BHM	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-283DM	RAC-283M	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2854D	RAC-2854V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2857D	RAC-2857V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-2857W	RAC-2857HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-3557BD	RAC-3557BV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-4555BW	RAC-4555BHV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-4555TW	RAC-4555THV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-7155TW	RAC-7155THV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-A188D	RAC-188V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-A208W	RAC-208HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-A228D	RAC-228V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-A258W	RAC-258HVC	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-B208W	RAC-208HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-B258WX	RAC-258HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-C188D	RAC-188V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-C228D	RAC-228V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-E188D	RAC-188V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-E228D	RAC-228V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-E258WX	RAC-258HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-F188D	RAC-188V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-F208W	RAC-208HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-F228D	RAC-228V	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAS-F258WX	RAC-258HV	1988年	昭和63年	-	壁掛形
RAV-1651W	-----	1988年	昭和63年	-	ウインド形
-----	RAC-550BHM2	1989年	平成01年	-	室外機
RAF-251BW	RAC-251BHV	1989年	平成01年	-	床置形
RAF-251W	RAC-251HV	1989年	平成01年	-	床置形
RAF-281BW	RAC-281BHV	1989年	平成01年	-	床置形
RAF-351BW	RAC-351BHV	1989年	平成01年	-	床置形
RAH-T32AX2	-----	1989年	平成01年	-	ウォールスルー形
RAM-251BW	-----	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAM-251BW	-----	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAM-280BW	-----	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAM-280BW	-----	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAMD-250BW	-----	1989年	平成01年	-	フリーダクト形
RAMD-250BW	-----	1989年	平成01年	-	フリーダクト形
RAMD-280BW	-----	1989年	平成01年	-	フリーダクト形
RAMD-280BW	-----	1989年	平成01年	-	フリーダクト形
RAMD-350BW	-----	1989年	平成01年	-	フリーダクト形
RAMD-350BW	-----	1989年	平成01年	-	フリーダクト形
RAMF-280BW	-----	1989年	平成01年	-	床置形
RAMF-280BW	-----	1989年	平成01年	-	床置形
RAMJ-250BW	-----	1989年	平成01年	-	壁埋込形
RAMJ-250BW	-----	1989年	平成01年	-	壁埋込形
RAMJ-280BW	-----	1989年	平成01年	-	壁埋込形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAMJ-280BW	-----	1989年	平成01年	-	壁埋込形
RAMJ-350BW	-----	1989年	平成01年	-	壁埋込形
RAMJ-350BW	-----	1989年	平成01年	-	壁埋込形
RAS-1665D	RAC-1665V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-1863D	RAC-1863V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-1864D	RAC-1864V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-1865D	RAC-1865V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2063W	RAC-2063HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2064W	RAC-2064HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2064WR	RAC-2064HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2092W	RAC-209HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2256W	RAC-2256HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2263D	RAC-2263V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2264D	RAC-2264V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2265D	RAC-2265V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2266W	RAC-2266HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2266WR	RAC-2266HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2299WX	RAC-2299HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2559W	RAC-2559HPV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2564W	RAC-2564HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2566WT	RAC-2566THV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2567BW	RAC-2567BHV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2567W	RAC-2567HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2567WR	RAC-2567HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2568W	RAC-2568HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2569W	RAC-2569HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2867W	RAC-2867HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-2868BW	RAC-2868BHV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-4565BD	RAC-4565BV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-4565D	RAC-4565TV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-7165D	RAC-7165TV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-A189D	RAC-189V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-A209W	RAC-209HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-A229D	RAC-229V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-A229X	RAC-229HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-A259XR	RAC-259HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-B189D	RAC-189V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-B209W	RAC-209HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-B229D	RAC-229V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-B229WX	RAC-229HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-C189DL	RAC-189VL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-C209WL	RAC-209HVL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-C229DL	RAC-229VL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-D259WX	RAC-259HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-E189DL	RAC-189VL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-E229DL	RAC-229VL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-E229WX	RAC-229HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-F189DL	RAC-189VL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-F209WL	RAC-209HVL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-F229DL	RAC-229VL	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-F259WX	RAC-259HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-K189D	RAC-189V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-K229D	RAC-229V	1989年	平成01年	-	壁掛形
RAS-L256W	RAC-L256HV	1989年	平成01年	-	壁掛形
-----	RAC-450BHM2	1990年	平成02年	-	室外機
-----	RAC-63A3E2	1990年	平成02年	-	室外機
-----	RAC-254AD	1990年	平成02年	-	室外機
-----	RAC-324AE	1990年	平成02年	-	室外機
-----	RAC-63A3E2	1990年	平成02年	-	室外機
-----	RAC-254AD	1990年	平成02年	-	室外機
-----	RAC-324AE	1990年	平成02年	-	室外機
RA-25A	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-25A	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-40A2	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-40A2	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-40A3	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-40A3	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RA-50A2	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-50A2	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-50A3	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RA-50A3	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RAF-254AD	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-254AD	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-254AD	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-254AD	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-284AX	RAC-284AX	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-284AX	RAC-284AX	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-284AX2	RAC-284AX2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-284AX2	RAC-284AX2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-324AE	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-324AE	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-324AE	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-324AE	-----	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-324AX2	RAC-324AX2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-324AX2	RAC-324AX2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-404AX2	RAC-404AX2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-404AX2	RAC-404AX2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-504AH2	RAC-502AH2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-504AH2	RAC-502AH2	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-504AH3	RAC-504AH3	1990年	平成02年	-	床置形
RAF-504AH3	RAC-504AH3	1990年	平成02年	-	床置形
RAH-25AW2	-----	1990年	平成02年	-	ウォールスルー形
RAH-25AW2	-----	1990年	平成02年	-	ウォールスルー形
RAH-36AW2	-----	1990年	平成02年	-	ウォールスルー形
RAH-36AW2	-----	1990年	平成02年	-	ウォールスルー形
RAJ-253AW2	RAC-253AW2	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAJ-253AW2	RAC-253AW2	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAJ-254AD	-----	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAJ-254AD	-----	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAJ-323AW2	RAC-323AW2	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAJ-323AW2	RAC-323AW2	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAJ-403AW2	RAC-403AW2	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAJ-403AW2	RAC-403AW2	1990年	平成02年	-	壁埋込形
RAM-351BW	-----	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAM-351BW	-----	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAP-284AX2	RAC-284AX2	1990年	平成02年	-	天井カセット形
RAP-284AX2	RAC-284AX2	1990年	平成02年	-	天井カセット形
RAP-404AX2	RAC-404AX2	1990年	平成02年	-	天井カセット形
RAP-404AX2	RAC-404AX2	1990年	平成02年	-	天井カセット形
RAS-205ADK	RAC-205ADK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-205ADK	RAC-205ADK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-206AD	RAC-206AD	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-206AD	RAC-206AD	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-206ADS	RAC-206ADS	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-206ADS	RAC-206ADS	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-20ADM	RAC-20ADM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-20ADM	RAC-20ADM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AW	RAC-225AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AW	RAC-225AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWJ	RAC-225AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWJ	RAC-L22AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWJ	RAC-225AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWJ	RAC-L22AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWK	RAC-225AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWK	RAC-L22AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWK	RAC-225AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-225AWK	RAC-L22AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-226AW	RAC-226AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-226AW	RAC-226AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-227AX	RAC-227AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-227AX	RAC-227AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-2290AW	RAC-22AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-2290AW	RAC-22AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-22AWM	RAC-22AWM	1990年	平成02年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-22AWM	RAC-22AWM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-22AWR	RAC-22AWR	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-22AWR	RAC-22AWR	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-254AD	-----	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-254AD	-----	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-256AD	RAC-256AD	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-256AD	RAC-256AD	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-256ADS	RAC-256ADS	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-256ADS	RAC-256ADS	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-257AX	RAC-257AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-257AX	RAC-257AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-25ADM	RAC-25ADM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-25ADM	RAC-25ADM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-25AXR	RAC-25AXR	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-25AXR	RAC-25AXR	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-285AWJ	RAC-285AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-285AWJ	RAC-285AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-285AWK	RAC-285AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-285AWK	RAC-285AWJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-286AW	RAC-286AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-286AW	RAC-286AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-286AW2	RAC-286AW2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-286AW2	RAC-286AW2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AE	RAC-287AE	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AE	RAC-287AE	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AX	RAC-287AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AX	RAC-287AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AX1	RAC-287AX3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AX1	RAC-287AX3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AXJ	RAC-287AXJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AXJ	RAC-287AXJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AXK	RAC-287AXJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-287AXK	RAC-287AXJK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-288AX	RAC-288AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-288AX	RAC-288AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-288AX2	RAC-288AX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-288AX2	RAC-288AX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-289AX	RAC-289AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-289AX	RAC-289AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-28AWM	RAC-28AWM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-28AWM	RAC-28AWM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-28PAX	RAC-28PAX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-28PAX	RAC-28PAX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-28SAX2	RAC-28SAX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-28SAX2	RAC-28SAX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-324AE	-----	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-324AE	-----	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-325AD	RAC-325AD	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-325AD	RAC-325AD	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-327AE	RAC-327AE	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-327AE	RAC-327AE	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-327AX	RAC-327AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-327AX	RAC-327AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-327AX2	RAC-327AX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-327AX2	RAC-327AX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32ADM	RAC-32ADM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32ADM	RAC-32ADM	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32AW2J	RAC-32AW2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32AW2J	RAC-32AW2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32AW2K	RAC-32AW2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32AW2K	RAC-32AW2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32AWM2	RAC-32AWM2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-32AWM2	RAC-32AWM2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-406AD1	RAC-406AD3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-406AD1	RAC-406AD3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-406AD2	RAC-406AD2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-406AD2	RAC-406AD2	1990年	平成02年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-407AE2	RAC-407AE2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-407AE2	RAC-407AE2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-407AX1	RAC-407AX3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-407AX1	RAC-407AX3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-407AX2	RAC-407AX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-407AX2	RAC-407AX2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-40AX2J	RAC-40AX2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-40AX2J	RAC-40AX2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-40AX2K	RAC-40AX2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-40AX2K	RAC-40AX2JK	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AD1	RAC-506AD3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AD1	RAC-506AD3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AD2	RAC-506AD2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AD2	RAC-506AD2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AW2	RAC-506AW2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AW2	RAC-506AW2	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AW3	RAC-506AW3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-506AW3	RAC-506AW3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-806AD1	RAC-806AD3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-806AD1	RAC-806AD3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-806AW3	RAC-806AW3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-806AW3	RAC-806AW3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-806AW3	RAC-806AW3	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-A22AW	RAC-22AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-A22AW	RAC-22AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-A25AX	RAC-25AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-A25AX	RAC-25AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-B22AW	RAC-22AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-B22AW	RAC-22AW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-B22BW	RAC-22BW	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-J25AX	RAC-25AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAS-J25AX	RAC-25AX	1990年	平成02年	-	壁掛形
RAU-502AW2	RAC-502AW2	1990年	平成02年	-	天井吊形
RAU-502AW2	RAC-502AW2	1990年	平成02年	-	天井吊形
RAU-502AW3	RAC-502AW3	1990年	平成02年	-	天井吊形
RAU-502AW3	RAC-502AW3	1990年	平成02年	-	天井吊形
RAU-632AW3	RAC-632AW3	1990年	平成02年	-	天井吊形
RAU-632AW3	RAC-632AW3	1990年	平成02年	-	天井吊形
RAV-161AD	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RAV-161AD	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RAV-181AD	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RAV-181AD	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RAV-181AW	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RAV-181AW	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
RAV-201AW	-----	1990年	平成02年	-	ウインド形
-----	RAC-80B4X2S	1991年	平成03年	-	室外機
-----	RAC-60D2X2	1991年	平成03年	-	室外機
-----	RAC-80B4X2S	1991年	平成03年	-	室外機
RA-50B2	-----	1991年	平成03年	-	一体形
RA-50B2	-----	1991年	平成03年	-	一体形
RAD-284BX2	RAC-284BX2	1991年	平成03年	-	フリーダクト形
RAD-284BX2	RAC-284BX2	1991年	平成03年	-	フリーダクト形
RAD-324BX2	RAC-324BX2	1991年	平成03年	-	フリーダクト形
RAD-324BX2	RAC-324BX2	1991年	平成03年	-	フリーダクト形
RAD-404BX2	RAC-404BX2	1991年	平成03年	-	フリーダクト形
RAD-404BX2	RAC-404BX2	1991年	平成03年	-	フリーダクト形
RAF-284BX2	RAC-284BX2	1991年	平成03年	-	床置形
RAF-284BX2	RAC-284BX2	1991年	平成03年	-	床置形
RAF-324BX2	RAC-324BX2	1991年	平成03年	-	床置形
RAF-324BX2	RAC-324BX2	1991年	平成03年	-	床置形
RAF-404BX2	RAC-404BX2	1991年	平成03年	-	床置形
RAF-404BX2	RAC-404BX2	1991年	平成03年	-	床置形
RAJ-284BX2	RAC-284BX2	1991年	平成03年	-	壁埋込形
RAJ-284BX2	RAC-284BX2	1991年	平成03年	-	壁埋込形
RAJ-323BX2	RAC-323BX2	1991年	平成03年	-	壁埋込形
RAJ-323BX2	RAC-323BX2	1991年	平成03年	-	壁埋込形
RAJ-404BX2	RAC-404BX2	1991年	平成03年	-	壁埋込形
RAJ-404BX2	RAC-404BX2	1991年	平成03年	-	壁埋込形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAM-28BX2T	-----	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAM-28BX2T	-----	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAMP-250BW	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-250BW	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-280BW	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-280BW	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-28BX2S	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-28BX2S	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-350BW	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-350BW	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-40BX2S	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-40BX2S	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-40BX2T	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-40BX2T	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-50BX2S	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAMP-50BX2S	-----	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAP-323BX2	RAC-323BX2	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAP-323BX2	RAC-323BX2	1991年	平成03年	-	天井カセット形
RAS-206BD	RAC-206BD	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-206BD	RAC-206BD1	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-206BD	RAC-206BD	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-206BD	RAC-206BD1	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-206BDS	RAC-206BDS	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-206BDS	RAC-206BDS	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-20BDC	RAC-20BDC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-20BDC	RAC-20BDC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-226BW	RAC-226BW	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-226BW	RAC-226BW	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-2291BW	RAC-22BW	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-2291BW	RAC-22BW	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-22BWC	RAC-22BWC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-22BWC	RAC-22BWC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-22YBX	RAC-22YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-22YBX	RAC-22YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-256BD	RAC-256BD	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-256BD	RAC-256BD	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-256BDS	RAC-256BDS	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-256BDS	RAC-256BDS	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-257BX	RAC-257BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-257BX	RAC-257BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25BDC	RAC-25BDC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25BDC	RAC-25BDC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25BXC	RAC-25BXC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25BXC	RAC-25BXC	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25BXR	RAC-25BXR	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25BXR	RAC-25BXR	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25YBX	RAC-25YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-25YBX	RAC-25YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-285BWJ	RAC-285BWJK	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-285BWJ	RAC-285BWJK	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-285BWK	RAC-285BWJK	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-285BWK	RAC-285BWJK	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-286BW	RAC-286BW	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-286BW	RAC-286BW	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-2871BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-2871BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-287BDX	RAC-287BDX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-287BDX	RAC-287BDX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-287BX	RAC-287BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-287BX	RAC-287BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-288BX	RAC-288BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-288BX	RAC-288BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-288BX2	RAC-288BX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-288BX2	RAC-288BX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-28BXR	RAC-28BXR	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-28BXR	RAC-28BXR	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-28YBX	RAC-28YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-28YBX	RAC-28YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-325BD2	RAC-325BD2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-325BD2	RAC-325BD2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-327BX2	RAC-327BX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-327BX2	RAC-327BX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-32YBX	RAC-32YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-32YBX	RAC-32YBX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-32YBX2	RAC-32YBX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-32YBX2	RAC-32YBX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-32YBXS	RAC-32YBXS	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-32YBXS	RAC-32YBXS	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-406BD2	RAC-406BD2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-406BD2	RAC-406BD2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-40YBX2	RAC-40YBX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-40YBX2	RAC-40YBX2	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-A25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-A25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-A28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-A28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-B22BW	RAC-22BW	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-B25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-B25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-B28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-B28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-C20BD	RAC-20BD	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-C20BD	RAC-20BD	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-C28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-C28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-J25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-J25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-K25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-K25BX	RAC-25BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-K28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
RAS-K28BX	RAC-28BX	1991年	平成03年	-	壁掛形
-----	RAC-40C2X2	1992年	平成04年	-	室外機
-----	RAC-40C2X2	1992年	平成04年	-	室外機
RAM-22CX2	-----	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAM-22CX2	-----	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAM-25YCX2	-----	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAM-25YCX2	-----	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-206CD	RAC-206CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-206CD	RAC-206CD1	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-206CD	RAC-206CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-206CD	RAC-206CD1	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-206CDS	RAC-206CDS	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-206CDS	RAC-206CDS	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-226CW	RAC-226CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-226CW	RAC-226CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-226CWS	RAC-226CWS	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-226CWS	RAC-226CWS	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-2292CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-2292CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWJ	RAC-22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWJ	RAC-L22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWJ	RAC-22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWJ	RAC-L22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWK	RAC-22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWK	RAC-L22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWK	RAC-22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWK	RAC-L22CWJK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWR	RAC-22CWR	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-22CWR	RAC-22CWR	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-256CD	RAC-256CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-256CD	RAC-256CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-256CDS	RAC-256CDS	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-256CDS	RAC-256CDS	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-2582CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形



# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-2582CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-258CX	RAC-258CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-258CX	RAC-258CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25CEX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25CEX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25CXD	RAC-25CXD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25CXD	RAC-25CXD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25CXR	RAC-25CXR	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25CXR	RAC-25CXR	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25YCX	RAC-25YCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-25YCX	RAC-25YCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-2882CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-2882CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-288CX	RAC-288CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-288CX	RAC-288CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28CXD	RAC-28CXD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28CXD	RAC-28CXD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28YCX	RAC-28YCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28YCX	RAC-28YCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28YCX2	RAC-28YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28YCX2	RAC-28YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28YPCX	RAC-28YPCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-28YPCX	RAC-28YPCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-32YCX	RAC-32YCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-32YCX	RAC-32YCX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-32YCX2	RAC-32YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-32YCX2	RAC-32YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-408CX2	RAC-408CX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-408CX2	RAC-408CX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-40CX2J	RAC-40CX2JK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-40CX2J	RAC-40CX2JK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-40CX2K	RAC-40CX2JK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-40CX2K	RAC-40CX2JK	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-40YCX2	RAC-40YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-40YCX2	RAC-40YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-506CW3	RAC-506CW3	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-506CW3	RAC-506CW3	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-50YCX2	RAC-50YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-50YCX2	RAC-50YCX2	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A20CD	RAC-20CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A20CD	RAC-20CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A22CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A22CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-A28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C20CD	RAC-20CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C20CD	RAC-20CD	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C22CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C22CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-C28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-E22CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-E22CW	RAC-22CW	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-E25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-E25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-E28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-E28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-J25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-J25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-K25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-K25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-K28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-K28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-L28CX	RAC-L28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-L28CX	RAC-L28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-U25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-U25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-X25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-X25CX	RAC-25CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-X28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
RAS-X28CX	RAC-28CX	1992年	平成04年	-	壁掛形
-----	RAC-50D2X2	1993年	平成05年	-	室外機
-----	RAC-56D2X2	1993年	平成05年	-	室外機
-----	RAC-68D3X2	1993年	平成05年	-	室外機
-----	RAC-50D2X2	1993年	平成05年	-	室外機
-----	RAC-56D2X2	1993年	平成05年	-	室外機
-----	RAC-60D2X2	1993年	平成05年	-	室外機
-----	RAC-68D3X2	1993年	平成05年	-	室外機
CRS-20SDD	CRC-20SDD	1993年	平成05年	-	壁掛形
CRS-20SDD	CRC-20SDD	1993年	平成05年	-	壁掛形
CRS-22SDW	CRC-22SDW	1993年	平成05年	-	壁掛形
CRS-22SDW	CRC-22SDW	1993年	平成05年	-	壁掛形
CRS-25SDD	CRC-25SDD	1993年	平成05年	-	壁掛形
CRS-25SDD	CRC-25SDD	1993年	平成05年	-	壁掛形
CRS-25SDX	CRC-25SDX	1993年	平成05年	-	壁掛形
CRS-25SDX	CRC-25SDX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAD-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	フリーダクト形
RAD-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	フリーダクト形
RAD-325DX2	RAC-325DX2	1993年	平成05年	-	フリーダクト形
RAD-325DX2	RAC-325DX2	1993年	平成05年	-	フリーダクト形
RAD-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	フリーダクト形
RAD-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	フリーダクト形
RAF-284DX	RAC-284DX	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-284DX	RAC-284DX	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-325DX2	RAC-325DX2	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-325DX2	RAC-325DX2	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-3519THA	RAC-3519THA	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-504AH3	RAC-504AH3A	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-504AH3	RAC-504AH3A	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-504DW2	RAC-504DW2	1993年	平成05年	-	床置形
RAF-504DW2	RAC-504DW2	1993年	平成05年	-	床置形
RAJ-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAJ-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAJ-324DX2	RAC-324DX2	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAJ-324DX2	RAC-324DX2	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAJ-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAJ-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAM-251DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-251DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-251DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-251DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-281DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-281DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-281DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-281DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-321DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-321DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-321DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-321DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-400DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAM-400DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAMJ-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-32DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAMJ-32DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-32DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-32DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-40DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-40DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-40DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMJ-40DX2	-----	1993年	平成05年	-	壁埋込形
RAMP-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-28DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-32DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-32DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-32DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-40DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-40DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAMP-40DX2	-----	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAP-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAP-284DX2	RAC-284DX2	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAP-324DX2	RAC-324DX2	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAP-324DX2	RAC-324DX2	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAP-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAP-404DX2	RAC-404DX2	1993年	平成05年	-	天井カセット形
RAS-226DW	RAC-226DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-226DW	RAC-226DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-226DW-1	RAC-226DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-226DW-1	RAC-226DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-228DX	RAC-228DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-228DX	RAC-228DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-2293DW	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-2293DW	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWC	RAC-22DWC	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWC	RAC-22DWC	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWC-1	RAC-22DWC	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWC-1	RAC-22DWC	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWJ	RAC-22DWJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWJ	RAC-22DWJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWK	RAC-22DWJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWK	RAC-22DWJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWM	RAC-22DWM	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWM	RAC-22DWM	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWR	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-22DWR	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-259DX	RAC-259DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-259DX	RAC-259DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DEX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DEX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXC	RAC-25DXC	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXC	RAC-25DXC	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXD	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXD	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXJ	RAC-25DXJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXJ	RAC-25DXJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXK	RAC-25DXJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXK	RAC-25DXJK	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXR	RAC-25DXR	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-25DXR	RAC-25DXR	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-289DE	RAC-289DE	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-289DE	RAC-289DE	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-289DX	RAC-289DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-289DX	RAC-289DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-289DX2	RAC-289DX2	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-289DX2	RAC-289DX2	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-28DWM	RAC-28DWM	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-28DWM	RAC-28DWM	1993年	平成05年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-28DXD	RAC-28DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-28DXD	RAC-28DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-28DXR	RAC-28DXR	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-28DXR	RAC-28DXR	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-329DX	RAC-329DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-329DX	RAC-329DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-329DX2	RAC-329DX2	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-329DX2	RAC-329DX2	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-40YDX2	RAC-40YDX2	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-40YDX2	RAC-40YDX2	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-501YDX2	RAC-501YDX3	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-501YDX2	RAC-501YDX3	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-A22DW	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-A22DW	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-A25DX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-A25DX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-A28DX	RAC-28DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-A28DX	RAC-28DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-K25DX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-K25DX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-X22DW	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-X22DW	RAC-22DW	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-X25DX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAS-X25DX	RAC-25DX	1993年	平成05年	-	壁掛形
RAU-502AW3	RAC-502AW3A	1993年	平成05年	-	天井吊形
RAU-502AW3	RAC-502AW3A	1993年	平成05年	-	天井吊形
RAU-632AW3	RAC-632AW3A	1993年	平成05年	-	天井吊形
RAU-632AW3	RAC-632AW3A	1993年	平成05年	-	天井吊形
-----	RAC-56E2X2	1994年	平成06年	-	室外機
-----	RAC-40E2X2	1994年	平成06年	-	室外機
-----	RAC-56E2X2	1994年	平成06年	-	室外機
-----	RAC-40E2X2	1994年	平成06年	-	室外機
CRS-20ED	CRC-20ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-20ED	CRC-20ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-20ED-1	CRC-20ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-20ED-1	CRC-20ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-22EW	CRC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-22EW	CRC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-22EW-1	CRC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-22EW-1	CRC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-25ED	CRC-25ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-25ED	CRC-25ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-25ED-1	CRC-25ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-25ED-1	CRC-25ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-25EX	CRC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-25EX	CRC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
HRS-22EW	HRC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
HRS-22EW	HRC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-22EX	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-22EX	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-25EX	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-25EX	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-401EX2	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-401EX2	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-401EX2	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAM-401EX2	-----	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-206ED	RAC-206ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-206ED	RAC-206EDS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-206ED	RAC-206ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-206ED	RAC-206EDS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-206ED-1	RAC-206ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-206ED-1	RAC-206ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-20EDM	RAC-20EDM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-20EDM	RAC-20EDM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-226EW	RAC-226EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-226EW	RAC-226EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-226EW-1	RAC-226EW	1994年	平成06年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-226EW-1	RAC-226EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-228EX	RAC-22EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-228EX	RAC-22EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWC	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWC	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWC-1	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWC-1	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWJ	RAC-22EWJK	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWJ	RAC-22EWJK	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWJ-1	RAC-22EWJK	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWJ-1	RAC-22EWJK	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWK	RAC-22EWJK	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWK	RAC-22EWJK	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWR	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWR	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWR-1	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EWR-1	RAC-22EW	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EXM	RAC-22EXM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EXM	RAC-22EXM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EXR	RAC-22EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-22EXR	RAC-22EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-250EX	RAC-250EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-250EX	RAC-250EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-256ED	RAC-256ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-256ED	RAC-256EDS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-256ED	RAC-256ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-256ED	RAC-256EDS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-256ED-1	RAC-256ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-256ED-1	RAC-256ED	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-258EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-258EX	RAC-25EXS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-258EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-258EX	RAC-25EXS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-2594EX	RAC-250EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-2594EX	RAC-250EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-259EX	RAC-259EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-259EX	RAC-259EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-25EDM	RAC-25EDM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-25EDM	RAC-25EDM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-25EXC	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-25EXC	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-25EXR	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-25EXR	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-288EX	RAC-28EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-288EX	RAC-28EXS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-288EX	RAC-28EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-288EX	RAC-28EXS	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-289EX	RAC-289EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-289EX	RAC-289EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-28EXM	RAC-28EXM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-28EXM	RAC-28EXM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-28EXR	RAC-28EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-28EXR	RAC-28EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-32EEM	RAC-32EEM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-32EEM	RAC-32EEM	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-32EXM2	RAC-32EXM2	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-32EXM2	RAC-32EXM2	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-32YEX	RAC-32YEX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-32YEX	RAC-32YEX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-409EX2	RAC-409EX2	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-409EX2	RAC-409EX2	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-A25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-A25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-C22EX	RAC-22EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-C22EX	RAC-22EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-C25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-C25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-K25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-K25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-X25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
RAS-X25EX	RAC-25EX	1994年	平成06年	-	壁掛形
CRS-A20FD	CRC-A20FD	1995年	平成07年	-	壁掛形
CRS-A20FD	CRC-A20FD	1995年	平成07年	-	壁掛形
CRS-A22FW	CRC-A22FW	1995年	平成07年	-	壁掛形
CRS-A22FW	CRC-A22FW	1995年	平成07年	-	壁掛形
CRS-A25FD	CRC-A25FD	1995年	平成07年	-	壁掛形
CRS-A25FD	CRC-A25FD	1995年	平成07年	-	壁掛形
CRS-A25FX	CRC-A25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
CRS-A25FX	CRC-A25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAH-25EX2	-----	1995年	平成07年	-	ウォールスルー形
RAH-25EX2	-----	1995年	平成07年	-	ウォールスルー形
RAJ-255FX	RAC-255FX2	1995年	平成07年	-	壁埋込形
RAJ-255FX	RAC-255FX2	1995年	平成07年	-	壁埋込形
RAJ-285FX	RAC-285FX2	1995年	平成07年	-	壁埋込形
RAJ-285FX	RAC-285FX2	1995年	平成07年	-	壁埋込形
RAJ-325FX	RAC-325FX2	1995年	平成07年	-	壁埋込形
RAJ-325FX	RAC-325FX2	1995年	平成07年	-	壁埋込形
RAMD-28FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-28FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-28FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-28FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-32FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-32FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-32FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-32FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-40FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-40FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-40FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAMD-40FX2	-----	1995年	平成07年	-	フリーダクト形
RAP-284FX	RAC-284FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAP-284FX	RAC-284FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAP-324FX	RAC-324FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAP-324FX	RAC-324FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAP-404FX	RAC-404FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAP-404FX	RAC-404FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAP-504FX	RAC-504FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAP-504FX	RAC-504FX2	1995年	平成07年	-	天井カセット形
RAS-206FD	RAC-206FD	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-206FD	RAC-206FD	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-226FW	RAC-22FW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-226FW	RAC-22FW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-228FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-228FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-2295FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-2295FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FWJ	RAC-22FWJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FWJ	RAC-22FWJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FWK	RAC-22FWJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FWK	RAC-22FWJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FWR	RAC-22FW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FWR	RAC-22FW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FXC	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FXC	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FXR	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22FXR	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22HFW	RAC-22HSFW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22HFW	RAC-22HSFW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22HFX	RAC-22HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22HFX	RAC-22HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22SFW	RAC-22HSFW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22SFW	RAC-22HSFW	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22SFX	RAC-22HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-22SFX	RAC-22HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-256FD	RAC-256FD	1995年	平成07年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-256FD	RAC-256FD	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-257FXR	RAC-257FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-257FXR	RAC-257FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-258FX	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-258FX	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-258FXS	RAC-25FXS	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-258FXS	RAC-25FXS	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-259FX	RAC-259FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-259FX	RAC-259FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25FXC	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25FXC	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25FXR	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25FXR	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25FXRD	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25FXRD	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25HFX	RAC-25HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25HFX	RAC-25HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25SFX	RAC-25HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-25SFX	RAC-25HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-288FX	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-288FX	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-288FXS	RAC-28FXS	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-288FXS	RAC-28FXS	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-289FX	RAC-289FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-289FX	RAC-289FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXJ	RAC-28FXJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXJ	RAC-28FXJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXK	RAC-28FXJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXK	RAC-28FXJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXR	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXR	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXRD	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28FXRD	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28HFX	RAC-28HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28HFX	RAC-28HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28SFX	RAC-28HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-28SFX	RAC-28HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-328FX	RAC-328FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-328FX	RAC-328FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-32FEM	RAC-32FEM	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-32FEM	RAC-32FEM	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-32HFX	RAC-32HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-32HFX	RAC-32HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-32SFX	RAC-32HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-32SFX	RAC-32HSFX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-409FE2	RAC-409FE2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-409FE2	RAC-409FE2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-409FX2	RAC-409FX2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-409FX2	RAC-409FX2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40FX2J	RAC-40FX2JK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40FX2J	RAC-40FX2JK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40FX2K	RAC-40FX2JK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40FX2K	RAC-40FX2JK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40HFX2	RAC-40HSFX2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40HFX2	RAC-40HSFX2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40SFX2	RAC-40HSFX2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-40SFX2	RAC-40HSFX2	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-A22FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-A22FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-A25FX	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-A25FX	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-A28FX	RAC-289FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-A28FX	RAC-289FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-C22FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-C22FX	RAC-22FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-C25FX	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-C25FX	RAC-25FX	1995年	平成07年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-C28FX	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-C28FX	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-J22FWK	RAC-22FWJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-J22FWK	RAC-22FWJK	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-K25FX	RAC-257FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-K25FX	RAC-257FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-K28FX	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-K28FX	RAC-28FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-M25FX	RAC-257FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAS-M25FX	RAC-257FX	1995年	平成07年	-	壁掛形
RAV-161FD	-----	1995年	平成07年	-	ウインド形
RAV-161FD	-----	1995年	平成07年	-	ウインド形
RAV-181FD	-----	1995年	平成07年	-	ウインド形
RAV-181FD	-----	1995年	平成07年	-	ウインド形
RAV-181FW	-----	1995年	平成07年	-	ウインド形
RAV-181FW	-----	1995年	平成07年	-	ウインド形
-----	RAC-50G2X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-56G2X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-68G3X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-80G4X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-S56G2X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-259GX	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-289GX	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-329GX	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-50G2X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-56G2X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-68G3X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-80G4X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-S56G2X2	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-259GX	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-289GX	1996年	平成08年	-	室外機
-----	RAC-329GX	1996年	平成08年	-	室外機
CRS-A22GW	CRC-A22GW	1996年	平成08年	-	壁掛形
CRS-A22GW	CRC-A22GW	1996年	平成08年	-	壁掛形
CRS-A22GX	CRC-A22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
CRS-A22GX	CRC-A22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
CRS-A25GX	CRC-A25GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
CRS-A25GX	CRC-A25GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-22GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-22GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-25GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-25GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-40GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-40GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAMD-28GX	-----	1996年	平成08年	-	フリーダクト形
RAMD-28GX	-----	1996年	平成08年	-	フリーダクト形
RAMD-32GX	-----	1996年	平成08年	-	フリーダクト形
RAMD-32GX	-----	1996年	平成08年	-	フリーダクト形
RAMD-40GX	-----	1996年	平成08年	-	フリーダクト形
RAMD-40GX	-----	1996年	平成08年	-	フリーダクト形
RAMJ-25GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-25GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-S28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-S28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-S32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMJ-S32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁埋込形
RAMP-28GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-28GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-32GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形



# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAMP-32GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-40GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-40GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-50GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-50GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-S28GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-S28GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-S32GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-S32GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-S40GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAMP-S40GX	-----	1996年	平成08年	-	天井カセット形
RAM-S28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-S28GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-S32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-S32GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-S40GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAM-S40GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-2286GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-2286GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-228GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-228GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-22HGX	RAC-22HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-22HGX	RAC-22HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-22SGX	RAC-22HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-22SGX	RAC-22HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-257GXR	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-257GXR	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-258GX	RAC-25GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-258GX	RAC-25GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259GX	RAC-259GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259GX	RAC-259GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259GXD	RAC-259GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259GXD	RAC-259GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259HGX	RAC-259HGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-259HGX	RAC-259HGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-25GXRD	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-25GXRD	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-25HGX	RAC-25HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-25HGX	RAC-25HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-25SGX	RAC-25HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-25SGX	RAC-25HSGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-287GE	RAC-287GE	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-287GE	RAC-287GE	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-287GXR	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-287GXR	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-2886GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-2886GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-288GX	RAC-28GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-288GX	RAC-28GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX	RAC-289GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX	RAC-289GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX1	RAC-289GX3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX1	RAC-289GX3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX2	RAC-289GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GX2	RAC-289GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GXD	RAC-289GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289GXD	RAC-289GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289HGX	RAC-289HGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-289HGX	RAC-289HGX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28GWJ	RAC-28GWJK	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28GWJ	RAC-28GWJK	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28GWK	RAC-28GWJK	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28GWK	RAC-28GWJK	1996年	平成08年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-28GXR	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28GXR	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28HG	RAC-28HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28HG	RAC-28HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28SG	RAC-28HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-28SG	RAC-28HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-328GE	RAC-328GE	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-328GE	RAC-328GE	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-329GX	RAC-329GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-329GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-329GX	RAC-329GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-329GX	-----	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-329GX2	RAC-329GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-329GX2	RAC-329GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-32HG	RAC-32HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-32HG	RAC-32HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-32SG	RAC-32HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-32SG	RAC-32HSG	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-408GE2	RAC-408GE2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-408GE2	RAC-408GE2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-408GX2	RAC-408GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-408GX2	RAC-408GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-409GX1	RAC-409GX3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-409GX1	RAC-409GX3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-409GX2	RAC-409GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-409GX2	RAC-409GX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-40SGX2	RAC-40HSGX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-40SGX2	RAC-40HSGX2	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-71GW3	RAC-71GW3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-71GW3	RAC-71GW3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-80GW3	RAC-80GW3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-80GW3	RAC-80GW3	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-A28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-A28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-C22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-C22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-C25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-C25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-C28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-C28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-F25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-F25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-H22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-H22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-H25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-H25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-H28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-H28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-J22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-J22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-J28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-J28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-M28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-M28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-N22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-N22GX	RAC-22GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-N25GX	RAC-25GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-N25GX	RAC-25GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-T25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-T25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-X25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-X25GX	RAC-257GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-X28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAS-X28GX	RAC-287GX	1996年	平成08年	-	壁掛形
RAV-161GD	-----	1996年	平成08年	-	ウインド形
RAV-161GD	-----	1996年	平成08年	-	ウインド形
RAV-181GD	-----	1996年	平成08年	-	ウインド形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAV-181GD	-----	1996年	平成08年	-	ウインド形
RAV-181GW	-----	1996年	平成08年	-	ウインド形
RAV-181GW	-----	1996年	平成08年	-	ウインド形
-----	RAC-259HX	1997年	平成09年	-	室外機
-----	RAC-289HX	1997年	平成09年	-	室外機
-----	RAC-38H2X	1997年	平成09年	-	室外機
-----	RAC-259HX	1997年	平成09年	-	室外機
-----	RAC-289HX	1997年	平成09年	-	室外機
-----	RAC-38H2X	1997年	平成09年	-	室外機
RAM-22HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAM-22HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAM-25HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAM-25HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-228HX	RAC-22HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-228HX	RAC-22HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-22HHX	RAC-22HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-22HHX	RAC-22HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-22SHX	RAC-22SHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-22SHX	RAC-22SHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2510HX	RAC-2510HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2510HX	RAC-2510HX-1	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2510HX	RAC-2510HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2510HX	RAC-2510HX-1	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-251HX2	RAC-251HX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-251HX2	RAC-251HX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-258HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-258HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-259HX	RAC-259HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-259HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-259HX	RAC-259HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-259HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-259HXD	RAC-259HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-259HXD	RAC-259HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25HHX	RAC-25HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25HHX	RAC-25HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25HXD	RAC-25HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25HXD	RAC-25HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25SHX	RAC-25SHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25SHX	RAC-25SHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25SHX2	RAC-25SHX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-25SHX2	RAC-25SHX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2810HX	RAC-2810HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2810HX	RAC-2810HX-1	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2810HX	RAC-2810HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-2810HX	RAC-2810HX-1	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-288HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-288HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-289HX	RAC-289HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-289HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-289HX	RAC-289HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-289HX	-----	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-289HXD	RAC-289HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-289HXD	RAC-289HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28HHX	RAC-28HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28HHX	RAC-28HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28HXD	RAC-28HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28HXD	RAC-28HXD	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28SHX	RAC-28SHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28SHX	RAC-28SHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28SHX2	RAC-28SHX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-28SHX2	RAC-28SHX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-3210HX	RAC-3210HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-3210HX	RAC-3210HX-1	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-3210HX	RAC-3210HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-3210HX	RAC-3210HX-1	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-328HX	RAC-328HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-328HX	RAC-328HX	1997年	平成09年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-32HHX	RAC-32HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-32HHX	RAC-32HHX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-401HX2	RAC-401HX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-401HX2	RAC-401HX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-40HHX2	RAC-40HHX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-40HHX2	RAC-40HHX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-501HX2	RAC-501HX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-501HX2	RAC-501HX2	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-63HD1	RAC-63HD3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-63HD1	RAC-63HD3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-63HW3	RAC-63HW3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-63HW3	RAC-63HW3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-71HD1	RAC-71HD3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-71HD1	RAC-71HD3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-80HD1	RAC-80HD3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-80HD1	RAC-80HD3	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-A22HX	RAC-22HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-A22HX	RAC-22HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-A25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-A25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-C22HX	RAC-22HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-C22HX	RAC-22HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-C25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-C25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-C25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-C28HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-C28HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-E25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-E25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-M25GX	RAC-257GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-M25GX	RAC-257GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-N25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-N25HX	RAC-25HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-N28HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-N28HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-N32HX	RAC-328HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-N32HX	RAC-328HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-R22GX	RAC-22GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-R22GX	RAC-22GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-R25GX	RAC-257GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-R25GX	RAC-257GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-R28GX	RAC-287GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-R28GX	RAC-287GX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-X28HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
RAS-X28HX	RAC-28HX	1997年	平成09年	-	壁掛形
HRS-22JW	HRC-22JW	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-22JW	HRC-22JW	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-22JW-1	HRC-22JW-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-22JW-1	HRC-22JW-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-22JX	HRC-22JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-22JX	HRC-22JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-22JX-1	HRC-22JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-22JX-1	HRC-22JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-25JX	HRC-25JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-25JX	HRC-25JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-28JX	HRC-28JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
HRS-28JX	HRC-28JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAD-284JX	RAC-284JX2	1998年	平成10年	-	フリーダクト形
RAD-284JX	RAC-284JX2	1998年	平成10年	-	フリーダクト形
RAD-324JX	RAC-324JX2	1998年	平成10年	-	フリーダクト形
RAD-324JX	RAC-324JX2	1998年	平成10年	-	フリーダクト形
RAD-404JX	RAC-404JX2	1998年	平成10年	-	フリーダクト形
RAD-404JX	RAC-404JX2	1998年	平成10年	-	フリーダクト形
RAF-285JX	RAC-285JX	1998年	平成10年	-	床置形
RAF-285JX	RAC-285JX	1998年	平成10年	-	床置形
RAF-285JX2	RAC-285JX2	1998年	平成10年	-	床置形
RAF-285JX2	RAC-285JX2	1998年	平成10年	-	床置形
RAF-325JX2	RAC-325JX2	1998年	平成10年	-	床置形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAF-325JX2	RAC-325JX2	1998年	平成10年	-	床置形
RAF-405JX2	RAC-405JX2	1998年	平成10年	-	床置形
RAF-405JX2	RAC-405JX2	1998年	平成10年	-	床置形
RAP-32DJX	RAC-32DJX2	1998年	平成10年	-	天井カセット形
RAP-32DJX	RAC-32DJX2	1998年	平成10年	-	天井カセット形
RAP-40DJX	RAC-40DJX2	1998年	平成10年	-	天井カセット形
RAP-40DJX	RAC-40DJX2	1998年	平成10年	-	天井カセット形
RAP-50DJX	RAC-50DJX2	1998年	平成10年	-	天井カセット形
RAP-50DJX	RAC-50DJX2	1998年	平成10年	-	天井カセット形
RAS-2210JX	RAC-2210JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2210JX	RAC-2210JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-228JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-228JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-228JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-228JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-228JXD	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-228JXD	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-229JX	RAC-229JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-229JX	RAC-229JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22HJX	RAC-22HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22HJX	RAC-22HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22JXR	RAC-22JXR	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22JXR	RAC-22JXR	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22SJX	RAC-22SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22SJX	RAC-22SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22SJX-1	RAC-22SJX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-22SJX-1	RAC-22SJX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JX	RAC-2510JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JX	RAC-2510JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JX	RAC-2510JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JX	RAC-2510JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JX2	RAC-2510JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JX2	RAC-2510JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JXD	RAC-2510JXD	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2510JXD	RAC-2510JXD	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2511JX	RAC-2511JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2511JX	RAC-2511JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-258JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-258JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-258JXD	RAC-258JXD	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-258JXD	RAC-258JXD	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-259JX	RAC-259JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-259JX	RAC-259JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-25HJX	RAC-25HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-25HJX	RAC-25HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-25PJX	RAC-25PJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-25PJX	RAC-25PJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-25SJX	RAC-25SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-25SJX	RAC-25SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX	RAC-2810JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX	RAC-2810JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX	RAC-2810JX-2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX	RAC-2810JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX	RAC-2810JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX	RAC-2810JX-2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX2	RAC-2810JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JX2	RAC-2810JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JXD	RAC-2810JXD	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JXD	RAC-2810JXD-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JXD	RAC-2810JXD	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2810JXD	RAC-2810JXD-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2811JX	RAC-2811JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-2811JX	RAC-2811JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-289JX	RAC-289JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-289JX	RAC-289JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-28HJX	RAC-28HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-28HJX	RAC-28HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-28PJX	RAC-28PJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-28PJX	RAC-28PJX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-28PJX	RAC-28PJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-28PJX	RAC-28PJX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-28SJX	RAC-28SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-28SJX	RAC-28SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-3210JX	RAC-3210JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-3210JX	RAC-3210JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-329JX	RAC-329JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-329JX	RAC-329JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-32HJX	RAC-32HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-32HJX	RAC-32HJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-32JXM2	RAC-32JXM2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-32JXM2	RAC-32JXM2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-32SJX	RAC-32SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-32SJX	RAC-32SJX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-4010JX2	RAC-4010JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-4010JX2	RAC-4010JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-40HJX2	RAC-40HJX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-40HJX2	RAC-40HJX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-40SJX2	RAC-40SJX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-40SJX2	RAC-40SJX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-50JE2	RAC-50JE2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-50JE2	RAC-50JE2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-50SJX2	RAC-50SJX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-50SJX2	RAC-50SJX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-A22JX	RAC-229JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-A22JX	RAC-229JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C22JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C22JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C28JX	RAC-288JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-C28JX	RAC-288JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-J22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-J22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-J22JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-J22JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R22JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R22JX-1	RAC-228JX-1	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R28JX	RAC-288JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-R28JX	RAC-288JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V22JX	RAC-228JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V28JX	RAC-288JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V28JX	RAC-288JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V32JX	RAC-329JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V32JX	RAC-329JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V401JX2	RAC-4010JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-V401JX2	RAC-4010JX2	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-X25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAS-X25JX	RAC-258JX	1998年	平成10年	-	壁掛形
RAV-161JD	-----	1998年	平成10年	-	ウインド形
RAV-161JD	-----	1998年	平成10年	-	ウインド形
RAV-181JD	-----	1998年	平成10年	-	ウインド形
RAV-181JD	-----	1998年	平成10年	-	ウインド形
HRS-22KX	HRC-22KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-22KX	HRC-22KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-22KX-1	HRC-22KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
HRS-22KX-1	HRC-22KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-25KX	HRC-25KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-25KX	HRC-25KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-25KX-1	HRC-25KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-25KX-1	HRC-25KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-28KX	HRC-28KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
HRS-28KX	HRC-28KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAJ-25KX	RAC-J25KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAJ-25KX	RAC-J25KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAJ-28KX	RAC-J28KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAJ-28KX	RAC-J28KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAJ-32KX	RAC-J32KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAJ-32KX	RAC-J32KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAJ-405KX	RAC-405KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAJ-405KX	RAC-405KX2	1999年	平成11年	-	壁埋込形
RAP-28KX	RAC-P28KX2	1999年	平成11年	-	天井カセット形
RAP-28KX	RAC-P28KX2	1999年	平成11年	-	天井カセット形
RAP-32KX	RAC-P32KX2	1999年	平成11年	-	天井カセット形
RAP-32KX	RAC-P32KX2	1999年	平成11年	-	天井カセット形
RAP-40KX	RAC-P40KX2	1999年	平成11年	-	天井カセット形
RAP-40KX	RAC-P40KX2	1999年	平成11年	-	天井カセット形
RAS-2209KX	RAC-2209KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2209KX	RAC-2209KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2210KX	RAC-2210KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2210KX	RAC-2210KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-228KX	RAC-228KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-228KX	RAC-228KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-228KX-1	RAC-228KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-228KX-1	RAC-228KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-228KXR	RAC-228KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-228KXR	RAC-228KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-22HKX	RAC-22HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-22HKX	RAC-22HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-22PKX	RAC-22PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-22PKX	RAC-22PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-22SKX	RAC-22SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-22SKX	RAC-22SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2509KX	RAC-2509KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2509KX	RAC-2509KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2509KXD	RAC-2509KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2509KXD	RAC-2509KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2510KX	RAC-2510KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2510KX	RAC-2510KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2510KXD	RAC-2510KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2510KXD	RAC-2510KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2511KX	RAC-2511KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2511KX	RAC-2511KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-258KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-258KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-258KX-1	RAC-258KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-258KX-1	RAC-258KX-1	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25HKX	RAC-25HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25HKX	RAC-25HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25KXM	RAC-25KXM	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25KXM	RAC-25KXM	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25PKX	RAC-25PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25PKX	RAC-25PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25SKX	RAC-25SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-25SKX	RAC-25SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2809KX	RAC-2809KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2809KX	RAC-2809KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2809KXD	RAC-2809KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2809KXD	RAC-2809KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2810KE	RAC-2810KE	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2810KE	RAC-2810KE	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2810KX	RAC-2810KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2810KX	RAC-2810KX	1999年	平成11年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-2810KXD	RAC-2810KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2810KXD	RAC-2810KXD	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2811KX	RAC-2811KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-2811KX	RAC-2811KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28HKX	RAC-28HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28HKX	RAC-28HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28KXM	RAC-28KXM	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28KXM	RAC-28KXM	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28PKX	RAC-28PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28PKX	RAC-28PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28SKX	RAC-28SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-28SKX	RAC-28SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-3210KE	RAC-3210KE	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-3210KE	RAC-3210KE	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-3210KX	RAC-3210KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-3210KX	RAC-3210KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-32HKX	RAC-32HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-32HKX	RAC-32HKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-32PKX	RAC-32PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-32PKX	RAC-32PKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-32SKX	RAC-32SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-32SKX	RAC-32SKX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-4010KE2	RAC-4010KE2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-4010KE2	RAC-4010KE2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-4010KX2	RAC-4010KX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-4010KX2	RAC-4010KX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-4010KXD2	RAC-4010KXD2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-4010KXD2	RAC-4010KXD2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-40HKX2	RAC-40HKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-40HKX2	RAC-40HKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-40PKX2	RAC-40PKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-40PKX2	RAC-40PKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-40SKX2	RAC-40SKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-40SKX2	RAC-40SKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-5010KX2	RAC-5010KX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-5010KX2	RAC-5010KX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-50PKX2	RAC-50PKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-50PKX2	RAC-50PKX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-A22KX	RAC-2209KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-A22KX	RAC-2209KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-B22KX	RAC-B22KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-B22KX	RAC-B22KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-C25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-C25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-C28KX	RAC-288KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-C28KX	RAC-288KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-F25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-F25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-F28KX	RAC-2809KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-F28KX	RAC-2809KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R22JXR	RAC-22JXR	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R22JXR	RAC-22JXR	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R2810KX	RAC-2810KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R2810KX	RAC-2810KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R28KX	RAC-288KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-R28KX	RAC-288KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V2509KX	RAC-2509KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V2509KX	RAC-2509KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V2809KX	RAC-2809KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V2809KX	RAC-2809KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V32KX	RAC-32KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V32KX	RAC-32KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-V401KX2	RAC-4010KX2	1999年	平成11年	-	壁掛形



# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-V401KX2	RAC-4010KX2	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-X25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
RAS-X25KX	RAC-258KX	1999年	平成11年	-	壁掛形
-----	RAC-40L2X	2000年	平成12年	-	室外機
-----	RAC-50L2X2	2000年	平成12年	-	室外機
-----	RAC-40L2X	2000年	平成12年	-	室外機
-----	RAC-50L2X2	2000年	平成12年	-	室外機
HRS-22LX	HRC-22LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
HRS-22LX	HRC-22LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
HRS-25LX	HRC-25LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
HRS-25LX	HRC-25LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAJ-40LX	RAC-J40LX2	2000年	平成12年	-	壁埋込形
RAJ-40LX	RAC-J40LX2	2000年	平成12年	-	壁埋込形
RAM-22LX	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-22LX	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-22LXP	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-22LXP	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-25LX	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-25LX	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-25LXP	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-25LXP	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-28LX	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-28LX	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-40LXP	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAM-40LXP	-----	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAMP-40DLX	-----	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAMP-40DLX	-----	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-32DLX	RAC-P32DLX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-32DLX	RAC-P32DLX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-40DLX	RAC-P40DLX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-40DLX	RAC-P40DLX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-50DLX	RAC-P50DLX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-50DLX	RAC-P50DLX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-50LX	RAC-P50LX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAP-50LX	RAC-P50LX2	2000年	平成12年	-	天井カセット形
RAQ-50LX1	RAC-Q50LX2	2000年	平成12年	-	フリーダクト形
RAQ-50LX1	RAC-Q50LX2	2000年	平成12年	-	フリーダクト形
RAS-20LEM	RAC-20LEM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-20LEM	RAC-20LEM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2209LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2209LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2210LX	RAC-2210LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2210LX	RAC-2210LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2210LXD	RAC-2210LXD	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2210LXD	RAC-2210LXD	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-228LX	RAC-228LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-228LX	RAC-228LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22FLX	RAC-22FLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22FLX	RAC-22FLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22HLX	RAC-22HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22HLX	RAC-22HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22LXM	RAC-22LXM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22LXM	RAC-22LXM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22PLX	RAC-22PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22PLX	RAC-22PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22SLX	RAC-22SLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-22SLX	RAC-22SLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2510LX	RAC-2510LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2510LX	RAC-2510LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2510LXD	RAC-2510LXD	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2510LXD	RAC-2510LXD	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-258LX	RAC-258LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-258LX	RAC-258LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25FLX	RAC-25FLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25FLX	RAC-25FLX	2000年	平成12年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-25HLX	RAC-25HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25HLX	RAC-25HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25LEM	RAC-25LEM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25LEM	RAC-25LEM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25PLX	RAC-25PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25PLX	RAC-25PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25SLX	RAC-25SLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-25SLX	RAC-25SLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2810LX	RAC-2810LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2810LX	RAC-2810LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2810LXD	RAC-2810LXD	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-2810LXD	RAC-2810LXD	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28FLX	RAC-28FLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28FLX	RAC-28FLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28HLX	RAC-28HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28HLX	RAC-28HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28PLX	RAC-28PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28PLX	RAC-28PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28SLX	RAC-28SLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-28SLX	RAC-28SLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-329LX	RAC-329LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-329LX	RAC-329LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-32HLX	RAC-32HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-32HLX	RAC-32HLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-32LEM	RAC-32LEM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-32LEM	RAC-32LEM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-32LXM	RAC-32LXM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-32LXM	RAC-32LXM	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-3610LX	RAC-3610LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-3610LX	RAC-3610LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-36PLX	RAC-36PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-36PLX	RAC-36PLX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-4010LX2	RAC-4010LX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-4010LX2	RAC-4010LX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-4010LXD2	RAC-4010LXD2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-4010LXD2	RAC-4010LXD2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-40HLX2	RAC-40HLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-40HLX2	RAC-40HLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-40PLX2	RAC-40PLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-40PLX2	RAC-40PLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-40SLX2	RAC-40SLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-40SLX2	RAC-40SLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-5010LE2	RAC-5010LE2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-5010LE2	RAC-5010LE2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-5010LX2	RAC-5010LX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-5010LX2	RAC-5010LX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-50PLX2	RAC-50PLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-50PLX2	RAC-50PLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-A25LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-A25LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-C2209LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-C2209LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-C2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-C2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-C2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-C2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-H2209LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-H2209LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-H2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-H2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-H2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-H2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-R2210LX	RAC-2210LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-R2210LX	RAC-2210LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-R22LX	RAC-R22LX	2000年	平成12年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-R22LX	RAC-R22LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-R2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-R2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-R2810LX	RAC-2810LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-R2810LX	RAC-2810LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-V2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-V2509LX	RAC-2509LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-V2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-V2809LX	RAC-2809LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-V40KLX2	RAC-V40KLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-V40KLX2	RAC-V40KLX2	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-X22LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAS-X22LX	RAC-2209LX	2000年	平成12年	-	壁掛形
RAU-22LX	RAC-U22LX	2000年	平成12年	-	天井吊形
RAU-22LX	RAC-U22LX	2000年	平成12年	-	天井吊形
-----	RAC-PC56L2X2	2001年	平成13年	-	室外機
-----	RAC-PC56L2X2	2001年	平成13年	-	室外機
HRS-22MX	HRC-22MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
HRS-22MX	HRC-22MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
HRS-25MX	HRC-25MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
HRS-25MX	HRC-25MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAD-28MX	RAC-D28MX2	2001年	平成13年	-	フリーダクト形
RAD-28MX	RAC-D28MX2	2001年	平成13年	-	フリーダクト形
RAD-40MX	RAC-D40MX2	2001年	平成13年	-	フリーダクト形
RAD-40MX	RAC-D40MX2	2001年	平成13年	-	フリーダクト形
RAM-PC28LX	-----	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAM-PC28LX	-----	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2200MX	RAC-2200MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2200MX	RAC-2200MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2208MX	RAC-2208MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2208MX	RAC-2208MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2209MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2209MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2209MXD	RAC-2209MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2209MXD	RAC-2209MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2210MX	RAC-2210MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2210MX	RAC-2210MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22FMX	RAC-22FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22FMX	RAC-22FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22HMX	RAC-22HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22HMX	RAC-22HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22MX	RAC-22MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22MX	RAC-22MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22MXM	RAC-22MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22MXM	RAC-22MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22PMX	RAC-22PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-22PMX	RAC-22PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2500MX	RAC-2500MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2500MX	RAC-2500MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2508MX	RAC-2508MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2508MX	RAC-2508MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2509MX	RAC-2509MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2509MX	RAC-2509MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2509MXD	RAC-2509MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2509MXD	RAC-2509MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2510MX	RAC-2510MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2510MX	RAC-2510MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2510MXD	RAC-2510MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2510MXD	RAC-2510MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2510MXD	RAC-2510MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25FMX	RAC-25FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25FMX	RAC-25FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25HMX	RAC-25HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25HMX	RAC-25HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25MXM	RAC-25MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25MXM	RAC-25MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25PMX	RAC-25PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-25PMX	RAC-25PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-2800MX	RAC-2800MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2800MX	RAC-2800MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2809MX	RAC-2809MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2809MX	RAC-2809MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2809MXD	RAC-2809MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2809MXD	RAC-2809MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2810MX	RAC-2810MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2810MX	RAC-2810MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2810MXD	RAC-2810MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2810MXD	RAC-2810MXD	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2810MXP	RAC-2810MXP	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2810MXP	RAC-2810MXP	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2820MX	RAC-2820MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-2820MX	RAC-2820MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-289MX1	RAC-289MX3	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-289MX1	RAC-289MX3	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28FMX	RAC-28FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28FMX	RAC-28FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28HMX	RAC-28HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28HMX	RAC-28HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28MXM	RAC-28MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28MXM	RAC-28MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28PMX	RAC-28PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-28PMX	RAC-28PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-32MXM	RAC-32MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-32MXM	RAC-32MXM	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-3610MX	RAC-3610MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-3610MX	RAC-3610MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-36HMX	RAC-36HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-36HMX	RAC-36HMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-36PMX	RAC-36PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-36PMX	RAC-36PMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MX2	RAC-4010MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MX2	RAC-4010MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MX2	RAC-4010MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MX2	RAC-4010MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MXD2	RAC-4010MXD2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MXD2	RAC-4010MXD2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MXD2	RAC-4010MXD2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MXD2	RAC-4010MXD2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MXP2	RAC-4010MXP2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4010MXP2	RAC-4010MXP2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4020MX2	RAC-4020MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4020MX2	RAC-4020MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4020MX2	RAC-4020MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-4020MX2	RAC-4020MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-409MX1	RAC-409MX3	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-409MX1	RAC-409MX3	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40FMX2	RAC-40FMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40FMX2	RAC-40FMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40HMX2	RAC-40HMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40HMX2	RAC-40HMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40PMX2	RAC-40PMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40PMX2	RAC-40PMX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40PMX2	RAC-40PMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-40PMX2	RAC-40PMX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5010MX2	RAC-5010MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5010MX2	RAC-5010MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5010MX2	RAC-5010MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5010MX2	RAC-5010MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5020MX2	RAC-5020MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5020MX2	RAC-5020MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5020MX2	RAC-5020MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-5020MX2	RAC-5020MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-50PMX2	RAC-50PMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-50PMX2	RAC-50PMX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-50PMX2	RAC-50PMX2	2001年	平成13年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-50PMX2	RAC-50PMX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-6320MX2	RAC-6320MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-6320MX2	RAC-6320MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-6320MX2	RAC-6320MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-6320MX2	RAC-6320MX2-1	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-A22MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-A22MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-C229MX	RAC-C229MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-C229MX	RAC-C229MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-C259MX	RAC-C259MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-C259MX	RAC-C259MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-C289MX	RAC-C289MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-C289MX	RAC-C289MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-F228KX	RAC-F228KX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-F228KX	RAC-F228KX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-F258KX	RAC-F258KX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-F258KX	RAC-F258KX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-H2200MX	RAC-2200MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-H2200MX	RAC-2200MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-H2500MX	RAC-2500MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-H2500MX	RAC-2500MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-H2800MX	RAC-2800MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-H2800MX	RAC-2800MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-LF22MX	RAC-22FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-LF22MX	RAC-22FMX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R2209MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R2209MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R22LX	RAC-R22LX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R22MX	RAC-22MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R2509MX	RAC-2509MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R2509MX	RAC-2509MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R2809MX	RAC-2809MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-R2809MX	RAC-2809MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V22MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V22MX	RAC-2209MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V25MX	RAC-2509MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V25MX	RAC-2509MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V28LX	RAC-V28LX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V28LX	RAC-V28LX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V36MX	RAC-V36MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V36MX	RAC-V36MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V40MX2	RAC-V40MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-V40MX2	RAC-V40MX2	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-X28MX	RAC-2809MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
RAS-X28MX	RAC-2809MX	2001年	平成13年	-	壁掛形
-----	RAC-44N2X2K	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-53N2X2K	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-53N2X2S	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-58N2X2S	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-44N2XP	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-68N3X2S	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-80N4X2S	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-44N2X2K	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-53N2X2K	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-53N2X2S	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-58N2X2S	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-44N2XP	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-68N3X2S	2002年	平成14年	-	室外機
-----	RAC-80N4X2S	2002年	平成14年	-	室外機
RAJ-25NX	RAC-J25NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAJ-25NX	RAC-J25NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAJ-28NX	RAC-J28NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAJ-28NX	RAC-J28NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAJ-36NX	RAC-J36NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAJ-36NX	RAC-J36NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAJ-40NX	RAC-J40NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAJ-40NX	RAC-J40NX2	2002年	平成14年	-	壁埋込形



# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAMJ-40NXS	-----	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAMJ-40NXS	-----	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAMJ-40NXS	-----	2002年	平成14年	-	壁埋込形
RAMP-25NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-25NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-25NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-25NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-25NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-25NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-28NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-28NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-28NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-28NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-28NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-36NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-36NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-36NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40DNXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40DNXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40DNXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-40NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-50DNXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-50DNXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-50DNXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-50NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-50NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-50NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMP-50NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAMU-18NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-18NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-18NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-18NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXK	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXP	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXP	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAMU-22NXS	-----	2002年	平成14年	-	天井吊形
RAP-25NX	RAC-P25NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-25NX	RAC-P25NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-28NX	RAC-P28NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-28NX	RAC-P28NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-36DNX	RAC-P36DNX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-36DNX	RAC-P36DNX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-36NX	RAC-P36NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-36NX	RAC-P36NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-40DNX	RAC-P40DNX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-40DNX	RAC-P40DNX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-40NX	RAC-P40NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-40NX	RAC-P40NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-50DNX	RAC-P50DNX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-50DNX	RAC-P50DNX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-50NX	RAC-P50NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAP-50NX	RAC-P50NX2	2002年	平成14年	-	天井カセット形
RAS-2200NX	RAC-2200NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2200NX	RAC-2200NX	2002年	平成14年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-2209NX	RAC-2209NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2209NX	RAC-2209NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2210NX	RAC-2210NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2210NX	RAC-2210NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22ANX	RAC-2209NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22ANX	RAC-2209NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22FNX	RAC-22FNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22FNX	RAC-22FNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22HNX	RAC-22HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22HNX	RAC-22HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22JNX	RAC-22JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22JNX	RAC-22JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22NX	RAC-22NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-22NX	RAC-22NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2500NX	RAC-2500NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2500NX	RAC-2500NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2509NX	RAC-2509NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2509NX	RAC-2509NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2510NX	RAC-2510NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2510NX	RAC-2510NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25ANX	RAC-2509NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25ANX	RAC-2509NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25FNX	RAC-25FNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25FNX	RAC-25FNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25HNX	RAC-25HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25HNX	RAC-25HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25HNX2	RAC-25HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25HNX2	RAC-25HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25JNX	RAC-25JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25JNX	RAC-25JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25NX	RAC-25NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-25NX	RAC-25NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2800NX	RAC-2800NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2800NX	RAC-2800NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2809NX	RAC-2809NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2810NX	RAC-2810NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2810NX	RAC-2810NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28ANX	RAC-2809NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28ANX	RAC-2809NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28FNX	RAC-28FNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28FNX	RAC-28FNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28HNX	RAC-28HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28HNX	RAC-28HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28HNX2	RAC-28HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28HNX2	RAC-28HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28JNX	RAC-28JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-28JNX	RAC-28JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-3610NX	RAC-3610NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-3610NX	RAC-3610NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-36HNX	RAC-36HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-36HNX	RAC-36HNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-36JNX	RAC-36JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-36JNX	RAC-36JNX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4000MX2	RAC-4000MX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4000MX2	RAC-4000MX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4000NX2	RAC-4000NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4000NX2	RAC-4000NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4010NX2	RAC-4010NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4010NX2	RAC-4010NX2-1	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4010NX2	RAC-4010NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-4010NX2	RAC-4010NX2-1	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-40FNX2	RAC-40FNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-40FNX2	RAC-40FNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-40HNX2	RAC-40HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-40HNX2	RAC-40HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-40JNX2	RAC-40JNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-40JNX2	RAC-40JNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形



# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-5010NX2	RAC-5010NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-5010NX2	RAC-5010NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-50HNX2	RAC-50HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-50HNX2	RAC-50HNX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-C229NX	RAC-C229NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-C229NX	RAC-C229NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-C259NX	RAC-C259NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-C259NX	RAC-C259NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-C289NX	RAC-C289NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-C289NX	RAC-C289NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2200NX	RAC-DE2200NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2200NX	RAC-DE2200NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2210NX	RAC-DE2210NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2210NX	RAC-DE2210NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2500NX	RAC-DE2500NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2500NX	RAC-DE2500NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2510NX	RAC-DE2510NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2510NX	RAC-DE2510NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2800NX	RAC-DE2800NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2800NX	RAC-DE2800NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2810NX	RAC-DE2810NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE2810NX	RAC-DE2810NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE401NX2	RAC-DE401NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE401NX2	RAC-DE401NX2-1	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE401NX2	RAC-DE401NX2	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-DE401NX2	RAC-DE401NX2-1	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-F22MX	RAC-F22MX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-F22MX	RAC-F22MX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-F28MX	RAC-F28MX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-F28MX	RAC-F28MX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-H2200NX	RAC-2200NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-H2200NX	RAC-2200NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-H2500NX	RAC-2500NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-H2500NX	RAC-2500NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-H2800NX	RAC-2800NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-H2800NX	RAC-2800NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-K229NX	RAC-K229NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-K229NX	RAC-K229NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-K259NX	RAC-K259NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-K259NX	RAC-K259NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-M22NX	RAC-2209NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-M22NX	RAC-2209NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-M25NX	RAC-2509NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-M25NX	RAC-2509NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-M28NX	RAC-2809NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-M28NX	RAC-2809NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-R22NX	RAC-22NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-R22NX	RAC-22NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-V228NX	RAC-22NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-V228NX	RAC-22NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-V28MX	RAC-V28MX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-V36NX	RAC-V36NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-V36NX	RAC-V36NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-X28NX	RAC-X28NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-X28NX	RAC-X28NX	2002年	平成14年	-	壁掛形
RAS-2200RX	RAC-2200RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2200RX	RAC-2200RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2200RXV5	RAC-2200RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2200RXV5	RAC-2200RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2209RX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2209RX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2209RXV5	RAC-2209RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2209RXV5	RAC-2209RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2209RYX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2209RYX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2210RX	RAC-2210RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2210RX	RAC-2210RX	2003年	平成15年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-2210RX-1	RAC-2210RX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2210RX-1	RAC-2210RX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2210RXV5	RAC-2210RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2210RXV5	RAC-2210RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2210RXV5-1	RAC-2210RXV5-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2210RXV5-1	RAC-2210RXV5-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22ARX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22ARX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22HRX	RAC-22HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22HRX	RAC-22HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22PRX	RAC-22PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22PRX	RAC-22PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22PRX-1	RAC-22PRX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22PRX-1	RAC-22PRX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22RX	RAC-22RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22RX	RAC-22RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22RXM	RAC-22RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22RXM	RAC-22RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22SRX	RAC-22SRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-22SRX	RAC-22SRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2500RX	RAC-2500RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2500RX	RAC-2500RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2500RXV5	RAC-2500RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2509RX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2509RX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2509RXV5	RAC-2509RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2509RXV5	RAC-2509RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2509RYX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2509RYX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RX	RAC-2510RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RX	RAC-2510RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RX-1	RAC-2510RX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RX-1	RAC-2510RX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RXV5	RAC-2510RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RXV5	RAC-2510RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RXV5-1	RAC-2510RXV5-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2510RXV5-1	RAC-2510RXV5-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25ARX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25ARX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25HRX	RAC-25HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25HRX	RAC-25HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25PRX	RAC-25PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25PRX	RAC-25PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25PRX-1	RAC-25PRX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25PRX-1	RAC-25PRX-1	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25RX	RAC-25RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25RX	RAC-25RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25RXM	RAC-25RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-25RXM	RAC-25RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2800RX	RAC-2800RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2800RX	RAC-2800RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2800RXV5	RAC-2800RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2800RXV5	RAC-2800RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2809RX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2809RX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2809RXV5	RAC-2809RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2809RXV5	RAC-2809RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2809RYX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2809RYX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2810RX	RAC-2810RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2810RX	RAC-2810RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2810RXV5	RAC-2810RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-2810RXV5	RAC-2810RXV5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28ARX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28ARX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28HRX	RAC-28HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28HRX	RAC-28HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-28PRX	RAC-28PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28PRX	RAC-28PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28RX	RAC-28RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28RX	RAC-28RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28RXM	RAC-28RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28RXM	RAC-28RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28SRX	RAC-28SRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-28SRX	RAC-28SRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-32RXM	RAC-32RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-32RXM	RAC-32RXM	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-3600RX	RAC-3600RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-3600RX	RAC-3600RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-3610RX	RAC-3610RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-3610RX	RAC-3610RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-36HRX	RAC-36HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-36HRX	RAC-36HRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-36PRX	RAC-36PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-36PRX	RAC-36PRX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-4000RX2	RAC-4000RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-4000RX2	RAC-4000RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-400RX2V5	RAC-400RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-400RX2V5	RAC-400RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-4010RX2	RAC-4010RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-4010RX2	RAC-4010RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-401RX2V5	RAC-401RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-401RX2V5	RAC-401RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40HRX2	RAC-40HRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40HRX2	RAC-40HRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40PRX2	RAC-40PRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40PRX2	RAC-40PRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40RX2	RAC-40RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40RX2	RAC-40RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40SRX2	RAC-40SRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-40SRX2	RAC-40SRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-5000RX2	RAC-5000RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-5000RX2	RAC-5000RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-5010RX2	RAC-5010RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-5010RX2	RAC-5010RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-501RX2V5	RAC-501RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-501RX2V5	RAC-501RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-50HRX2	RAC-50HRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-50HRX2	RAC-50HRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-50PRX2	RAC-50PRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-50PRX2	RAC-50PRX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-5610RX2	RAC-5610RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-5610RX2	RAC-5610RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-6310RX2	RAC-6310RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-6310RX2	RAC-6310RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-631RX2V5	RAC-631RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-631RX2V5	RAC-631RX2V5	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-BA2200RX	RAC-BA2200RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-BA2200RX	RAC-BA2200RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-BA2800RX	RAC-BA2800RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-BA2800RX	RAC-BA2800RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-C229RX	RAC-C229RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-C229RX	RAC-C229RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-C259RX	RAC-C259RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-C259RX	RAC-C259RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-C289RX	RAC-C289RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-C289RX	RAC-C289RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-G22RX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-G22RX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-G25RX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-G25RX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-G28RX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-G28RX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-K229RX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-K229RX	RAC-2209RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-K259RX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-K259RX	RAC-2509RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-K289RX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-K289RX	RAC-2809RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-MVP28RX	RAC-MVP28RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-MVP28RX	RAC-MVP28RX	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-MVP40RX2	RAC-MVP40RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-MVP40RX2	RAC-MVP40RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-N40RX2	RAC-N40RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
RAS-N40RX2	RAC-N40RX2	2003年	平成15年	-	壁掛形
-----	RAC-44S2X2S	2004年	平成16年	-	室外機
-----	RAC-53S2X2S	2004年	平成16年	-	室外機
-----	RAC-44S2X2S	2004年	平成16年	-	室外機
-----	RAC-53S2X2S	2004年	平成16年	-	室外機
RAF-28SX	RAC-F28SX	2004年	平成16年	-	床置形
RAF-28SX	RAC-F28SX	2004年	平成16年	-	床置形
RAF-28SX2	RAC-F28SX2	2004年	平成16年	-	床置形
RAF-28SX2	RAC-F28SX2	2004年	平成16年	-	床置形
RAF-40SX2	RAC-F40SX2	2004年	平成16年	-	床置形
RAF-40SX2	RAC-F40SX2	2004年	平成16年	-	床置形
RAF-50SX2	RAC-F50SX2	2004年	平成16年	-	床置形
RAF-50SX2	RAC-F50SX2	2004年	平成16年	-	床置形
RAS-2500RXV5	RAC-2500RXV5	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E22S	RAC-E22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E22S	RAC-E22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E22SV6	RAC-E22SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E22SV6	RAC-E22SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E25S	RAC-E25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E25S	RAC-E25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E25SHN	RAC-E25SHN	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E25SHN	RAC-E25SHN	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E25SV6	RAC-E25SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E25SV6	RAC-E25SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E28S	RAC-E28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E28S	RAC-E28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E28SHN	RAC-E28SHN	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E28SHN	RAC-E28SHN	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E28SV6	RAC-E28SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E28SV6	RAC-E28SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E36S	RAC-E36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E36S	RAC-E36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E36SV6	RAC-E36SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E36SV6	RAC-E36SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S	RAC-E40S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S	RAC-E40S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S2	RAC-E40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S2	RAC-E40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S2HN	RAC-E40S2HN	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S2HN	RAC-E40S2HN	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S2V6	RAC-E40S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E40S2V6	RAC-E40S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E50S2	RAC-E50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E50S2	RAC-E50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E50S2V6	RAC-E50S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E50S2V6	RAC-E50S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E63S2	RAC-E63S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E63S2	RAC-E63S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E63S2V6	RAC-E63S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E63S2V6	RAC-E63S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E71S2	RAC-E71S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E71S2	RAC-E71S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E71S2V6	RAC-E71S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-E71S2V6	RAC-E71S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF22S	RAC-E22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF22S	RAC-E22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF25S	RAC-E25S	2004年	平成16年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-EF25S	RAC-E25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF28S	RAC-E28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF28S	RAC-E28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF36S	RAC-E36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF36S	RAC-E36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF40S2	RAC-E40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF40S2	RAC-E40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF50S2	RAC-E50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF50S2	RAC-E50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF63S2	RAC-E63S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EF63S2	RAC-E63S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ22S	RAC-EJ22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ22S	RAC-EJ22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ25S	RAC-EJ25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ25S	RAC-EJ25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ28S	RAC-EJ28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ28S	RAC-EJ28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ36S	RAC-EJ36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ36S	RAC-EJ36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ40S2	RAC-EJ40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ40S2	RAC-EJ40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ50S2	RAC-EJ50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-EJ50S2	RAC-EJ50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-ET22S	RAC-E22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-ET22S	RAC-E22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-ET28S	RAC-E28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-ET28S	RAC-E28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G22SV6	RAC-G22SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G22SV6	RAC-G22SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G25SV6	RAC-G25SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G25SV6	RAC-G25SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G25SV6	RAC-G25SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G28SV6	RAC-G28SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-G28SV6	RAC-G28SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GX22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GX22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GX25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GX25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GX28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GX28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GY22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GY22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GY25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GY25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GY28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GY28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GZ22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GZ22S	RAC-G22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GZ25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GZ25S	RAC-G25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GZ28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-GZ28S	RAC-G28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H22S	RAC-H22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H22S	RAC-H22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H22SV6	RAC-H22SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H22SV6	RAC-H22SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H25S	RAC-H25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H25S	RAC-H25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H25SV6	RAC-H25SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H25SV6	RAC-H25SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H28S	RAC-H28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H28S	RAC-H28S	2004年	平成16年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-H28SV6	RAC-H28SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H28SV6	RAC-H28SV6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H36S	RAC-H36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H36S	RAC-H36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H40S2	RAC-H40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H40S2	RAC-H40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H40S2V6	RAC-H40S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-H40S2V6	RAC-H40S2V6	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ22S	RAC-HJ22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ22S	RAC-HJ22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ25S	RAC-HJ25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ25S	RAC-HJ25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ28S	RAC-HJ28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ28S	RAC-HJ28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ36S	RAC-HJ36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ36S	RAC-HJ36S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ40S2	RAC-HJ40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ40S2	RAC-HJ40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ50S2	RAC-HJ50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-HJ50S2	RAC-HJ50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N22S	RAC-N22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N22S	RAC-N22S-1	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N22S	RAC-N22S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N22S	RAC-N22S-1	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N25S	RAC-N25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N25S	RAC-N25S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N28S	RAC-N28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N28S	RAC-N28S	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N40S2	RAC-N40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N40S2	RAC-N40S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N50S2	RAC-N50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAS-N50S2	RAC-N50S2	2004年	平成16年	-	壁掛形
RAP-25TX	RAC-P25TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-25TX	RAC-P25TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-28TX	RAC-P28TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-28TX	RAC-P28TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-36DTX	RAC-P36DTX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-36DTX	RAC-P36DTX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-36TX	RAC-P36TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-36TX	RAC-P36TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-40DTX	RAC-P40DTX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-40DTX	RAC-P40DTX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-40TX	RAC-P40TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-40TX	RAC-P40TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-50DTX	RAC-P50DTX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-50DTX	RAC-P50DTX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-50TX	RAC-P50TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAP-50TX	RAC-P50TX2	2005年	平成17年	-	天井カセット形
RAS-E22T	RAC-E22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E22T	RAC-E22TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E22T	RAC-E22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E22T	RAC-E22TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E25T	RAC-E25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E25T	RAC-E25TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E25T	RAC-E25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E25T	RAC-E25TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E28T	RAC-E28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E28T	RAC-E28TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E28T	RAC-E28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E28T	RAC-E28TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E36T	RAC-E36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E36T	RAC-E36TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E36T	RAC-E36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E36T	RAC-E36TE1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E40T	RAC-E40T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E40T	RAC-E40T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E40T2	RAC-E40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-E40T2	RAC-E40T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E40T2	RAC-E40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E40T2	RAC-E40T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E50T2	RAC-E50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E50T2	RAC-E50T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E50T2	RAC-E50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E50T2	RAC-E50T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E63T2	RAC-E63T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E63T2	RAC-E63T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E63T2	RAC-E63T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E63T2	RAC-E63T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E71T2	RAC-E71T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E71T2	RAC-E71T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E71T2	RAC-E71T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-E71T2	RAC-E71T2E1	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC22T	RAC-EC22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC22T	RAC-EC22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC25T	RAC-EC25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC25T	RAC-EC25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC28T	RAC-EC28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC28T	RAC-EC28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC40T2	RAC-EC40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EC40T2	RAC-EC40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ22T	RAC-EJ22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ22T	RAC-EJ22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ25T	RAC-EJ25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ25T	RAC-EJ25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ28T	RAC-EJ28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ28T	RAC-EJ28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ36T	RAC-EJ36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ36T	RAC-EJ36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ40T2	RAC-EJ40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ40T2	RAC-EJ40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ50T2	RAC-EJ50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-EJ50T2	RAC-EJ50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-G22T	RAC-G22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-G22T	RAC-G22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-G25T	RAC-G25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-G25T	RAC-G25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-G28T	RAC-G28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-G28T	RAC-G28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GT22T	RAC-GT22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GT22T	RAC-GT22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GT25T	RAC-GT25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GT25T	RAC-GT25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GT28T	RAC-GT28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GT28T	RAC-GT28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GY22T	RAC-G22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GY22T	RAC-G22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GY25T	RAC-G25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GY25T	RAC-G25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GY28T	RAC-G28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GY28T	RAC-G28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ22T	RAC-G22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ22T	RAC-G22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ25T	RAC-G25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ25T	RAC-G25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ28T	RAC-G28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ28T	RAC-G28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ36T	RAC-G36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-GZ36T	RAC-G36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H22T	RAC-H22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H22T	RAC-H22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H25T	RAC-H25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H25T	RAC-H25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H28T	RAC-H28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H28T	RAC-H28T	2005年	平成17年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-H36T	RAC-H36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H36T	RAC-H36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H40T2	RAC-H40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-H40T2	RAC-H40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ22T	RAC-HJ22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ22T	RAC-HJ22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ25T	RAC-HJ25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ25T	RAC-HJ25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ28T	RAC-HJ28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ28T	RAC-HJ28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ36T	RAC-HJ36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ36T	RAC-HJ36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ40T2	RAC-HJ40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-HJ40T2	RAC-HJ40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N22T	RAC-N22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N22T	RAC-N22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N25T	RAC-N25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N25T	RAC-N25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N28T	RAC-N28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N28T	RAC-N28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N40T2	RAC-N40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-N40T2	RAC-N40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NF225	RAC-NF225	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NF225	RAC-NF225	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ22T	RAC-NJ22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ22T	RAC-NJ22T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ25T	RAC-NJ25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ25T	RAC-NJ25T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ28T	RAC-NJ28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ28T	RAC-NJ28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ28T2	RAC-NJ28T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ28T2	RAC-NJ28T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ36T	RAC-NJ36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ36T	RAC-NJ36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ36T2	RAC-NJ36T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ36T2	RAC-NJ36T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ40T2	RAC-NJ40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ40T2	RAC-NJ40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ50T2	RAC-NJ50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-NJ50T2	RAC-NJ50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S28T	RAC-S28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S28T	RAC-S28T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S36T	RAC-S36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S36T	RAC-S36T	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S40T2	RAC-S40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S40T2	RAC-S40T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S50T2	RAC-S50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-S50T2	RAC-S50T2	2005年	平成17年	-	壁掛形
RAS-2200VJ	RAC-2200VJ	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-2500VJ	RAC-2500VJ	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-2800VJ	RAC-2800VJ	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-4000VJ2	RAC-4000VJ2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-B22V	RAC-B22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-B28V	RAC-B28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-B40V2	RAC-B40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E22V	RAC-E22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E22V	RAC-E22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E25V	RAC-E25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E25V	RAC-E25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E28V	RAC-E28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E28V	RAC-E28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E36V	RAC-E36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E36V	RAC-E36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E40V	RAC-E40V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E40V2	RAC-E40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E40V2	RAC-E40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E50V2	RAC-E50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形



# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-E50V2	RAC-E50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E63V2	RAC-E63V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E63V2	RAC-E63V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E71V2	RAC-E71V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-E71V2	RAC-E71V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX22V	RAC-EX22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX22V	RAC-EX22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX25V	RAC-EX25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX25V	RAC-EX25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX28V	RAC-EX28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX28V	RAC-EX28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX36V	RAC-EX36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX36V	RAC-EX36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX40V2	RAC-EX40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX40V2	RAC-EX40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX50V2	RAC-EX50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-EX50V2	RAC-EX50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G22V	RAC-G22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G22V	RAC-G22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G25V	RAC-G25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G25V	RAC-G25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G28V	RAC-G28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G28V	RAC-G28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G40V2	RAC-G40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G40V2	RAC-G40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G50V2	RAC-G50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-G50V2	RAC-G50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GT22V	RAC-GT22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GT25V	RAC-GT25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GT28V	RAC-GT28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GT40V2	RAC-GT40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GT50V2	RAC-GT50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GY22V	RAC-GY22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GY25V	RAC-GY25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GY28V	RAC-GY28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GY40V2	RAC-GY40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GY50V2	RAC-GY50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GZ22V	RAC-G22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GZ25V	RAC-G25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GZ28V	RAC-G28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GZ36V	RAC-G36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GZ40V2	RAC-G40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-GZ50V2	RAC-G50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H22V	RAC-H22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H22V	RAC-H22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H25V	RAC-H25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H25V	RAC-H25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H28V	RAC-H28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H28V	RAC-H28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H36V	RAC-H36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H36V	RAC-H36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H40V2	RAC-H40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-H40V2	RAC-H40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ22V	RAC-HJ22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ22V	RAC-HJ22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ25V	RAC-HJ25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ25V	RAC-HJ25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ28V	RAC-HJ28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ28V	RAC-HJ28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ36V	RAC-HJ36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ36V	RAC-HJ36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ40V2	RAC-HJ40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-HJ40V2	RAC-HJ40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT22VE	RAC-JT22VE	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT22VE	RAC-JT22VE	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT25VE	RAC-JT25VE	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT25VE	RAC-JT25VE	2006年	平成18年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-JT28VE	RAC-JT28VE	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT28VE	RAC-JT28VE	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT36VE	RAC-JT36VE	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT36VE	RAC-JT36VE	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT40V2E	RAC-JT40V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT40V2E	RAC-JT40V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT50V2E	RAC-JT50V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT50V2E	RAC-JT50V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT63V2E	RAC-JT63V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT63V2E	RAC-JT63V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT71V2E	RAC-JT71V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-JT71V2E	RAC-JT71V2E	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N22V	RAC-N22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N22V	RAC-N22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N25V	RAC-N25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N25V	RAC-N25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N28V	RAC-N28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N28V	RAC-N28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N40V2	RAC-N40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-N40V2	RAC-N40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ22V	RAC-NJ22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ22V	RAC-NJ22V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ22VL	RAC-NJ22VL	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ25V	RAC-NJ25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ25V	RAC-NJ25V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ28V	RAC-NJ28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ28V	RAC-NJ28V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ36V	RAC-NJ36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ36V	RAC-NJ36V	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ40V2	RAC-NJ40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ40V2	RAC-NJ40V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ50V2	RAC-NJ50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAS-NJ50V2	RAC-NJ50V2	2006年	平成18年	-	壁掛形
RAF-40W2	RAC-F40W2	2007年	平成19年	-	床置形
RAF-50W2	RAC-F50W2	2007年	平成19年	-	床置形
RAS-2200WJ	RAC-2200WJ	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-2500WJ	RAC-2500WJ	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-2800WJ	RAC-2800WJ	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-4000WJ2	RAC-4000WJ2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-5000WJ2	RAC-5000WJ2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-B22W	RAC-B22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-B28W	RAC-B28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-B36W	RAC-B36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D22W	RAC-D22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D22WE4	RAC-D22WE4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D25W	RAC-D25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D28W	RAC-D28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D28WE4	RAC-D28WE4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D36W	RAC-D36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D40W2	RAC-D40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D40W2E4	RAC-D40W2E4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-D50W2	RAC-D50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DJ22W	RAC-DJ22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DJ25W	RAC-DJ25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DJ28W	RAC-DJ28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DJ36W	RAC-DJ36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DJ40W2	RAC-DJ40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DJ50W2	RAC-DJ50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DT22W	RAC-DT22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DT25W	RAC-DT25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DT28W	RAC-DT28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DT40W2	RAC-DT40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DT50W2	RAC-DT50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DZ22W	RAC-D22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DZ25W	RAC-D25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DZ28W	RAC-D28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DZ36W	RAC-D36W	2007年	平成19年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-DZ40W2	RAC-D40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-DZ50W2	RAC-D50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-F22W	RAC-F22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT22WE4	RAC-JT22WE4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT25WE4	RAC-JT25WE4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT28WE4	RAC-JT28WE4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT36WE4	RAC-JT36WE4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT40W2E4	RAC-JT40W2E4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT50W2E4	RAC-JT50W2E4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT63W2E4	RAC-JT63W2E4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-JT71W2E4	RAC-JT71W2E4	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-L22W	RAC-L22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-L25W	RAC-L25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-L28W	RAC-L28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-L40W2	RAC-L40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LC22W	RAC-LC22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LC25W	RAC-LC25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LC28W	RAC-LC28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LC40W2	RAC-LC40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ22W	RAC-LJ22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ22WA	RAC-LJ22WA	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ22WB	RAC-LJ22WB	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ25W	RAC-LJ25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ25WA	RAC-LJ25WA	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ25WB	RAC-LJ25WB	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ28W	RAC-LJ28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ36W	RAC-LJ36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ40W2	RAC-LJ40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJ50W2	RAC-LJ50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJS22W	RAC-LJS22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJS25W	RAC-LJS25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJS28W	RAC-LJS28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-LJS36W	RAC-LJS36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-NJ28W2	RAC-NJ28W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-NJ36W2	RAC-NJ36W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-R22W	RAC-R22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S22W	RAC-S22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S22W	RAC-S22WA	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S25W	RAC-S25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S25W	RAC-S25WA	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S25W	RAC-S25WG	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S28W	RAC-S28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S28W	RAC-S28WA	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S28W	RAC-S28WG	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S36W	RAC-S36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S36W	RAC-S36WA	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S40W2	RAC-S40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S40W2	RAC-S40W2A	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S40W2	RAC-S40W2G	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S50W2	RAC-S50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S50W2	RAC-S50W2A	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S50W2	RAC-S50W2G	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S63W2	RAC-S63W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S63W2	RAC-S63W2A	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S63W2	RAC-S63W2G	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S71W2	RAC-S71W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-S71W2	RAC-S71W2A	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC22W	RAC-SC22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC25W	RAC-SC25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC28W	RAC-SC28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC36W	RAC-SC36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC40W2	RAC-SC40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC50W2	RAC-SC50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC63W2	RAC-SC63W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SC71W2	RAC-SC71W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SJ22W	RAC-SJ22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SJ25W	RAC-SJ25W	2007年	平成19年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-SJ28W	RAC-SJ28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SJ36W	RAC-SJ36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SJ40W2	RAC-SJ40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SJ50W2	RAC-SJ50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SJ63W2	RAC-SJ63W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-SJ71W2	RAC-SJ71W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-V22W	RAC-V22W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-V25W	RAC-V25W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-V28W	RAC-V28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-V40W2	RAC-V40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-V50W2	RAC-V50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-X28W	RAC-X28W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-X36W	RAC-X36W	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-X40W2	RAC-X40W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-X50W2	RAC-X50W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-X63W2	RAC-X63W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAS-X71W2	RAC-X71W2	2007年	平成19年	-	壁掛形
RAF-36X	RAC-F36X	2008年	平成20年	-	床置形
RAF-40X2	RAC-F40X2	2008年	平成20年	-	床置形
RAF-50X2	RAC-F50X2	2008年	平成20年	-	床置形
RAQ-50X1	RAC-Q50X2	2008年	平成20年	-	フリーダクト形
RAS-2200XJ	RAC-2200XJ	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-2500XJ	RAC-2500XJ	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-2800XJ	RAC-2800XJ	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-4000XJ2	RAC-4000XJ2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-B22X	RAC-B22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-B28X	RAC-B28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-B36X	RAC-B36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-DJ22X	RAC-DJ22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-DJ25X	RAC-DJ25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-DJ28X	RAC-DJ28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-DJ36X	RAC-DJ36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-DJ40X2	RAC-DJ40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-DJ50X2	RAC-DJ50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-F22X	RAC-F22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT22XE5	RAC-JT22XE5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT25XE5	RAC-JT25XE5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT28XE5	RAC-JT28XE5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT36XE5	RAC-JT36XE5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT40X2E5	RAC-JT40X2E5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT50X2E5	RAC-JT50X2E5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT63X2E5	RAC-JT63X2E5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-JT71X2E5	RAC-JT71X2E5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-KJ22X	RAC-KJ22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-KJ25X	RAC-KJ25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-KJ28X	RAC-KJ28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-KJ36X	RAC-KJ36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-KJ40X2	RAC-KJ40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-KJ50X2	RAC-KJ50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LC22X	RAC-LC22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LC25X	RAC-LC25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LC28X	RAC-LC28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LC40X2	RAC-LC40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ22X	RAC-LJ22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ25X	RAC-LJ25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ28X	RAC-LJ28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ28X2	RAC-LJ28X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ36X	RAC-LJ36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ36X2	RAC-LJ36X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ40X2	RAC-LJ40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-LJ50X2	RAC-LJ50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M22X	RAC-M22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M22XE5	RAC-M22XE5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M25X	RAC-M25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M25XE5	RAC-M25XE5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M28X	RAC-M28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M28XE5	RAC-M28XE5	2008年	平成20年	-	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-M36X	RAC-M36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M40X2	RAC-M40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M40X2E5	RAC-M40X2E5	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-M50X2	RAC-M50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MJ22X	RAC-MJ22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MJ25X	RAC-MJ25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MJ28X	RAC-MJ28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MJ36X	RAC-MJ36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MJ40X2	RAC-MJ40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MJ50X2	RAC-MJ50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MZ22X	RAC-M22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MZ25X	RAC-M25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MZ28X	RAC-M28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-MZ36X	RAC-M36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-R22X	RAC-R22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S22X	RAC-S22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S25X	RAC-S25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S28X	RAC-S28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S36X	RAC-S36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S40X2	RAC-S40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S50X2	RAC-S50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S63X2	RAC-S63X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-S71X2	RAC-S71X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC22X	RAC-SC22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC25X	RAC-SC25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC28X	RAC-SC28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC36X	RAC-SC36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC40X2	RAC-SC40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC50X2	RAC-SC50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC63X2	RAC-SC63X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SC71X2	RAC-SC71X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SV22X	RAC-SV22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SV25X	RAC-SV25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SV28X	RAC-SV28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SV36X	RAC-SV36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SV40X2	RAC-SV40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SV50X2	RAC-SV50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX22X	RAC-SX22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX25X	RAC-SX25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX28X	RAC-SX28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX36X	RAC-SX36X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX40X2	RAC-SX40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX50X2	RAC-SX50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX63X2	RAC-SX63X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-SX71X2	RAC-SX71X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-V22X	RAC-V22X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-V25X	RAC-V25X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-V28X	RAC-V28X	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-V40X2	RAC-V40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-V50X2	RAC-V50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-X40X2	RAC-X40X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-X50X2	RAC-X50X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-X63X2	RAC-X63X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-X71X2	RAC-X71X2	2008年	平成20年	-	壁掛形
RAS-X28Y	RAC-X28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-X36Y	RAC-X36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-X40Y2	RAC-X40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-X50Y2	RAC-X50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-X63Y2	RAC-X63Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-X71Y2	RAC-X71Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S22Y	RAC-S22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S25Y	RAC-S25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S28Y	RAC-S28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S36Y	RAC-S36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S40Y	RAC-S40Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S40Y2	RAC-S40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S50Y2	RAC-S50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-S63Y2	RAC-S63Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-S71Y2	RAC-S71Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX22Y	RAC-SX22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX25Y	RAC-SX25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX28Y	RAC-SX28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX36Y	RAC-SX36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX40Y2	RAC-SX40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX50Y2	RAC-SX50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX63Y2	RAC-SX63Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SX71Y2	RAC-SX71Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC22Y	RAC-SC22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC25Y	RAC-SC25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC28Y	RAC-SC28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC36Y	RAC-SC36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC40Y2	RAC-SC40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC50Y2	RAC-SC50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC63Y2	RAC-SC63Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SC71Y2	RAC-SC71Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SV22Y	RAC-SV22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SV25Y	RAC-SV25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SV28Y	RAC-SV28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SV36Y	RAC-SV36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SV40Y2	RAC-SV40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SV50Y2	RAC-SV50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT22YE6	RAC-JT22YE6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT25YE6	RAC-JT25YE6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT28YE6	RAC-JT28YE6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT36YE6	RAC-JT36YE6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT40Y2E6	RAC-JT40Y2E6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT50Y2E6	RAC-JT50Y2E6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT63Y2E6	RAC-JT63Y2E6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-JT71Y2E6	RAC-JT71Y2E6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-E22Y	RAC-E22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-E25Y	RAC-E25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-E28Y	RAC-E28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-E36Y	RAC-E36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-E40Y2	RAC-E40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-E50Y2	RAC-E50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M22Y	RAC-M22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MZ22Y	RAC-M22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M22YE6	RAC-M22YE6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-2200YJ	RAC-2200YJ	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M25YW	RAC-M25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MZ25Y	RAC-M25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M25YE6	RAC-M25YE6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-2500YJ	RAC-2500YJ	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M28Y	RAC-M28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MZ28Y	RAC-M28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M28YE6	RAC-M28YE6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-2800YJ	RAC-2800YJ	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M36Y	RAC-M36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MZ36Y	RAC-M36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M40Y2	RAC-M40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M40Y2E6	RAC-M40Y2E6	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-4000YJ2	RAC-4000YJ2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-M50Y2	RAC-M50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-DJ22Y	RAC-DJ22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-DJ25Y	RAC-DJ25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-DJ28Y	RAC-DJ28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-DJ36Y	RAC-DJ36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-DJ40Y2	RAC-DJ40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-DJ50Y2	RAC-DJ50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MJ22Y	RAC-MJ22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MJ25Y	RAC-MJ25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MJ28Y	RAC-MJ28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MJ36Y	RAC-MJ36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-MJ40Y2	RAC-MJ40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形

# 日立ルームエアコン型式一覧

型式		発売(目安)		設計上の標準使用期間	商品形状
室内機	室外機	西暦	和暦		
RAS-MJ50Y2	RAC-MJ50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LC22Y	RAC-LC22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LC25Y	RAC-LC25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LC28Y	RAC-LC28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LC40Y2	RAC-LC40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-R22Y	RAC-R22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-F22Y	RAC-F22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ22Y	RAC-LJ22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ25Y	RAC-LJ25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ28Y	RAC-LJ28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ36Y	RAC-LJ36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ40Y2	RAC-LJ40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ50Y2	RAC-LJ50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ28Y2	RAC-LJ28Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-LJ36Y2	RAC-LJ36Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SD28Y2	RAC-SD28Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SD40Y2	RAC-SD40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAF-36Y	RAC-F36Y	2009年	平成21年	10年	床置形
RAF-40Y2	RAC-F40Y2	2009年	平成21年	10年	床置形
RAF-50Y2	RAC-F50Y2	2009年	平成21年	10年	床置形
RAS-DK22Y	RAC-DK22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-DK28Y	RAC-DK28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-KJ22Y	RAC-KJ22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-KJ25Y	RAC-KJ25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-KJ28Y	RAC-KJ28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-KJ36Y	RAC-KJ36Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-KJ40Y2	RAC-KJ40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-KJ50Y2	RAC-KJ50Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形
CSHF-409G2	COHF-409G2	2009年	平成21年	10年	床置形
RAF-36Z	RAC-F36Z	2009年	平成21年	10年	床置形
RAF-40Z2	RAC-F40Z2	2009年	平成21年	10年	床置形
RAF-50Z2	RAC-F50Z2	2009年	平成21年	10年	床置形
RAP-S25ZX	RACP-S25ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-S28ZX	RACP-S28ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-S36ZX	RACP-S36ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-S40ZX	RACP-S40ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-S50ZX	RACP-S50ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-S56ZX	RACP-S56ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-25ZX	RACP-25ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-28ZX	RACP-28ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-36ZX	RACP-36ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-40ZX	RACP-40ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAP-50ZX	RACP-50ZX2	2009年	平成21年	10年	天井カセット形
RAS-SH22Y	RAC-SH22Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SH25Y	RAC-SH25Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SH28Y	RAC-SH28Y	2009年	平成21年	10年	壁掛形
RAS-SH40Y2	RAC-SH40Y2	2009年	平成21年	10年	壁掛形