

日立ポンプ機種変遷表

1993年(平成5年)以降

機種	年	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	令和	令和	令和	令和	令和
浅井戸用自動ポンプ	80W・単相	WT-P80H	WT-P80J																																	
	125・150W 単相	WT-P125H	WT-P125J		WT-P125S		WT-P125V		WT-P125W		WT-P125X		WT-P125Y																							
		WM-P125H	WM-P125J		WM-P125S		WM-P125V		WM-P125W		WM-P150X*		WM-P150Y*																							
	200・250W 単相	WT-P200H		WT-P200J, PL200J		WT-P200S		WT-P200V		WT-P200W		WT-P200X		WT-P200Y																						
		WM-P200H		WM-P200J		WM-P200S		WM-P200V		WM-P200W		WM-P250X*		WM-P250Y*																						
		WT-K200H		WT-K200J		WT-K200S		WT-K200V		WT-K200W		WT-K200X		WT-K200Y																						
		WT-P300H		WT-P300J, PL300J		WT-P300S		WT-P300V		WT-P300W		WT-P300X		WT-P300Y																						
		WT-P400H		WT-P400J		WT-P401J		WT-P400S		WT-P400V		WT-P400W		WT-P400X		WT-P400Y																				
		WM-P400H		WM-P400J		WM-P401J		WM-P400S*		WM-P400V*		WM-P400W*		WM-P400X*		WM-P400Y*																				
	400W・三相	WT-K400H		WT-K400J		代替機種										WT-K750W*		WT-K750X*		WT-K750Y*																
WM-K400H		WM-K400J		代替機種										WM-K750W*		WM-K750X*		WM-K750Y*																		
750W・三相	WT-K750H		WT-K750J		WT-K751J		WT-K750S		WT-K750V		WT-K750W		WT-K750X		WT-K750Y																					
	WM-K750H		WM-K750J		WM-K751J		WM-K750S*		WM-K750V*		WM-K750W*		WM-K750X*		WM-K750Y*																					
150W・単相	CT-P150H		CT-P150J		CT-P150S		CT-P150V		CT-P150W		CT-P150X		CT-P150Y																							
	CT-P250H		CT-P250J		CT-P250S		CT-P250V		CT-P250W		CT-P250X		CT-P250Y																							
250W・単相	CT-P250H		CT-P250J		CT-P250S		CT-P250V		CT-P250W		CT-P250X		CT-P250Y																							
	CT-P400H		CT-P400J		CT-P400S		CT-P400V		CT-P400W		CT-P400X		CT-P400Y																							
400W・単相	CT-P400H		CT-P400J		CT-P400S		CT-P400V		CT-P400W		CT-P400X		CT-P400Y																							
	DM-P400H		DM-P400J		DM-P400S*		DM-P400V*		DM-P400W*		CM-P400X*		CM-P400Y*																							
400W・三相	CT-K400H		CT-K400J		代替機種										CT-K750W*		CT-K750X		CT-K750Y																	
	DM-K400H		DM-K400J		代替機種										DM-K750W*		CM-K750X*		CM-K750Y*																	
600W・単相	CT-P600H		CT-P600J		CT-P600S		CT-P600V		CT-P600W		CT-P600X		CT-P600Y																							
	DM-P600H		DM-P600J		DM-P600S*		DM-P600V*		DM-P600W*		CM-P600X*		CM-P600Y*																							
750W・三相	CT-K750H		CT-K750J		CT-K750S		CT-K750V		CT-K750W		CT-K750X		CT-K750Y																							
	DM-K750H		DM-K750J		DM-K750S*		DM-K750V*		DM-K750W*		CM-K750X*		CM-K750Y*																							

機種	年	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	令和	令和	令和	令和	令和
パワースターン	100W・10L	CX-110H	CX-110J		CX-110NS		CX-110V		CX-110W		CX-110X																									
	200L	UB-200H	UB-200J		UB-200S		UB-200V		UB-200W		UB-200X																									
受水槽	500L	UB-500H	UB-500J		UB-500S		UB-500V		UB-500W		UB-500X																									
	400W	40F-P401, K401																																		
非自動給水装置	750W	40F-K751		40F-K752		40F-K750V		40F-K750W		40F-K750X																										
	400W	40FM-PR(PD)400V		40FM-P(B)401R,D		40FM-P(B)402R,D		40FM-PR(PD)400W		40FM-PR(PD)400X		40FM-PW400Y*																								
40FM-KB401R		40FM-KB751R*		40FM-KB752R*		40FM-KR750W*		40FM-KR750X		40FM-KW750Y*																										
40FM-K401R,D		40FM-KB401D		40FM-KB751D, 40FM-K751R*		40FM-K(B)752R,D*		40FM-KR(KD)750W*		40FM-KR(KD)750X		40FM-KW750Y*																								
40FM-K401S		40FM-K751S*		40FM-K752S*		40FM-KS750W*		40FM-KS750X		40FM-KS750Y																										
40FM-K401S		40FM-K751S*		40FM-K752S*		40FM-KS750W*		40FM-KS750X		40FM-KS750Y																										
40FM-K401S		40FM-K751S*		40FM-K752S*		40FM-KS750W*		40FM-KS750X		40FM-KS750Y																										
自動給水装置	750W・三相	40FM-K(B)751R,D		40FM-K(B)752R,D		40FM-KR(KD)750W		40FM-KR(KD)750X		40FM-KW750Y*																										
	40FM-K751S*		40FM-K752S*		40FM-KS750W*		40FM-KS750X		40FM-KS750Y																											
給湯加圧ポンプ	40W	H-PB41FH	H-PB40FJ		H-PB40FS		H-PB40FV		H-PB40FW		H-PB40FX																									
	100W	H-PBH100FH	H-PB100FJ		H-PB100FS		H-PB100FV		H-PB100FW		H-PB100FX																									
非自動温水循環ポンプ	15W	H-PB15H	H-PB15J																																	
	40W	H-PB40H	H-PB40J		H-PB40S		H-PB40V		H-PB40W		H-PB40X																									
	80W	H-PB80H	H-PB80J		H-PB80S		H-PB80V		H-PB80W		H-PB80X																									
	150W	H-P150H	H-P150J		H-P150S		H-P150V		H-P150W		H-P150X																									
	250W	H-P250H	H-P250J		H-P250S		H-P250V		H-P250W		H-P250X																									
水処理器	井戸用浄水器	PE-25H	PE-25J		PE-25NS		PE-25V		PE-25W		PE-25X																									
	井戸用除菌器	CS-20H	CS-20J		CS-20NS		CS-30V		CS-130W		CS-130X																									
	除鉄除菌システム用除鉄槽	FE-10H	FE-10J		FE-10NS		FE-10V		FE-10W		FE-10X																									

※印は代替機種なので従来の機種と寸法、仕様が異なる場合があります。買い替えの際には寸法、仕様をご確認ください。