

HITACHI


取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

日立ルームエアコン
システムマルチ室外ユニット

家庭用

型式
RAC-72C3S2
RAC-80C4S2



このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と室内ユニットの取扱説明書を合わせてよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、据付説明書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」 → P.5~8 をお読み
いただき、正しくお使いください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を
対象とした空調を目的とするものです。
食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品
等の保存には使わないでください。



この製品はオゾン層を
破壊しない冷媒を使用
しています。



家庭用マルチエアコンにはGWP(地球温暖化係数)が2090のフロン類
(R410A)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・
廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識
いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロンの回収が必要です。廃棄時には
家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの
適正処理がなされます。



日本国内家庭用
Use only in Japan.

目次

ご使用の前に

- マルチエアコンについて 3
- 各部のなまえ 4

安全上のご注意

- 安全上のご注意（必ずお守りください） 5

仕様

- 仕様① 9
- 仕様② 10
- 仕様③ 14
- 仕様④ 18
- 仕様⑤ 24

マルチエアコンについて

このエアコンは複数台の室内機を、1台の室外機に接続して運転できるエアコンです。
1部屋だけでも、複数の部屋でも、お部屋の必要に応じて運転することができます。

同時運転について

- 室内機を複数台同時運転するときは、室内機の組合わせによって、室内機1台あたりの能力が、1台運転時よりも低下する場合があります。
暖房時：2台目を運転しますと、先に運転した室内機の吹出し空気温度が下がることがあります。
その場合は、吹出し空気温度を上げるために、風速を下げても運転することがあります。
冷房時：2台目を運転しますと、先に運転した室内機の吹出し空気温度が上がる場合があります。
- 真夏・真冬など複数のお部屋で同時に運転すると冷える、暖まるまでに時間がかかることがあります。
1室をある程度運転してから他の部屋を運転してください。
- お部屋があまり冷えない、または暖まらないときは、運転台数を減らしてください。
- 暖房複数台運転時は、他室の運転状態によっては室温が設定温度よりも高めになる場合があります。
- 同時運転するときの能力については、室外機に同梱している「仕様表」を参照してください。

運転の組合せについて

手動運転の場合

- それぞれの室内機の運転（冷房・暖房）が異なる場合、運転しません。

運転の種類		暖房	冷房・除湿・イオンミストまたは送風
運転の種類	暖房	○	×
	冷房・除湿・イオンミストまたは送風	×	○

- ：同時運転ができます。
×：あとから運転する室内機は、運転はしません。
（運転しない室内機の運転ランプは、点灯します。）
あとの室内機を運転したいときは、先または後の室内機を一旦停止にし、運転の種類を設定しなおしてから、あらためて運転を行ってください。

自動運転の場合

- 先に暖房運転が自動選択されているときは、後の室内機も暖房運転を行います。また、先に冷房または、除湿運転が自動選択されている場合は、後の室内機も冷房か除湿のどちらかの運転を行います。

停止している室内機について

- 他室で“暖房”または“冷房”“除湿”で運転中、停止している室内機から音がしたり室内機が暖まったりすることがあります。これは停止中の室内機にも少しですが、冷媒を流しているためです。

使用上のご注意

- 冷房・除湿運転終了後に、他の室内機で暖房運転する場合は、冷房・除湿運転をしていた室内機を30分程度暖房運転（設定温度16℃、風速急速）を行ってください。
室内機内部に露がつく恐れがあるためです。


知っておいていただきたいこと

- 風速を“自動”以外に設定していても、室温が設定温度になったり、運転状況によって吹き出す空気の温度が変化すると、風速が自動的に変わることがあります。
- 配管が長いと冷房・暖房能力が低下します。




各部のなまえ

室外機（前面）



室外機（裏面）



安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示と内容を見誤って誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分		絵表示の例	
 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。	 注意 この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。	 禁止	 指示を守る
		 ぬれ手禁止	 接触禁止
		 水ぬれ禁止	 アース線接続

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

据え付けについて

警告



強制

●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



禁止

●改造は行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。

●指定冷媒（R410A）以外は使用（冷媒補充・入替え）しない

機器の故障や破裂、けがの原因になります。



アース線接続

●アース（接地）を確実に行う

●アース工事は、販売店または専門業者に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

据え付けについて

⚠ 注意



強制

- 湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電遮断器を取り付ける

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

- 指定以外の電源に接続しない

指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。

- 除湿水は、確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあります。



禁止

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない

万一、ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。

- 動植物に直接風が当たる場所には設置しない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

電源について


⚠ 警告



禁止

- 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない

故障や火災の原因になります。



- 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、専用ブレーカーを“OFF(切)”にしてお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にて点検・修理を依頼する

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、専用ブレーカーを“OFF(切)”にする

落雷の程度によっては、故障の原因になります。

お取り扱い・お手入れについて

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない
体調悪化や健康障害の原因になります。
- 室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
また、性能が低下します。
- 室外機の上や周辺には、燃えやすいもの（可燃物）や火元となるもの（火気を扱うもの）を置かない
火災の原因になります。



強制

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。

安全上の注意

注意



強制

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、専用ブレーカーを“OFF(切)”にする
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- エアコンのお手入れ時には、手袋を着用する
けがの原因になります。




禁止

- エアコンを水洗いしたり、水の入った容器をのせたりしない
漏電によって、感電や発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で、スイッチを操作しない
感電の原因になります。



- 長期間使わない場合は、安全のため専用ブレーカーを“OFF(切)”にする

安全上のご注意（必ずお守りください）（続き）

お取り扱い・お手入れについて

注意



禁止

- 長期間の使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。

- 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下や転倒などにより、けがの原因になります。



禁止

- 能力以上の負荷（冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど）で使用しない

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。



接触禁止

- 冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない

火傷の原因になります。

- 室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない

けがの原因になります。

移設・修理について

警告



強制

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口にご依頼する

ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。



強制

- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご依頼する

ご自分で移動・再設置され、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

仕様 ①

(標準組合わせの室内機を接続した場合)

型式		室外機	
		RAC-72C3S2	RAC-80C4S2
電源(V)		単相200V	
定格周波数(Hz)		50・60共用	
接続組合せ(kW)		壁掛け2.2 + 壁掛け2.5 × 2	壁掛け2.2 × 4
冷房	定格能力(kW)	7.2(2.7~8.3)	8.0(3.8~9.2)
	定格消費電力(W)	2,140(830~3,080)	2,360(1,120~3,100)
	運転電流(A)	10.8	11.9
	運転音(dB:音響パワーレベル)	60	60
	JIS C9612:2005(dB:音圧レベル)	48	48
暖房	定格能力(kW)	9.1(5.5~10.9)	9.6(5.5~10.9)
	定格消費電力(W)	2,200(1,350~3,190)	2,290(1,280~2,940)
	運転電流(A)	11.1	11.6
	運転音(dB:音響パワーレベル)	63	65
	JIS C9612:2005(dB:音圧レベル)	51	52
年間エネルギー消費効率(APF)	JIS C9612:2005	5.6	5.6
	区分名	M	
	製品質量(kg)	78	
外形寸法(mm)(高さ×幅×奥行)		790 × 950 × 370	
運転停止中の消費電力(W)		3(専用ブレーカー“OFF(切)”時0)	4(専用ブレーカー“OFF(切)”時0)

- この仕様表は、J I S C 9 6 1 2 : 2 0 1 3 (日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。
- 暖房能力・冷房能力は、省エネ法による壁掛けME Cシリーズ組合せ値です。

次のページからの仕様表の見方について

- システムマルチは、3室用・4室用をラインアップしており、仕様表では各室の能力を3室用の能力は、A室・B室・C室、4室用の能力は、A室・B室・C室・D室というように分けて表示してあります。
- A・B・C・Dの各室の能力を表示する項目は、下記の通りです。

2.2

6 ~ 9

← 上段は、冷房能力(又は暖房能力)を表します。(kW)

← 下段は、空調面積のめやすを表します。(畳数)

← 鉄筋アパート南向き洋室(畳数)

← 木造平屋建屋南向き和室(畳数)
- 仕様表における2.2は、2.2kWクラス、2.5は2.5kWクラス、2.8は2.8kWクラス、3.6は3.6kWクラス、4.0は4.0kWクラス、5.0は5.0kWクラス、5.6は5.6kWクラスの室内機を表します。

仕様

仕様 ②

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房					
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C			
1 台 運 転	2.2	6 2.20 ~ 9	—	—	1.30 2.20 ~ 2.60	420 530 ~ 660	3.0
	2.5	7 2.50 ~ 10	—	—	1.30 2.50 ~ 2.90	420 660 ~ 810	3.8
	2.8	8 2.80 ~ 12	—	—	1.30 2.80 ~ 3.20	420 790 ~ 970	4.4
	3.6	10 3.60 ~ 15	—	—	1.30 3.60 ~ 4.10	420 1,140 ~ 1,310	5.9
	4.0	11 4.00 ~ 17	—	—	1.30 4.00 ~ 4.60	420 1,300 ~ 1,530	6.7
	5.0	14 5.00 ~ 21	—	—	1.30 5.00 ~ 5.20	420 1,760 ~ 1,810	8.9
	5.6	15 5.60 ~ 23	—	—	1.30 5.60 ~ 5.60	420 1,990 ~ 1,990	10.1
2 台 運 転	2.2 + 2.2	6 2.20 ~ 9	6 2.20 ~ 9	—	1.80 4.40 ~ 5.10	600 1,090 ~ 1,420	5.9
	2.2 + 2.5	6 2.20 ~ 9	7 2.50 ~ 10	—	1.80 4.70 ~ 5.40	600 1,240 ~ 1,590	6.5
	2.2 + 2.8	6 2.20 ~ 9	8 2.80 ~ 12	—	1.80 5.00 ~ 5.80	600 1,380 ~ 1,760	7.1
	2.2 + 3.6	6 2.20 ~ 9	10 3.60 ~ 15	—	1.80 5.80 ~ 6.70	600 1,790 ~ 2,260	9.1
	2.2 + 4.0	6 2.20 ~ 9	11 4.00 ~ 17	—	1.80 6.20 ~ 7.10	600 1,980 ~ 2,480	10.1
	2.2 + 5.0	6 2.20 ~ 9	14 5.00 ~ 21	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	2.2 + 5.6	6 2.03 ~ 8	14 5.17 ~ 22	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	2.5 + 2.5	7 2.50 ~ 10	7 2.50 ~ 10	—	1.80 5.00 ~ 5.80	600 1,380 ~ 1,760	7.1
	2.5 + 2.8	7 2.50 ~ 10	8 2.80 ~ 12	—	1.80 5.30 ~ 6.10	600 1,520 ~ 1,930	7.8
	2.5 + 3.6	7 2.50 ~ 10	10 3.60 ~ 15	—	1.80 6.10 ~ 7.00	600 1,930 ~ 2,430	9.8
	2.5 + 4.0	7 2.50 ~ 10	11 4.00 ~ 17	—	1.80 6.50 ~ 7.50	600 2,140 ~ 2,670	10.8
	2.5 + 5.0	7 2.40 ~ 10	13 4.80 ~ 20	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	2.5 + 5.6	6 2.22 ~ 9	14 4.98 ~ 21	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	2.8 + 2.8	8 2.80 ~ 12	8 2.80 ~ 12	—	1.80 5.60 ~ 6.40	600 1,690 ~ 2,130	8.6
	2.8 + 3.6	8 2.80 ~ 12	10 3.60 ~ 15	—	1.80 6.40 ~ 7.40	600 2,080 ~ 2,600	10.5
	2.8 + 4.0	8 2.80 ~ 12	11 4.00 ~ 17	—	1.80 6.80 ~ 7.80	600 2,290 ~ 2,850	11.6
	2.8 + 5.0	7 2.58 ~ 11	13 4.62 ~ 19	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	2.8 + 5.6	7 2.40 ~ 10	13 4.80 ~ 20	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	3.6 + 3.6	10 3.60 ~ 15	10 3.60 ~ 15	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	3.6 + 4.0	9 3.41 ~ 14	10 3.79 ~ 16	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房					
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C			
2 台 運 転	3.6+5.0	8 3.01 ～ 13	12 4.19 ～ 18	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
	3.6+5.6	8 2.82 ～ 12	12 4.38 ～ 18	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
	4.0+4.0	10 3.60 ～ 15	10 3.60 ～ 15	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
	4.0+5.0	9 3.20 ～ 13	11 4.00 ～ 17	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
	4.0+5.6	8 3.00 ～ 13	12 4.20 ～ 18	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
	5.0+5.0	10 3.60 ～ 15	10 3.60 ～ 15	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
	5.0+5.6	9 3.40 ～ 14	10 3.80 ～ 16	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
	5.6+5.6	10 3.60 ～ 15	10 3.60 ～ 15	—	1.80 7.20 ～ 8.30	600 2,700 ～ 2,990	13.6
3 台 運 転	2.2+2.2+2.2	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	2.70 6.60 ～ 7.60	830 2,030 ～ 2,730	10.3
	2.2+2.2+2.5	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	7 2.50 ～ 10	2.70 6.90 ～ 7.90	830 2,100 ～ 2,960	10.6
	2.2+2.2+2.8	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	8 2.80 ～ 12	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.2+3.6	5 1.98 ～ 8	5 1.98 ～ 8	9 3.24 ～ 14	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.2+4.0	5 1.89 ～ 8	5 1.89 ～ 8	9 3.42 ～ 14	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.2+5.0	4.5 1.69 ～ 7	4.5 1.69 ～ 7	11 3.82 ～ 16	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.2+5.6	4.5 1.58 ～ 7	4.5 1.58 ～ 7	11 4.04 ～ 17	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.5+2.5	6 2.20 ～ 9	7 2.50 ～ 10	7 2.50 ～ 10	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.5+2.8	6 2.11 ～ 9	7 2.40 ～ 10	7 2.69 ～ 11	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.5+3.6	5 1.91 ～ 8	6 2.17 ～ 9	9 3.12 ～ 13	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.5+4.0	5 1.82 ～ 8	6 2.07 ～ 9	9 3.31 ～ 14	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.5+5.0	4.5 1.63 ～ 7	5 1.86 ～ 8	10 3.71 ～ 16	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.5+5.6	4 1.54 ～ 6	5 1.75 ～ 7	11 3.91 ～ 16	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.8+2.8	6 2.04 ～ 9	7 2.58 ～ 11	7 2.58 ～ 11	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.8+3.6	5 1.84 ～ 8	6 2.34 ～ 10	8 3.02 ～ 13	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.8+4.0	5 1.76 ～ 7	6 2.24 ～ 9	9 3.20 ～ 13	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.8+5.0	4.5 1.58 ～ 7	6 2.02 ～ 8	10 3.60 ～ 15	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.8+5.6	4 1.49 ～ 6	5 1.90 ～ 8	10 3.81 ～ 16	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8
	2.2+3.6+3.6	4.5 1.68 ～ 7	8 2.76 ～ 12	8 2.76 ～ 12	2.70 7.20 ～ 8.30	830 2,140 ～ 3,080	10.8

仕様

仕様 ②(続き)

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房					
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C			
3 台 運 転	2.2+3.6+4.0	4.5 1.62 ~ 7	7 2.64 ~ 11	8 2.94 ~ 12	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.2+3.6+5.0	4 1.47 ~ 6	7 2.40 ~ 10	9 3.33 ~ 14	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.2+3.6+5.6	4 1.39 ~ 6	6 2.27 ~ 9	10 3.54 ~ 15	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.2+4.0+4.0	4.5 1.56 ~ 7	8 2.82 ~ 12	8 2.82 ~ 12	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.2+4.0+5.0	4 1.41 ~ 6	7 2.57 ~ 11	9 3.22 ~ 13	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.2+4.0+5.6	4 1.34 ~ 6	7 2.44 ~ 10	9 3.42 ~ 14	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.5+2.5	7 2.40 ~ 10	7 2.40 ~ 10	7 2.40 ~ 10	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.5+2.8	6 2.31 ~ 10	6 2.31 ~ 10	7 2.58 ~ 11	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.5+3.6	6 2.09 ~ 9	6 2.09 ~ 9	8 3.02 ~ 13	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.5+4.0	6 2.00 ~ 8	6 2.00 ~ 8	9 3.20 ~ 13	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.5+5.0	5 1.80 ~ 8	5 1.80 ~ 8	10 3.60 ~ 15	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.5+5.6	4.5 1.70 ~ 7	4.5 1.70 ~ 7	10 3.80 ~ 16	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.8+2.8	6 2.22 ~ 9	7 2.49 ~ 10	7 2.49 ~ 10	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.8+3.6	6 2.02 ~ 8	6 2.27 ~ 9	8 2.91 ~ 12	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.8+4.0	5 1.94 ~ 8	6 2.17 ~ 9	9 3.09 ~ 13	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.8+5.0	5 1.75 ~ 7	5 1.96 ~ 8	10 3.49 ~ 15	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+2.8+5.6	4.5 1.65 ~ 7	5 1.85 ~ 8	10 3.70 ~ 15	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+3.6+3.6	5 1.86 ~ 8	7 2.67 ~ 11	7 2.67 ~ 11	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+3.6+4.0	5 1.78 ~ 7	7 2.57 ~ 11	8 2.85 ~ 12	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+3.6+5.0	4.5 1.62 ~ 7	6 2.34 ~ 10	9 3.24 ~ 14	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+3.6+5.6	4 1.54 ~ 6	6 2.22 ~ 9	9 3.44 ~ 14	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+4.0+4.0	4.5 1.72 ~ 7	8 2.74 ~ 11	8 2.74 ~ 11	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.5+4.0+5.0	4.5 1.57 ~ 7	7 2.50 ~ 10	9 3.13 ~ 13	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.8+2.8+2.8	7 2.40 ~ 10	7 2.40 ~ 10	7 2.40 ~ 10	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.8+2.8+3.6	6 2.19 ~ 9	6 2.19 ~ 9	8 2.82 ~ 12	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.8+2.8+4.0	6 2.10 ~ 9	6 2.10 ~ 9	8 3.00 ~ 13	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.8+2.8+5.0	5 1.90 ~ 8	5 1.90 ~ 8	9 3.40 ~ 14	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.8+2.8+5.6	5 1.80 ~ 8	5 1.80 ~ 8	10 3.60 ~ 15	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8
	2.8+3.6+3.6	6 2.02 ~ 8	7 2.59 ~ 11	7 2.59 ~ 11	2.70 7.20 ~ 8.30	830 2,140 ~ 3,080	10.8

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房					
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C			
3 台 運 転	2.8+3.6+4.0	1.94 5 ~ 8	2.49 7 ~ 10	2.77 8 ~ 12	7.20 2.70 ~ 8.30	2,140 830 ~ 3,080	10.8
	2.8+3.6+5.0	1.77 5 ~ 7	2.27 6 ~ 9	3.16 9 ~ 13	7.20 2.70 ~ 8.30	2,140 830 ~ 3,080	10.8
	2.8+4.0+4.0	1.86 5 ~ 8	2.67 7 ~ 11	2.67 7 ~ 11	7.20 2.70 ~ 8.30	2,140 830 ~ 3,080	10.8
	2.8+4.0+5.0	1.71 4.5 ~ 7	2.44 7 ~ 10	3.05 8 ~ 13	7.20 2.70 ~ 8.30	2,140 830 ~ 3,080	10.8
	3.6+3.6+3.6	2.40 7 ~ 10	2.40 7 ~ 10	2.40 7 ~ 10	7.20 2.70 ~ 8.30	2,140 830 ~ 3,080	10.8
	3.6+3.6+4.0	2.31 6 ~ 10	2.31 6 ~ 10	2.58 7 ~ 11	7.20 2.70 ~ 8.30	2,140 830 ~ 3,080	10.8
	3.6+4.0+4.0	2.24 6 ~ 9	2.48 7 ~ 10	2.48 7 ~ 10	7.20 2.70 ~ 8.30	2,140 830 ~ 3,080	10.8

仕様

仕様 ③

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房					
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C			
1 台 運 転	2.2	7 3.20 ～ 9	—	—	1.70 3.20 ～ 5.40	710 1,260 ～ 1,900	6.5
	2.5	8 3.60 ～ 10	—	—	1.70 3.60 ～ 5.60	710 1,440 ～ 2,000	7.3
	2.8	9 4.00 ～ 11	—	—	1.70 4.00 ～ 5.90	710 1,670 ～ 2,100	8.5
	3.6	11 4.80 ～ 13	—	—	1.70 4.80 ～ 6.20	710 2,060 ～ 2,290	10.4
	4.0	13 6.00 ～ 17	—	—	1.70 6.00 ～ 6.30	710 2,330 ～ 2,340	11.8
	5.0	14 6.30 ～ 17	—	—	1.70 6.30 ～ 6.90	710 2,450 ～ 2,690	12.4
	5.6	14 6.50 ～ 18	—	—	1.70 6.40 ～ 7.10	710 2,500 ～ 2,720	12.6
2 台 運 転	2.2+2.2	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	—	3.20 6.40 ～ 7.60	960 1,800 ～ 2,820	9.1
	2.2+2.5	7 3.14 ～ 9	8 3.56 ～ 10	—	3.20 6.70 ～ 7.80	960 1,940 ～ 2,880	9.8
	2.2+2.8	7 3.08 ～ 8	9 3.92 ～ 11	—	3.20 7.00 ～ 8.10	960 2,150 ～ 2,960	10.9
	2.2+3.6	6 2.92 ～ 8	11 4.78 ～ 13	—	3.20 7.70 ～ 9.20	960 2,590 ～ 3,160	13.1
	2.2+4.0	6 2.87 ～ 8	12 5.23 ～ 14	—	3.20 8.10 ～ 9.20	960 2,770 ～ 3,160	14.0
	2.2+5.0	6 2.78 ～ 8	14 6.32 ～ 17	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9
	2.2+5.6	6 2.57 ～ 7	14 6.53 ～ 18	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9
	2.5+2.5	8 3.50 ～ 10	8 3.50 ～ 10	—	3.20 7.00 ～ 8.10	960 2,150 ～ 2,960	10.9
	2.5+2.8	7 3.40 ～ 9	8 3.80 ～ 10	—	3.20 7.20 ～ 8.30	960 2,330 ～ 3,030	11.8
	2.5+3.6	7 3.28 ～ 9	10 4.72 ～ 13	—	3.20 8.00 ～ 9.20	960 2,740 ～ 3,160	13.8
	2.5+4.0	7 3.19 ～ 9	11 5.11 ～ 14	—	3.20 8.30 ～ 9.20	960 2,920 ～ 3,160	14.7
	2.5+5.0	7 3.03 ～ 8	13 6.07 ～ 17	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9
	2.5+5.6	6 2.81 ～ 8	14 6.29 ～ 17	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9
	2.8+2.8	8 3.80 ～ 10	8 3.80 ～ 10	—	3.20 7.60 ～ 9.20	960 2,480 ～ 3,160	12.5
	2.8+3.6	8 3.63 ～ 10	10 4.67 ～ 13	—	3.20 8.30 ～ 9.20	960 2,920 ～ 3,160	14.7
	2.8+4.0	8 3.54 ～ 10	11 5.06 ～ 14	—	3.20 8.60 ～ 9.20	960 3,030 ～ 3,160	15.3
	2.8+5.0	7 3.27 ～ 9	13 5.83 ～ 16	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9
	2.8+5.6	7 3.03 ～ 8	13 6.07 ～ 17	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9
	3.6+3.6	10 4.55 ～ 13	10 4.55 ～ 13	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9
	3.6+4.0	9 4.31 ～ 12	11 4.79 ～ 13	—	3.20 9.10 ～ 9.20	960 3,150 ～ 3,160	15.9

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房					
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C			
2 台 運 転	3.6+5.0	8 3.81 ～ 10	12 5.29 ～ 15	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
	3.6+5.6	8 3.56 ～ 10	12 5.54 ～ 15	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
	4.0+4.0	10 4.55 ～ 13	10 4.55 ～ 13	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
	4.0+5.0	9 4.04 ～ 11	11 5.06 ～ 14	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
	4.0+5.6	8 3.79 ～ 10	12 5.31 ～ 15	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
	5.0+5.0	10 4.55 ～ 13	10 4.55 ～ 13	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
	5.0+5.6	9 4.29 ～ 12	11 4.81 ～ 13	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
	5.6+5.6	10 4.55 ～ 13	10 4.55 ～ 13	—	9.10 3.20 ～ 9.20	3,150 960 ～ 3,160	15.9
3 台 運 転	2.2+2.2+2.2	7 3.03 ～ 8	7 3.03 ～ 8	7 3.03 ～ 8	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.2+2.5	6 2.90 ～ 8	6 2.90 ～ 8	7 3.30 ～ 9	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.2+2.8	6 2.78 ～ 8	6 2.78 ～ 8	8 3.54 ～ 10	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.2+3.6	6 2.50 ～ 7	6 2.50 ～ 7	9 4.10 ～ 11	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.2+4.0	5 2.38 ～ 7	5 2.38 ～ 7	10 4.34 ～ 12	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.2+5.0	4.5 2.13 ～ 6	4.5 2.13 ～ 6	11 4.84 ～ 13	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.2+5.6	4.5 2.00 ～ 6	4.5 2.00 ～ 6	11 5.10 ～ 14	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.5+2.5	6 2.78 ～ 8	7 3.16 ～ 9	7 3.16 ～ 9	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.5+2.8	6 2.67 ～ 7	7 3.03 ～ 8	7 3.40 ～ 9	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.5+3.6	5 2.41 ～ 7	6 2.74 ～ 8	9 3.95 ～ 11	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.5+4.0	5 2.30 ～ 6	6 2.61 ～ 7	9 4.19 ～ 12	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.5+5.0	4.5 2.06 ～ 6	5 2.35 ～ 6	10 4.69 ～ 13	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.5+5.6	4.5 1.94 ～ 5	5 2.21 ～ 6	11 4.95 ～ 14	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.8+2.8	6 2.56 ～ 7	7 3.27 ～ 9	7 3.27 ～ 9	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.8+3.6	5 2.33 ～ 6	7 2.96 ～ 8	8 3.81 ～ 10	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.8+4.0	5 2.22 ～ 6	6 2.83 ～ 8	9 4.05 ～ 11	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.8+5.0	4.5 2.00 ～ 6	6 2.55 ～ 7	10 4.55 ～ 13	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+2.8+5.6	4 1.89 ～ 5	5 2.40 ～ 7	11 4.81 ～ 13	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1
	2.2+3.6+3.6	4.5 2.12 ～ 6	8 3.49 ～ 10	8 3.49 ～ 10	9.10 5.50 ～ 10.90	2,200 1,350 ～ 3,190	11.1

仕様

仕様 ③(続き)

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房						運転電流 (A)
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)		
		A	B	C				
3 台 運 転	2.2+3.6+4.0	4.5 2.04 ～ 6	7 3.34 ～ 9	8 3.72 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.2+3.6+5.0	4 1.85 ～ 5	7 3.03 ～ 8	9 4.22 ～ 12	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.2+3.6+5.6	4 1.76 ～ 5	6 2.87 ～ 8	10 4.47 ～ 12	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.2+4.0+4.0	4.5 1.96 ～ 5	8 3.57 ～ 10	8 3.57 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.2+4.0+5.0	4 1.79 ～ 5	7 3.25 ～ 9	9 4.06 ～ 11	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.2+4.0+5.6	4 1.70 ～ 4.5	7 3.08 ～ 8	10 4.32 ～ 12	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.5+2.5	7 3.03 ～ 8	7 3.03 ～ 8	7 3.03 ～ 8	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.5+2.8	6 2.92 ～ 8	6 2.92 ～ 8	7 3.26 ～ 9	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.5+3.6	6 2.65 ～ 7	6 2.65 ～ 7	8 3.80 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.5+4.0	6 2.53 ～ 7	6 2.53 ～ 7	9 4.04 ～ 11	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.5+5.0	5 2.28 ～ 6	5 2.28 ～ 6	10 4.54 ～ 13	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.5+5.6	4.5 2.15 ～ 6	4.5 2.15 ～ 6	11 4.80 ～ 13	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.8+2.8	6 2.80 ～ 8	7 3.15 ～ 9	7 3.15 ～ 9	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.8+3.6	6 2.56 ～ 7	6 2.86 ～ 8	8 3.68 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.8+4.0	5 2.45 ～ 7	6 2.74 ～ 8	9 3.91 ～ 11	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.8+5.0	5 2.21 ～ 6	5 2.47 ～ 7	10 4.42 ～ 12	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+2.8+5.6	4.5 2.09 ～ 6	5 2.34 ～ 6	10 4.67 ～ 13	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+3.6+3.6	5 2.34 ～ 6	7 3.38 ～ 9	7 3.38 ～ 9	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+3.6+4.0	5 2.25 ～ 6	7 3.24 ～ 9	8 3.61 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+3.6+5.0	4.5 2.05 ～ 6	7 2.95 ～ 8	9 4.10 ～ 11	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+3.6+5.6	4.5 1.94 ～ 5	6 2.80 ～ 8	10 4.36 ～ 12	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+4.0+4.0	5 2.16 ～ 6	8 3.47 ～ 10	8 3.47 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.5+4.0+5.0	4.5 1.98 ～ 5	7 3.17 ～ 9	9 3.95 ～ 11	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.8+2.8+2.8	7 3.03 ～ 8	7 3.03 ～ 8	7 3.03 ～ 8	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.8+2.8+3.6	6 2.77 ～ 8	6 2.77 ～ 8	8 3.56 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.8+2.8+4.0	6 2.65 ～ 7	6 2.65 ～ 7	8 3.80 ～ 10	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.8+2.8+5.0	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	9 4.30 ～ 12	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.8+2.8+5.6	5 2.28 ～ 6	5 2.28 ～ 6	10 4.54 ～ 13	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	
	2.8+3.6+3.6	6 2.54 ～ 7	7 3.28 ～ 9	7 3.28 ～ 9	5.50 9.10 ～ 10.90	1,350 2,200 ～ 3,190	11.1	

■ 室内機とRAC-72C3S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房					
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)			上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C			
3 台 運 転	2.8+3.6+4.0	5 2.45 ~ 7	7 3.15 ~ 9	8 3.50 ~ 10	5.50 9.10 ~ 10.90	1,350 2,200 ~ 3,190	11.1
	2.8+3.6+5.0	5 2.24 ~ 6	6 2.87 ~ 8	9 3.99 ~ 11	5.50 9.10 ~ 10.90	1,350 2,200 ~ 3,190	11.1
	2.8+4.0+4.0	5 2.36 ~ 7	7 3.37 ~ 9	7 3.37 ~ 9	5.50 9.10 ~ 10.90	1,350 2,200 ~ 3,190	11.1
	2.8+4.0+5.0	5 2.16 ~ 6	7 3.08 ~ 8	9 3.86 ~ 11	5.50 9.10 ~ 10.90	1,350 2,200 ~ 3,190	11.1
	3.6+3.6+3.6	7 3.03 ~ 8	7 3.03 ~ 8	7 3.03 ~ 8	5.50 9.10 ~ 10.90	1,350 2,200 ~ 3,190	11.1
	3.6+3.6+4.0	6 2.93 ~ 8	6 2.93 ~ 8	7 3.24 ~ 9	5.50 9.10 ~ 10.90	1,350 2,200 ~ 3,190	11.1
	3.6+4.0+4.0	6 2.82 ~ 8	7 3.14 ~ 9	7 3.14 ~ 9	5.50 9.10 ~ 10.90	1,350 2,200 ~ 3,190	11.1

仕様

仕様 ④

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力 (kW) 下段：能力範囲 (kW)	上段：入力 (W) 下段：入力範囲 (W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
1 台 運 転	2.2	6 2.20 ~ 9	—	—	—	1.30 2.20 ~ 2.60	420 530 ~ 660	3.0
	2.5	7 2.50 ~ 10	—	—	—	1.30 2.50 ~ 2.90	420 660 ~ 810	3.8
	2.8	8 2.80 ~ 12	—	—	—	1.30 2.80 ~ 3.20	420 790 ~ 970	4.4
	3.6	10 3.60 ~ 15	—	—	—	1.30 3.60 ~ 4.10	420 1,140 ~ 1,310	5.9
	4.0	11 4.00 ~ 17	—	—	—	1.30 4.00 ~ 4.60	420 1,300 ~ 1,530	6.7
	5.0	14 5.00 ~ 21	—	—	—	1.30 5.00 ~ 5.20	420 1,760 ~ 1,810	8.9
	5.6	15 5.60 ~ 23	—	—	—	1.30 5.60 ~ 5.60	420 1,990 ~ 1,990	10.1
2 台 運 転	2.2+2.2	6 2.20 ~ 9	6 2.20 ~ 9	—	—	1.80 4.40 ~ 5.10	600 1,090 ~ 1,420	5.9
	2.2+2.5	6 2.20 ~ 9	7 2.50 ~ 10	—	—	1.80 4.70 ~ 5.40	600 1,240 ~ 1,590	6.5
	2.2+2.8	6 2.20 ~ 9	8 2.80 ~ 12	—	—	1.80 5.00 ~ 5.80	600 1,380 ~ 1,760	7.1
	2.2+3.6	6 2.20 ~ 9	10 3.60 ~ 15	—	—	1.80 5.80 ~ 6.70	600 1,790 ~ 2,260	9.1
	2.2+4.0	6 2.20 ~ 9	11 4.00 ~ 17	—	—	1.80 6.20 ~ 7.10	600 1,980 ~ 2,480	10.1
	2.2+5.0	6 2.20 ~ 9	14 5.00 ~ 21	—	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	2.2+5.6	6 2.20 ~ 9	15 5.60 ~ 23	—	—	1.80 7.80 ~ 8.30	600 2,780 ~ 2,990	14.0
	2.5+2.5	7 2.50 ~ 10	7 2.50 ~ 10	—	—	1.80 5.00 ~ 5.80	600 1,380 ~ 1,770	7.1
	2.5+2.8	7 2.50 ~ 10	8 2.80 ~ 12	—	—	1.80 5.30 ~ 6.10	600 1,520 ~ 1,930	7.8
	2.5+3.6	7 2.50 ~ 10	10 3.60 ~ 15	—	—	1.80 6.10 ~ 7.00	600 1,930 ~ 2,430	9.8
	2.5+4.0	7 2.50 ~ 10	11 4.00 ~ 17	—	—	1.80 6.50 ~ 7.50	600 2,140 ~ 2,670	10.8
	2.5+5.0	7 2.50 ~ 10	14 5.00 ~ 21	—	—	1.80 7.50 ~ 8.30	600 2,720 ~ 2,990	13.7
	2.5+5.6	7 2.41 ~ 10	15 5.39 ~ 23	—	—	1.80 7.80 ~ 8.30	600 2,780 ~ 2,990	14.0
	2.8+2.8	8 2.80 ~ 12	8 2.80 ~ 12	—	—	1.80 5.60 ~ 6.40	600 1,690 ~ 2,130	8.6
	2.8+3.6	8 2.80 ~ 12	10 3.60 ~ 15	—	—	1.80 6.40 ~ 7.40	600 2,080 ~ 2,600	10.5
	2.8+4.0	8 2.80 ~ 12	11 4.00 ~ 17	—	—	1.80 6.80 ~ 7.80	600 2,290 ~ 2,850	11.6
	2.8+5.0	8 2.80 ~ 12	14 5.00 ~ 21	—	—	1.80 7.80 ~ 8.30	600 2,780 ~ 2,990	14.0
	2.8+5.6	7 2.67 ~ 11	15 5.33 ~ 22	—	—	1.80 8.00 ~ 8.30	600 2,880 ~ 2,990	14.5
	3.6+3.6	10 3.60 ~ 15	10 3.60 ~ 15	—	—	1.80 7.20 ~ 8.30	600 2,700 ~ 2,990	13.6
	3.6+4.0	10 3.60 ~ 15	11 4.00 ~ 17	—	—	1.80 7.60 ~ 8.30	600 2,730 ~ 2,990	13.8
	3.6+5.0	9 3.35 ~ 14	13 4.65 ~ 19	—	—	1.80 8.00 ~ 8.30	600 2,880 ~ 2,990	14.5

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力 (kW) 下段：能力範囲 (kW)	上段：入力 (W) 下段：入力範囲 (W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
2 台 運 転	3.6+5.6	9 3.13 ～ 13	13 4.87 ～ 20	—	—	8.00 1.80 ～ 8.30	2,880 600 ～ 2,990	14.5
	4.0+4.0	11 4.00 ～ 17	11 4.00 ～ 17	—	—	8.00 1.80 ～ 8.30	2,880 600 ～ 2,990	14.5
	4.0+5.0	10 3.56 ～ 15	12 4.44 ～ 19	—	—	8.00 1.80 ～ 8.30	2,880 600 ～ 2,990	14.5
	4.0+5.6	9 3.33 ～ 14	13 4.67 ～ 20	—	—	8.00 1.80 ～ 8.30	2,880 600 ～ 2,990	14.5
	5.0+5.0	11 4.00 ～ 17	11 4.00 ～ 17	—	—	8.00 1.80 ～ 8.30	2,880 600 ～ 2,990	14.5
	5.0+5.6	10 3.77 ～ 16	12 4.23 ～ 18	—	—	8.00 1.80 ～ 8.30	2,880 600 ～ 2,990	14.5
	5.6+5.6	11 4.00 ～ 17	11 4.00 ～ 17	—	—	8.00 1.80 ～ 8.30	2,880 600 ～ 2,990	14.5
3 台 運 転	2.2+2.2+2.2	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	—	6.60 2.70 ～ 8.50	2,030 830 ～ 2,730	10.3
	2.2+2.2+2.5	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	7 2.50 ～ 10	—	6.90 2.70 ～ 8.90	2,100 830 ～ 2,960	10.6
	2.2+2.2+2.8	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	8 2.80 ～ 12	—	7.20 2.70 ～ 9.20	2,140 830 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.2+3.6	6 2.20 ～ 9	6 2.20 ～ 9	10 3.60 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.2+4.0	6 2.10 ～ 9	6 2.10 ～ 9	10 3.80 ～ 16	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.2+5.0	5 1.87 ～ 8	5 1.87 ～ 8	12 4.26 ～ 18	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.2+5.6	5 1.76 ～ 7	5 1.76 ～ 7	12 4.48 ～ 19	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.5+2.5	6 2.20 ～ 9	7 2.50 ～ 10	7 2.50 ～ 10	—	7.20 2.70 ～ 9.20	2,140 830 ～ 3,080	10.8
	2.2+2.5+2.8	6 2.20 ～ 9	7 2.50 ～ 10	8 2.80 ～ 12	—	7.50 2.70 ～ 9.20	2,230 830 ～ 3,080	11.3
	2.2+2.5+3.6	6 2.12 ～ 9	7 2.41 ～ 10	10 3.47 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.5+4.0	6 2.02 ～ 8	6 2.30 ～ 10	10 3.68 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.5+5.0	5 1.81 ～ 8	6 2.06 ～ 9	11 4.13 ～ 17	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.5+5.6	4.5 1.71 ～ 7	5 1.94 ～ 8	12 4.35 ～ 18	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.8+2.8	6 2.20 ～ 9	8 2.80 ～ 12	8 2.80 ～ 12	—	7.80 2.70 ～ 9.20	2,310 830 ～ 3,080	11.7
	2.2+2.8+3.6	6 2.05 ～ 9	7 2.60 ～ 11	9 3.35 ～ 14	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.8+4.0	5 1.96 ～ 8	7 2.49 ～ 10	10 3.55 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.8+5.0	5 1.76 ～ 7	6 2.24 ～ 9	11 4.00 ～ 17	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+2.8+5.6	4.5 1.66 ～ 7	6 2.11 ～ 9	12 4.23 ～ 18	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+3.6+3.6	5 1.88 ～ 8	8 3.06 ～ 13	8 3.06 ～ 13	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+3.6+4.0	5 1.80 ～ 8	8 2.94 ～ 12	9 3.26 ～ 14	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+3.6+5.0	4.5 1.63 ～ 7	7 2.67 ～ 11	10 3.70 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+3.6+5.6	4 1.54 ～ 6	7 2.53 ～ 11	11 3.93 ～ 16	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8

仕様

仕様 ④(続き)

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
3 台 運 転	2.2+4.0+4.0	4.5 1.72 ～ 7	9 3.14 ～ 13	9 3.14 ～ 13	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+4.0+5.0	4.5 1.57 ～ 7	8 2.86 ～ 12	10 3.57 ～ 15	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+4.0+5.6	4 1.49 ～ 6	7 2.71 ～ 11	10 3.80 ～ 16	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+5.0+5.0	4 1.44 ～ 6	9 3.28 ～ 14	9 3.28 ～ 14	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+5.0+5.6	4 1.38 ～ 6	9 3.13 ～ 13	10 3.49 ～ 15	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.2+5.6+5.6	4 1.32 ～ 6	9 3.34 ～ 14	9 3.34 ～ 14	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.5+2.5	7 2.50 ～ 10	7 2.50 ～ 10	7 2.50 ～ 10	－	7.50 2.70 ～ 9.20	2,230 830 ～ 3,080	11.3
	2.5+2.5+2.8	7 2.50 ～ 10	7 2.50 ～ 10	8 2.80 ～ 12	－	7.80 2.70 ～ 9.20	2,310 830 ～ 3,080	11.7
	2.5+2.5+3.6	6 2.33 ～ 10	6 2.33 ～ 10	9 3.34 ～ 14	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.5+4.0	6 2.22 ～ 9	6 2.22 ～ 9	10 3.56 ～ 15	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.5+5.0	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	11 4.00 ～ 17	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.5+5.6	5 1.89 ～ 8	5 1.89 ～ 8	12 4.22 ～ 18	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.8+2.8	7 2.46 ～ 10	8 2.77 ～ 12	8 2.77 ～ 12	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.8+3.6	6 2.25 ～ 9	7 2.52 ～ 11	9 3.23 ～ 14	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.8+4.0	6 2.15 ～ 9	7 2.41 ～ 10	9 3.44 ～ 14	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.8+5.0	5 1.94 ～ 8	6 2.17 ～ 9	11 3.89 ～ 16	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+2.8+5.6	5 1.83 ～ 8	6 2.06 ～ 9	11 4.11 ～ 17	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+3.6+3.6	6 2.06 ～ 9	8 2.97 ～ 12	8 2.97 ～ 12	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+3.6+4.0	5 1.98 ～ 8	8 2.85 ～ 12	9 3.17 ～ 13	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+3.6+5.0	5 1.80 ～ 8	7 2.59 ～ 11	10 3.61 ～ 15	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+3.6+5.6	4.5 1.71 ～ 7	7 2.46 ～ 10	11 3.83 ～ 16	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+4.0+4.0	5 1.90 ～ 8	8 3.05 ～ 13	8 3.05 ～ 13	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+4.0+5.0	5 1.74 ～ 7	8 2.78 ～ 12	10 3.48 ～ 15	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+4.0+5.6	4.5 1.65 ～ 7	7 2.64 ～ 11	10 3.71 ～ 16	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+5.0+5.0	4.5 1.60 ～ 7	9 3.20 ～ 13	9 3.20 ～ 13	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.5+5.0+5.6	4 1.53 ～ 6	8 3.05 ～ 13	9 3.42 ～ 14	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+2.8+2.8	7 2.67 ～ 11	7 2.67 ～ 11	7 2.67 ～ 11	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+2.8+3.6	7 2.43 ～ 10	7 2.43 ～ 10	9 3.14 ～ 13	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+2.8+4.0	6 2.33 ～ 10	6 2.33 ～ 10	9 3.34 ～ 14	－	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲 (kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
3 台 運 転	2.8+2.8+5.0	6 2.11 ～ 9	6 2.11 ～ 9	10 3.78 ～ 16	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+2.8+5.6	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	11 4.00 ～ 17	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+3.6+3.6	6 2.24 ～ 9	8 2.88 ～ 12	8 2.88 ～ 12	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+3.6+4.0	6 2.15 ～ 9	8 2.77 ～ 12	8 3.08 ～ 13	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+3.6+5.0	5 1.96 ～ 8	7 2.53 ～ 11	10 3.51 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+3.6+5.6	5 1.87 ～ 8	7 2.40 ～ 10	10 3.73 ～ 16	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+4.0+4.0	6 2.08 ～ 9	8 2.96 ～ 12	8 2.96 ～ 12	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+4.0+5.0	5 1.90 ～ 8	7 2.71 ～ 11	9 3.39 ～ 14	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+4.0+5.6	5 1.81 ～ 8	7 2.58 ～ 11	10 3.61 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+5.0+5.0	5 1.74 ～ 7	9 3.13 ～ 13	9 3.13 ～ 13	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	2.8+5.0+5.6	4.5 1.67 ～ 7	8 2.99 ～ 12	9 3.34 ～ 14	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+3.6+3.6	7 2.67 ～ 11	7 2.67 ～ 11	7 2.67 ～ 11	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+3.6+4.0	7 2.57 ～ 11	7 2.57 ～ 11	8 2.86 ～ 12	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+3.6+5.0	7 2.36 ～ 10	7 2.36 ～ 10	9 3.28 ～ 14	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+3.6+5.6	6 2.25 ～ 9	6 2.25 ～ 9	10 3.50 ～ 15	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+4.0+4.0	7 2.48 ～ 10	8 2.76 ～ 12	8 2.76 ～ 12	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+4.0+5.0	6 2.29 ～ 10	7 2.54 ～ 11	9 3.17 ～ 13	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+4.0+5.6	6 2.18 ～ 9	7 2.42 ～ 10	9 3.40 ～ 14	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	3.6+5.0+5.0	6 2.12 ～ 9	8 2.94 ～ 12	8 2.94 ～ 12	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	4.0+4.0+4.0	7 2.67 ～ 11	7 2.67 ～ 11	7 2.67 ～ 11	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	4.0+4.0+5.0	7 2.46 ～ 10	7 2.46 ～ 10	8 3.08 ～ 13	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
	4.0+4.0+5.6	6 2.35 ～ 10	6 2.35 ～ 10	9 3.30 ～ 14	—	8.00 2.70 ～ 9.20	2,330 830 ～ 3,080	11.8
4 台 運 転	2.2+2.2+2.2+2.2	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	8.00 3.80 ～ 9.20	2,360 1,120 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.2+2.5	5 1.93 ～ 8	5 1.93 ～ 8	5 1.93 ～ 8	6 2.21 ～ 9	8.00 3.80 ～ 9.20	2,360 1,120 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.2+2.8	5 1.87 ～ 8	5 1.87 ～ 8	5 1.87 ～ 8	7 2.39 ～ 10	8.00 3.80 ～ 9.20	2,360 1,120 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.2+3.6	5 1.73 ～ 7	5 1.73 ～ 7	5 1.73 ～ 7	8 2.81 ～ 12	8.00 3.80 ～ 9.20	2,360 1,120 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.2+4.0	4.5 1.66 ～ 7	4.5 1.66 ～ 7	4.5 1.66 ～ 7	8 3.02 ～ 13	8.00 3.80 ～ 9.20	2,360 1,120 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.2+5.0	4 1.52 ～ 6	4 1.52 ～ 6	4 1.52 ～ 6	9 3.44 ～ 14	8.00 3.80 ～ 9.20	2,360 1,120 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.2+5.6	4 1.44 ～ 6	4 1.44 ～ 6	4 1.44 ～ 6	10 3.68 ～ 15	8.00 3.80 ～ 9.20	2,360 1,120 ～ 3,100	11.9

仕様

仕様 ④(続き)

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
4 台 運 転	2.2+2.2+2.5+2.5	5 1.87 ～ 8	5 1.87 ～ 8	6 2.13 ～ 9	6 2.13 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.5+2.8	5 1.81 ～ 8	5 1.81 ～ 8	6 2.07 ～ 9	6 2.31 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.5+3.6	4.5 1.68 ～ 7	4.5 1.68 ～ 7	5 1.90 ～ 8	8 2.74 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.5+4.0	4.5 1.61 ～ 7	4.5 1.61 ～ 7	5 1.84 ～ 8	8 2.94 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.5+5.0	4 1.48 ～ 6	4 1.48 ～ 6	4.5 1.68 ～ 7	9 3.36 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.5+5.6	4 1.41 ～ 6	4 1.41 ～ 6	4.5 1.60 ～ 7	10 3.58 ～ 15	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.8+2.8	5 1.76 ～ 7	5 1.76 ～ 7	6 2.24 ～ 9	6 2.24 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.8+3.6	4.5 1.63 ～ 7	4.5 1.63 ～ 7	6 2.07 ～ 9	7 2.67 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.8+4.0	4.5 1.57 ～ 7	4.5 1.57 ～ 7	6 2.00 ～ 8	8 2.86 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.8+5.0	4 1.44 ～ 6	4 1.44 ～ 6	5 1.84 ～ 8	9 3.28 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+2.8+5.6	4 1.38 ～ 6	4 1.38 ～ 6	5 1.75 ～ 7	10 3.49 ～ 15	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+3.6+3.6	4 1.52 ～ 6	4 1.52 ～ 6	7 2.48 ～ 10	7 2.48 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+3.6+4.0	4 1.47 ～ 6	4 1.47 ～ 6	7 2.40 ～ 10	7 2.66 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+3.6+5.0	4 1.35 ～ 6	4 1.35 ～ 6	6 2.22 ～ 9	8 3.08 ～ 13	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+3.6+5.6	4 1.29 ～ 5	4 1.29 ～ 5	6 2.12 ～ 9	9 3.30 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+4.0+4.0	4 1.42 ～ 6	4 1.42 ～ 6	7 2.58 ～ 11	7 2.58 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.2+4.0+5.0	4 1.31 ～ 5	4 1.31 ～ 5	7 2.39 ～ 10	8 2.99 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.5+2.5	5 1.82 ～ 8	6 2.06 ～ 9	6 2.06 ～ 9	6 2.06 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.5+2.8	5 1.76 ～ 7	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	6 2.24 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.5+3.6	4.5 1.63 ～ 7	5 1.85 ～ 8	5 1.85 ～ 8	7 2.67 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.5+4.0	4.5 1.57 ～ 7	5 1.79 ～ 7	5 1.79 ～ 7	8 2.85 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.5+5.0	4 1.44 ～ 6	4.5 1.64 ～ 7	4.5 1.64 ～ 7	9 3.28 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.5+5.6	4 1.38 ～ 6	4.5 1.56 ～ 7	4.5 1.56 ～ 7	10 3.50 ～ 15	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.8+2.8	4.5 1.71 ～ 7	5 1.95 ～ 8	6 2.17 ～ 9	6 2.17 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.8+3.6	4.5 1.59 ～ 7	5 1.80 ～ 8	6 2.02 ～ 8	7 2.59 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.8+4.0	4 1.53 ～ 6	5 1.74 ～ 7	5 1.95 ～ 8	8 2.78 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.8+5.0	4 1.41 ～ 6	4.5 1.60 ～ 7	5 1.79 ～ 7	9 3.20 ～ 13	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+2.8+5.6	4 1.34 ～ 6	4 1.53 ～ 6	4.5 1.71 ～ 7	9 3.42 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+3.6+3.6	4 1.48 ～ 6	4.5 1.68 ～ 7	7 2.42 ～ 10	7 2.42 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
4 台 運 転	2.2+2.5+3.6+4.0	4 1.43 ～ 6	4.5 1.63 ～ 7	6 2.34 ～ 10	7 2.60 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+3.6+5.0	4 1.32 ～ 6	4 1.50 ～ 6	6 2.17 ～ 9	8 3.01 ～ 13	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.5+4.0+4.0	4 1.39 ～ 6	4.5 1.57 ～ 7	7 2.52 ～ 11	7 2.52 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+2.8+2.8	4.5 1.67 ～ 7	6 2.11 ～ 9	6 2.11 ～ 9	6 2.11 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+2.8+3.6	4.5 1.55 ～ 6	5 1.96 ～ 8	5 1.96 ～ 8	7 2.53 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+2.8+4.0	4 1.49 ～ 6	5 1.90 ～ 8	5 1.90 ～ 8	7 2.71 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+2.8+5.0	4 1.38 ～ 6	5 1.75 ～ 7	5 1.75 ～ 7	9 3.12 ～ 13	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+2.8+5.6	4 1.31 ～ 5	4.5 1.67 ～ 7	4.5 1.67 ～ 7	9 3.35 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+3.6+3.6	4 1.44 ～ 6	5 1.84 ～ 8	7 2.36 ～ 10	7 2.36 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+3.6+4.0	4 1.40 ～ 6	5 1.78 ～ 7	6 2.29 ～ 10	7 2.53 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+3.6+5.0	4 1.29 ～ 5	4.5 1.65 ～ 7	6 2.12 ～ 9	8 2.94 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+2.8+4.0+4.0	4 1.36 ～ 6	4.5 1.72 ～ 7	7 2.46 ～ 10	7 2.46 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+3.6+3.6+3.6	4 1.34 ～ 6	6 2.22 ～ 9	6 2.22 ～ 9	6 2.22 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.2+3.6+3.6+4.0	4 1.31 ～ 5	6 2.15 ～ 9	6 2.15 ～ 9	7 2.39 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.5+2.5	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.5+2.8	5 1.94 ～ 8	5 1.94 ～ 8	5 1.94 ～ 8	6 2.18 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.5+3.6	5 1.80 ～ 8	5 1.80 ～ 8	5 1.80 ～ 8	7 2.60 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.5+4.0	5 1.74 ～ 7	5 1.74 ～ 7	5 1.74 ～ 7	8 2.78 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.5+5.0	4.5 1.60 ～ 7	4.5 1.60 ～ 7	4.5 1.60 ～ 7	9 3.20 ～ 13	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.5+5.6	4 1.53 ～ 6	4 1.53 ～ 6	4 1.53 ～ 6	9 3.41 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.8+2.8	5 1.89 ～ 8	5 1.89 ～ 8	6 2.11 ～ 9	6 2.11 ～ 9	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.8+3.6	5 1.75 ～ 7	5 1.75 ～ 7	5 1.97 ～ 8	7 2.53 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.8+4.0	4.5 1.69 ～ 7	4.5 1.69 ～ 7	5 1.90 ～ 8	7 2.72 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.8+5.0	4.5 1.56 ～ 7	4.5 1.56 ～ 7	5 1.75 ～ 7	9 3.13 ～ 13	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+2.8+5.6	4 1.49 ～ 6	4 1.49 ～ 6	4.5 1.67 ～ 7	9 3.35 ～ 14	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+3.6+3.6	4.5 1.64 ～ 7	4.5 1.64 ～ 7	7 2.36 ～ 10	7 2.36 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+3.6+4.0	4.5 1.59 ～ 7	4.5 1.59 ～ 7	6 2.28 ～ 10	7 2.54 ～ 11	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+3.6+5.0	4 1.47 ～ 6	4 1.47 ～ 6	6 2.12 ～ 9	8 2.94 ～ 12	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9
	2.5+2.5+4.0+4.0	4 1.54 ～ 6	4 1.54 ～ 6	7 2.46 ～ 10	7 2.46 ～ 10	3.80 8.00 ～ 9.20	1,120 2,360 ～ 3,100	11.9

仕様

仕様 ⑤

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの冷房能力表

運転 台数	室内機組合せ	冷 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力 (kW) 下段：能力範囲 (kW)	上段：入力 (W) 下段：入力範囲 (W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
4 台 運 転	2.5+2.8+2.8+2.8	5 1.82 ～ 8	6 2.06 ～ 9	6 2.06 ～ 9	6 2.06 ～ 9	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.5+2.8+2.8+3.6	4.5 1.71 ～ 7	5 1.91 ～ 8	5 1.91 ～ 8	7 2.47 ～ 10	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9
	2.5+2.8+2.8+4.0	4.5 1.65 ～ 7	5 1.85 ～ 8	5 1.85 ～ 8	7 2.65 ～ 11	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.5+2.8+2.8+5.0	4 1.53 ～ 6	4.5 1.71 ～ 7	4.5 1.71 ～ 7	8 3.05 ～ 13	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9
	2.5+2.8+3.6+3.6	4.5 1.60 ～ 7	5 1.80 ～ 8	6 2.30 ～ 10	6 2.30 ～ 10	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.5+2.8+3.6+4.0	4.5 1.55 ～ 6	5 1.74 ～ 7	6 2.23 ～ 9	7 2.48 ～ 10	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9
	2.5+2.8+4.0+4.0	4 1.50 ～ 6	4.5 1.68 ～ 7	7 2.41 ～ 10	7 2.41 ～ 10	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.5+3.6+3.6+3.6	4 1.49 ～ 6	6 2.17 ～ 9	6 2.17 ～ 9	6 2.17 ～ 9	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9
	2.8+2.8+2.8+2.8	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	6 2.00 ～ 8	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.8+2.8+2.8+3.6	5 1.87 ～ 8	5 1.87 ～ 8	5 1.87 ～ 8	7 2.39 ～ 10	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9
	2.8+2.8+2.8+4.0	5 1.81 ～ 8	5 1.81 ～ 8	5 1.81 ～ 8	7 2.57 ～ 11	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.8+2.8+2.8+5.0	4.5 1.67 ～ 7	4.5 1.67 ～ 7	4.5 1.67 ～ 7	8 2.99 ～ 12	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9
	2.8+2.8+3.6+3.6	5 1.75 ～ 7	5 1.75 ～ 7	6 2.25 ～ 9	6 2.25 ～ 9	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.8+2.8+3.6+4.0	4.5 1.70 ～ 7	4.5 1.70 ～ 7	6 2.18 ～ 9	7 2.42 ～ 10	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9
	2.8+2.8+4.0+4.0	4.5 1.65 ～ 7	4.5 1.65 ～ 7	6 2.35 ～ 10	6 2.35 ～ 10	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2,360	11.9
	2.8+3.6+3.6+3.6	4.5 1.64 ～ 7	6 2.12 ～ 9	6 2.12 ～ 9	6 2.12 ～ 9	3.80 ～ 9.20 8.00	1,120 ～ 3,100 2360	11.9

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力 (kW) 下段：能力範囲 (kW)	上段：入力 (W) 下段：入力範囲 (W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
1 台 運 転	2.2	7 3.20 ～ 9		—	—	3.20 1.60 ～ 5.80	1,390 750 ～ 2,800	7.2
	2.5	8 3.60 ～ 10	—	—	—	3.60 1.60 ～ 5.90	1,720 750 ～ 2,990	8.8
	2.8	9 4.00 ～ 11	—	—	—	4.00 1.60 ～ 6.20	1,910 750 ～ 3,070	9.7
	3.6	11 4.80 ～ 13	—	—	—	4.80 1.60 ～ 6.60	2,230 750 ～ 3,250	11.3
	4.0	13 6.00 ～ 17	—	—	—	6.00 1.60 ～ 6.80	2,840 750 ～ 3,330	14.3
	5.0	14 6.40 ～ 18	—	—	—	6.40 1.60 ～ 7.10	3,110 750 ～ 3,470	15.7
	5.6	15 6.90 ～ 19	—	—	—	6.90 1.60 ～ 7.20	3,200 750 ～ 3,500	16.2
2 台 運 転	2.2+2.2	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	—	—	6.40 3.20 ～ 9.20	2,030 1,080 ～ 3,030	10.3
	2.2+2.5	7 3.18 ～ 9	8 3.62 ～ 10	—	—	6.80 3.20 ～ 9.50	2,170 1,080 ～ 3,100	11.0
	2.2+2.8	7 3.17 ～ 9	9 4.03 ～ 11	—	—	7.20 3.20 ～ 9.80	2,330 1,080 ～ 3,180	11.8
	2.2+3.6	7 3.03 ～ 8	11 4.97 ～ 14	—	—	8.00 3.20 ～ 9.90	2,700 1,080 ～ 3,340	13.6
	2.2+4.0	7 3.02 ～ 8	12 5.48 ～ 15	—	—	8.50 3.20 ～ 9.90	2,870 1,080 ～ 3,340	14.5
	2.2+5.0	6 2.93 ～ 8	15 6.67 ～ 18	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	2.2+5.6	6 2.71 ～ 7	15 6.89 ～ 19	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	2.5+2.5	8 3.60 ～ 10	8 3.60 ～ 10	—	—	7.20 3.20 ～ 9.80	2,330 1,080 ～ 3,180	11.8
	2.5+2.8	8 3.58 ～ 10	9 4.02 ～ 11	—	—	7.60 3.20 ～ 9.90	2,500 1,080 ～ 3,340	12.6
	2.5+3.6	8 3.44 ～ 9	11 4.96 ～ 14	—	—	8.40 3.20 ～ 9.90	2,820 1,080 ～ 3,340	14.2
	2.5+4.0	8 3.42 ～ 9	12 5.48 ～ 15	—	—	8.90 3.20 ～ 9.90	2,990 1,080 ～ 3,340	15.1
	2.5+5.0	7 3.20 ～ 9	14 6.40 ～ 18	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	2.5+5.6	7 2.96 ～ 8	15 6.64 ～ 18	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	2.8+2.8	9 4.00 ～ 11	9 4.00 ～ 11	—	—	8.00 3.20 ～ 9.90	2,700 1,080 ～ 3,340	13.6
	2.8+3.6	8 3.85 ～ 11	11 4.95 ～ 14	—	—	8.80 3.20 ～ 9.90	2,930 1,080 ～ 3,340	14.8
	2.8+4.0	9 3.95 ～ 11	12 5.65 ～ 16	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	2.8+5.0	8 3.45 ～ 10	14 6.15 ～ 17	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	2.8+5.6	7 3.20 ～ 9	14 6.40 ～ 18	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	3.6+3.6	11 4.80 ～ 13	11 4.80 ～ 13	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	3.6+4.0	10 4.55 ～ 13	11 5.05 ～ 14	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5
	3.6+5.0	9 4.02 ～ 11	12 5.58 ～ 15	—	—	9.60 3.20 ～ 9.90	3,260 1,080 ～ 3,340	16.5

仕様

仕様 ⑤(続き)

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
2 台 運 転	3.6+5.6	3.76 8 ~ 10	5.84 13 ~ 16	—	—	9.60 3.20 ~ 9.90	3,260 1,080 ~ 3,340	16.5
	4.0+4.0	4.80 11 ~ 13	4.80 11 ~ 13	—	—	9.60 3.20 ~ 9.90	3,260 1,080 ~ 3,340	16.5
	4.0+5.0	4.27 9 ~ 12	5.33 12 ~ 15	—	—	9.60 3.20 ~ 9.90	3,260 1,080 ~ 3,340	16.5
	4.0+5.6	4.00 9 ~ 11	5.60 12 ~ 15	—	—	9.60 3.20 ~ 9.90	3,260 1,080 ~ 3,340	16.5
	5.0+5.0	4.80 11 ~ 13	4.80 11 ~ 13	—	—	9.60 3.20 ~ 9.90	3,260 1,080 ~ 3,340	16.5
	5.0+5.6	4.53 10 ~ 12	5.07 11 ~ 14	—	—	9.60 3.20 ~ 9.90	3,260 1,080 ~ 3,340	16.5
	5.6+5.6	4.80 11 ~ 13	4.80 11 ~ 13	—	—	9.60 3.20 ~ 9.90	3,260 1,080 ~ 3,340	16.5
3 台 運 転	2.2+2.2+2.2	3.20 7 ~ 9	3.20 7 ~ 9	3.20 7 ~ 9	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.2+2.5	3.06 7 ~ 8	3.06 7 ~ 8	3.48 8 ~ 10	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.2+2.8	2.93 6 ~ 8	2.93 6 ~ 8	3.74 8 ~ 10	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.2+3.6	2.64 6 ~ 7	2.64 6 ~ 7	4.32 10 ~ 12	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.2+4.0	2.51 6 ~ 7	2.51 6 ~ 7	4.58 10 ~ 13	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.2+5.0	2.25 5 ~ 6	2.25 5 ~ 6	5.10 11 ~ 14	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.2+5.6	2.11 4.5 ~ 6	2.11 4.5 ~ 6	5.38 12 ~ 15	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.5+2.5	2.94 6 ~ 8	3.33 7 ~ 9	3.33 7 ~ 9	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.5+2.8	2.82 6 ~ 8	3.20 7 ~ 9	3.58 8 ~ 10	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.5+3.6	2.54 6 ~ 7	2.89 6 ~ 8	4.17 9 ~ 11	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.5+4.0	2.43 5 ~ 7	2.76 6 ~ 8	4.41 10 ~ 12	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.5+5.0	2.18 5 ~ 6	2.47 5 ~ 7	4.95 11 ~ 14	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.5+5.6	2.05 4.5 ~ 6	2.33 5 ~ 6	5.22 12 ~ 14	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.8+2.8	2.70 6 ~ 7	3.45 8 ~ 10	3.45 8 ~ 10	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.8+3.6	2.46 5 ~ 7	3.13 7 ~ 9	4.01 9 ~ 11	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.8+4.0	2.35 5 ~ 6	2.99 7 ~ 8	4.26 9 ~ 12	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.8+5.0	2.11 4.5 ~ 6	2.69 6 ~ 7	4.80 11 ~ 13	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+2.8+5.6	1.99 4.5 ~ 5	2.54 6 ~ 7	5.07 11 ~ 14	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+3.6+3.6	2.24 5 ~ 6	3.68 8 ~ 10	3.68 8 ~ 10	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+3.6+4.0	2.16 5 ~ 6	3.53 8 ~ 10	3.91 9 ~ 11	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+3.6+5.0	1.96 4.5 ~ 5	3.20 7 ~ 9	4.44 10 ~ 12	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8
	2.2+3.6+5.6	1.85 4 ~ 5	3.03 7 ~ 8	4.72 10 ~ 13	—	9.60 4.80 ~ 10.50	2,330 1,350 ~ 2,820	11.8

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房							
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)	
		A	B	C	D				
3 台 運 転	2.2+4.0+4.0	4.5 2.08 ～ 6	8 3.76 ～ 10	8 3.76 ～ 10	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.2+4.0+5.0	4 1.89 ～ 5	8 3.43 ～ 9	9 4.28 ～ 12	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.2+4.0+5.6	4 1.79 ～ 5	7 3.25 ～ 9	10 4.56 ～ 13	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.2+5.0+5.0	4 1.74 ～ 5	9 3.93 ～ 11	9 3.93 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.2+5.0+5.6	4 1.65 ～ 4.5	8 3.75 ～ 10	9 4.20 ～ 12	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.2+5.6+5.6	3 1.58 ～ 4.5	9 4.01 ～ 11	9 4.01 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.5+2.5	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.5+2.8	7 3.08 ～ 8	7 3.08 ～ 8	8 3.44 ～ 9	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.5+3.6	6 2.79 ～ 8	6 2.79 ～ 8	9 4.02 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.5+4.0	6 2.67 ～ 7	6 2.67 ～ 7	9 4.26 ～ 12	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.5+5.0	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	11 4.80 ～ 13	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.5+5.6	5 2.26 ～ 6	5 2.26 ～ 6	11 5.08 ～ 14	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.8+2.8	7 2.96 ～ 8	7 3.32 ～ 9	7 3.32 ～ 9	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.8+3.6	6 2.70 ～ 7	7 3.02 ～ 8	9 3.88 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.8+4.0	6 2.58 ～ 7	6 2.89 ～ 8	9 4.13 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.8+5.0	5 2.33 ～ 6	6 2.61 ～ 7	10 4.66 ～ 13	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+2.8+5.6	5 2.20 ～ 6	5 2.47 ～ 7	11 4.93 ～ 14	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+3.6+3.6	5 2.48 ～ 7	8 3.56 ～ 10	8 3.56 ～ 10	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+3.6+4.0	5 2.38 ～ 7	8 3.42 ～ 9	8 3.80 ～ 10	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+3.6+5.0	5 2.16 ～ 6	7 3.11 ～ 9	10 4.33 ～ 12	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+3.6+5.6	4.5 2.05 ～ 6	7 2.95 ～ 8	10 4.60 ～ 13	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+4.0+4.0	5 2.28 ～ 6	8 3.66 ～ 10	8 3.66 ～ 10	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+4.0+5.0	4.5 2.09 ～ 6	7 3.34 ～ 9	9 4.17 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+4.0+5.6	4.5 1.98 ～ 5	7 3.17 ～ 9	10 4.45 ～ 12	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+5.0+5.0	4 1.92 ～ 5	8 3.84 ～ 11	8 3.84 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.5+5.0+5.6	4 1.83 ～ 5	8 3.66 ～ 10	9 4.11 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.8+2.8+2.8	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.8+2.8+3.6	6 2.92 ～ 8	6 2.92 ～ 8	8 3.76 ～ 10	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	
	2.8+2.8+4.0	6 2.80 ～ 8	6 2.80 ～ 8	9 4.00 ～ 11	－	9.60 4.80 ～ 10.50	2,330 1,350 ～ 2,820	11.8	

仕様

仕様 ⑤(続き)

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
3 台 運 転	2.8+2.8+5.0	6 2.54 ～ 7	6 2.54 ～ 7	10 4.52 ～ 12	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+2.8+5.6	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	11 4.80 ～ 13	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+3.6+3.6	6 2.68 ～ 7	8 3.46 ～ 10	8 3.46 ～ 10	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+3.6+4.0	6 2.58 ～ 7	7 3.32 ～ 9	8 3.70 ～ 10	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+3.6+5.0	5 2.36 ～ 7	7 3.03 ～ 8	9 4.21 ～ 12	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+3.6+5.6	5 2.24 ～ 6	6 2.88 ～ 8	10 4.48 ～ 12	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+4.0+4.0	5 2.48 ～ 7	8 3.56 ～ 10	8 3.56 ～ 10	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+4.0+5.0	5 2.28 ～ 6	7 3.25 ～ 9	9 4.07 ～ 11	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+4.0+5.6	5 2.17 ～ 6	7 3.10 ～ 9	10 4.33 ～ 12	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+5.0+5.0	4.5 2.10 ～ 6	8 3.75 ～ 10	8 3.75 ～ 10	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	2.8+5.0+5.6	4.5 2.01 ～ 6	8 3.58 ～ 10	9 4.01 ～ 11	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+3.6+3.6	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+3.6+4.0	7 3.09 ～ 9	7 3.09 ～ 9	8 3.42 ～ 9	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+3.6+5.0	6 2.83 ～ 8	6 2.83 ～ 8	9 3.94 ～ 11	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+3.6+5.6	6 2.70 ～ 7	6 2.70 ～ 7	9 4.20 ～ 12	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+4.0+4.0	7 2.98 ～ 8	7 3.31 ～ 9	7 3.31 ～ 9	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+4.0+5.0	6 2.74 ～ 8	7 3.05 ～ 8	8 3.81 ～ 10	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+4.0+5.6	6 2.62 ～ 7	6 2.91 ～ 8	9 4.07 ～ 11	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	3.6+5.0+5.0	6 2.54 ～ 7	8 3.53 ～ 10	8 3.53 ～ 10	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	4.0+4.0+4.0	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	7 3.20 ～ 9	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	4.0+4.0+5.0	7 2.95 ～ 8	7 2.95 ～ 8	8 3.70 ～ 10	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
	4.0+4.0+5.6	6 2.82 ～ 8	6 2.82 ～ 8	9 3.96 ～ 11	—	4.80 9.60 ～ 10.50	1,350 2,330 ～ 2,820	11.8
4 台 運 転	2.2+2.2+2.2+2.2	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.2+2.5	5 2.32 ～ 6	5 2.32 ～ 6	5 2.32 ～ 6	6 2.64 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.2+2.8	5 2.25 ～ 6	5 2.25 ～ 6	5 2.25 ～ 6	6 2.85 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.2+3.6	4.5 2.07 ～ 6	4.5 2.07 ～ 6	4.5 2.07 ～ 6	7 3.39 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.2+4.0	4.5 1.99 ～ 5	4.5 1.99 ～ 5	4.5 1.99 ～ 5	8 3.63 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.2+5.0	4 1.82 ～ 5	4 1.82 ～ 5	4 1.82 ～ 5	9 4.14 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.2+5.6	4 1.73 ～ 5	4 1.73 ～ 5	4 1.73 ～ 5	10 4.41 ～ 12	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
4 台 運 転	2.2+2.2+2.5+2.5	5 2.25 ～ 6	5 2.25 ～ 6	6 2.55 ～ 7	6 2.55 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.5+2.8	5 2.18 ～ 6	5 2.18 ～ 6	5 2.47 ～ 7	6 2.77 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.5+3.6	4.5 2.01 ～ 6	4.5 2.01 ～ 6	5 2.29 ～ 6	7 3.29 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.5+4.0	4.5 1.94 ～ 5	4.5 1.94 ～ 5	5 2.20 ～ 6	8 3.52 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.5+5.0	4 1.77 ～ 5	4 1.77 ～ 5	4.5 2.02 ～ 6	9 4.04 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.5+5.6	4 1.69 ～ 4.5	4 1.69 ～ 4.5	4 1.92 ～ 5	9 4.30 ～ 12	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.8+2.8	4.5 2.11 ～ 6	4.5 2.11 ～ 6	6 2.69 ～ 7	6 2.69 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.8+3.6	4.5 1.96 ～ 5	4.5 1.96 ～ 5	5 2.49 ～ 7	7 3.19 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.8+4.0	4 1.89 ～ 5	4 1.89 ～ 5	5 2.40 ～ 7	8 3.42 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.8+5.0	4 1.73 ～ 5	4 1.73 ～ 5	5 2.20 ～ 6	9 3.94 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+2.8+5.6	4 1.65 ～ 4.5	4 1.65 ～ 4.5	4.5 2.10 ～ 6	9 4.20 ～ 12	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+3.6+3.6	4 1.82 ～ 5	4 1.82 ～ 5	7 2.98 ～ 8	7 2.98 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+3.6+4.0	4 1.76 ～ 5	4 1.76 ～ 5	6 2.88 ～ 8	7 3.20 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+3.6+5.0	4 1.62 ～ 4.5	4 1.62 ～ 4.5	6 2.66 ～ 7	8 3.70 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+3.6+5.6	3 1.55 ～ 4.5	3 1.55 ～ 4.5	6 2.54 ～ 7	9 3.96 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+4.0+4.0	4 1.70 ～ 4.5	4 1.70 ～ 4.5	7 3.10 ～ 9	7 3.10 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.2+4.0+5.0	3 1.58 ～ 4.5	3 1.58 ～ 4.5	6 2.86 ～ 8	8 3.58 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.5+2.5	5 2.19 ～ 6	5 2.47 ～ 7	5 2.47 ～ 7	5 2.47 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.5+2.8	4.5 2.11 ～ 6	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	6 2.69 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.5+3.6	4.5 1.96 ～ 5	5 2.22 ～ 6	5 2.22 ～ 6	7 3.20 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.5+4.0	4 1.89 ～ 5	4.5 2.14 ～ 6	4.5 2.14 ～ 6	8 3.43 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.5+5.0	4 1.73 ～ 5	4.5 1.97 ～ 5	4.5 1.97 ～ 5	9 3.93 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.5+5.6	4 1.65 ～ 4.5	4 1.88 ～ 5	4 1.88 ～ 5	9 4.19 ～ 12	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.8+2.8	4.5 2.05 ～ 6	5 2.33 ～ 6	6 2.61 ～ 7	6 2.61 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.8+3.6	4 1.90 ～ 5	5 2.16 ～ 6	5 2.42 ～ 7	7 3.12 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.8+4.0	4 1.84 ～ 5	4.5 2.09 ～ 6	5 2.34 ～ 6	7 3.33 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.8+5.0	4 1.69 ～ 4.5	4 1.92 ～ 5	4.5 2.15 ～ 6	8 3.84 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+2.8+5.6	4 1.61 ～ 4.5	4 1.83 ～ 5	4.5 2.05 ～ 6	9 4.11 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+3.6+3.6	4 1.78 ～ 5	4.5 2.02 ～ 6	6 2.90 ～ 8	6 2.90 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6

仕様

仕様 ⑤(続き)

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす(畳数)				上段：合計能力(kW) 下段：能力範囲(kW)	上段：入力(W) 下段：入力範囲(W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
4 台 運 転	2.2+2.5+3.6+4.0	4 1.72 ～ 4.5	4.5 1.95 ～ 5	6 2.81 ～ 8	7 3.12 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+3.6+5.0	4 1.59 ～ 4.5	4 1.80 ～ 5	6 2.60 ～ 7	8 3.61 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.5+4.0+4.0	4 1.67 ～ 4.5	4 1.89 ～ 5	7 3.02 ～ 8	7 3.02 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+2.8+2.8	4.5 1.98 ～ 5	6 2.54 ～ 7	6 2.54 ～ 7	6 2.54 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+2.8+3.6	4 1.85 ～ 5	5 2.36 ～ 7	5 2.36 ～ 7	7 3.03 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+2.8+4.0	4 1.79 ～ 5	5 2.28 ～ 6	5 2.28 ～ 6	7 3.25 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+2.8+5.0	4 1.65 ～ 4.5	4.5 2.10 ～ 6	4.5 2.10 ～ 6	8 3.75 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+2.8+5.6	3 1.57 ～ 4.5	4.5 2.01 ～ 6	4.5 2.01 ～ 6	9 4.01 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+3.6+3.6	4 1.73 ～ 5	5 2.21 ～ 6	6 2.83 ～ 8	6 2.83 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+3.6+4.0	4 1.68 ～ 4.5	4.5 2.13 ～ 6	6 2.74 ～ 8	7 3.05 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+3.6+5.0	3 1.55 ～ 4.5	4.5 1.98 ～ 5	6 2.54 ～ 7	8 3.53 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+2.8+4.0+4.0	4 1.63 ～ 4.5	4.5 2.07 ～ 6	7 2.95 ～ 8	7 2.95 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+3.6+3.6+3.6	4 1.62 ～ 4.5	6 2.66 ～ 7	6 2.66 ～ 7	6 2.66 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.2+3.6+3.6+4.0	3 1.58 ～ 5	6 2.58 ～ 7	6 2.58 ～ 7	6 2.86 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.5+2.5	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.5+2.8	5 2.33 ～ 6	5 2.33 ～ 6	5 2.33 ～ 6	6 2.61 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.5+3.6	5 2.16 ～ 6	5 2.16 ～ 6	5 2.16 ～ 6	7 3.12 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.5+4.0	4.5 2.09 ～ 6	4.5 2.09 ～ 6	4.5 2.09 ～ 6	7 3.33 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.5+5.0	4 1.92 ～ 5	4 1.92 ～ 5	4 1.92 ～ 5	8 3.84 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.5+5.6	4 1.83 ～ 5	4 1.83 ～ 5	4 1.83 ～ 5	9 4.11 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.8+2.8	5 2.26 ～ 6	5 2.26 ～ 6	6 2.54 ～ 7	6 2.54 ～ 7	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.8+3.6	4.5 2.11 ～ 6	4.5 2.11 ～ 6	5 2.35 ～ 6	7 3.03 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.8+4.0	4.5 2.03 ～ 6	4.5 2.03 ～ 6	5 2.28 ～ 6	7 3.26 ～ 9	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.8+5.0	4 1.88 ～ 5	4 1.88 ～ 5	4.5 2.10 ～ 6	8 3.74 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+2.8+5.6	4 1.79 ～ 5	4 1.79 ～ 5	4.5 2.01 ～ 6	9 4.01 ～ 11	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+3.6+3.6	4.5 1.97 ～ 5	4.5 1.97 ～ 5	6 2.83 ～ 8	6 2.83 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+3.6+4.0	4 1.90 ～ 5	4 1.90 ～ 5	6 2.75 ～ 8	7 3.05 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+3.6+5.0	4 1.76 ～ 5	4 1.76 ～ 5	6 2.55 ～ 7	8 3.53 ～ 10	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.5+4.0+4.0	4 1.85 ～ 5	4 1.85 ～ 5	7 2.95 ～ 8	7 2.95 ～ 8	5.50 9.60 ～ 10.90	1,280 2,290 ～ 2,940	11.6

■ 室内機とRAC-80C4S2を組み合わせたときの暖房能力表

運転 台数	室内機組合せ	暖 房						
		上段：能力 (kW) 下段：空調面積のめやす (畳数)				上段：合計能力 (kW) 下段：能力範囲 (kW)	上段：入力 (W) 下段：入力範囲 (W)	運転電流 (A)
		A	B	C	D			
4 台 運 転	2.5+2.8+2.8+2.8	5 2.19 ～ 6	5 2.47 ～ 7	5 2.47 ～ 7	5 2.47 ～ 7	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.8+2.8+3.6	4.5 2.05 ～ 6	5 2.30 ～ 6	5 2.30 ～ 6	7 2.95 ～ 8	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.8+2.8+4.0	4.5 1.98 ～ 5	5 2.22 ～ 6	5 2.22 ～ 6	7 3.18 ～ 9	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.8+2.8+5.0	4 1.83 ～ 5	4.5 2.05 ～ 6	4.5 2.05 ～ 6	8 3.67 ～ 10	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.8+3.6+3.6	4 1.92 ～ 5	5 2.16 ～ 6	6 2.76 ～ 8	6 2.76 ～ 8	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.8+3.6+4.0	4 1.86 ～ 5	4.5 2.08 ～ 6	6 2.68 ～ 7	7 2.98 ～ 8	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.5+2.8+4.0+4.0	4 1.80 ～ 5	4.5 2.02 ～ 6	6 2.89 ～ 8	6 2.89 ～ 8	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.5+3.6+3.6+3.6	4 1.80 ～ 5	6 2.60 ～ 7	6 2.60 ～ 7	6 2.60 ～ 7	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+2.8+2.8+2.8	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	5 2.40 ～ 7	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+2.8+2.8+3.6	5 2.24 ～ 6	5 2.24 ～ 6	5 2.24 ～ 6	6 2.88 ～ 8	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+2.8+2.8+4.0	5 2.17 ～ 6	5 2.17 ～ 6	5 2.17 ～ 6	7 3.09 ～ 9	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+2.8+2.8+5.0	4.5 2.01 ～ 6	4.5 2.01 ～ 6	4.5 2.01 ～ 6	8 3.57 ～ 10	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+2.8+3.6+3.6	4.5 2.10 ～ 6	4.5 2.10 ～ 6	6 2.70 ～ 7	6 2.70 ～ 7	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+2.8+3.6+4.0	4.5 2.04 ～ 6	4.5 2.04 ～ 6	6 2.61 ～ 7	6 2.91 ～ 8	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+2.8+4.0+4.0	4.5 1.98 ～ 5	4.5 1.98 ～ 5	6 2.82 ～ 8	6 2.82 ～ 8	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6
	2.8+3.6+3.6+3.6	4.5 1.98 ～ 5	6 2.54 ～ 7	6 2.54 ～ 7	6 2.54 ～ 7	9.60 5.50 ～ 10.90	2,290 1,280 ～ 2,940	11.6

仕様

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



このような症状は
ありませんか？

- こげ臭いにおいがする。
 - 専用ブレーカーが頻繁に落ちる。
 - 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
 - 室内機から水漏れがする。
-
- 運転音が異常に高くなる。
 - その他の異常や故障がある。

使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、専用ブレーカーを“OFF（切）”にして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質[鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)]の含有率がJIS C 0950:2021による基準値以下であることを示しています。
(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、ホームページでご覧いただけます。<https://industrial.hitachiaircon.com/jp/sustainability/jmoss>

廃棄時にご注意願います

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

- 購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日	年 月 日
購入店	
電話番号	()

RAC-72C3S2
RAC-80C4S2

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
電話(03)6721-5567

RAC-72C3S2
RAC-80C4S2 ⑤