


このたびは日立2槽式洗濯機用トレーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取付説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

●このトレーは水滴から床を守る工事不要の簡易形「洗濯機用トレー」です。

## 対応機種

●2槽式洗濯機 PS-120A



## ⚠ 注意

- トレーに水がたまった場合は布などでふき取る  
そのままにしていると、トレーより水が溢れる恐れがあります。(満水容量は約15Lです)
- 硬いものをぶつけない  
金属のような硬いものや先のとがったものを当てると、表面に傷がつくことがあります。
- ローソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない  
火災の恐れがあります。

## 取り付けかた

### 1 取り付け位置の確認


背面や左右の壁などから、右図の寸法  
以上離してください。

### 2 トレーの取り付け

トレーは「前側脚取付位置」表示ラベルの  
貼り付け側が前側です。  
製品前側の脚の前面が「前側脚取付位置」  
表示ラベルの線の位置に合うように前後  
方向の位置を合わせて取り付けます。

### 3 排水ホースの確認

排水ホースがつぶれたり、浮き上がりか  
ないことを確認してください。



## ⚠ 注意



排水ホースがつぶれた状態で使用しない  
排水ホースが破れて水漏れの原因となります。


## お手入れ

- トレーについたほこりや汚れは、湿った柔らかい布でふき取ってください。  
たわし、みがき粉などのご使用は避けてください。

## 仕様

外形寸法	幅900×奥行600×高さ36.5mm
内側寸法	幅870×奥行570×高さ32mm
質 量	約2.3kg
満水容量	約15L
移動防止	脚シート(5枚)

YT-3



脚シート(底面に貼り付け)