

# お手入れが面倒だった 乾燥フィルターをなくしました。

お手入れがラクになる。「らくメンテ」

当社従来機種(BD-STX110G)

乾燥のたびに  
お手入れが必要でした。



BD-STX120H [乾燥フィルターレス] **NEW**

乾燥フィルター  
なくしちゃいました

ホコリ・糸くずを、1か所に集めて、捨てられる。

3つの「自動おそうじ」機能が、各部を洗い流しながら、ホコリ・糸くずを[大容量糸くずフィルター]へ。お手入れの手間を減らしてラクラク。

洗濯槽  
自動おそうじ

乾燥ダクト  
自動おそうじ

ドアパッキン  
自動おそうじ **NEW**

これからは、約1か月に1回のお手入れでOK!

大容量糸くずフィルター **NEW**

※当社調べ。洗濯～乾燥6kg、1日1回運転時。衣類の量・種類により効果は異なります。



BD-STX120HL(W)



# ビッグドラム

日立ドラム式洗濯乾燥機

新登場

早期ご購入の方に

# 10,000円 キャッシュバック!

## 早期ご購入キャッシュバックキャンペーン 実施中!

キャンペーン期間

購入対象期間: 2022年8月23日(火)~2022年9月30日(金)  
応募期間: 2022年9月17日(土)~2022年11月30日(水)

対象機種

BD-STX120H・SX120H・NX120H

※ご応募には購入時のレシートが必要になります。応募完了までレシートを必ず保管してください。※ご応募にはスマートフォン、インターネット接続環境および無線LANルーターが必要です。※詳細情報はキャンペーンサイトをご確認ください。

詳しくは  
こちら



この新商品ニュースの内容・仕様については予告なく変更する場合があります。

## ナイアガラ洗浄

高濃度で奥まですばやく浸透。  
大流量で洗い流して汚れをスッキリ。

## 温水 ナイアガラ洗浄

目的に合わせた水温で、洗濯できる。 **NEW**

## 風アイロン

シワを伸ばしてきれいに仕上げる。  
湿度センサーで乾きムラを  
抑え、しっかり乾かす。 **NEW**

**NEW**  
洗濯～乾燥  
6kg  
約98分  
BD-STX120H・  
SX120H・  
SV120H

### 乾燥フィルターレス



**BD-STX120HL** **日本製**

ホワイト(W)  
洗濯12kg 洗濯～乾燥6kg  
本体幅:600mm(幅スリムタイプ)  
外形寸法:幅630×奥行716×  
高さ1,065 mm  
(右開きタイプBD-STX120HR)



**BD-SX120HL** **日本製**

ホワイト(W)  
洗濯12kg 洗濯～乾燥6kg  
本体幅:600mm(幅スリムタイプ)  
外形寸法:幅630×奥行716×  
高さ1,065 mm  
(右開きタイプBD-SX120HR)



**BD-SV120HL** **日本製**

ホワイト(W)  
洗濯12kg 洗濯～乾燥6kg  
本体幅:600mm(幅スリムタイプ)  
外形寸法:幅630×奥行716×  
高さ1,065 mm  
(右開きタイプBD-SV120HR)

### 乾燥フィルターあり



**BD-NX120HL** **日本製**

ライトゴールド(N)  
洗濯12kg 洗濯～乾燥7kg  
本体幅:695mm(奥行スリムタイプ)  
外形寸法:幅735×奥行620×  
高さ1,070 mm  
(右開きタイプBD-NX120HR)  
※らくメンテではありません。

	乾燥フィルター レス	洗濯槽 自動おそうじ	乾燥ダクト 自動おそうじ	ドアパッキン 自動おそうじ	大容量 糸くずフィルター	ナイアガラ洗浄	温水 ナイアガラ洗浄	風アイロン	洗濯 コンシェルジュ	液体洗剤 柔軟剤 自動投入
STX120H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SX120H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SV120H	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●
NX120H	—	●	●	—	—	●	●*1	●*2	●	●

\*1 BD-NX120Hは、水温の設定はできません。\*2 BD-NX120Hは湿度センサー搭載ではありません。洗濯～乾燥7kg 約142分。

## ビートウォッシュ

日立全自動洗濯機

投入口が広くなった新デザインの12kgタイプ、登場。

### BW-X120H

ホワイト(W) **日本製**

洗濯12kg

本体幅:600mm  
外形寸法:幅640×  
奥行650×  
高さ1,077mm



操作パネルが  
手前にあるから  
操作しやすい

洗濯中の様子が見える大きく  
クリアな窓

スリムな奥行  
65cm

投入口 面積  
約1,300cm<sup>2</sup>

大物も出し入れ  
しやすい。



奥行 約35cm

幅 約43cm

ビートウィングプラスを採用。  
洗浄力は高いままスピーディーに。  
さらに布傷みも抑えます。 **NEW**  
[ナイアガラ ビート洗浄] 洗濯12kg  
約35分

シワを抑えて洗う。  
「シワ低減洗濯」コース **NEW**

スマートフォンと連携し、  
洗濯をサポートします。  
[洗濯コンシェルジュ] **NEW**

清潔さに配慮。  
[抗菌\*1糸くずフィルター] **NEW**

\*1 ●試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験番号:25020009782-1、25020010114-1 ●試験方法:JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌方法:樹脂に練り込み ●対象部分:糸くずフィルター(メッシュを除く) ●試験結果:抗菌活性値2.0以上(抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています)

※付属品に海外生産品を使用している場合があります。※すべてオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

記載内容は2022年7月現在のものです。 PA-3077(H)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ヒネズ  
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを