

ビートウォッシュ

日立洗濯乾燥機

本体幅57cm
スリムタイプ



ホワイト(W)


強化
ガラス
採用

BW-DV80F

オープン価格★ **日本製**★

洗濯・脱水容量 **8kg**

洗濯～乾燥・乾燥容量 **4.5kg**



ビートウォッシュ

日立全自動洗濯機

本体幅57cm
スリムタイプ




シャンパン(N)

強化処理
ガラス
採用

BW-V90F

オープン価格★

洗濯・脱水容量 **9kg**



ホワイト(W)


シャンパン(N)

強化処理
ガラス
採用

BW-V80F

オープン価格★

洗濯・脱水容量 **8kg**



本体幅53cm
コンパクトタイプ




ホワイト(W)

強化処理
ガラス
採用

BW-V70F

オープン価格★

洗濯・脱水容量 **7kg**



◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。※操作パネルの表示は、説明のため点灯させたイメージです。

洗濯の「毛布」コースには、別売のお洗濯キャップをご使用ください。※洗濯～乾燥・乾燥運転にはお洗濯キャップは使用できません。

BW-DV80F・V90F・V80F用
MO-F92
希望小売価格 1,200円(税別)



BW-V70F用
MO-F95
希望小売価格 1,200円(税別)



	本体幅 (mm)	外形寸法 (mm)			排水ホースの 長さ(cm)		質量 (kg)	消費電力(W) 50/60Hz	予約機能 (時間)		運転音 (dB)	コース・機能																				
		幅	奥行	高さ	左出し	右出し			洗濯	乾燥		洗濯	洗濯～乾燥	乾燥	お役立ち	清潔	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水	高温脱水
DV80F	570	610	635	1,040	73	107	約52	255	1,040	3～24	5～24	32	37	43	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V90F	570	608	610	1,000	80	120	約40	255	—	3～24	—	32	38	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V80F	570	608	610	1,000	80	120	約40	255	—	3～24	—	32	38	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
V70F	530	577	586	980	109	82	約35	160	—	3～24	—	32	38	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1 本体幅(手掛けを含む) *2 高さ(給水ホース取付部を含む) ※毛布コースは、毛布を取扱説明書に従って入れてください。幅180cm×長さ230cm以下。マイヤー毛布も洗えます(ネット入れ不要)。※おしゃれ着コースは、皮革製品等、一部洗濯・乾燥できないものもあります。注意書きに従ってください。お湯や残り湯は使用できません。おしゃれ着用液体洗剤をご使用ください。※外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。※排水ホースは左右付換えが可能です。※付属の給水ホースの長さは約80cmです。※付属のお湯取ホースは約4mです。別売で約7mのお湯取ホースもあります。※電源コードの長さは約2mです。※洗濯・脱水容量の表示はJIS規格による木綿布を何kg洗えるかによって算出されています。※各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

記載内容は2020年5月現在のものです。 PA-2908(H)

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ビネス
ひとりひとりに、うれしい暮らしを

HITACHI

Inspire the Next

洗濯乾燥機・全自動洗濯機

新商品ニュース

BW-DV80F/BW-V90F・V80F・V70F

予洗いの手間を減らす洗浄力。
きれいに洗えて、使いやすい
「ビートウォッシュ」



BW-DV80F(W)



BW-V90F(N)



ビートウォッシュ

日立洗濯乾燥機

AIお洗濯	ナイアガラビート洗浄
温水ナイアガラビート洗浄	ナイアガラすすぎ
速乾ビート乾燥	自動おそうじ

ビートウォッシュ

日立全自動洗濯機

ナイアガラビート洗浄	洗剤セレクト
つけおきナイアガラビート洗浄	ナイアガラすすぎ
自動おそうじ	

この新商品ニュースの内容・仕様については予告なく変更する場合があります。

AIお洗濯 「AI」ボタンで設定

※標準コースの洗濯行程にて作動します。使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

洗濯のさまざまな状況をセンシングして、かしこくきれいに洗います。

case 1 汚れの量が多いときは、時間を延長してしっかり落とします。



case 2 水の硬度が低く、水温が高いときは、洗剤量を少なく表示、洗濯時間も短縮します。※1

※1 当社調べ。定格負荷洗濯時、標準コース、水硬度50ppm、水温25℃、液体合成洗剤、化繊のみの条件において。[AIお洗濯]オフ時：洗剤量表示0.7杯・運転時間34分。[AIお洗濯]オン時：洗剤量表示0.6杯・運転時間33分。条件により効果は異なります。

AIお洗濯

複数のセンサーで洗濯のさまざまな状況をセンシング。洗剤の種類や布質、汚れの量、水の硬度などの状況に合わせて洗い方や運転時間などを自動で制御。これにより、かしこくきれいに洗います。

AIお洗濯のセンシング




ナイアガラビート洗浄

大流量で洗う。高濃度で洗う。予洗いの手間を減らす洗浄力です。

大流量のナイアガラシャワー



液体か粉末かを検知し、それぞれに合わせた洗い方をします。



ビートウィングXの回転数を上げて衣類を動かし、しっかり洗う

たっぷりの水で汚れを洗い流す



※当社調べ。2019年モデルBW-DV100E(BW-DV80Fと同等性能の機種)、洗濯6kg(6割負荷)時。衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。

温水 ナイアガラビート洗浄 「温水ミスト」ボタンで設定

温水の力で、黄ばみをすっきり落とします。(温水ミスト180分)



※当社調べ。2019年モデルBW-DV100E(BW-DV80Fと同等性能の機種)、洗濯2kg時、温水ミスト180分において。衣類の汚れは人工皮脂によるものです。衣類の量、汚れ、洗剤の種類などによって効果は異なります。※すべての黄ばみを除去できるわけではありません。※日光などで変色した黄ばみは落ちません。※黄ばみを除去する温水ミスト180分では、粉末合成洗剤を通常の2倍使用します。※使用水量・消費電力量・運転時間が増えます。

洗濯乾燥機だからできる機能

速乾ビート乾燥

[ビートウィングX]で衣類を舞い上げながら乾燥するので、ふんわりはやく仕上げます。

「おいそぎ」コース(洗濯～乾燥)

少量で軽い汚れの衣類に。※衣類2kg以下。
※データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「乾燥性能評価方法」によるものです。洗濯～乾燥
1.5kg
(1人1日分の衣類)
約98分

「低温乾燥」コース

※衣類3kg以下。※標準コースに比べ、使用水量・運転時間が増えます。※2 当社調べ。洗濯～乾燥3kg時。一般社団法人 日本電機工業会で定めた試験布に温度センサーを取り付けて計測。乾燥時の衣類の温度は、素材により異なります。

衣類温度
※2
約65℃

「消臭除菌※3」コース

※衣類1kg以下。※3 ●試験依頼先：一般財団法人 北里環境科学センター ●報告書No.:北生発2017_0039号 ●試験方法：洗濯物に付着させた菌の減少率測定 ●除菌方法：温風乾燥方式(約35分) ●対象部分：衣類に付着した菌 ●試験結果：菌の減少率99%

「ダニ対策」コース

※1.5kg以下。



「花粉」コース

※衣類2kg以下。

自動おそうじ

洗濯槽の见えない部分の汚れを洗い流します。

「AI」ボタン3秒押しで設定(BW-DV80F)、「高濃度つけおき」ボタン3秒押しで設定(BW-V90F・V80F・V70F)
※使用水量・消費電力量・運転時間が増えます。

ナイアガラビート洗浄

大流量で洗う。高濃度で洗う。予洗いの手間を減らす洗浄力です。



※当社調べ。2019年モデルBW-V100E(BW-V90Fと同等性能の機種)、洗濯6kg(6割負荷)時。衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。

洗剤セレクト

「洗剤セレクト」ボタンで選択
液体か粉末を選択することで、それぞれに合わせた洗い方、すすぎ回数に変更します。

つけおき ナイアガラビート洗浄 「高濃度つけおき」ボタンで設定

じっくりつけおき、黄ばみをすっきり落とします。(高濃度つけおき360分)



※当社調べ。2019年モデルBW-V100E(BW-V90Fと同等性能の機種)、洗濯2kg時、高濃度つけおき360分において。衣類の汚れは人工皮脂によるものです。衣類の量、汚れ、洗剤の種類などによって効果は異なります。※すべての黄ばみを除去できるわけではありません。※日光などで変色した黄ばみは落ちません。※黄ばみを除去する高濃度つけおき360分では、粉末合成洗剤を通常の2倍使用します。※使用水量・消費電力量・運転時間が増えます。

エアジェット

吸気口より空気を取り込み、布ほぐしを行いながら、洗濯槽を高速回転させます。化繊衣類の水分を飛ばし、干す時間を短縮できます。

洗濯乾燥機・全自動洗濯機 共通の機能

ナイアガラすすぎ

洗剤を残さないように徹底的にすすぎます。

「すすぎ」ボタンで設定
※使用水量・消費電力量・運転時間が増えます。

便利な機能

「おしゃれ着」コース



形くずれを抑えながらやさしく洗います。

※おしゃれ着用液体洗剤をご使用ください。

NEW
衣類
3kg以下※BW-V70F:
衣類2kg以下。

「デリケート」コース



水をたっぷり使い、弱水流で洗います。

※液体中性洗剤・液体合成洗剤(一部使用できない洗剤もあります)をご使用ください。
※衣類3kg以下。

「おいそぎ」コース(洗濯)

少量で軽い汚れの衣類に。

※BW-DV80F:衣類4kg以下、BW-V90F:衣類4.5kg以下、BW-V80F:衣類4kg以下、BW-V70F:衣類3.5kg以下。

※データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によるものです。

洗濯
1.5kg
(1人1日分の衣類)
約10分

自動おそうじ

洗濯槽の见えない部分の汚れを洗い流します。

「AI」ボタン3秒押しで設定(BW-DV80F)、「高濃度つけおき」ボタン3秒押しで設定(BW-V90F・V80F・V70F)
※使用水量・消費電力量・運転時間が増えます。

NEW 半透明でゴミが見やすい糸くずフィルター

ごみのたまり具合が見やすい スライド式で引き出すだけ ごみに触れずに捨てられる
※糸くずの付き具合などにより効果は異なります。※写真はBW-DV80Fのものです。