















商品ラインアップ

タイプ	ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム					全自動洗濯機 ビートウォッシュ							タテ型洗濯乾燥機 ビートウォッシュ			
型式	BD-STX130KL	BD-SX130KL	BD-SW120KL	BD-SV120KL	BD-SG110KL	BW-X120K	BW-X100K	BW-X90K	BW-V100K	BW-V80K	BW-V70K	BW-G70K	BW-DX100K	BW-DV80K		
洗濯・脱水容量 / 洗濯～乾燥・乾燥容量	13kg / 7kg NEW 日本製	13kg / 7kg NEW 日本製	12kg / 6kg NEW 日本製	12kg / 6kg NEW 日本製	11kg / 6kg NEW 日本製	12kg NEW 日本製	10kg NEW	9kg NEW	10kg NEW	8kg NEW	7kg NEW	7kg NEW	10kg / 5.5kg NEW 日本製	8kg / 4.5kg NEW 日本製		
外観	 ホワイト(W) 右開きタイプ BD-STX130KR ※この商品はお取り扱い先を限定しております。 ※原則としてメーカー指定価格での販売となります。	 ホワイト(W) 右開きタイプ BD-SX130KR ※この商品はお取り扱い先を限定しております。 ※原則としてメーカー指定価格での販売となります。	 ホワイト(W) 右開きタイプ BD-SW120KR ※この商品はお取り扱い先を限定しております。 ※原則としてメーカー指定価格での販売となります。	 ホワイト(W) 右開きタイプ BD-SV120KR ※この商品はお取り扱い先を限定しております。 ※原則としてメーカー指定価格での販売となります。	 ホワイト(W) ※この商品はお取り扱い先を限定しております。 ※原則としてメーカー指定価格での販売となります。	 ホワイト(W)	 ホワイト(W)	 ホワイトラベンダー(V)	 ホワイト(W)	 ホワイト(W) ホワイトラベンダー(V)	 ホワイト(W)	 ホワイト(W)	 ホワイト(W)	 ホワイト(W)		
タッチパネル	ワイドカラー液晶タッチパネル															
スマートフォン連携	洗濯コンシェルジュ*1					洗濯コンシェルジュ*1							洗濯コンシェルジュ*1			
洗濯	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	自動投入				自動投入							自動投入			
	洗浄機能	ナイアガラ洗浄(ナイアガラ循環2段シャワー)		ナイアガラ洗浄		センサービッグドラム洗浄*2		[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄							AIお洗濯*3	
	黄ばみ除去・予防機能	[温水]ナイアガラ洗浄		[温水]ナイアガラ洗浄		[つけおき]ナイアガラ ビート洗浄							[温水]ナイアガラ ビート洗浄			
	節水機能	強力循環ポンプ				節水循環水流*4										
	お湯取機能					※お湯取ホースは付属していません。お湯取機能を使用するには、別売のお湯取ホースが必要となります。										
乾燥	脱水機能	ほぐし脱水				ほぐし脱水							ほぐし脱水・温風ほぐし脱水			
	乾燥方式	らくはや 風アイロン(ヒートポンプ式)		風アイロン(低温ヒート式)										速乾ビート乾燥		
除湿方式	ヒートポンプ式(湿度センサー制御)				水冷除湿									水冷除湿		
清潔	清潔機能	らくメンテ:乾燥フィルターレス・大容量糸くずフィルター[抗菌]・洗濯槽自動おそうじ・乾燥経路自動おそうじ・ドアパッキン自動おそうじ			[抗菌]*5糸くずフィルター・洗濯槽自動おそうじ・乾燥経路自動おそうじ		[抗菌]糸くずフィルター・洗濯槽自動おそうじ							[抗菌]糸くずフィルター・洗濯槽自動おそうじ		
	清潔コース	らくメンテ洗浄(槽洗浄4時間)				槽洗浄・槽乾燥		温水槽洗浄・槽洗浄・槽乾燥		槽洗浄・槽乾燥		槽洗浄・槽乾燥		自動槽洗い		
駆動方式	インバーター					インバーター										
予約機能	洗濯:3~24時間 / 洗濯～乾燥:5~24時間 / 乾燥:5~24時間					洗濯:3~24時間							洗濯:3~24時間 / 洗濯～乾燥:5~24時間			
容量の上限	毛布	洗濯	6kg以下		5kg以下	4.7kg以下	6kg以下	4.7kg以下				4.2kg以下	4.7kg以下			
	ふとん	洗濯	3.6kg以下		3kg以下	3kg以下	—	—				—	2.8kg以下			
お洗濯キャップ(別売)	洗濯	1.4kg以下		1kg以下	1kg以下	2kg以下	1.8kg以下				1.8kg以下	1.8kg以下				
	洗濯～乾燥	1.4kg以下		1kg以下	—	—	—				—	—				
目安時間	洗濯(標準コース)	36分	36分	35分	45分	35分	30分	29分	30分	28分	27分	35分	30分	28分		
	洗濯～乾燥(標準コース)	約93分	約93分	約98分	約98分	約150分	—	—	—	—	—	—	約195分	約175分		
	洗濯～乾燥(省エネコース)	約200分	約200分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
消費電力(50/60Hz)	洗濯	180W	180W	140W	140W	130W	330W	280W	260W	280W	240W	140W	140W	265W	245W	
	乾燥	1,240W	1,240W	1,250W	1,250W	1,050W	—	—	—	—	—	—	1,000W	1,000W		
	洗濯(標準コース)	85Wh	85Wh	78Wh	78Wh	60Wh	75Wh	53Wh	52Wh	53Wh	51Wh	40Wh	45Wh	50Wh	43Wh	
消費電力量(50/60Hz)	洗濯～乾燥(標準コース)	約1,150Wh	約1,150Wh	約1,570Wh	約1,570Wh	約1,690Wh	—	—	—	—	—	—	約2,030Wh	約1,720Wh		
	洗濯～乾燥(省エネコース)	約680Wh	約680Wh	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
標準使用水量	洗濯	94L	94L	88L	88L	86L	123L	103L	99L	103L	92L	95L	103L	92L		
	洗濯～乾燥	約65L	約65L	約86L	約86L	約90L	—	—	—	—	—	—	約126L	約103L		
外形寸法	運転音(洗い/脱水/乾燥)	34/37/49dB	34/37/49dB	34/37/49dB	34/37/49dB	34/37/49dB	37/37/-dB	32/39/-dB	32/39/-dB	32/39/-dB	32/39/-dB	32/39/-dB	34/41/-dB	32/38/43dB	32/38/43dB	
	幅	630mm	630mm	638mm	638mm	638mm	640mm	608mm	608mm	608mm	608mm	577mm	577mm	610mm	610mm	
	奥行	720mm	720mm	716mm	716mm	715mm	650mm	650mm	650mm	610mm	610mm	586mm	586mm	660mm	635mm	
本体幅	高さ	1,065mm	1,065mm	1,065mm	1,065mm	1,043mm	1,077mm	1,000mm	1,000mm	1,000mm	930mm	980mm	980mm	1,105mm	1,040mm	
	設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行)	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	570mm	570mm	570mm	570mm	530mm	530mm	570mm	570mm	
設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行)	540mm以上															
排水ホースの長さ(左出し/右出し)	56/91cm															
質量	約93kg															

上記機種共通のメリット ●ステンレス槽採用 ●待機時消費電力ゼロ:電源がオフのときはムダな電力がかかりません。●電源オートオフ:運転終了約8秒後に電源スイッチMIRAI高濃度洗浄コースに対応していません。*2 たたき洗いの効果が大きくなるように、ドラムの回転数をコントロール。*3 BD-SW120K、BW-X120K・DX100K・節水循環水流非搭載機種と比べて節水します。*5 ●試験依頼先:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験番号:25021001512-3 ●試験方法:JIS Z 2801(フタを開けて) ●試験報告書発行日:2021年5月28日 ○NEW は新発売の商品です。従来商品から機能・仕様・素材等を変更したこととともない型式を変更したものを含みます。○電源コードの長さは約2mです。○このページの商品はすべて50/60Hz共用です。○洗濯・脱水容量の表示はJIS規格による木綿布を何kg洗える法人 日本電機工業会「自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。★オー

が自動的に切れます。●点字表示:操作パネル用の点字シールをご用意しています(BD-STX130Kを除く)。*1 BD-SW120K、BW-X120K・DX100Kは、アリエールDV80Kは、標準コースの洗濯・洗濯～乾燥運転時の洗濯行程にて作動します。*4 水をかき上げて循環させながら、上下のシャワーで洗剤液を衣類にふりかけることで、イルム密着法) ●抗菌方法:樹脂に練り込み ●対象部分:糸くずフィルター(くし部のみ) ●試験結果:抗菌活性値2.0以上(抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされます。○外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。○排水ホースは左右付換えが可能です。○付属の給水ホースの長さによって算出されています。○各データは一般社団法人 日本電機工業会「自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。★商品の価格には、配送・設置調整・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。