

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

# トナーも乾いたごみもしっかり吸引できるシリーズ

## トナー用トランクタイプ CV-TN11 日本製◆

55,220円☆(税込)  
50,200円☆(税別)

吸込仕事率\*1 **105W**  
消費電力 500W  
集じん容積 1.5L  
コード長さ 5m(着脱式)  
ホース長さ 1.2m(伸縮)



プラスチックボディ 高密度紙パック ごみ捨てサイン



アクティブなメンテナンス・サービスに対応できる設計です。

- 1 棚や机の上の清掃に棚用自在吸口
- 2 肩かけ・背負い用にショルダーバンド  
(使う場所に応じてバックパッキング式にもショルダー式にも使えます。)
- 3 掃除範囲が広い5mコード
- 4 紙パックをセットするダストケース
- 5 狭い場所の掃除にすき間(サッシ)用吸口
- 6 ワイドに吸えるラクラク小型床用吸口
- 7 パワフルな入力500Wモーター
- 8 効率よく音を吸収する消音室
- 9 機器内部の清掃に便利なピンポイントノズル
- 10 床や高いところの清掃に活躍する伸縮延長管
- 11 1.2mまで自在に伸縮する伸縮ホース
- 12 高い捕集性能の高密度紙パックTN-15(本体装着1枚・予備5枚)


別売部品(CV-TN11用)  
中間スイッチ付きコード(1m)  
CV-TN10 022  
希望小売価格2,640円(税込)  
2,400円(税別)

※保証書は付いていません。※5μm以下の微粒子を吸わせないでください。

## トナー用大容量タイプ CV-TN96 日本製◆

75,900円☆(税込)  
69,000円☆(税別)

吸込仕事率\*1 **300W**  
消費電力 1,050W  
集じん容積 4.5L  
コード長さ 8m(着脱式)  
ホース長さ 2m



鋼板製ボディ  
高密度紙パック  
コードフック  
床用吸口  
ダストメーター

〈付属品〉床用吸口、特殊ホース、伸縮延長管、すき間(サッシ)用吸口、コード、アースコード、高密度紙パックTN-45(本体装着1枚・予備10枚)  
※保証書は付いていません。



壁などを傷付けにくい  
〔ソフトバンパー〕

※5μm以下の微粒子を吸わせないでください。

## 業務用(ショルダータイプ) 階段、応接室、小スペースの場所などに

## CV-21 日本製◆ 工在品

30,470円☆(税込)  
27,700円☆(税別)

吸込仕事率\*1 **105W**  
消費電力 500W  
集じん容積 4L  
コード長さ 8m(着脱式)  
ホース長さ 1.5m(伸縮)

プラスチックボディ  
布フィルター  
コードフック  
ホースフック



〈付属品〉床用吸口、延長管、ホース、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、ショルダーバンド、部品収納バンド、コード  
※保証書は付いていません。

## 黒板ふき用 教室、講堂、会議室、集会場などに

## CV-6J

15,400円☆(税込)  
14,000円☆(税別)

集じん容積 チョーク粉 **130g**  
コード長さ 2m(直付け式)

プラスチックボディ  
布フィルター+  
スポンジフィルター



\*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。工在品 原則として、工場在庫品。商品の注文後、工場より発送しますので、積送期間をいただきます。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・アース・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。