




仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIH ヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ	3口IH						
	ダブルオールメタル対応		オールメタル対応		鉄・ステンレス対応		
型式	レンジフードファン連動 HT-J300XTWF(W) ホワイト 429,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J300XTF(W) ホワイト 409,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J200XTWF(W) ホワイト 384,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J200XTF(W) ホワイト 364,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J100XTWF(W) ホワイト 364,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J100XTF(W) ホワイト 344,000円☆ (税別)	
	レンジフードファン連動 HT-J300HTWF(H) グレーメタリック 419,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J300HTF(H) グレーメタリック 399,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J200HTWF(H) グレーメタリック 374,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J200HTF(H) グレーメタリック 354,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J100HTWF(H) グレーメタリック 354,000円☆ (税別)	レンジフードファン連動 HT-J100HTF(H) グレーメタリック 334,000円☆ (税別)	
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	 ダブルオールメタル対応 大火力3口IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター		 オールメタル対応 大火力3口IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター		 大火力3口IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター		
	※写真はHT-J300XTWF(W)		※写真はHT-J200XTWF(W)		※写真はHT-J100XTWF(W)		
ヒーターの種類	左右IH・中央ヒーター ● オールメタル対応IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応IHヒーター ● ラジエントヒーター		ピュアなIH加熱 オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		ピュアなIH加熱 オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		
	オープン(グリル)ヒーター		シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW ランプヒーター100W(触媒ヒーター250W)				
火力調節	方式						
	ガラスタッチ式						
	左右ヒーター						
	100W相当～3.2kW、13段階						
中央ヒーター							
100W相当～2.0kW、10段階							
オープン(グリル)							
手動600W相当～1.2kW、3段階							
使いやすい機能	ホワイト液晶メニュー ● 左・右ヒーター、オープン						
	ワイドカラー液晶 ● 左・右・中央ヒーター 4色						
	ワンタッチ火加減操作 ● 左・右ヒーター						
	音声ガイド ● 切・3段階音量調節						
設定	光センサー・温度センサー ● 光・温度センサー						
便利な機能	調理温度	卵焼き、炒め物、焼き物/揚げ物(油量) ● 左・右ヒーター 残り時間タイマー:最長45分設定 経過時間タイマー:最長45分表示 / ● 左・右ヒーター (200～800g)					
	便利メニュー	湯沸し/炊飯 ● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター					
		保温/煮込み ● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター					
		● 左・右・中央ヒーター / ● 左・右・中央ヒーター					
	オープン調理	ラク旨グリル	●6メニュー(魚丸焼き、魚切身・干物、つけ焼き、貝焼き、ハンバーグ、肉類・野菜)				
		ノンフライ	●3メニュー(から揚げ、フライ、天ぷら)				
		ヘルシー	●3メニュー(肉類、魚切身・干物、揚げ物温め)				
		焼き蒸し(専用フタ)	●3メニュー(蒸し野菜、ギョウザ、シュウマイ)				
		パン・菓子(専用フタ)	●3メニュー(パン 発酵 焼き、ドーナツ、ロールケーキ)				
		網焼きオート	●3メニュー(魚丸焼き、肉類・野菜、ピザ)				
	網焼き手動	●トースト、10段階オープン温度設定(140～280℃)、グリル上下					
	オープン少量コース	●					
タイマー:残り時間*1/経過時間	● 独立4か所: IH9時間55分、オープン30分 / IH60分						
クリーン&快適	オープン(グリル)	脱煙・水なし/お手入れ ● / 3面・そこふけ～る					
	オートクリーニング	●					
	運転音*2	アルミ・銅鍋	約48/42/38dB (火力により3段階に変わります。)	アルミ・銅鍋	約45/42/38dB (火力により3段階に変わります。)	—	
鉄・ステンレス鍋	約35/29dB (火力により2段階に変わります。)			約35/33/29dB (火力により3段階に変わります。)			
オートパワーオフ 待機時の消費電力(0.05W未満)	●						
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*3 / 総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可						
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m						
外形寸法(幅×奥行×高さ)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	
オープン(グリル)寸法(幅×奥行×高さ)	●ビッグ庫内 280×360×124mm(有効高さ59mm*4)						
質量	約31.5kg	約30.5kg	約29.5kg	約28.5kg	約26.5kg	約25.5kg	
特定安全IH調理器適合品	●		●		●		
付属品	ラク旨グリル、フタ、適温調理クッキングガイド(おすすめレシピ100種類) オープン調理クッキングガイド(おすすめレシピ220種類)、DVD						

*1 火力「6」以上(F7T・F7Sシリーズは火力「4」以上)は最長1時間まで、便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで。
 *2 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社測定(当社標準値を使用)。
 *3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。
 *4 食材や使用する器は40mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル」はオープン庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のヒーターやオープン(グリル)を同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW)搭載型式で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ビピビッ」と鳴って火力が上げられない場合やキーを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/>)