





仕様表

タイプ		3口IH 鉄・ステンレス対応					
		型式		レンジフードファン連動 HT-L9XTWF(W) パールホワイト 330,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L9XTF(W) パールホワイト 310,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L8STWF(S) シルバー 290,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L8STF(S) シルバー 270,000円☆(税別)
トッププレート幅		75cm	60cm	75cm	60cm		
本体写真		 特定安全IH調理器適合品 大火力左右IH+中央IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-L9XTWF(W)		 特定安全IH調理器適合品 大火力左右IH+中央IH 火加減マイスター 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-L8STWF(S)			
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	 オールメタル対応IHヒーター 鉄・ステンレス対応IHヒーター					
	オープン(グリル)ヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)					
火力調節	左右IH	100W相当～3.0kW、12段階：ガラスタッチ式					
	中央IH	100W相当～1.6kW、9段階：ガラスタッチ式					
	オープン(グリル)	上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/下：900W相当・600W相当・300W相当					
使いやすい機能	ワイドカラー液晶	● 左・右・中央IH 4色					
	ワンタッチ火加減操作	● 左・右IH					
	オープン操作部表示	LED					
	音声ガイド(標準/詳細)	● 切・3段階音量調節					
設計心	光・温度センサー	● 光・温度センサー					
便利な機能	適温調理/適温調理サポート	● 3メニュー(卵焼き、焼き物、揚げ物:油量200~800g)80種類*1/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)		● 3メニュー(卵焼き、焼き物、揚げ物:油量200~800g)80種類*1/ ——			
	便利メニュー	煮込み/麺ゆで	● 左・右IH/● 左・右IH				
		炊飯/保温/湯沸かし	● 中央IH/● 中央IH/● 中央IH				
	オープン(グリル)調理	ラク旨グリル	魚焼き	● 3メニュー(魚丸焼き、切身・干物、つけ焼き)		22種類*1	
			焼き物	● 2メニュー(鶏のグリル、ハンバーグ)		9種類*1	
			過熱水蒸気	● 4メニュー(鶏のグリル、切身・干物、揚げ物温め、冷凍食品)		20種類*1	
			ノンフライ	● 1メニュー(ノンフライ)		29種類*1	
			蒸し物(専用フタ)	——			
			冷凍食品	● (過熱水蒸気調理に含む)			
		手動調理	● 3メニュー(グリル上下、グリル上、グリル下)		10種類*1		
	ラク旨オープン	オープン	——				
		魚煮つけ(姿煮:専用フタ)	● 1メニュー(魚煮つけ)		4種類*1		
冷凍食品		——					
パン(専用フタ)		——					
手動調理	● 3メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80~280℃、グリル上)		63種類*1				
タイマー:残り時間 ²⁾ /経過時間	● 独立4か所:IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/IH60分						
快適	オープン(グリル)	脱煙・水なし ●					
	運転音 ³⁾	アルミ・銅鍋	——				
		鉄・ステンレス鍋	約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)				
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*4/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可						
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き)3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m ☺						
外形寸法(幅×奥行×高さ)	749×560×233mm(組込み高さ220mm)	599×560×233mm(組込み高さ220mm)	749×560×233mm(組込み高さ220mm)	599×560×233mm(組込み高さ220mm)			
	● ビッグ庫内 280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ:ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm*5)						
質量	約22.5kg	約21.5kg	約22.5kg	約21.5kg			
付属品	ラク旨グリル、ラク旨オープン(料理集は取扱説明書に掲載)						

*1 Webレシピで紹介しているレシピの数です。*2 火力「6」以上は最長1時間まで、IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」は30分まで。*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。*5 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル&オープン」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやオープン(グリル)を同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kW)に切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型式で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。「ピピピッ」と鳴って火力が上げられない場合やキーを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくホームページ上の取扱説明書(<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/>)