

# 仕様表

一般的に鉄・ステンレス鍋に加え、アルミや銅の鍋も使えるIHヒーターをオールメタル対応としています。また、オールメタル対応のIHヒーターを左右に配置したものをダブルオールメタル対応としています。

タイプ		3口IH					
		ダブルオールメタル対応		オールメタル対応		鉄・ステンレス対応	
型式	レンジフードファン連動 HT-L300XTWF(W) パールホワイト 439,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L300XTWF(W) パールホワイト 419,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L200XTWF(W) パールホワイト 394,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L200XTWF(W) パールホワイト 374,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L100XTWF(W) パールホワイト 374,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L100XTWF(W) パールホワイト 354,000円☆(税別)	
	レンジフードファン連動 HT-L300HTWF(H) メタリックグレー 429,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L300HTWF(H) メタリックグレー 409,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L200HTWF(H) メタリックグレー 384,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L200HTWF(H) メタリックグレー 364,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L100HTWF(H) メタリックグレー 364,000円☆(税別)	レンジフードファン連動 HT-L100HTWF(H) メタリックグレー 344,000円☆(税別)	
トッププレート幅	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	
本体写真	特定安全IH調理器適合品 ダブルオールメタル対応 大火力3口IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-L300XTWF(W)		特定安全IH調理器適合品 オールメタル対応 大火力3口IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-L200XTWF(W)		特定安全IH調理器適合品 大火力3口IH <b>火加減マイスター</b> 日立IHクッキングヒーター ※写真はHT-L100XTWF(W)		
ヒーターの種類	左右IH・中央IH	<b>ピュアなIH加熱</b> オールメタル対応(左右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		<b>ピュアなIH加熱</b> オールメタル対応(右IH) (アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)		鉄・ステンレス対応IHヒーター	
	オープン(グリル)ヒーター	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW(触媒ヒーター250W)					
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、12段階：ガラスタッチ式					
	中央IH	100W相当～2.0kW、10段階：ガラスタッチ式					
	オープン(グリル)	上下：1.21kW相当・1.01kW相当・710W相当/上：900W相当・600W相当・300W相当/下：900W相当・600W相当・300W相当					
使いやすい機能	ワイドカラー液晶	● 左・右・中央IH4色					
	ワンタッチ火加減操作	● 左・右IH					
	オープン操作部表示	フルドット液晶					
	音声ガイド(標準/詳細)	● 切・3段階音量調節					
設計心	光・温度センサー	● 光・温度センサー					
便利な機能	適温調理/適温調理サポート	● 3メニュー(卵焼き、焼き物、揚げ物:油量200~800g)80種類*1/4メニュー(ハンバーグ、ギョウザ、鶏のソテー、魚のソテー)					
	メニュー	煮込み/麺ゆで	● 左・右IH / ● 左・右IH				
		炊飯/保温/湯沸かし	● 中央IH / ● 中央IH / ● 中央IH				
		魚焼き	● 3メニュー(丸焼き、切身・干物、つけ焼き)			22種類*1	
	ラク旨グリル	焼き物	● 3メニュー(鶏のグリル、ハンバーグ、貝焼き)			13種類*1	
		過熱水蒸気	● 3メニュー(鶏のグリル、切身、揚げ物温め)			14種類*1	
		ノンフライ	● 3メニュー(フライ、から揚げ、天ぷら)			32種類*1	
		蒸し物(専用フタ)	● 3メニュー(蒸し野菜、ギョウザ、シウマイ)			19種類*1	
		冷凍食品	● 6メニュー(から揚げ、コロケ、焼きおにぎり、お好み焼き、たこ焼き、たい焼き)			6種類*1	
		手動調理	● 3メニュー(グリル上下、グリル上、グリル下)			10種類*1	
		オープン	● 4メニュー(ローストビーフ、焼き豚、グラタン、ピザ)			9種類*1	
	ラク旨オープン	魚焼き(姿煮・専用フタ)	● 2メニュー(姿煮、切身煮つけ)			7種類*1	
		冷凍食品	● 1メニュー(チャーハン)			1種類*1	
		パン(専用フタ)	● 2メニュー(パン焼き、発酵~焼き)			25種類*1	
		手動調理	● 3メニュー(トースト、オープン:13段階温度設定80~280℃、グリル上)			62種類*1	
タイマー:残り時間*2/経過時間	● 独立4か所:IH9時間55分、グリル30分、オープン90分/IH60分						
快適	オープン(グリル) 脱煙・水なし	●					
	運転音*3	アルミ・銅鍋	約48/42/38dB(火力により3段階に変わります。)	約45/42/38dB(火力により3段階に変わります。)	—		
		鉄・ステンレス鍋	約35/30dB(火力により2段階に変わります。)			約39/35/30dB(火力により3段階に変わります。)	
電圧、総消費電力/節電モード	単相200V-5.8kW*4/総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可						
プラグ容量、コード	単相200V用、250V-30A(接地極付き)3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m						
外形寸法(幅×奥行×高さ)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	749×564×233mm (組込み高さ220mm)	599×564×233mm (組込み高さ220mm)	
オープン(グリル)寸法(幅×奥行×高さ)	● ビッグ庫内 280×360×124mm(庫内上面から皿底面までの高さ:ラク旨グリル59mm、ラク旨オープン75mm*5)						
質量	約30.5kg	約29.5kg	約28.5kg	約27.5kg	約23.5kg	約22.5kg	
付属品	ラク旨グリル、ラク旨オープン、専用フタ、クッキングガイド						

\*1 付属の「クッキングガイド」に掲載されているレシピの数です。\*2 火力「6」以上は最長1時間まで。IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麺ゆで」は30分まで。\*3 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。\*4 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。\*5 ラク旨グリルは食材、器ともに高さ40mm以内、ラク旨オープンは食材高さ50mm以内、器高さ55mm以内でお使いください。○ラク旨グリル&オープンは庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやオープン(グリル)を同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力)を超えないように自動的に火力を制限します。「ピピピッ」と鳴って火力が上げられない場合やキーを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○上記表に掲載されていない型式につきましては、お問い合わせいただくかホームページ上の取扱説明書(<http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>)をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。○特定安全IH調理器適合品は、総務省消防庁通知および消防庁告示に基づき、一般社団法人 日本電機工業会が定めた特定安全IH調理器および設置に関する自主基準に適合しています。(一般社団法人 日本電機工業会ホームページ <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/>)