


標準施工例  
(前幕板+横幕板組合せ施工例)



付属品	材質
木ねじ: 6本	+トラスITS4×40

主要部品一覧表


品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	ファンユニットカバー	SGCC t0.8	
2	羽根	SGCC	塗装:黒
3	本体電動機	コンデンサー誘導電動機	B種絶縁(電気用品安全法)
4	スクロール	SGCC t0.3	
5	ダクト継手(シャッター付)	SGCC t0.8	付属品
6	フィルター	SECC t0.5	塗装:黒
7	操作スイッチ	PC	
8	電源スイッチ	PA	
9	フロントカバー	SUS304 t0.6	No. 4仕上げ
10	固定フード	SECC t0.8	塗装:黒(Kフードサイドカバーのみ 塗装:シルバー)
11	伸縮フード	SECC t0.8	塗装:黒
12	アンダーカバー	SECC t0.8	塗装:黒
13	整流板(大)	SECC t0.8	フッ素塗装:黒
14	整流板(小)	SECC t0.8	フッ素塗装:黒
15	オイルポケット	SECC	塗装:黒
16	ランプガラス	ガラス	
17	駆動電動機	直流電動機	B種絶縁(電気用品安全法)
18	クドユニットカバー	SGCC t0.5	
19	電源プラグ		差込プラグ2極
20	電源コード	平形ビニルコード	VCTFK 2×0.75mm <sup>2</sup>
21	運動コード	キャブタイヤコード	VCTF 2×0.75mm <sup>2</sup>
22	アース線	ビニルコード	VSF 1.25mm <sup>2</sup>

特性表 適合ダクト径: φ150

定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m <sup>3</sup> /h)	騒音(dB)	質量(kg)		
100	グリル	50	90	0.93	600	37.0	30.0		
		60	90	0.92	600	37.0			
	強	50	85	0.88	550	35.0			
		60	85	0.87	550	35.0			
	標準	50	75	0.77	400	32.0			
		60	75	0.76	400	32.0			
	弱	50	50	0.53	230	20.0			
		60	50	0.52	230	20.0			
	常時	50	48	0.51	140	25.0			
		60	48	0.50	140	25.0			
	耐電圧	AC1000V 1分間 絶縁抵抗			10MΩ以上(DC500Vメガ)				

● 風量、騒音はJIS C9603による。

風量-静圧特性



● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納先	数量
名称	日立レンジフードファン	
形式	HE-900SA	商品番号 7975
図面番号	4TT70095	
日立アプライアンス株式会社		作成日付 2006.12.10
		改訂No. 3