



主要部品		
部品名	材質	
1	トッププレート	結晶化ガラス
2	ワク	ステンレス
3	排気カバー	ホーロー(グレー)
4	パネルカバー	PC+PET樹脂
5	表示パネル	PET樹脂
6	サイドパネル	PET樹脂
7	ルーバー	鋼板焼付塗装(シルバー)
8	グリルガラス	強化ガラス
9	グリルハンドル	フェノール樹脂(シルバー塗装)


システムキッチン加工寸法図




平面図



背面図




正面図



側面図

パネル開閉時



仕様

型式	HT-A20WFS
定格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切り換え可能
重量	約29.5kg
左IHヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター アルミ・銅鍋 200V-2.6kW インダクションヒーター
右IHヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター アルミ・銅鍋 200V-2.6kW インダクションヒーター
中央 グリル	200V-1.2kW クイックラジエントヒーター 200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) 200V-0.3kW 触媒ヒーター (中央ヒーターとの同時使用不可)
左	鉄・ホーロー鍋 100W相当~3.0kW 12段階調節 アルミ・銅鍋 100W相当~2.6kW 11段階調節 ・上面の3つのヒーターを同時に使用した場合 定格5.8kWを超えないように左ヒーターの最大電力を制限 例)右:12段(3.0kW)の場合→左:3段(1.1kW) ・グリルまたは中央ヒーターを使用した場合 左:9段(1.6kW)
右	鉄・ホーロー鍋 100W相当~3.0kW 12段階調節 アルミ・銅鍋 100W相当~2.6kW 11段階調節
中央 グリル	300W相当~1.2kW 3段階調節 魚焼き 600W相当~840W相当 グルメ 840W相当~1080W相当
グリル寸法	幅28.0×奥行36.0×高さ12.4cm
コード	ゴムキャブタイヤコード3.5mm ² 、長さ0.7m
差込プラグ	単相200V用 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付き)
調理タイマー (独立タイマー:個々の ヒーターについてセット可)	セット時間が来るとメロディでお知らせ通電を停止 1分~59分...1分単位でセット(グリルは29分) 1時間~9時間55分...5時間まで10分単位 5時間以降30分単位
高温注意警告	左、右、中央のヒーター部が熱い間は、表示窓と表示ランプが 点滅してお知らせ(約80℃迄)
ヒーター切り忘れ防止	左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で自動的 に通電をストップ(調理タイマーセット時を除く) グリル(手動)使用時は、通電後30分間で自動的通電を停止
温度コントロール	てんぷら油の温度コントロール、専用なべ付き (適温になるとメロディでお知らせ)(左右ヒーター) 150、160、170、180、190、200℃
グリル機能	触媒機能付き ・魚焼き自動調理(両面焼き)/手動調理(両面焼き) ・グルメ自動調理(両面焼き)/手動調理(両面焼き)
待機時消費電力 オフ機能	調理終了後、約45分経過すると自動的に電源を切り 待機時消費電力を節約
その他特徴	・天面ダイレクト操作、光るトリプルナビ ・水なしグリル、クリーン排気グリル ・音声ガイド機能 ・待機時消費電力ゼロ機能 ・換気扇連動システム

HT-A20WFS 品名 クッキングヒーター寸法図 尺度 N.T.S

日立アプライアンス(株)