



主要部品

部品名	材質
1 トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)
2 ワク前、後、左、右	ステンレス
3 吸・排気カバー	アルミ
4 化粧パネル	PC+PET樹脂(シルバー)
5 ソウサパネル	ABS樹脂(グレー)
6 サイドパネル	PBT+PET樹脂(ブラック)
7 ルーバー	PCM鋼板(ブラック)
8 グリルガラス	強化ガラス(ブラック)
9 グリルハンドル	PBT+PET樹脂(シルバー塗装)


システムキッチン加工寸法図




平面図




正面図




背面図



側面図



パネル開閉時



仕様

型式	HT-80FS	
定格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切替え可能	
質量	約21.6kg	
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鋼 3.0kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鋼 3.0kW IH
	グリル	シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW 触媒ヒーター 250W
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鋼 100W相当~3.0kW ・グリルを使用した場合 最大火力が1.6kWまで下がり、電力を制限
	右ヒーター	鉄・ステンレス鋼 100W相当~3.0kW
	グリル	魚焼き:600W相当~1.2kW
グリル寸法	幅280×奥行360×高さ124mm(ヒーター有効高さ59mm)	
付属品	天ぷら鍋	
コード	3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m	
プラグ容量	単相200V用 250V-30A (接地極付き)	



HT-80FS	品名 クッキングヒーター寸法図	尺度 N.T.S
日立アプライアンス(株)		