



主要部品

部品名	材 質
1 トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)
2 ワク	ステンレス
3 排気カバー	ホーロー(グレー)
4 パネルカバー	PC+PET樹脂(シルバー)
5 表示パネル	PC+PET樹脂(シルバー)
6 サイドパネル	PBT+PET樹脂(ブラック)
7 ルーバー	鋼板焼付塗装(ブラック)
8 グリルガラス	強化ガラス(シルバー)
9 グリルハンドル	フェノール樹脂(シルバー塗装)


システムキッチン加工寸法図




平面図



背面図



側面図



正面図

仕 様

型 式	HT-B8WFS		
定 格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切り換え可能		
質 量	約23.0kg		
ヒーター	左 [H]ヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター	
	右 [H]ヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター	
	中央 グリル	200V-1.2kW クイックラジエントヒーター 200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) 200V-0.3kW 触媒ヒーター	
火力調節	左	鉄・ホーロー鍋 100W相当~3.0kW 12段階調節 ・グリルを使用した場合 左:9段(1.6kW)まで下がり、電力を制限	
	右	鉄・ホーロー鍋 100W相当~3.0kW 12段階調節	
	中央	300W相当~1.2kW 3段階調節	
手動グリル	600W相当~1.2kW 3段階調節		
グリル寸法	幅28.0×奥行36.0×高さ12.4cm		
コード	ゴムキャブタイヤコード3.5mm ² 、長さ0.7m		
差込プラグ	単相200V用 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付き)		
調理タイマー (独立タイマー:個々の ヒーターについてセット可)	調理タイマー終了時に音声でお知らせ通電を停止 1分~59分...1分単位でセット(グリルは29分) 1時間~9時間55分...5時間まで10分単位 5時間以降30分単位		
高温注意警告	左、右、中央のヒーター部が熱い間は、表示窓が点滅して お知らせ(約90°C迄)		
ヒーター切り忘れ防止	左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で自動的 に通電をストップ(調理タイマーセット時を除く) グリル(手動)使用時は、通電後30分間で自動的通電を停止		
温度コントロール	てんぷら油の温度コントロール、専用なべ付き (適温になるとメロディでお知らせ)(左右ヒーター) 150、160、170、180、190、200°C		
グリル機能	・6メニュー自動調理(両面焼き) ・3段階火力切替え手動調理(両面焼き) ・140~280°C10段階温度設定(両面焼き)		
待機時消費電力 オフ機能	調理終了後、約30分経過すると自動的に電源を切り 待機時消費電力を節約		
その他特徴	・天面ガラスタッチダイレクト操作、光るトリプルナビ ・ケムレス水なしグリル ・適温サイン機能(炒めもの、ステーキ)(左右ヒーター) ・自動炊飯、保温、自動湯わかし機能(左右ヒーター) ・音声ガイド機能(切・3段階音量調節) ・待機時消費電力ゼロ機能 ・レンジフードファン運動機能		
HT-B8WFS		図名 クッキングヒーター寸法図	尺 度 N.T.S
日立アプライアンス(株)			