



主要部品

部品名	材質
1 トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)
2 ワク	ステンレス
3 排気カバー	アルミ(セラミック塗装)
4 パネルカバー	PC+PET樹脂(シルバー)
5 表示パネル	PC+PET樹脂(シルバー)
6 サイドパネル	PBT+PET樹脂(ブラック)
7 ルーバー	PCM鋼板(ブラック)
8 オープンガラス	強化ガラス(ブラック)
9 オープンハンドル	フェノール樹脂(シルバー塗装)


システムキッチン加工寸法図




平面図



背面図



側面図



パネル開閉時

仕様			
型式	HT-C20TWFS		
定格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切り換え可能		
質量	約29.6kg		
ヒーター	左 中央 右 中央 オープン	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター(オールメタル) アルミ・銅鍋 200V-2.6kW インダクションヒーター 鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター アルミ・銅鍋 200V-2.6kW インダクションヒーター 鉄・ホーロー鍋 200V-1.6kW インダクションヒーター 200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) 200V-0.3kW 触媒ヒーター	
	火力調節	左	鉄・ホーロー鍋 100W相当~3.0kW 12段階調節 アルミ・銅鍋 100W相当~2.6kW 12段階調節 ・オープンを使用した場合 左:9段(1.6kW)まで下がり、電力を制限
		右	鉄・ホーロー鍋 100W相当~3.0kW 12段階調節 アルミ・銅鍋 100W相当~2.6kW 12段階調節
	中央	100W相当~1.6kW 9段階調節	
手動オープン	トースト オープン:140~280°C10段階温度調節 魚焼き:600W相当~1.2kW 3段階調節		
オープン寸法	幅28.0×奥行36.0×高さ12.4cm		
コード	ゴムキャブタイヤコード3.5mm ² 、長さ0.7m		
差込プラグ	単相200V用 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付き)		
調理タイマー (独立タイマー:個々のヒーターについてセット可)	調理タイマー終了時に音声でお知らせ通電を停止 1分~59分...1分単位でセット 1時間~9時間55分...5時間まで10分単位 5時間以降30分単位 ※オープン手動:1~30分まで(トーストは10分まで)		
高温注意警告	左、右、中央のヒーター部分が熱い間は、表示窓が点滅してお知らせ(約80°C迄)		
ヒーター切り忘れ防止	左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で自動的に通電をストップ(調理タイマーセット時を除く) 魚焼き(手動)使用時は、通電後30分間で自動的に通電を停止		
温度コントロール	・揚げ物、てんぷら油の温度コントロール、専用なべ付き(適温になると音声でお知らせ)(左右ヒーター選択) 150、160、170、180、190、200°C ・適温サイン機能(炒めもの、ステーキ)(左右ヒーター)		
オープン機能	・6メニュー自動調理(両面焼き) ・ケムレス水なしオープン(水ありでも調理可)		
待機時消費電力 オフ機能	調理終了後、約30分経過すると自動的に電源を切り 待機時消費電力を節約		
その他特徴	・火加減一発「ワンタッチナビ」 ・自動炊飯、保温、自動湯わかし機能(左右ヒーター選択) ・保温、煮込み機能(中央ヒーター) ・音声ガイド機能(切・3段階音量調節) ・待機時消費電力ゼロ機能 ・レンジフードファン連動機能		
HT-C20TWFS			
クッキングヒーター寸法図			
日立アプライアンス(株)			