



主要部品

部品名	材質 (HT-C8S)	材質 (HT-C8)
1 トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)	結晶化ガラス(ブラック)
2 ワク	ステンレス	ステンレス
3 排気カバー	アルミ(セラミック塗装)	アルミ(セラミック塗装)
4 パネルカバー	PC+PET樹脂(シルバー)	PC+PET樹脂(ブラック)
5 表示パネル	PC+PET樹脂(シルバー)	PC+PET樹脂(ブラック)
6 サイドパネル	PBT+PET樹脂(ブラック)	PBT+PET樹脂(ブラック)
7 ルーバー	PCM鋼板(ブラック)	PCM鋼板(ブラック)
8 オープンガラス	強化ガラス(ブラック)	強化ガラス(ブラック)
9 オープンハンドル	フェノール樹脂(シルバー塗装)	フェノール樹脂(ブラック)


システムキッチン加工寸法図




平面図




背面図



側面図



パネル開閉時



仕様		
型式	HT-C8S/HT-C8	
定格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切り換え可能	
質量	約21.5kg	
ヒーター	左 [H]ヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター
	右 [H]ヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター
	中央	200V-1.2kW クイックラジエントヒーター
	オープン	200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) 200V-0.3kW 触媒ヒーター
火力調節	左	鉄・ホーロー鍋 100W相当～3.0kW 12段階調節 ・オープンを使用した場合 左:9段(1.6kW)まで下がり、電力を制限
	右	鉄・ホーロー鍋 100W相当～3.0kW 12段階調節
	中央	300W相当～1.2kW 3段階調節
	手動オープン	トースト オープン:140～280℃10段階温度調節 魚焼き:600W相当～1.2kW 3段階調節
オープン寸法	幅28.0×奥行36.0×高さ12.4cm	
コード	ゴムキャブタイヤコード3.5mm ² 、長さ0.7m	
差込プラグ	単相200V用 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付き)	
調理タイマー (独立タイマー:個々のヒーターについてセット可)	調理タイマー終了時に音声でお知らせ通電を停止 1分～59分・・・1分単位でセット 1時間～9時間55分・・・5時間まで10分単位 5時間以降30分単位 ※オープン手動:1～30分まで(トーストは10分まで)	
高温注意警告	左、右、中央のヒーター一部が熱い間は、表示窓が点滅してお知らせ(約80℃迄)	
ヒーター切り忘れ防止	左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で自動的に通電をストップ(調理タイマーセット時を除く)	
温度コントロール	・揚げ物、てんぷら油の温度コントロール、専用なべ付き(適温になると音声でお知らせ)(左右ヒーター選択) 150、160、170、180、190、200℃ ・適温サイン機能(炒めもの、ステーキ)(左右ヒーター)	
オープン機能	・6メニュー自動調理(両面焼き) ・ケムレス水なしオープン(水ありでも調理可)	
待機時消費電力 オフ機能	調理終了後、約30分経過すると自動的に電源を切り待機時消費電力を節約	
その他特徴	・火加減一発「ワンタッチナビ」 ・自動炊飯、保温、自動湯わかし機能(左右ヒーター選択) ・音声ガイド機能(切・3段階音量調節) ・待機時消費電力ゼロ機能	
	HT-C8S HT-C8	
	※ クッキングヒーター寸法図	
	尺度 N.T.S	
日立アプライアンス(株)		