



主要部品

部品名	材質
1 トッププレート	結晶化ガラス (シルバー)
2 ワク	ステンレス
3 吸排気カバー	珪藻
4 操作パネル	PET樹脂 (ライトグレー)
5 操作メイハシ	ポリエステルフィルム
6 サイドパネル	ABS樹脂 (シルバー塗装)
7 ルーバー	鋼板焼付塗装 (シルバー)
8 グリルガラス	強化ガラス (ブラック)
9 グリルハンドル	フェノール樹脂 (シルバー塗装)

システムキッチン加工寸法図



仕様		
型式	HT-D7TFS	
定格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切替え可能	
質量	約20.5kg	
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 3.0kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 3.0kW IH
	中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋 1.6kW IH
	グリル	シーズヒーター、(上)1.2kW・(下)1.2kW 触媒ヒーター(300W) (中央ヒーターとの同時使用不可)
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW ・グリルを使用した場合 最大電力が1.6kWまで下がり、電力を制限
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW
	中央ヒーター	100W相当~1.6kW
	グリル	魚焼き 600W相当~1200W
グリル寸法	幅240×奥行360×高さ124mm(ヒーター有効高さ52mm)	
適温調理機能	・揚げもの(左右選択)	
グリル機能	・魚焼き3メニュー(魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物) ・グリル手動コース(魚焼き)	
経済性	・オートパワーオフ ・待機時の消費電力 0.05W未満	
主な機能	・湯沸し(左・右ヒーター) ・煮込み(中央ヒーター) ・調理タイマー(独立3ヶ所) (中央ヒーターとグリルは兼用) ・ワンタッチ火加減操作 ・切り忘れ防止自動停止機能 ・高温注意表示 ・レンジフードファン連動機能(手動切替スイッチなし)	
付属品	天ぷら鍋	
コード	3芯キャプタイヤコード、長さ0.7m	
プラグ容量	単相200V用 250V-30A (接地極付き)	

品名	HT-D7TFS	クッキングヒーター寸法図	尺度	N.T.S
日立アプライアンス(株)				