



主要部品

1	トッププレート	結晶化ガラス
2	ワク	アルミサッシ(クロ)
3	排気カバー	ホーロー(クロ)
4	フロントプレート	鋼板焼付塗装(クロ)
5	表示パネル	PET樹脂
6	サイドパネル	PET樹脂
7	ルーバー	ステンレス(クリアコート)
8	グリルガラス	強化ガラス
9	グリルハンドル	フェノール樹脂


平面図




正面図




システムキッチン加工寸法図



背面図



側面図



仕様

形式	HTW-4DB: IHタイプ(ビルトイン形)	
定格	単相200V-4.8kW	
重量	約19kg	
ヒーター	左	200V-2.0kW インダクションヒーター
	右	200V-2.5kW インダクションヒーター
	中央	200V-1.2kW クイックラジエントヒーター
	ロースター	200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) (中央ヒーターとの同時使用不可、切換式)
火力調節	左	約100W~2.0kW 9段調節 ・3つのヒーターを同時に使用し、 右:10段(2.5kW)の場合 左:7段(1.1kW) 右:9段(2.0kW)の場合 左:8段(1.6kW)
	右	約100W~2.5kW 10段調節
	中央	約120W~1.2kW 4段調節
	ロースター	約900W~1.2kW 2段調節
ロースター寸法	幅24.0x奥行36.0x高さ12.4cm	
コード	ゴムキャップタイヤコード3.5mm ² ,長さ0.7m	
差込プラグ	単相200V用 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付)	
調理タイマー	セット時間が来るとブザーでお知らせ通電をストップ 1分~59分...1分単位でセット (ロースターは19分まで) 1h~5h(煮込み用タイマー:火力5以下)...10分単位でセット (独立タイマー:個々のヒーターについても使用可)	
高温注意警告	左、右、中央のヒーター部が熱い間は、表示窓と表示ランプが点滅してお知らせ(約80 迄)	
ヒーター切忘れ防止	左、右、中央ヒーターは、通電後1時間で自動的に通電をストップ (煮込みタイマーセット時を除く) ロースターヒーター(手動)使用時は、通電後20分間で自動的に通電をストップ	
温度コントロール	てんぷら油の温度コントロール、専用なべ付き(右ヒーターのみ) (適温になるとブザーでお知らせ) 150、160、170、180、190、200	
ロースター機能	両面焼きオートロースター(丸焼き、切身・ひもの、つけ焼き、くし焼き選択)	
その他特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・光るトリプルサイン ・ダイヤル式操作ツマミ ・フッ素コート付きロースターガラス ・フッ素コート付き焼き網 ・ロースタークリーニング機能 ・抗菌ブラックコート庫内 	

注記

1. 1. 270mmの場合には、別売の下ルーバー・HT-D4Fを取付けてください。
2. カウンターの厚みが30mmの場合には、別売の上ルーバー・HT-D4Eを取付けてください。
2. 設置工事については、設置工事説明書による。
3. 本仕様は、予告なく変更することがあります。