



主要部品

1	トッププレート	結晶化ガラス
2	ワク	ステンレス
3	排気カバー	ホーロー(グレー)
4	フロントプレート	鋼板焼付塗装(クロ)
5	表示パネル	PET樹脂
6	サイドパネル	PET樹脂
7	ルーバー	鋼板焼付塗装(シルバー)
8	ロースターガラス	強化ガラス
9	ロースターハンドル	フェノール樹脂(シルバー塗装)


平面図




正面図




システムキッチン加工寸法図



背面図



側面図



仕様

型式	HTW-4GE : IHタイプ(ビルトイン形)	
定格	単相200V-4.8kW	
重量	約27kg	
ヒーター	左	200V-3.0kW [IH]ヒーター
	右	200V-3.0kW PAMメタル[IH]ヒーター
	中央	200V-1.2kW クイックラジエントヒーター
	ロースター	200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) (中央ヒーターとの同時使用不可、切換式)
火力調節	左	100W相当~3.0kW 12段調節 ・3つのヒーターを同時に使用し、 右:12段(3.0kW)の場合 → 左:5段(0.5kW) 右:11段(2.4kW)の場合 → 左:7段(1.1kW) ・ロースターまたは中央ヒーターを使用した場合 右:9段(1.6kW)
	右	100W相当~3.0kW 12段調節 ・3つのヒーターを同時に使用し、 左:「揚げ物」もしくは「湯わかし」の場合 → 右:9段(1.6kW) ・PAMメタル[IH]加熱方式の場合 多層、銅、アルミ鍋を加熱した場合 → 右:10段(2.0kW)
	中央	120W相当~1.2kW 4段調節
	ロースター	600W相当~1.2kW 3段調節
ロースター寸法	幅24.0×奥行36.0×高さ12.4cm	
コード	ゴムキャップタイヤコード3.5mm ² , 長さ0.7m	
差込プラグ	単相200V用 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付)	
調理タイマー	セット時間が来るとメロディーでお知らせ通電をストップ (独立タイマー: 個々のヒーターについても使用可) 1分~59分...1分単位でセット (ロースターは19分まで) 1h~5h(煮込み用タイマー: 火力5以下)...10分単位でセット	
高温注意警告	左、右、中央のヒーター部が熱い間は、表示窓と表示ランプが点滅してお知らせ(約80℃迄)	
ヒーター切忘れ防止	・左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で自動的に通電をストップ(煮込みタイマーセット時を除く) ・ロースターヒーター(手動)使用時は、通電後20分間で自動的に通電をストップ	
揚げ物温度コントロール	天ぷら油の温度コントロール(左ヒーターのみ)、 専用天ぷら鍋付き(適温になるとブザーで報知) 150、160、170、180、190、200℃	
ロースター機能	両面焼き自動ロースター(丸焼き、切身・ひもの、つけ焼き、くし焼き選択)	
その他特徴	・光るトリプルナビ ・リアルパワー表示 ・ダイヤル式操作ツマミ ・抗菌ブラックコート庫内 ・ロースタークリーニング機能 ・フッ素コート付きロースターガラス ・フッ素コート付き焼き網	