



仕 様		
品 名	ビルトイン電気オープンレンジ	
型 式	MRO-SK1B (ブラック) MRO-SK1S (シルバー)	
電 源	単相100V 50-60Hz	
レンジ高周波出力	1000W (最大3分間)、700W、500W、200W相当、100W相当	
定格消費電力	レンジ	1450W
	オープン	1300W (ヒータのみ 1240W)
	グリル	1270W (ヒータのみ 1240W)
オープン温度調節範囲	発酵/100~210℃、250℃ (250℃の運転時間は5分です。その後は自動的に210℃に切り替ります)	
外形寸法	幅598×奥行510×高さ625 mm *高さは、側面の固定ネジの調節により、580~645mmに変更することができます。出荷時は、625mmに調節してあります。	
総庫内容量	30L	
加熱室有効寸法	幅325×奥行370×高さ210mm	
皿寸法	角皿：340mm×340mm、ターンテーブル直径 320mm	
重量	約40kg (電子レンジ+キャビネット)	
電源コード長さ	約1100mm (本体後面より) プラグの刃形状：二本刃	
付属品	角皿 (ホーロー製)、丸皿 (耐熱セラミック製)、 焼網、回転台、取っ手、クレットガイド (取扱説明書/料理編)	
対応キッチン高さ	カウンタートップまでの高さ：800mm~870mm カウンタートップまでの高さが870mm~900mmの場合は別売品の下ルーパー (30mm) が必要です。	

コンセントの取付位置は、上図のようにキャビネット後面部に設けて下さい。
仕様は変更する場合があります。

MRO-SK1			
	--	 尺 度 NTS	オープンレンジ寸法図
	--		
	--		
	--		
日立アプライアンス株式会社			