



仕様		
品名	ビルトイン電気オープンレンジ	
型式	MRO-SK201B (ブラック) MRO-SK201S (シルバー)	
電源	単相200V 50Hz-60Hz共用	
レンジ高周波出力	1000W (最大3分間)、700W、500W、200W相当、100W相当	
定格消費電力	レンジ	1490W
	オープン	3800W
	グリル	2600W
オープン温度調節範囲	発酵、100~250℃、280℃、300℃ (280℃、300℃は約5分間保持後、自動的に250℃に切り替ります)	
外形寸法	幅596mm×奥行541mm×高さ625mm ※高さは575~635mmに調節可能(5mmピッチ)工場出荷時の高さは625mm	
総庫内容量	41L	
加熱室有効寸法	幅415mm×奥行380mm×高さ246mm	
角皿寸法(内寸法)	幅397mm×奥行320mm×高さ23mm	
重量	約46Kg	
電源コード長さ	1500mm(本体後面より)	
付属品	角皿2枚、テーブルプレート(セラミック製)、 焼き網、給水タンク、取扱説明書・料理ブック	
対応キッチン高さ	カウンタートップまでの高さ:800~860mm カウンタートップまでの高さが860~910mmの場合は別売品の調整脚(MRZ-H1)が必要です。	

MRO-SK201			
		尺度	
		NTS	オープンレンジ寸法図
		日立アプライアンス株式会社	