



## システムキッチン加工寸法図

部品名	材質 (HTW-4DF)	材質 (HTW-4DFS)
1 トッププレート	結晶化ガラス	結晶化ガラス
2 フク	ステンレス	ステンレス
3 排気カバー	ホーロー(グレー)	ホーロー(グレー)
4 パネルカバー	PO+P ET樹脂(ブラック)	PO+P ET樹脂(シルバー塗装)
5 表示パネル	PET樹脂(ブラック)	PET樹脂(ダークグレー)
6 サイドパネル	PET樹脂(ブラック)	PET樹脂(シルバー塗装)
7 ルーバー	カラー鋼板(ブラック)	鋼板焼付塗装(シルバー)
8 ロースターガラス	強化ガラス	強化ガラス
9 ロースターハンドル	フェノール樹脂(ブラック)	フェノール樹脂(シルバー塗装)


### 平面図





### 正面図



### 側面図



### 背面図



システムキッチン  
背面の壁はこの位  
置にコンセントを  
設けてください。

## 仕様

型式	HTW-4DF/HTW-4DFS
定格	単相200V-4. 8kW
重量	約19.5kg
ヒーター	左IHヒーター 200V-3. 0kW インダクションヒーター 右IHヒーター 200V-3. 0kW インダクションヒーター 中央 200V-1. 2kW クイックラジエントヒーター ロースター 200V-1. 2kW シーズヒーター (上下共) 200V-0.3kW 触媒ヒーター (中央ヒーターとの同時使用不可)
火力調節	左 100W相当~3. 0kW 12段階調節 ・上面の3つのヒーターを同時に使用した場合 足格4. 8kWを超えないように左ヒーターの最大電力を制限 例右:12段 (3. 0kW) の場合 → 左3段 (0. 3kW) ・ロースターまたは中央ヒーターを使用した場合 左9段 (1. 6kW)
右	100W相当~3. 0kW 12段階調節
中央	120W相当~1. 2kW 4段階調節
ロースター	600W相当~1. 2kW 3段階調節
ロースター寸法	幅24. 0×奥行36. 0×高さ12. 4cm
コード	ゴムキャブタイプコード3. 5mm <sup>2</sup> ; 長さ0. 7m
差込プラグ	単相200V用 250V-30A (コード横出しタイプ) (接地極付)
調理タイマー	セット時間が来るとメロディーでお知らせ通電を停止 1分~59分 ...1分単位でセット(ロースターは29分まで) 1時間~9時間55分 ...5分間まで10分単位 5時間以降30分単位
高温注意警告	左、右、中央のヒーター一部が熱い間は、表示窓と表示ランプ が点滅してお知らせ。(約80℃迄)
ヒーター切忘れ防止	左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で 自動的に通電をストップ(調理タイマーセット時を除く) ロースターヒーター(手動)使用時は、通電後30分間で 自動的に通電を停止。
温度コントロール	天ぷら油の温度コントロール、専用なべ付き (適温になるとメロディーでお知らせ)(左右ヒーター) 150、160、170、180、190、200℃
ロースター機能	触媒機能付き ・魚焼き自動調理(両面焼き)/手動調理(両面焼き) ・グルメリ自動調理(両面焼き)/手動調理(両面焼き)
待機時消費電力 オフ機能	調理終了後、約45分経過すると自動的に電源を切り、待機時 消費電力を節約。
その他特徴	・天面ダイレクト操作 ・光るトリプルナビ ・待機電力ゼロ