

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高小 効能力 率型時 コンプレッ サー
壁掛	RAS-XR2225S	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-XR2525S	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XR2825S	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XR3625S	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-XR4025D	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XR5625D	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XR6325D	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XR7125D	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XR8025D	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-XR9025D	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	RAS-X22R	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25R	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28R	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36R	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63R2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71R2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
RAS-X80R2	2.76	(い)	8.0	搭載しない	
RAS-X90R2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高小 効能力 率型時 コンプレッ サー
壁掛	RAS-W22R	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25R	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28R	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36R	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40R2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56R2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G22R	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G25R	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G28R	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G36R	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G40R2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G56R2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G63R2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-G71R2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高小 効能力 率型時 コンプレッ サー
壁掛	RAS-D22R	3.46	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25R	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28R	3.29	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D36R	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-D40R2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56R2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-D63R2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-D71R2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高小 効能力 率型時 コンプレッ サー
壁掛	RAS-XK2525S	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK2825D	4.83	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-XK4025D	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK5625D	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK6325D	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK7125D	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-XK25R	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28R2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63R2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71R2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25R2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28R2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-RK2225S	5.18	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-RK2525S	5.00	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-RK2825S	4.83	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-RK22R	4.63	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-RK25R	4.39	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-RK28R	4.44	(は)	2.8	搭載しない

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2023年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高能力型時 コンプレッサ
壁掛	RAS-X22N	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28N	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36N	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80N2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	RAS-X90N2	3.00	(い)	9.0	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高能力型時 コンプレッサ
壁掛	RAS-W22N	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25N	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28N	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36N	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40N2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56N2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G22N	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G25N	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G28N	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-G71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高能力型時 コンプレッサ
壁掛	RAS-D22N	3.46	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25N	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28N	3.35	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-D40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-D63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-D71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 効率	定格冷房 区分	冷房能力 (kW)	高能力型時 コンプレッサ
壁掛	RAS-XK25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28N2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25N2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28N2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-RK22N	4.63	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-RK25N	4.39	(は)	2.5	搭載しない
RAS-RK28N	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2022年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時 コン プレッ サー
壁掛	RAS-X22M	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25M	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28M	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36M	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36M2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63M2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71M2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80M2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
RAS-X90M2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時 コン プレッ サー
壁掛	RAS-S22M	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-S25M	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-S28M	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-S36M	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-S40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-S56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-S63M2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-S71M2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W22M	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25M	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28M	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36M	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40M2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56M2	2.59	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時 コン プレッ サー
壁掛	RAS-G22M	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G25M	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G28M	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G36M	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G40M2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G56M2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G63M2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-G71M2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-D22M	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25M	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28M	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D36M	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-D40M2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56M2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時 コン プレッ サー
壁掛	RAS-XK25M	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28M2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63M2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71M2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25M2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28M2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-RK22M	4.63	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-RK25M	4.39	(は)	2.5	搭載しない
RAS-RK28M	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2021年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時
壁掛	RAS-X22L	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25L	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28L	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36L	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36L2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63L2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71L2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80L2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
RAS-X90L2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時
壁掛	RAS-S22L	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-S25L	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-S28L	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-S36L	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-S40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-S56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-S63L2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-S71L2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W220L	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W250L	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W280L	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W360L	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W400L2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W560L2	2.59	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時
壁掛	RAS-G220L	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G250L	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G280L	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G360L	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G400L2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G560L2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G630L2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-G710L2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-D22L	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25L	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28L	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D36L	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-D40L2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56L2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効力 率型 時
壁掛	RAS-XK25L	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28L2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63L2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71L2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25L2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28L2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
RAS-EK40L2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
RAS-EK56L2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2020年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー効率 （冷房COP）	区分	定格冷房能力 （kW）	高小効能力型 コンプレッサ
壁掛	RAS-X22K	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25K	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28K	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36K	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36K2S	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40K2S	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56K2S	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63K2S	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71K2S	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80K2S	2.76	(い)	8.0	搭載しない
RAS-X90K2S	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー効率 （冷房COP）	区分	定格冷房能力 （kW）	高小効能力型 コンプレッサ
壁掛	RAS-S22K	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-S25K	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-S28K	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-S36K	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-S40K2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-S56K2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-S63K2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-S71K2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W22K	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25K	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28K	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36K	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40K2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
RAS-W56K2	2.59	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー効率 （冷房COP）	区分	定格冷房能力 （kW）	高小効能力型 コンプレッサ
壁掛	RAS-G22K	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G25K	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G28K	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G36K	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G40K2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G56K2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G63K2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-G71K2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-D22K	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25K	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28K	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D36K	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-D40K2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
RAS-D56K2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー効率 （冷房COP）	区分	定格冷房能力 （kW）	高小効能力型 コンプレッサ
壁掛	RAS-XK25K	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28K2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40K2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56K2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63K2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71K2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25K2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28K2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40K2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56K2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
RAS-HK22K	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-HK25K	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-HK28K	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2019年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率力 型時 型時
壁掛	RAS-X22J	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28J	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36J	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36J2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40J2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56J2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63J2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71J2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80J2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
RAS-X90J2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率力 型時 型時
壁掛	RAS-E22J	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25J	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28J	4.00	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-E36J	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40J2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56J2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63J2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71J2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W22J	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25J	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28J	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36J	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56J2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-WL63J2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
RAS-WL71J2	2.58	(い)	7.1	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率力 型時 型時
壁掛	RAS-G22J	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G25J	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G28J	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G36J	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G56J2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-G63J2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-G71J2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-D22J	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25J	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28J	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56J2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-A22J	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-A28J	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-A40J2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-A56J2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率力 型時 型時
壁掛	RAS-XK25J	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28J2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40J2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56J2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63J2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71J2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25J2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28J2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40J2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56J2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
RAS-HK22J	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-HK25J	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-HK28J	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2018年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能力 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-X22H	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28H	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36H	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36H2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40H2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56H2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63H2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71H2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80H2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
RAS-X90H2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能力 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-E22H	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25H	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28H	4.00	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-E36H	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40H2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56H2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63H2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71H2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W22H	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25H	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28H	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36H	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56H2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-WL63H2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
RAS-WL71H2	2.58	(い)	7.1	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能力 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-G22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-G25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-G28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-G36H	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-G40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-G56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-D22H	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25H	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28H	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D40H2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
RAS-D56H2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 定格冷房 効率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能力 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-XK25H	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40H2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56H2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63H2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71H2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25H2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28H2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-EK40H2	3.64	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EK56H2	3.05	(は)	5.6	搭載しない
RAS-HK22H	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
RAS-HK25H	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
RAS-HK28H	4.44	(は)	2.8	搭載しない	

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分（2017年度機種）

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-X22G	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	RAS-X25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-X28G	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	RAS-X36G	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X36G2	4.44	(い)	3.6	搭載しない
	RAS-X40G2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-X56G2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-X63G2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-X71G2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-X80G2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
RAS-X90G2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-E22G	4.00	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-E25G	4.24	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-E28G	4.00	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-E36G	2.93	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-E40G2	3.31	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-EL56G2	3.26	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-EL63G2	3.18	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-EL71G2	2.75	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-W22G	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-W25G	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-W28G	3.59	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-W36G	2.63	(は)	3.6	搭載しない
	RAS-W40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-W56G2	2.84	(は)	5.6	搭載しない
	RAS-WL63G2	2.81	(ろ)	6.3	搭載しない
RAS-WL71G2	2.58	(い)	7.1	搭載しない	

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-D22G	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	RAS-D25G	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-D28G	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	RAS-D40G2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	RAS-D56G2	2.63	(は)	5.6	搭載しない

タイプ	型式	消費エネルギー 冷房 率	区分	定格 冷房 能力 (kW)	高小 効能 率型 時 レサ ー
壁掛	RAS-XK25G	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	RAS-XK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	RAS-XK40G2	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	RAS-XK56G2	3.46	(い)	5.6	搭載しない
	RAS-XK63G2	3.50	(い)	6.3	搭載しない
	RAS-XK71G2	3.02	(い)	7.1	搭載しない
	RAS-EK25G2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	RAS-EK28G2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
RAS-EK40G2	3.64	(は)	4.0	搭載しない	
RAS-EK56G2	3.05	(は)	5.6	搭載しない	